

Typenverzeichnis

Leuchtenbezeichnung		Seite
3-Phasen-Stromschiene	Stromschiensystem	192
4EX100	Explosiongeschützte Leuchten	313
ActiLume/Luxsense	Leuchtenintegrierte Lichtregelsysteme	318
Adante	Wand- und Pendelleuchte	84
AluRoad	Aufsatz- und Ansatzleuchten	408
Amazon LED	Bodeneinbauleuchten	235
Anwesenheits- und Lichtsensoren	Universalkomponenten	324
Arano	Stehleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für PL-L Lampen	80
	Wandleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	80
	Pendelleuchten mit Microoptiken für TL5 Lampen	52
	Anbauleuchten mit Microoptiken für TL5 Lampen	54
	Quadratische Anbauleuchten mit Microoptiken für TL5 Lampen	54
	Anbau-Wandfluter für TL5 Lampen	56
ArcTone	Micro – Strahler für Entladungslampen, Halogenlampen & LEDs	172
	Mini – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	174
Arenavision	MVF 403 – Scheinwerfer für Sportstättenbeleuchtung	433
	MVF404 – Scheinwerfer für Sportstättenbeleuchtung	432
Aufsatzstücke, Ausleger und Adapter		455
Batten LED NG	Lichtleisten	213
Beamer LED	Scheinwerfer	231
Bolero	Strahler für Entladungslampen	185
Cabana	Rundreflektorleuchten	290
CareGlow	LED Orientierungsleuchte	206
Celino	Stehleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für PL-L Lampen	81
	Wandleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	81
	Einlegeleuchten mit Microoptiken für TL5 Lampen	94
	Pendelleuchten mit Microoptiken für TL5 Lampen	48
	Anbauleuchten mit Microoptiken für TL5 Lampen	50
Chronosense	Telemanagement	327
CitySoul	kleine Bauform – Aufsatz-, Ansatz- oder Hängeleuchte	340
	kleine Bauform – Radweg- und Bahnanlagenleuchte	340
	große Bauform – Aufsatz-, Ansatz- oder Hängeleuchte	342
CitySpirit	Typ 480/482 – Aufsatz- oder Wandleuchte	326
	Typ 450, 460, 462, 470, 464 – Aufsatz- oder Wandleuchte	328
CityWing Pedestrian LED	Dekorative Außenleuchte	216
Color Blast 12 Powercore	Scheinwerfer	227
Color Graze Powercore	Lineare Leuchtensysteme	219
Color Reach Powercore	Scheinwerfer	226
ColourChaser Familie	DMX Lichtsteuerungen	317
Comfortvision SNF111	Planflächenscheinwerfer	438
Decoflood	605 – Scheinwerfer für Anstrahlungen	415
	606 – Scheinwerfer für Anstrahlungen	416
	607 – Scheinwerfer für Anstrahlungen	422
	616 – Scheinwerfer für Anstrahlungen	418
	617 – Scheinwerfer für Anstrahlungen	420
	619 – Scheinwerfer für Anstrahlungen	412
DecoScene	Kleine Bauform – Bodeneinbauscheinwerfer für Anstrahlungen	426
	Mittlere Bauform – Bodeneinbauscheinwerfer für Anstrahlungen	428
	Große Bauform – Bodeneinbauscheinwerfer für Anstrahlungen	430

Typenverzeichnis

Leuchtenbezeichnung		Seite
Dueta	200 – Eckiges, schwenkbares Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	150
	201 – Rundes, herauschwenkbares Downlight für Entladungslampen	151
Dynamic Ambience	Lichtregelsystem für Lichtfarbveränderung	321
Effect Wandfluter	Anbau-Wandfluter für TL5 Lampen	73
EFix	Wandleuchten	372
	Wandleuchte für Kompaktleuchtstofflampen	85
	Quadratische Einlegeleuchten für TL5 Lampen	122
	Anbau- und Pendelleuchten mit Minioptiken für TL5 Lampen	58
EFix Compact	Compact – Strahler für Entladungslampen	190
	Micro – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	189
Elektrische Einheiten ZVF320	Breite Bauform	444
	Schmale Bauform	445
Europa 2	Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	152
eW Cove Powercore	Lineare Leuchtensysteme	207
eW Downlight Powercore	Anbaudownlights	204
eW Graze Powercore	Lineare Leuchtensysteme	218
eW Profile Powercore	Lineare Leuchtensysteme	208
Fernbedienungen, Dimmer, Zubehör	Universalkomponenten	325
Feuchtraumleuchten	Zubehör	308
Finess	Anbau- und Pendelleuchten für TL-D Lampen	74
Fiorenza	Circolo – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	170
	Medio – Strahler für Entladungslampen	169
	Micro – Strahler für Entladungslampen	168
	Mini – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	169
	Rainbow – Strahler für LEDs	168
	Twin Mini – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	171
Flexible Tube LED	Lichtbandsystem	214
Fluidys	Medizinische Versorgungseinheiten	299
Flutlichtmaste und Aufstecktraversen		452
Fugato	Compact 260 – Starres Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	130
	Compact 261 – Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	133
	Compact 262 – Heraussschwenkbares Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	131
	Compact 264 – Kardanisches Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	132
	Metall Anbaudownlight – Starres Anbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	144
	Compact 290 – Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen mit besonders geringer Einbautiefe	142
	Compact 291 – Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen mit besonders geringer Einbautiefe	143
	Micro 244 – Kardanisches Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	126
	Mini 250 – Starres Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	127
	Mini 252 – Heraussschwenkbares Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	128
	Mini 254 – Kardanisches Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	129
	Performane 270 – Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	136
	Performane 271 – Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	137
	Power 280 – Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	138
Galaxielux-H	Anbau-Wannenleuchten	310
Garnea	Dekorative Rundreflektorleuchten	44
Gondola	Wand-/Deckenleuchten	87
Grazer LED	Wandanbaustrahler LED	205
Halogenscheinwerfer	Mehrzweck-Scheinwerfer	442
Hi-Beam	Medizinische Versorgungseinheiten	298
iColor Cove MX Powercore	Lineare Leuchtensysteme	210

Typenverzeichnis

Leuchtenbezeichnung		Seite
iColor QLX	Lineare Leuchtensysteme	209
iColorAccent Powercore	Lineare Leuchtensysteme	217
Impala	Quadratische Einlegeleuchten für TL-D Lampen	123
Indolight	Einbauleuchten für Deckensysteme und gesägte Decken für TL-D Lampen	113
	Quadratische Einbauleuchten für Deckensysteme und gesägte Decken für TL-D Lampen	113
	Einbauleuchten für Deckensysteme und gesägte Decken für TL5 Lampen	114
	Einbauleuchten für Deckensysteme und gesägte Decken für TL-D und TL5 Lampen	115
	Einbauleuchten für Paneeldecken für TL-D und TL5 Lampen	116
	Einbau-Lichtbandleuchten für TL-D und TL5 Lampen	118
	Quadratische Einbauleuchten für Deckensysteme und gesägte Decken für PL-L und PL-S Lampen	119
	Einbau-Wandfluter für TL-D und TL5 Lampen	120
Iridium	252 – Aufsatz- und Ansatzleuchten	384
	253 – Aufsatz- und Ansatzleuchten	386
	254 – Aufsatz- und Ansatzleuchten	388
Isolux-HKF	Feuchtraum-Lichtleisten	307
Isolux-M	Feuchtraum-Lichtleisten	306
	Zubehör	306
Isolux-P	Feuchtraum-Wannenleuchten	302
Isolux-W	Anbau-Wannenleuchten	309
Isolux-WDL	Wand-/Deckenleuchten	311
iW Blast Powercore	Scheinwerfer	230
Kabelübergangskästen		457
Koffer 70	Aufsatz- und Ansatzleuchten	392
	Leuchte für Radwege, Rastanlagen, Bahnanlagen und Schifffahrtswege	393
	Solarleuchte	394
Koffer 100	Aufsatz- und Ansatzleuchten	395
Koffer 150	Aufsatz- und Ansatzleuchten	396
	Leuchte für Rastanlagen, Schifffahrtswege und Fußgängerüberwege	397
	Leuchte für Bahnanlagen und Objektschutz	398
Koffer 250	Aufsatz- und Ansatzleuchten	400
	Leuchte für Rastanlagen, Schifffahrtswege, Fußgängerüberwege und Objektschutz	401
Koffer² 70	Aufsatz- und Ansatzleuchten	380
	Leuchte für Radwege und Bahnanlagen	380
Koffer² 100	Aufsatz- und Ansatzleuchten	382
	Leuchte für Fußgängerüberwege	382
Koffer² Silber-Edition	Lichtpunkte, Auf- und Ansatzleuchten, Ausleger	376
Konische, zylindrische und Peitschenmasten		450
Latina	Starres Einbaudownlight für Kompaktleuchtstoff-Lampen	153
LEDflood	Scheinwerfer und Bodeneinbauleuchten	228
LEDline²	Lineare Scheinwerfer und Bodeneinbauscheinwerfer	220
Lightcolumn	Lichtstele	363
LightMaster Modular	LON Lichtregelsystem	323
LightTube	Stelenleuchte	353
Lineco	Einzel-Lichtleisten TL-D	280
LuxSpace Mini	LED Downlight	198
Madeira	Medizinische Versorgungseinheiten	297

Typenverzeichnis

Leuchtenbezeichnung		Seite
Magneos	Compact – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	182
	Mini – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	182
Malaga	Aufsatz- und Ansatzleuchten	409
Marker LED	Bodeneinbauleuchten	234
MAXOS	Systemübersicht	240
MAXOSTL-D	Sammelbestellnummern für komplette und kodierte Lichtbänder	242
	Tragschienen für IP 20	246
	Kodierte Tragschienen für IP 20	248
	Lichtträger	249
	Lichtträger für Sonderanwendungen	251
	Trapezreflektoren	252
	Facettenreflektoren	254
	Aluminiumreflektoren und dekorative Reflektoren	255
MAXOSTL5	IP 64 – Tragschienen Tragschienen TL5 Lichtträger Reflektoren	256
	Tragschienen	258
	Lichtträger	260
	Reflektoren	261
	Reflektoren/Knotenpunkt	262
Zubehör	263	
Mediva	Medizinische Versorgungseinheiten	296
Megalux	Rundreflektorleuchten, Elektrische Einheiten	284
	Rundreflektorleuchten, Reflektoren/Abdeckungen	285
Metronomis	Aufsatz-, Ansatz- oder Hängeleuchte	344
Metronomis 2	Ansatz- oder Hängeleuchte	346
Midi Musa	Strahler für Halogen- & Entladungslampen	187
Milewide	Ansatzleuchte	350
Mini 300	Cube – Multifunktionsleuchte	443
	Stealth – Multifunktionsleuchte	364
Mini Cosmo Plattform	Aufsatz- und Ansatzleuchten	406
Minidecoflood	Scheinwerfer	424
MultiDim	DALI Lichtregelsystem	322
Musa	Strahler für Entladungslampen	186
MVF480	Scheinwerfer	440
Niedervoltstromschienen	Stromschienensystem	194
Nightwatch	Pollerleuchte	370
Notleuchten	Mit Einzelbatterie für Dauerschaltung	312
Odyssey	100 – Einbauleuchten für Wand- oder Deckenmontage, für Halogenlampen	149
	300 – Einbauleuchten für Wand- oder Deckenmontage, für Kompakt- & Entladungslampen	148
Optiflood	MVP504 – Planflächenscheinwerfer	435
	MVP506 – Planflächenscheinwerfer	436
Optivision MVP507	Planflächenscheinwerfer	434
Pacific	TCW215 – Feuchtraum-Wannenleuchten	304
	TCW216 – Feuchtraum-Wannenleuchten	305
Panama	Wandleuchte für Patientenzimmer	301
Pendalyte	Pendelleuchten für Kompaktleuchtstofflampen	42
Pentura	Einzel-Lichtleisten TL5	278
	Mini – Einzel-Lichtleisten TL5	281
PerformaLux HPK380	Rundreflektorleuchten, Elektrische Einheiten	288

Typenverzeichnis

Leuchtenbezeichnung		Seite
Personal Light	Lichtregelsystem für Lichtfarbveränderung	320
Powervision MVF024	Planflächenscheinwerfer	439
Proflood	Strahler	414
QVF 415/416/417	Scheinwerfer	447
Residium	Aufsatz- und Ansatzleuchten	407
Rondolux	Aufsatz- oder Hängeleuchte	358
Rotaris	Einbauleuchten für ringförmige TL5C Lampe	92
	Pendelleuchten für ringförmige TL5C Lampe	36
	Anbauleuchten für ringförmige TL5C Lampe	36
Savio	Stehleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für PL-L Lampen	78
	Wandleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	78
	Stehleuchten mit Lichtfarbveränderung mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	79
	Einbauleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen mit Lichtfarbveränderung	90
	Einbauleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	91
	Pendelleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	30
	Quadratische Pendelleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	30
	Pendelleuchten für Blockanordnung mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	32
	Anbauleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	34
	Quadratische Anbauleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für TL5 Lampen	34
SceneOn	Modulares Beleuchtungssystem	156
Scrabble	Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	162
	Kompaktes Einbaudownlight für Halogen- & Entladungslampen	164
	Anbau- & Pendelstrahler für Halogen- & Entladungslampen	165
Seilkoffer	150 – Seilleuchten	403
	250 – Seilleuchten	404
	250 – Leuchte für Fußgängerüberwege und Schifffahrtswege	404
	70 – Seilleuchten	402
	70 – Leuchte für Bahnanlagen	402
Sekolux-E	Einbauleuchten mit Sekundärreflektor für PL-L Lampen	121
Sereva	Wandleuchte für Patientenzimmer	300
SGS203	Aufsatz- und Ansatzleuchten	405
Smart Bollard	Pollerleuchten	237
Smart Flood	Scheinwerfer LED	236
SmartForm	Einbauleuchten mit Microoptiken mit höchster Lichtleistung für Deckensysteme und gesägte Decken für TL5 Lampen	96
	Einbauleuchten mit Power-MLO für gesägte Decken und Deckensysteme für TL5 Lampen	98
	Einbauleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für gesägte Decken und Deckensysteme für TL5 Lampen	100
	Einbauleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für gesägte Decken und Deckensysteme für TL5 Lampen mit Lichtfarbveränderung	102
	Einbauleuchten mit opal-satinierter Optik für gesägte Decken und Deckensysteme für TL5 Lampen	104
	Einbauleuchten mit farblich hinterleuchteten Füllplatten für gesägte Decken und Deckensysteme für TL5 Lampen	105
	Einbauleuchten mit Microoptiken für diverse Anwendungen für Deckensysteme und gesägte Decken für TL5 Lampen	106
	Einbauleuchten mit Microoptiken für Spezialanwendungen/erhöhten Komfort für Deckensysteme und gesägte Decken für TL5 Lampen	107
SNF-K	100 – Kombi-Scheinwerfer	441
	300 – Kombi-Scheinwerfer	441
Spot LED	LED Strahler	202
	Dynamic – LED Anbau-, Einbau- & Pendelleuchten	199
	K2 – LED Strahler	200
Starsense	Telemanagement	329
Stradalux	350/470 – Aufsatz- und Ansatzleuchte	366
	350/470 – Radwegleuchte	366
	600 – Aufsatz- und Ansatzleuchte	368
Stradasole	400/530 – Aufsatz- und Ansatzleuchten	390
	400/530 – Aufsatz- und Ansatzleuchten für Radwege	390
Strato	Modulare Lichtdecken	46

Typenverzeichnis

Leuchtenbezeichnung		Seite
TBH 375	Sportstättenleuchten	292
TBS491	Einbauleuchten mit Microptiken für TL5 Lampen	112
TBS625	Einbauleuchten für TL5 Lampen	110
TCW596	Feuchtraum-Wannenleuchten	303
Tempo RVP 1/2/3	Scheinwerfer	446
Tetrix TTX150	Schnellmontage-Lichtbandsystem	275
TMX204	Einzel-Lichtleisten TL-D/TL5	276
TPS350	Hallenleuchten mit TL5 Lampen	291
Transformatoren		155
Triangel	Aufsatzleuchte	356
	Radweg- und Bahnanlagenleuchte	356
TTX400	Systemübersicht	264
	Tragschienen TL-D	264
	Lichtträger TL-D	266
	Reflektoren und Aluminium-Reflektoren TL-D	267
	Tragschienen TL5	270
	Lichtträger TL5	271
	Reflektoren TL5	272
	Aluminium-Reflektoren TL5	273
	TTX400 Lichtmanagement	273
	Zubehör	272
Twiny	Anbauleuchten mit (opal-) prismatischer Optik für TL5 Lampen	57
Underwater LED K2	Einbau- und Aufbaustrahler zur Unterwasser montage	233
UnicOne	Compact – Strahler für Entladungslampen	180
	Compact – Wandleuchte für Halogen- und Entladungslampen	83
	Compact – Pendelleuchten für Kompaktleuchtstoff- und Entladungslampen	39
	Compact Einbaustrahler – Einbaustrahler für Halogen- & Entladungslampen	160
	Micro – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	176
	Micro – Wandleuchte für Halogen- und Entladungslampen	82
	Micro – Dekorative Pendelleuchten für Halogen- und Entladungslampen	38
	Micro – Einbaustrahler für Halogen- & Entladungslampen und LEDs	158
	Mini – Strahler für Halogen- & Entladungslampen	178
Universelle Ausleger und Zubehör		454
Urbana GPS 300	Straßenleuchte	373
UrbanLine	LED Außenleuchte	215
UrbanScene	Dekorative Außenleuchte	332
Verona	Pollerleuchte	369
Vetro	Dekorative Innenleuchten	43
Viking Vision	Ansatzleuchte	352
Vista	Aufsatz-, Poller- und Wandleuchte	354
Vivara ZON HCP170/171	Pollerleuchte	371
Wall Marker LED	Einbauleuchten	211
	asymmetrisch – Einbauleuchten	212
X-tendolight	Pendelleuchten für TL-D und TL5 Lampen	62
	Anbauleuchten für TL-D und TL5 Lampen	64
	Anbau-Lichtbandleuchten für TL-D und TL5 Lampen	68
	Quadratische Anbauleuchten für TL-D und TL5 Lampen	70
	Quadratische Anbauleuchten für PL-L und PL-S Lampen	71
	Anbau-Wandfluter für TL-D und TL5 Lampen	72
Zadora	Einbaudownlight für Niedervolt-Halogenlampen	154
Zadora Spotlight	Strahler für Niedervolt-Halogenlampen	191

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
1KH100 1xHPL80/125W IC II ACF	058 204 00	586,-	395	1KM250 1xSON400W IC II ACP	037 742 00	1429,-	400
1KH100 1xHPL80/125W IN II ACF	058 198 00	565,-	395	1KM250 1xSON400W IC II ACP-F	037 704 00	1408,-	400
1KH100 1xSON-T100/70W IC II TP ACF SW	181 070 00	593,-	395	1KM250 1xSOX90W IC I ACP	149 629 00	1172,-	400
1KH100 1xSON-T100W IC II TP ACC	149 131 00	548,-	395	1KM250 1xSOX90W IC I ACP-F	175 451 00	1147,-	400
1KH100 1xSON-T100W IC II TP ACF	181 032 00	527,-	395	1KM250 2xHPL250W IC I ACP	058 594 00	1194,-	400
1KH100 1xSON-T100W IN II TP ACF	181 025 00	517,-	395	1KM250 2xHPL250W IC I ACP-F	058 518 00	1173,-	400
1KH100 1xSON-T150/100W IC II TP ACC SW	149 179 00	650,-	395	1KM250 2xHPL250W IC II ACP	058 617 00	1333,-	400
1KH100 1xSON-T150/100W IC II TP ACF SW	181 087 00	626,-	395	1KM250 2xHPL250W IC II ACP-F	058 648 00	1311,-	400
1KH100 1xSON-T150W IC II TP ACC	149 148 00	556,-	395	1KM250 2xSON-T150W IC II ACF	037 711 00	1551,-	400
1KH100 1xSON-T150W IC II TP ACF	181 056 00	533,-	395	1KM250 2xSON150W IC I ACP	036 912 00	1517,-	400
1KH100 1xSON-T150W IN II TP ACF	181 049 00	523,-	395	1KM250 2xSON150W IC I ACP-F	036 820 00	1497,-	400
1KH100 1xSON-T50/70W IC II TP ACC	149 117 00	525,-	395	1KM250 2xSON150W IC II ACP	037 735 00	1368,-	400
1KH100 1xSON-T50/70W IC II TP ACF	181 018 00	501,-	395	1KM250 2xSON150W IC II ACP-F	037 698 00	1351,-	400
1KH100 1xSON-T70/50W IC II TP ACC SW	149 155 00	603,-	395	1KM250 2xSON250W IC I ACP	036 929 00	1319,-	400
1KH100 1xSON-T70/50W IC II TP ACF SW	181 063 00	581,-	395	1KM250 2xSON250W IC I ACP-F	036 837 00	1296,-	400
1KH100 1xSON-T70W EBR II TP ACF D7	200 856 00	765,-	395	1KM250 2xSON250W IN II ACP-F	011 780 00	1390,-	400
1KH100 1xSON100/70W IC II ACF SW	007 325 00	644,-	395	1KM250 2xSOX90W IC I ACP	175 291 00	1357,-	400
1KH100 1xSON100W IC II ACF	036 639 00	566,-	395	1KM250 2xSOX90W IC I ACP-F	175 277 00	1320,-	400
1KH100 1xSON50/70W IC II ACF	036 615 00	525,-	395	1KM253 1xSOX90W IC I ACP-F	175 222 00	897,-	404
1KH100 1xSON70/50W IC II ACF SW	007 691 00	616,-	395	1KM253 2xSON150W IC I ACP-F	034 468 00	1174,-	404
1KH100 2xPL-L18W IC II ACF	058 303 00	683,-	395	1KM253 2xSON150W IC II ACP-F	005 802 00	1129,-	404
1KH100 2xPL-L18W IN II ACF	058 297 00	669,-	395	1KS073 1xHPL50/80W IC II ACP	056 637 00	558,-	401
1KH100 2xSON50/70W IC II ACF	036 714 00	704,-	395	1KS073 1xHPL80/125W I II ACP	056 644 00	531,-	401
1KH100 2xSON50/70W IN II ACF	036 707 00	679,-	395	1KS073 1xHPL80/125W IC II ACP	056 651 00	542,-	401
1KK150 1xHPL250/125W IC II ACP-C SW	139 507 00	816,-	396	1KS073 1xSON50/70W I II ACP	034 536 00	672,-	401
1KK150 1xHPL250/150W IC II ACP SW	059 874 00	816,-	396	1KS073 1xSON50/70W IC II ACP	034 543 00	659,-	401
1KK150 1xHPL250W IC II ACP	059 782 00	736,-	396	1SR530 1xHPL-N125/80W IC II ACC SW	059 553 00	613,-	391
1KK150 1xHPL250W IC II ACP-C	059 768 00	736,-	396	1SR530 1xHPL-N250W IC II ACC	059 577 00	665,-	390
1KK150 1xQL85W/840 HF I ACP-C	059 850 00	1108,-	396	1SR530 1xHPL-N80/125W IC II ACC	059 546 00	646,-	390
1KK150 1xSON-T100/70W IC II ACF SW	038 954 00	739,-	396	1SR530 1xQL85W/840 HF I ACC	059 515 00	1170,-	390
1KK150 1xSON-T100W IC II ACF	038 459 00	659,-	396	1SR530 1xSON-T100/70W IC II ACC SW	038 107 00	669,-	391
1KK150 1xSON-T150/100W IC II ACF SW	038 978 00	759,-	396	1SR530 1xSON-T100W EB II ACC D7	200 917 00	782,-	390
1KK150 1xSON-T150W IC II ACF	038 466 00	663,-	396	1SR530 1xSON-T100W IC II ACC	038 084 00	650,-	390
1KK150 1xSON-T250/150W IC II ACF SW	038 985 00	907,-	396	1SR530 1xSON-T150/100W IC II A-L ACC	201 570 00	687,-	391
1KK150 1xSON-T250W IC II ACF	038 473 00	687,-	396	1SR530 1xSON-T150/100W IC II A-R ACC	201 563 00	675,-	391
1KK150 1xSON100W IC II ACP	038 862 00	652,-	396	1SR530 1xSON-T150/100W IC II ACC SW	038 114 00	708,-	391
1KK150 1xSON100W IC II ACP-C	038 855 00	654,-	396	1SR530 1xSON-T150W EB D7 II ACC	200 924 00	792,-	390
1KK150 1xSON100W/70W IC I ACP SW	038 923 00	731,-	396	1SR530 1xSON-T150W IC II ACC	038 091 00	673,-	390
1KK150 1xSON100W/70W IC II ACP-C SW	038 886 00	733,-	396	1SR530 1xSON-T250/150W IC II ACC SW	038 138 00	825,-	391
1KK150 1xSON150/100W IC II ACP SW	038 930 00	718,-	396	1SR530 1xSON-T250W IC II A-L ACC	201 594 00	724,-	391
1KK150 1xSON150/100W IC II ACP-C SW	038 893 00	716,-	396	1SR530 1xSON-T250W IC II A-R ACC	201 587 00	724,-	391
1KK150 1xSON150W IC II ACP	038 756 00	618,-	396	1SR530 1xSON-T250W IC II ACC	038 121 00	694,-	390
1KK150 1xSON150W IC II ACP-C	038 749 00	620,-	396	1SR530 1xSON-T50/70W IC II ACC	038 060 00	591,-	390
1KK150 1xSON250/150W IC II ACP SW	038 916 00	854,-	396	1SR530 1xSON-T70/50W IC II ACC SW	038 077 00	636,-	391
1KK150 1xSON250/150W IC II ACP-C SW	038 909 00	854,-	396	1SR530 1xSON100/70W IC II ACC SW	038 213 00	661,-	391
1KK150 1xSON250W IC II ACP	038 770 00	634,-	396	1SR530 1xSON100W IC II ACC	038 183 00	628,-	390
1KK150 1xSON250W IC II ACP-C	038 763 00	636,-	396	1SR530 1xSON150/100W IC II ACC SW	038 220 00	679,-	391
1KK150 1xSOX35W IC II ACP	177 325 00	646,-	396	1SR530 1xSON150W IC II ACC	038 206 00	634,-	390
1KK150 1xSOX35W IC II ACP-C	176 670 00	648,-	396	1SR530 2xPL-L24W IC II ACC	059 591 00	626,-	390
1KK150 2xHPL80/125W IC II ACP	059 744 00	792,-	396	1ST600 1xHPL-N250W IC ACC II 9006	059 331 00	954,-	368
1KK150 2xHPL80/125W IC II ACP-C	059 713 00	792,-	396	1ST600 1xSON-T100/70W IC SW ACF II 9006	149 506 00	1052,-	368
1KK150 2xSON100W IC II ACP	039 050 00	776,-	396	1ST600 1xSON-T150W IC ACC II OR 9006	211 548 00	977,-	368
1KK150 2xSON100W IC II ACP-C	039 036 00	778,-	396	1ST600 1xSON100/70W IC SW ACF II 9006	181 759 00	1052,-	368
1KK150 2xSON50/70W IC II ACP	039 319 00	693,-	396	1ST600 1xSON100W IC ACC I 9006	037 766 00	944,-	368
1KK150 2xSON50/70W IC II ACP-C	039 241 00	696,-	396	1ST600 1xSON100W IC ACC II 9006	037 919 00	988,-	368
1KK153 1xHPL250W IC I ACP	056 620 00	901,-	402	1ST600 1xSON100W IC ACF I 9006	037 797 00	944,-	368
1KK153 1xSON-T150W IC I ACF	006 748 00	1073,-	402	1ST600 1xSON100W IC ACF II 9006	037 926 00	988,-	368
1KK153 1xSON-T250W IC II ACF	019 151 00	1564,-	402	1ST600 1xSON150W IC ACC I 9006	037 810 00	1014,-	368
1KK153 1xSON100W IC I ACP	008 483 00	946,-	402	1ST600 1xSON150W IC ACC II 9006	037 933 00	1014,-	368
1KK153 1xSON150W IC I ACP	007 363 00	878,-	402	1ST600 1xSON150W IC ACF I 9006	037 827 00	1014,-	368
1KK153 1xSON150W IC I ACP-C	034 482 00	876,-	402	1ST600 1xSON150W IC ACF II 9006	037 940 00	1019,-	368
1KK153 1xSON150W IC II ACP-C	009 336 00	1071,-	402	1ST600 1xSON250W IC ACC I 9006	037 834 00	953,-	368
1KK153 1xSON250W IC I ACP-C	008 735 00	977,-	402	1ST600 1xSON250W IC ACF I 9006	037 841 00	954,-	368
1KK153 2xHPL80/125W IC I ACP	056 552 00	959,-	402	1ST600 1xSON50/70W IC ACC I 9006	037 759 00	880,-	368
1KK153 2xSON70W IC I ACP-C	034 499 00	981,-	402	1ST600 1xSON50/70W IC ACC II 9006	037 872 00	942,-	368
1KK153 2xSON70W IC II ACP	034 529 00	1154,-	402	1ST600 1xSON50/70W IC ACF I 9006	037 780 00	918,-	368
1KM250 1xHPL400W IC I ACP	058 600 00	1140,-	400	1ST600 1xSON50/70W IC ACF II 9006	037 889 00	971,-	368
1KM250 1xHPL400W IC I ACP-F	058 525 00	1117,-	400	1ST600 2xSON50/70W IC ACC I 9006	037 773 00	1018,-	368
1KM250 1xHPL400W IC II ACP	058 624 00	1404,-	400	1ST600 2xSON50/70W IC ACC II 9006	037 896 00	1133,-	368
1KM250 1xHPL400W IC II ACP-F	058 655 00	1380,-	400	1ST600 2xSON50/70W IC ACF I 9006	037 803 00	1018,-	368
1KM250 1xQL165W/840 HF I ACP	141 142 00	1776,-	400	1ST600 2xSON50/70W IC ACF II 9006	037 902 00	1133,-	368
1KM250 1xSON-T400/250W IC I ACF SW	006 885 00	1359,-	400	1ST600 4xPL-L18W IC ACC II 9006	059 317 00	1165,-	368
1KM250 1xSON-T400W IC II ACF	037 728 00	1485,-	400	1ST600 4xPL-L18W IC ACF II 9006	059 324 00	1165,-	368
1KM250 1xSON400/250W IC II ACP SW	018 895 00	1299,-	400	2KS070 1xHPL125/80W IC II ACP SW	543 144 99	532,-	392
1KM250 1xSON400W IC I ACP	036 936 00	1348,-	400	2KS070 1xHPL50/80W IC II ACP	543 373 99	439,-	392
1KM250 1xSON400W IC I ACP-F	036 844 00	1327,-	400	2KS070 1xHPL50/80W IC II PCP	543 465 99	467,-	392

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
2KS070 1xHPL50/80W IN II ACP	543 403 99	425,-	392	2RO200 AS-F1 9007	186 556 00	1418,-	360
2KS070 1xHPL80/125W IC II ACP	543 397 99	448,-	392	2RO200 AS-F2 3003	068 708 00	640,-	360
2KS070 1xHPL80/125W IC II PCP	543 441 99	476,-	392	2RO200 AS-F2 5013	068 654 00	640,-	360
2KS070 1xHPL80/125W IN II ACP	543 380 99	426,-	392	2RO200 AS-F2 6004	068 661 00	640,-	360
2KS070 1xHPL80/50W IC II ACP SW	543 328 99	523,-	392	2RO200 AS-F2 7021	068 685 00	640,-	360
2KS070 1xPL-C/4P18W HF 12V I ACF	543 472 99	579,-	394	2RO200 AS-F2 9007	186 709 00	640,-	360
2KS070 1xPL-L18W IC I ACF	543 564 99	385,-	392	2RO200 PCF	078 073 00	93,-	359
2KS070 1xPL-S/4P11W HF 12V I ACF	543 717 99	576,-	394	2RO200 PCO	078 035 00	93,-	359
2KS070 1xPL-T/4P32W HFP II ACF	543 519 99	431,-	392	2RO200 PCS	078 066 00	218,-	359
2KS070 1xPL-T/4P42W HFP II ACP	543 151 99	431,-	392	2RO200 R-TR ACS	149 919 00	288,-	359
2KS070 1xQL55W/840 HF I ACF	546 152 99	809,-	392	2RO200 R-TR PCF	149 933 00	351,-	359
2KS070 1xSON-I-70W IC II ACP	519 798 99	336,-	392	2RO200 R-TR PCS	149 926 00	351,-	359
2KS070 1xSON-T50/70W IC II MK ACF	543 274 99	466,-	393	2RO290 1xHPL-N50/80W IC I 6004 EBL	145 041 00	300,-	358
2KS070 1xSON-T50/70W IC II OR ACF	612 222 99	420,-	392	2RO290 1xHPL-N50/80W IC II 6004 EBL	145 386 00	377,-	358
2KS070 1xSON-T50/70W IN II MK ACF	543 267 99	462,-	393	2RO290 1xPL-T/4P42W HFP I 3003 EBL	146 475 00	225,-	358
2KS070 1xSON-T50/70W IN II OR ACF	612 239 99	414,-	392	2RO290 1xPL-T/4P42W HFP I 5013 EBL	146 451 00	225,-	358
2KS070 1xSON-T70/50W IC II MK ACF SW	550 777 99	537,-	393	2RO290 1xPL-T/4P42W HFP I 6004 EBL	146 468 00	225,-	358
2KS070 1xSON-T70/50W IC II OR ACF SW	613 700 99	500,-	392	2RO290 1xPL-T/4P42W HFP I 7021 EBL	146 482 00	225,-	359
2KS070 1xSON50/70W IC II ACP	519 828 99	367,-	392	2RO290 1xPL-T/4P42W HFP I 9007 EBL	140 114 00	225,-	359
2KS070 1xSON50/70W IC II PCP	519 842 99	381,-	392	2RO290 1xQL55W/840 HF I 3003 EBL	145 355 00	593,-	358
2KS070 1xSON50/70W IN II ACP	519 811 99	359,-	392	2RO290 1xQL55W/840 HF I 5013 EBL	145 331 00	593,-	358
2KS070 1xSON50/70W IN II PCP	519 835 99	379,-	392	2RO290 1xQL55W/840 HF I 6004 EBL	145 348 00	593,-	358
2KS070 1xSON70/50W IC II ACP	519 866 99	371,-	392	2RO290 1xQL55W/840 HF I 7021 EBL	145 362 00	593,-	359
2KS070 1xSON70/50W IC II ACP SW	519 934 99	447,-	392	2RO290 1xQL55W/840 HF I 9007 EBL	139 903 00	593,-	359
2KS070 1xSOX18W IC I ACF	550 791 99	447,-	392	2RO290 1xSON50/70W IC I 3003 EBL	145 768 00	262,-	358
2KS070 1xSOX35W IC I ACF	550 784 99	494,-	392	2RO290 1xSON50/70W IC I 5013 EBL	145 744 00	262,-	358
2KS070 2xPL-L18W IC II ACF	543 168 99	476,-	392	2RO290 1xSON50/70W IC I 6004 EBL	145 751 00	262,-	358
2KS070 2xPL-L18W IN II ACF	543 571 99	472,-	392	2RO290 1xSON50/70W IC I 7021 EBL	145 775 00	262,-	359
2KS070 2xPL-S/2P11W IC II ACF	543 687 99	361,-	392	2RO290 1xSON50/70W IC I 9007 EBL	139 521 00	262,-	359
2KS070 2xPL-S/2P11W IN II ACF	543 694 99	349,-	392	2RO290 1xSON50/70W IC II 3003 EBL	146 055 00	331,-	358
2RO200 AB-K	562 442 99	23,-	359	2RO290 1xSON50/70W IC II 5013 EBL	146 031 00	331,-	358
2RO200 AB-L	562 459 99	23,-	359	2RO290 1xSON50/70W IC II 6004 EBL	146 048 00	331,-	358
2RO200 ACO	078 028 00	65,-	359	2RO290 1xSON50/70W IC II 7021 EBL	146 062 00	331,-	359
2RO200 ACS	078 059 00	153,-	359	2RO290 1xSON50/70W IC II 9007 EBL	140 008 00	331,-	359
2RO200 ALM-ZA 76 RAL5013	495 825 00	1024,-	361	2RO290 1xSON70/50W IC I 3003 SW EBL	145 843 00	304,-	358
2RO200 ALM-ZA 76 RAL7021	495 818 00	1024,-	361	2RO290 1xSON70/50W IC I 5013 SW EBL	145 829 00	304,-	358
2RO200 ALM-ZA 76 RAL9007	186 655 00	a.Anfrage	361	2RO290 1xSON70/50W IC I 6004 SW EBL	145 836 00	304,-	358
2RO200 AS-A 3003	068 302 00	344,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC I 7021 SW EBL	145 850 00	304,-	359
2RO200 AS-A 5013	068 265 00	344,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC I 9007 SW EBL	139 965 00	304,-	359
2RO200 AS-A 6004	068 272 00	344,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC II 3003 SW EBL	146 147 00	394,-	358
2RO200 AS-A 7021	068 289 00	344,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC II 5013 SW EBL	146 123 00	394,-	358
2RO200 AS-A 9007	121 427 00	344,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC II 6004 SW EBL	146 130 00	394,-	358
2RO200 AS-B1 3003	068 340 00	296,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC II 7021 SW EBL	146 154 00	394,-	359
2RO200 AS-B1 5013	068 319 00	296,-	360	2RO290 1xSON70/50W IC II 9007 SW EBL	140 046 00	394,-	359
2RO200 AS-B1 6004	068 326 00	296,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP I 3003 EBL	146 437 00	317,-	358
2RO200 AS-B1 7021	068 333 00	296,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP I 5013 EBL	146 413 00	317,-	358
2RO200 AS-B1 9007	120 925 00	296,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP I 6004 EBL	146 420 00	317,-	358
2RO200 AS-B2 3003	068 395 00	620,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP I 7021 EBL	146 444 00	317,-	359
2RO200 AS-B2 5013	068 357 00	620,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP I 9007 EBL	140 107 00	317,-	359
2RO200 AS-B2 6004	068 364 00	620,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP II 3003 EBL	146 680 00	317,-	358
2RO200 AS-B2 7021	068 388 00	620,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP II 5013 EBL	146 666 00	317,-	358
2RO200 AS-B2 9007	143 832 00	620,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP II 6004 EBL	146 673 00	317,-	358
2RO200 AS-B3 3003	068 449 00	473,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP II 7021 EBL	146 697 00	317,-	359
2RO200 AS-B3 5013	068 401 00	473,-	360	2RO290 2xPL-C/2P26W 2xHFP II 9007 EBL	140 145 00	317,-	359
2RO200 AS-B3 6004	068 418 00	473,-	360	2RO290 2xPL-L18W IC I 3003 EBL	146 352 00	266,-	358
2RO200 AS-B3 7021	068 425 00	473,-	360	2RO290 2xPL-L18W IC I 5013 EBL	146 338 00	266,-	358
2RO200 AS-B3 9007	126 811 00	473,-	360	2RO290 2xPL-L18W IC I 6004 EBL	146 345 00	266,-	358
2RO200 AS-C 3003	068 500 00	300,-	360	2RO290 2xPL-L18W IC I 7021 EBL	146 369 00	266,-	359
2RO200 AS-C 5013	068 456 00	300,-	360	2RO290 2xPL-L18W IC I 9007 EBL	140 084 00	266,-	359
2RO200 AS-C 6004	068 463 00	300,-	360	2SR400 1xHPL-N125/80W IC II ACC SW	059 645 00	478,-	390
2RO200 AS-C 7021	068 487 00	300,-	360	2SR400 1xHPL-N50/80W IC II ACC	059 614 00	412,-	390
2RO200 AS-C 9007	120 932 00	300,-	360	2SR400 1xHPL-N80/125W IC II ACC	059 638 00	408,-	390
2RO200 AS-D 3003	068 562 00	383,-	360	2SR400 1xHPL-N80/50W IC II ACC SW	059 621 00	476,-	390
2RO200 AS-D 5013	068 517 00	383,-	360	2SR400 1xPL-T/4P32W HF II ACC	059 676 00	462,-	390
2RO200 AS-D 6004	068 524 00	383,-	360	2SR400 1xQL55W/840 HF I ACC	059 683 00	800,-	390
2RO200 AS-D 7021	068 548 00	383,-	360	2SR400 1xSON-T100/70W IC II ACC SW	038 305 00	603,-	390
2RO200 AS-D 9007	123 155 00	383,-	360	2SR400 1xSON-T100W IC II ACC	038 282 00	570,-	390
2RO200 AS-E 3003	068 616 00	390,-	360	2SR400 1xSON-T50/70W IC II MK ACC	122 547 00	527,-	390
2RO200 AS-E 5013	068 579 00	390,-	360	2SR400 1xSON-T50/70W IC II OR ACC	038 251 00	515,-	390
2RO200 AS-E 6004	068 586 00	390,-	360	2SR400 1xSON-T50/70W IC II OR ACC SW	038 275 00	519,-	390
2RO200 AS-E 7021	068 593 00	390,-	360	2SR400 1xSON-T70/50W IC II MK ACC SW	143 658 00	599,-	390
2RO200 AS-E 9007	186 532 00	390,-	360	2SR400 1xSON100/70W IC II ACC SW	038 350 00	650,-	390
2RO200 AS-F1 3003	068 647 00	1418,-	360	2SR400 1xSON100W IC II ACC	038 343 00	486,-	390
2RO200 AS-F1 5013	186 549 00	1418,-	360	2SR400 1xSON50/70W IC II ACC	038 329 00	478,-	390
2RO200 AS-F1 6004	068 623 00	1418,-	360	2SR400 1xSON70/50W IC II ACC SW	038 336 00	539,-	390
2RO200 AS-F1 7021	068 630 00	1418,-	360	2SR400 2xPL-L18W IC II ACC	059 669 00	371,-	390

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
2ST350 1xSON50/70W IC ACF I 9006	305 667 00	420,-	366	2VS342 1xSON50/70W IC I 9011	303 106 00	1060,-	354
2ST350 1xSON50/70W IC ACF II 9006	305 629 00	439,-	366	2VS342 1xSON50/70W IC II 9006	303 212 00	1179,-	354
2ST350 2xPL-L18W IC ACF I 9006	305 674 00	458,-	366	2VS650 1xQL55W/830 HF I DTC-A 9006	307 890 00	1107,-	354
2ST470 1xHPL-N80/125W IC I ACC 9006	525 836 99	702,-	366	2VS650 1xQL55W/830 HF I DTC-A 9011	308 330 00	1082,-	354
2ST470 1xQL55W/840 ACF I 9006	562 411 99	1132,-	366	2VS650 1xQL55W/830 HF I DTC-C 9006	308 514 00	1278,-	354
2ST470 1xQL85W/840 ACF I 9006	560 349 99	1161,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-A 9006	302 758 00	779,-	354
2ST470 1xSON-T50/70W IC I OR ACC 9006	613 069 99	868,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-A 9011	302 734 00	697,-	354
2ST470 1xSON-T50/70W IC I OR ACF 9006	609 895 99	868,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-B 9006	302 840 00	914,-	354
2ST470 1xSON-T50/70W IC II 9006 MK	519 743 99	898,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-B 9011	302 826 00	830,-	354
2ST470 1xSON-T50/70W IC II OR ACC 9006	613 113 99	868,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-C 9006	302 949 00	807,-	354
2ST470 1xSON-T50/70W IC II OR ACF 9006	609 871 99	868,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-C 9011	302 925 00	884,-	354
2ST470 1xSON-T70/50W IC I OR ACF SW 9006	613 090 99	897,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-D 9006	303 045 00	554,-	354
2ST470 1xSON-T70/50W IC II OR ACC SW 9006	613 120 99	902,-	366	2VS650 1xSON50/70W IC I DTC-D 9011	303 021 00	588,-	354
2ST470 1xSON-T70/50W IC II OR ACF SW 9006	609 925 99	925,-	366	2VS650 HPL-N80/125W IC I DTC-A 9006	302 727 00	784,-	354
2ST470 1xSON-T70/50W IC SW II 9006 MK	519 750 99	961,-	366	332TSW 1xTL5-14W/840 HFP O	060 889 00	100,-	57
2ST470 1xSON50/70W IC ACC I 9006	519 699 99	829,-	366	332TSW 1xTL5-28W/840 HFP A P	060 957 00	134,-	57
2ST470 1xSON50/70W IC ACC II 9006	519 729 99	829,-	366	332TSW 1xTL5-28W/840 HFP O	060 896 00	118,-	57
2ST470 1xSON50/70W IC ACF I 9006	519 705 99	829,-	366	332TSW 1xTL5-35W/840 HFP A P	060 964 00	153,-	57
2ST470 1xSON50/70W IC ACF II 9006	519 736 99	829,-	366	332TSW 1xTL5-35W/840 HFP O	060 902 00	136,-	57
2ST470 1xSON70/50W IC SW ACF I 9006	519 712 99	897,-	366	332TSW 1xTL5-49W/840 HFP A P	060 971 00	153,-	57
2ST470 2xPL-C26W HFP ACC II 9006	525 959 99	866,-	366	332TSW 1xTL5-49W/840 HFP O	060 919 00	136,-	57
2ST470 2xPL-L18W IC ACC II 9006	525 935 99	842,-	366	332TSW 2xTL5-14W/840 HFP O	340 509 00	111,-	57
2ST470 2xPL-L18W IC ACF II 9006	525 942 99	842,-	366	332TSW 2xTL5-14W/840 HFP P	340 523 00	110,-	57
2ST470 2xPL-L24W IC ACC I 9006	525 829 99	838,-	366	332TSW 2xTL5-28W/840 HFP O	340 516 00	128,-	57
2ST470 2xPL-L24W IC ACF I 9006	525 843 99	838,-	366	332TSW 2xTL5-28W/840 HFP WB P	060 827 00	145,-	57
2ST470 2xPL-S/2P11W IC ACC I 9006	525 805 99	851,-	366	332TSW 2xTL5-35W/840 HFP O	051 764 00	147,-	57
2ST470 2xPL-S/2P11W IC ACF I 9006	525 812 99	866,-	366	332TSW 2xTL5-35W/840 HFP WB P	060 834 00	166,-	57
2TR480 1xCDO-TT70W IC GC II 7021	176 694 00	839,-	356	332TSW 2xTL5-49W/840 HFP O	060 865 00	147,-	57
2TR480 1xCDO-TT70W IC GF II 7021	176 700 00	839,-	356	332TSW 2xTL5-49W/840 HFP WB P	060 841 00	166,-	57
2TR480 1xCPO-TW 140W/728 EB II 7021	219 803 00	1137,-	357	332ZSW MB-VWAPR 2pc	055 250 00	13,-	57
2TR480 1xCPO-TW 60W/728 EB II 7021	219 797 00	1088,-	357	3KK150 1xHPL250W IC II GC	059 812 00	992,-	397
2TR480 1xHPL-N80/125W IC GC II 7021	057 894 00	1125,-	356	3KK150 1xHPL250W IC II GC-SK	059 829 00	1026,-	397
2TR480 1xPL-C/4P26W HFP GF II 7021	011 506 00	796,-	356	3KK150 1xHST-DE150W IC II FR GF-FT *	136 162 00	1427,-	398
2TR480 1xQL55W/840 GC I 7021	128 334 00	1140,-	356	3KK150 1xHST-DE150W IC II FR-A-L GF-FT *	125 982 00	1400,-	398
2TR480 1xQL55W/840 GF I 7021	127 443 00	1164,-	356	3KK150 1xHST-DE150W IC II FR-A-R GF-FT *	125 975 00	1396,-	398
2TR480 1xQL55W/840 GF II 7021	012 688 00	1134,-	356	3KK150 1xHST-DE250W IC I FR GF	038 633 00	1505,-	398
2TR480 1xQL85W/840 GF II 7021	130 689 00	1198,-	356	3KK150 1xHST-DE250W IC I FR-A-L GF	038 688 00	1476,-	398
2TR480 1xSDW-T100W IC GF I 7021	009 657 00	957,-	356	3KK150 1xHST-DE250W IC I FR-A-R GF	038 664 00	1476,-	398
2TR480 1xSON-T100/70W IC GF SW II 7021	113 729 00	930,-	357	3KK150 1xHST-DE250W IC I FR-ROT GF	038 657 00	1474,-	398
2TR480 1xSON-T100W DV GC II 7021	200 931 00	1040,-	356	3KK150 1xHST-DE250W IC II FR GF-FT	134 342 00	1447,-	398
2TR480 1xSON-T100W DV GF II 7021	200 948 00	1040,-	356	3KK150 1xHST-DE250W IC II FR-A-L GF-FT	134 878 00	1422,-	398
2TR480 1xSON-T100W IC GC II 7021	035 571 00	957,-	356	3KK150 1xHST-DE250W IC II FR-A-R GF-FT	134 885 00	1422,-	398
2TR480 1xSON-T100W IC GF II 7021	035 694 00	957,-	356	3KK150 1xQL85W/840 HF I GC	059 867 00	1203,-	397
2TR480 1xSON-T150W IC GC II 7021	130 672 00	984,-	356	3KK150 1xQL85W/840 HF II GC-SK	134 496 00	1332,-	398
2TR480 1xSON-T50/70W IC GC II 7021	117 710 00	861,-	356	3KK150 1xSON-T150/100W IC II FR-A-L ACF	201 532 00	728,-	397
2TR480 1xSON-T50/70W IC GC MK II 7021	011 049 00	896,-	357	3KK150 1xSON-T150/100W IC II FR-A-R ACF	201 525 00	728,-	397
2TR480 1xSON-T50/70W IC GF II 7021	035 687 00	855,-	356	3KK150 1xSON-T150W IC II GF	038 589 00	712,-	397
2TR480 1xSON-T50/70W IC GF MK II 7021	179 978 00	890,-	357	3KK150 1xSON-T250W IC II GF	038 596 00	735,-	397
2TR480 1xSON-T70/50W IC GF SW II 7021	013 302 00	918,-	357	3KK150 1xSON150W IC II FR-A-L ACP-C	038 794 00	661,-	397
2TR480 1xSON100W IC GF II 7021	035 656 00	803,-	356	3KK150 1xSON150W IC II FR-A-R ACP-C	038 787 00	661,-	397
2TR480 1xSON100W IC II GF 7021 NG9	211 951 00	815,-	356	3KK150 1xSON150W IC II GC	121 113 00	716,-	397
2TR480 1xSON100W IC II GF 7021 NG9 2L-CG	212 569 00	1076,-	356	3KK150 1xSON150W IC II GC-SK	038 558 00	763,-	397
2TR480 1xSON150W IC GF II 7021	035 663 00	821,-	356	3KK150 1xSON150W IC II GF-FT	019 175 00	755,-	398
2TR480 1xSON150W IC II GF 7021 NG9	211 968 00	821,-	356	3KK150 1xSON250W IC II FR-A-L ACP-C	038 817 00	685,-	397
2TR480 1xSON50/70W IC GC II 7021	035 540 00	748,-	356	3KK150 1xSON250W IC II FR-A-R ACP-C	038 800 00	683,-	397
2TR480 1xSON50/70W IC GF II 7021	035 649 00	742,-	356	3KK150 1xSON250W IC II GF	116 591 00	737,-	397
2TR480 1xSON50/70W IC II GF 7021 NG9	211 944 00	782,-	356	3KK150 1xSON250W IC II GF-FT	019 090 00	776,-	398
2TR480 1xSON70/50W IC GF SW II 7021	113 743 00	811,-	357	3KK150 1xSOX35W IC I GC	176 632 00	813,-	397
2TR480 1xSON70W IC II GF 7021 NG9 2L-CG	212 552 00	1065,-	356	3KK150 2xHPL80/125W IC II GC	059 799 00	1057,-	397
2TR480 2xPL-C/4P26W HFP GF II 7021	011 582 00	873,-	356	3KK150 2xSON50/70W IC II GC	039 326 00	796,-	397
2TR480 2xPL-L18W 2xHFP GF II 7021	019 021 00	946,-	356	3KK150 2xSON70W IC II GC-SK	039 333 00	860,-	397
2VS200 1xPL-T/4P42W HFP I 9006	309 443 00	1200,-	355	3KM250 1xHST-DE400W IC I FR-ROT GF	115 341 00	1978,-	401
2VS200 1xPL-T/4P42W HFP I 9011	306 817 00	1025,-	355	3KM250 1xHST-DE400W IC I GF	115 358 00	2000,-	401
2VS200 1xQL55/830 HF I 9011	308 460 00	1487,-	355	3KM250 1xSON-T400W IC I GF	036 981 00	1424,-	401
2VS200 1xSON50W IC I 9006	302 659 00	1155,-	355	3KM250 1xSOX55W IC I GC	176 625 00	1451,-	401
2VS200 1xSON50W IC I 9011	302 581 00	1160,-	355	3KM250 1xSOX90W IC I ACF	175 314 00	1239,-	401
2VS200 1xSON50W IC II 9006	302 703 00	1280,-	355	3KM250 1xSOX90W IC I GC	149 698 00	1245,-	401
2VS200 1xSON50W IC II 9011	302 680 00	1271,-	355	3KM250 1xSOX90W IC I GC	175 338 00	1347,-	401
2VS201 1xSON50W IC I 9006	308 262 00	1452,-	355	3KM250 2xSON250W IC I ACF	117 673 00	1425,-	401
2VS201 1xSON50W IC I 9011	307 463 00	1402,-	355	3KM250 2xSOX90W IC I ACF	175 321 00	1476,-	401
2VS201 1xSON50W IC II 9006	306 770 00	1506,-	355	3KM253 1xSON250W IC I ACF	034 406 00	1133,-	404
2VS201 1xSON50W IC II 9011	308 255 00	1500,-	355	3KM253 1xSOX55W IC I GC	034 314 00	1178,-	404
2VS342 1xPL-C/2P26W IC I 9006	303 120 00	1063,-	354	3KM253 1xSOX90W IC I ACF	175 253 00	1000,-	404
2VS342 1xPL-C/2P26W IC I 9011	308 132 00	1052,-	354	3KM253 1xSOX90W IC I GC	034 321 00	1062,-	404
2VS342 1xPL-C/2P26W IC II 9011	303 168 00	1156,-	354	3KS070 1xHPL80/125W IC II GC	543 557 99	550,-	393
2VS342 1xSON50/70W IC I 9006	303 137 00	1098,-	354	3KS070 1xSON100W IC II GC-SK	543 304 99	521,-	393

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
3KS070 1xSON100W IC II PC-FT	543 137 99	396,-	393	4IS110 2xTL-D58W HFP TW3	225 934 00	308,-	306
3KS070 1xSON50/70W IC II GC	543 250 99	459,-	393	4IS120 1xTL-D36W HFP AC	630 691 99	292,-	302
3KS070 1xSON50/70W IC II GC-SK	543 243 99	619,-	393	4IS120 1xTL-D36W HFP AC TW3	630 813 99	336,-	302
3KS070 1xSON70/50W IC II PC-FT	543 298 99	375,-	393	4IS120 1xTL-D36W HFP PC TW3*	630 851 99	402,-	302
3KS070 1xSON70/50W IC II PC-FT EL G9	645 114 99	454,-	393	4IS120 1xTL-D36W HFP PC*	630 738 99	358,-	302
3KS070 2xSON100W IC II PC-FT	127 504 00	932,-	393	4IS120 1xTL-D58W HFP AC	630 714 99	297,-	302
3KS070 2xSON70/50W IC II PC-FT	127 498 00	850,-	393	4IS120 1xTL-D58W HFP AC TW3	630 837 99	340,-	302
3SC270 HAL-L1000W SEK -B 7035	490 332 00	569,-	442	4IS120 1xTL-D58W HFP PC TW3*	630 875 99	406,-	302
3SC270 HAL-L1000W SEK -E 7035	490 325 00	569,-	442	4IS120 1xTL-D58W HFP PC*	630 752 99	362,-	302
3SC270 HAL-L1500W SEK -B	490 356 00	603,-	442	4IS120 2xTL-D36W HFP AC	630 707 99	347,-	302
3SC270 HAL-L1500W SEK -E	490 349 00	603,-	442	4IS120 2xTL-D36W HFP AC TW3	630 820 99	391,-	302
3SC270 HAL-L2000W SEK -B	490 370 00	641,-	442	4IS120 2xTL-D36W HFP PC TW3*	630 868 99	437,-	302
3SC270 HAL-L2000W SEK -E	490 363 00	641,-	442	4IS120 2xTL-D36W HFP PC*	630 745 99	393,-	302
3SC270 HAL-L500W SEK -B 7035	519 439 99	515,-	442	4IS120 2xTL-D58W HFP AC	630 721 99	351,-	302
3SC270 HAL-L500W SEK -E 7035	519 422 99	515,-	442	4IS120 2xTL-D58W HFP AC TW3	630 844 99	395,-	302
4EX100 1xTL-D36W HF PC ELLK	491 261 00	897,-	313	4IS120 2xTL-D58W HFP PC TW3*	630 882 99	472,-	302
4EX100 1xTL-D58W HF PC ELLK	491 292 00	1266,-	313	4IS120 2xTL-D58W HFP PC*	630 769 99	428,-	302
4EX100 1xTL-D58W HF PC NLLK	642 618 00	599,-	313	4IS130 1xTL-D18W HF	492 725 00	71,-	307
4EX100 2xTL-D18W HF PC ELLK	491 247 00	939,-	313	4IS130 1xTL-D36W HF	492 756 00	73,-	307
4EX100 2xTL-D18W HF PC ELLK EL1,5/3	491 254 00	2816,-	313	4IS130 1xTL-D36W HF TW3	492 817 00	86,-	307
4EX100 2xTL-D36W HF PC ELLK	491 278 00	1016,-	313	4IS130 1xTL-D58W HF	492 787 00	77,-	307
4EX100 2xTL-D36W HF PC ELLK EL1,5/3	491 285 00	2952,-	313	4IS130 1xTL-D58W HF TW3	492 848 00	90,-	307
4EX100 2xTL-D58W HF PC ELLK	491 308 00	1371,-	313	4IS130 2xTL-D36W HF	492 862 00	95,-	307
4EX100 2xTL-D58W HF PC NLLK	634 545 00	650,-	313	4IS130 2xTL-D36W HFTW3	492 909 00	108,-	307
4EX100 Acc.ELLK/NLLK EB M8 (2PCS)	528 257 99	14,-	313	4IS130 2xTL-D58W HF	492 886 00	99,-	307
4EX100 Acc.ELLK/NLLK MB (2PCS)	494 613 00	36,-	313	4IS130 2xTL-D58W HFTW3	492 923 00	112,-	307
4EX100 Acc.ELLK/NLLK SW13	495 320 00	16,-	313	4ME350 1xCDM-T150W IC SI	223 220 00	419,-	284
4GA088 1xTL-D18W HF O	643 288 00	88,-	310	4ME350 1xCDM-T70W IC SI	223 213 00	403,-	284
4GA088 1xTL-D18W HF P	643 301 00	83,-	310	4ME350 1xCDO-ET100W IC SI	223 206 00	412,-	284
4GA088 1xTL-D36W HF O	637 027 00	91,-	310	4ME350 1xPL-H60W HFP SI	223 183 00	456,-	284
4GA088 1xTL-D36W HF P	637 065 00	91,-	310	4ME350 1xPL-T42W HFP SI	223 190 00	369,-	284
4GA088 1xTL-D58W HF O	637 034 00	100,-	310	4ME450 1xCDM-T250W IC SI	224 173 00	454,-	284
4GA088 1xTL-D58W HF P	637 072 00	100,-	310	4ME450 1xHPI-P250W IC HT60 BK	223 855 00	492,-	284
4GA088 2xTL-D18W HF O	643 295 00	103,-	310	4ME450 1xHPI-P250W IC SI	223 237 00	429,-	284
4GA088 2xTL-D18W HF P	643 318 00	98,-	310	4ME450 1xHPL-N250W IC HT60 BK	223 831 00	453,-	284
4GA088 2xTL-D36W HF O	637 041 00	105,-	310	4ME450 1xHPL-N250W IC SI	223 251 00	393,-	284
4GA088 2xTL-D36W HF P	637 089 00	105,-	310	4ME450 1xSON250W IC HT60 BK	223 848 00	533,-	284
4GA088 2xTL-D58W HF O	637 058 00	111,-	310	4ME450 1xSON250W IC SI **	223 244 00	454,-	284
4GA088 2xTL-D58W HF P	637 096 00	111,-	310	4ME550 1xHPI-P400W IC HT60 BK	223 886 00	577,-	284
4IS050 1xDULUX-F36 HFPWDL3 O AC	566 716 00	108,-	311	4ME550 1xHPI-P400W IC SI	223 268 00	428,-	284
4IS050 1xDULUX-F36 HFPWDL3 O PC	635 429 00	148,-	311	4ME550 1xHPL-N400W IC HT60 BK	223 862 00	512,-	284
4IS050 1xTL-C22W HFPWDL3 O AC	635 351 00	131,-	311	4ME550 1xHPL-N400W IC SI	223 282 00	452,-	284
4IS050 1xTL-C22W HFPWDL3 O PC	635 412 00	168,-	311	4ME550 1xQL165W/840 HF R SI *	223 299 00	1376,-	284
4IS050 1xTL-C55W HFPWDL4 O AC	635 368 00	170,-	311	4ME550 1xSON400W IC HT60 BK	223 879 00	682,-	284
4IS050 1xTL-C55W HFPWDL4 O PC	635 450 00	209,-	311	4ME550 1xSON400W IC SI **	223 275 00	485,-	284
4IS050 2xDULUX-F24W HFPWDL4 O AC	566 709 00	144,-	311	4ME750 1xHPL-N1000W IC SI	223 312 00	674,-	284
4IS050 2xDULUX-F24W HFPWDL4 O PC	635 443 00	203,-	311	4ME750 1xHPL-N700W IC HT60 BK	223 893 00	665,-	284
4IS050 2xDULUX-F36W HFPWDL4 O AC	565 788 00	144,-	311	4ME750 1xHPL-N700W IC SI	223 305 00	605,-	284
4IS050 2xDULUX-F36W HFPWDL4 O PC	635 498 00	203,-	311	4ME750 1xSON1000W IC SI	223 329 00	803,-	284
4IS050 2xPL-C13W HFPWDL3 O AC	604 586 00	118,-	311	4MX013 361 1xCDM-T70W IC F	119 981 00	425,-	254
4IS050 2xPL-C13W HFPWDL3 O PC	635 399 00	156,-	311	4MX013 361 1xSDW-T100W 1xCDM-T70W IC F	119 998 00	666,-	254
4IS050 2xPL-C18W HFPWDL3 O AC	565 771 00	119,-	311	4MX013 361 1xSDW-T100W IC F	119 967 00	436,-	254
4IS050 2xPL-C18W HFPWDL3 O PC	635 405 00	158,-	311	4MX013 361 1xSDW-T50W 1xCDM-T35W IC F	120 000 00	650,-	254
4IS050 2xPL-S11W HFPWDL3 O AC	566 198 00	120,-	311	4MX013 361 1xSDW-T50W IC F	119 974 00	425,-	254
4IS050 2xPL-S11W HFPWDL3 O PC	635 382 00	158,-	311	4MX014 1xTL-D58W HFP A IP63 WH	223 985 00	347,-	257
4IS050 2xPL-S9W HFPWDL2 O AC	565 764 00	106,-	311	4MX014 1xTL-D58W HFP A PC IP63 WH	224 104 00	391,-	257
4IS050 2xPL-S9W HFPWDL2 O PC	635 375 00	127,-	311	4MX014 1xTL-D58W HFP WB IP63 WH	223 961 00	347,-	257
4IS050 3xPL-T18W HFPWDL4 O AC	566 686 00	232,-	311	4MX014 1xTL-D58W HFP WB PC IP63 WH	224 081 00	391,-	257
4IS050 3xPL-T18W HFPWDL4 O PC	635 436 00	286,-	311	4MX014 2xTL-D58W HFP A IP63 WH	223 992 00	363,-	257
4IS090 1xTL-D36W HF O	643 059 00	115,-	309	4MX014 2xTL-D58W HFP A PC IP63 WH	224 111 00	413,-	257
4IS090 1xTL-D36W HF P	643 165 00	115,-	309	4MX014 2xTL-D58W HFP WB IP63 WH	223 978 00	363,-	257
4IS090 1xTL-D58W HF O	643 073 00	121,-	309	4MX014 2xTL-D58W HFP WB PC IP63 WH	224 098 00	413,-	257
4IS090 1xTL-D58W HF P	643 189 00	121,-	309	4MX014 581 1xTL5-80W HFP A IP63 WH	224 067 00	394,-	257
4IS090 2xTL-D36W HF O	643 066 00	150,-	309	4MX014 581 1xTL5-80W HFP WB IP63 WH	224 043 00	394,-	257
4IS090 2xTL-D36W HF P	643 172 00	150,-	309	4MX014 581 2xTL5-80W HFP A IP63 WH	224 074 00	418,-	257
4IS090 2xTL-D58W HF O	643 080 00	154,-	309	4MX014 581 2xTL5-80W HFP WB IP63 WH	224 050 00	417,-	257
4IS090 2xTL-D58W HF P	643 196 00	154,-	309	4MX056 361 2x5x1.5 SI	536 887 99	71,-	246
4IS110 1xTL-D18W HFP	225 842 00	165,-	306	4MX056 361 2x5x1.5 WH	579 501 99	69,-	246
4IS110 1xTL-D18W HFP TW3	225 897 00	220,-	306	4MX056 361 2x5x2.5 SI	536 894 99	83,-	246
4IS110 1xTL-D36W HFP	225 859 00	198,-	306	4MX056 361 2x5x2.5 WH	554 744 99	74,-	246
4IS110 1xTL-D36W HFP TW3	225 903 00	231,-	306	4MX056 361 2x7x1.5 SI	582 389 99	87,-	246
4IS110 1xTL-D58W HFP	225 873 00	209,-	306	4MX056 361 2x7x1.5 WH	582 228 99	79,-	246
4IS110 1xTL-D58W HFP TW3	225 927 00	242,-	306	4MX056 361 2x7x2.5 SI	582 433 99	94,-	246
4IS110 2xTL-D36W HFP	225 866 00	275,-	306	4MX056 361 2x7x2.5 WH	580 392 99	85,-	246
4IS110 2xTL-D36W HFP TW3	225 910 00	308,-	306	4MX056 361 5x1.5 IP64 WH	582 020 99	53,-	256
4IS110 2xTL-D58W HFP	225 880 00	286,-	306	4MX056 361 5x1.5 SI	574 193 99	37,-	246

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
4MX056 361 5x1.5 WH	574 018 99	29,-	246	4MX056 582 2x5x2.5 SI	536 900 99	106,-	247
4MX056 361 5x2.5 IP64 WH	582 044 99	56,-	256	4MX056 582 2x5x2.5 WH	573 127 99	94,-	247
4MX056 361 5x2.5 SI	573 189 99	37,-	246	4MX056 582 2x7x1.5 SI	582 457 99	138,-	247
4MX056 361 5x2.5 WH	552 863 99	33,-	246	4MX056 582 2x7x1.5 WH	574 766 99	127,-	247
4MX056 361 7x1.5 SI	573 875 99	42,-	246	4MX056 582 2x7x2.5 SI	582 471 99	155,-	247
4MX056 361 7x1.5 WH	557 653 99	36,-	246	4MX056 582 2x7x2.5 WH	554 775 99	143,-	247
4MX056 361 7x2.5 SI	582 310 99	54,-	246	4MX056 582 5x1.5 IP64 WH	547 364 99	69,-	256
4MX056 361 7x2.5 WH	552 894 99	42,-	246	4MX056 582 5x1.5 SI	573 660 99	67,-	247
4MX056 361 WH	580 644 99	22,-	247	4MX056 582 5x1.5 WH	573 004 99	55,-	247
4MX056 362 2x5x1.5 SI	582 358 99	107,-	246	4MX056 582 5x2.5 IP64 WH	543 670 99	84,-	256
4MX056 362 2x5x1.5 WH	573 165 99	96,-	246	4MX056 582 5x2.5 SI	578 993 99	74,-	247
4MX056 362 2x5x2.5 SI	582 372 99	117,-	246	4MX056 582 5x2.5 WH	573 158 99	61,-	247
4MX056 362 2x5x2.5 WH	554 751 99	104,-	246	4MX056 582 7x1.5 IP64 WH	547 456 99	84,-	256
4MX056 362 2x7x1.5 SI	582 396 99	121,-	246	4MX056 582 7x1.5 SI	573 899 99	80,-	247
4MX056 362 2x7x1.5 WH	579 532 99	109,-	246	4MX056 582 7x1.5 WH	574 209 99	68,-	247
4MX056 362 2x7x2.5 SI	551 064 99	130,-	246	4MX056 582 7x2.5 IP64 WH	551 347 99	94,-	256
4MX056 362 2x7x2.5 WH	580 408 99	118,-	246	4MX056 582 7x2.5 SI	536 863 99	88,-	247
4MX056 362 5x1.5 IP64 WH	579 129 99	70,-	256	4MX056 582 7x2.5 WH	551 200 99	76,-	247
4MX056 362 5x1.5 SI	578 658 99	65,-	246	4MX056 582 M1110 5x1.5 SI	582 280 99	102,-	248
4MX056 362 5x1.5 WH	573 776 99	53,-	246	4MX056 582 M1110 5x1.5 WH	536 733 99	91,-	248
4MX056 362 5x2.5 IP64 WH	582 051 99	76,-	256	4MX056 582 M300 5x1.5 SI	579 600 99	71,-	248
4MX056 362 5x2.5 SI	552 870 99	65,-	246	4MX056 582 M300 5x1.5 WH	573 653 99	63,-	248
4MX056 362 5x2.5 WH	536 719 99	60,-	246	4MX056 582 M300/E300 5x1.5 SI	573 868 99	81,-	248
4MX056 362 7x1.5 SI	551 040 99	72,-	246	4MX056 582 M300/E300 5x1.5 WH	573 646 99	77,-	248
4MX056 362 7x1.5 WH	574 100 99	63,-	246	4MX056 582 M600 5x1.5 SI	574 575 99	84,-	248
4MX056 362 7x2.5 SI	552 924 99	86,-	246	4MX056 582 M600 5x1.5 WH	553 945 99	76,-	248
4MX056 362 7x2.5 WH	552 900 99	72,-	246	4MX056 582 M600/E600 5x1.5 SI	582 259 99	92,-	248
4MX056 362 WH	573 578 99	40,-	247	4MX056 582 M600/E600 5x1.5 WH	553 952 99	83,-	248
4MX056 363 2x5x1.5 SI	582 365 99	137,-	246	4MX056 582 M850 5x1.5 SI	582 266 99	90,-	248
4MX056 363 2x5x1.5 WH	573 172 99	122,-	246	4MX056 582 M850 5x1.5 WH	574 216 99	81,-	248
4MX056 363 2x5x2.5 SI	551 057 99	149,-	246	4MX056 582 M950 5x1.5 SI	582 273 99	93,-	248
4MX056 363 2x5x2.5 WH	554 768 99	132,-	246	4MX056 582 M950 5x1.5 WH	551 729 99	85,-	248
4MX056 363 2x7x1.5 SI	582 426 99	154,-	246	4MX056 582 WH	573 585 99	42,-	247
4MX056 363 2x7x1.5 WH	582 235 99	137,-	246	4MX056 583 2x5x1.5 SI	574 599 99	132,-	247
4MX056 363 2x7x2.5 SI	582 440 99	179,-	246	4MX056 583 2x5x1.5 WH	573 783 99	116,-	247
4MX056 363 2x7x2.5 WH	582 242 99	163,-	246	4MX056 583 2x5x2.5 SI	573 806 99	149,-	247
4MX056 363 5x1.5 IP64 WH	582 037 99	91,-	256	4MX056 583 2x5x2.5 WH	563 739 99	134,-	247
4MX056 363 5x1.5 SI	578 665 99	83,-	246	4MX056 583 2x7x1.5 SI	582 464 99	189,-	247
4MX056 363 5x1.5 WH	573 080 99	67,-	246	4MX056 583 2x7x1.5 WH	563 524 99	173,-	247
4MX056 363 5x2.5 IP64 WH	582 068 99	100,-	256	4MX056 583 2x7x2.5 SI	582 488 99	206,-	247
4MX056 363 5x2.5 SI	552 887 99	83,-	246	4MX056 583 2x7x2.5 WH	536 771 99	191,-	247
4MX056 363 5x2.5 WH	536 726 99	76,-	246	4MX056 583 5x1.5 IP64 WH	578 443 99	94,-	256
4MX056 363 7x1.5 SI	582 303 99	91,-	246	4MX056 583 5x1.5 SI	573 844 99	83,-	247
4MX056 363 7x1.5 WH	566 181 99	83,-	246	4MX056 583 5x1.5 WH	573 288 99	67,-	247
4MX056 363 7x2.5 SI	552 931 99	108,-	246	4MX056 583 5x2.5 IP64 WH	551 514 99	113,-	256
4MX056 363 7x2.5 WH	552 917 99	92,-	246	4MX056 583 5x2.5 SI	574 520 99	92,-	247
4MX056 363 WH	536 696 99	50,-	247	4MX056 583 5x2.5 WH	573 103 99	77,-	247
4MX056 581 2x5x1.5 SI	574 582 99	61,-	247	4MX056 583 7x1.5 IP64 WH	547 449 99	112,-	256
4MX056 581 2x5x1.5 WH	536 757 99	53,-	247	4MX056 583 7x1.5 SI	573 134 99	99,-	247
4MX056 581 2x5x2.5 SI	573 790 99	66,-	247	4MX056 583 7x1.5 WH	573 110 99	83,-	247
4MX056 581 2x5x2.5 WH	562 534 99	57,-	247	4MX056 583 7x2.5 IP64 WH	551 354 99	127,-	256
4MX056 581 2x7x1.5 SI	551 071 99	75,-	247	4MX056 583 7x2.5 SI	536 870 99	108,-	247
4MX056 581 2x7x1.5 WH	579 440 99	66,-	247	4MX056 583 7x2.5 WH	551 217 99	92,-	247
4MX056 581 2x7x2.5 SI	579 228 99	81,-	247	4MX056 583 WH	536 702 99	55,-	247
4MX056 581 2x7x2.5 WH	536 764 99	72,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFP IP64 WH	630 301 99	117,-	256
4MX056 581 5x1.5 IP64 WH	547 432 99	45,-	256	4MX091 1xTL-D36W HFP IP64 WH FF	630 325 99	104,-	257
4MX056 581 5x1.5 SI	574 117 99	40,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFP M SI	630 134 99	83,-	250
4MX056 581 5x1.5 WH	573 097 99	31,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFP M WH	630 141 99	79,-	250
4MX056 581 5x2.5 IP64 WH	551 507 99	61,-	256	4MX091 1xTL-D36W HFP S SI	630 172 99	50,-	250
4MX056 581 5x2.5 SI	551 873 99	44,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFP S WH	630 189 99	52,-	250
4MX056 581 5x2.5 WH	573 141 99	35,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFP SI	629 220 99	56,-	249
4MX056 581 7x1.5 IP64 WH	547 463 99	61,-	256	4MX091 1xTL-D36W HFP WH	573 554 99	51,-	249
4MX056 581 7x1.5 SI	543 984 99	46,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFP WH SAN	630 233 99	96,-	250
4MX056 581 7x1.5 WH	574 186 99	40,-	247	4MX091 1xTL-D36W HFR SI	537 952 99	122,-	249
4MX056 581 7x2.5 IP64 WH	551 330 99	66,-	256	4MX091 1xTL-D36W HFR WH	536 986 99	117,-	249
4MX056 581 7x2.5 SI	536 856 99	53,-	247	4MX091 1xTL-D58W HFP EL1 SI	611 263 99	267,-	250
4MX056 581 7x2.5 WH	553 419 99	44,-	247	4MX091 1xTL-D58W HFP EL1 WH	611 256 99	263,-	250
4MX056 581 A1110/E1110 5x1.5 SI	582 297 99	89,-	248	4MX091 1xTL-D58W HFP EL3 SI	603 022 99	273,-	250
4MX056 581 A1110/E1110 5x1.5 WH	573 011 99	81,-	248	4MX091 1xTL-D58W HFP EL3 WH	603 039 99	274,-	250
4MX056 581 A850/E850 5x1.5 SI	579 006 99	82,-	248	4MX091 1xTL-D58W HFP IP64 WH	603 060 99	116,-	256
4MX056 581 A850/E850 5x1.5 WH	574 353 99	77,-	248	4MX091 1xTL-D58W HFP IP64 WH FF	630 073 99	88,-	257
4MX056 581 A950/E950 5x1.5 SI	551 033 99	84,-	248	4MX091 1xTL-D58W HFP M SI	630 158 99	78,-	250
4MX056 581 A950/E950 5x1.5 WH	551 736 99	75,-	248	4MX091 1xTL-D58W HFP M WH	630 165 99	74,-	250
4MX056 581 WH	597 161 99	20,-	247	4MX091 1xTL-D58W HFP S SI	630 196 99	53,-	250
4MX056 582 2x5x1.5 SI	580 613 99	91,-	247	4MX091 1xTL-D58W HFP S WH	630 202 99	47,-	250
4MX056 582 2x5x1.5 WH	573 028 99	79,-	247	4MX091 1xTL-D58W HFP SI	564 477 99	58,-	249

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
4MX091 1xTL-D58W HFP WH	545 742 99	53,-	249	4MX092 1 58 T-NB WH	539 017 99	49,-	253
4MX091 1xTL-D58W HFP WH SAN	571 376 99	97,-	250	4MX092 1 58 T-NB WH	539 017 99	49,-	257
4MX091 1xTL-D58W HFP-XT IP64 WH	638 673 99	168,-	256	4MX092 1 58 T-P WH	541 133 99	33,-	252
4MX091 1xTL-D58W HFP-XT WH	638 314 99	81,-	249	4MX092 1 58 T-S-D/I SI	539 666 99	38,-	252
4MX091 1xTL-D58W HFR IP64 WH	537 303 99	190,-	256	4MX092 1 58 T-S-D/I WH	539 048 99	33,-	252
4MX091 1xTL-D58W HFR SI	538 034 99	123,-	249	4MX092 1 58 T-WB SI	539 628 99	51,-	253
4MX091 1xTL-D58W HFR WH	537 068 99	120,-	249	4MX092 1 58 T-WB WH	538 997 99	47,-	253
4MX091 2xTL-D36W HFP F32 SI	629 244 99	76,-	250	4MX092 1 58 T-WB WH	539 997 99	47,-	257
4MX091 2xTL-D36W HFP F32 WH	629 251 99	72,-	250	4MX092 1 58 TI-A SI	539 659 99	71,-	253
4MX091 2xTL-D36W HFP IP64 WH	630 318 99	138,-	256	4MX092 1 58 TI-A WH	539 031 99	67,-	253
4MX091 2xTL-D36W HFP IP64 WH FF	630 332 99	127,-	257	4MX092 1 58 WG WH	114 702 00	288,-	255
4MX091 2xTL-D36W HFP SI	629 237 99	76,-	249	4MX092 1 58/36 T SI	539 789 99	42,-	252
4MX091 2xTL-D36W HFP WH	573 547 99	71,-	249	4MX092 1 58/36 T WH	539 161 99	38,-	252
4MX091 2xTL-D36W HFP WH SAN	630 240 99	115,-	250	4MX092 1/2 36 F SI	599 677 99	27,-	254
4MX091 2xTL-D36W HFR F32 SI	568 680 99	142,-	250	4MX092 1/2 36 F WH	599 608 99	27,-	254
4MX091 2xTL-D36W HFR F32 WH	565 733 99	137,-	250	4MX092 1/2 36 F-S-D/I SI	599 691 99	40,-	254
4MX091 2xTL-D36W HFR SI	537 990 99	142,-	249	4MX092 1/2 36 F-S-D/I WH	599 639 99	40,-	254
4MX091 2xTL-D36W HFR WH	537 020 99	137,-	249	4MX092 1/2 36 F-WB SI	599 684 99	76,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP EL1 SI	630 035 99	282,-	250	4MX092 1/2 36 F-WB WH	599 615 99	75,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP EL1 WH	630 042 99	283,-	250	4MX092 1/2 58 F SI	599 707 99	33,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP EL3 SI	603 015 99	297,-	250	4MX092 1/2 58 F WH	599 622 99	29,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP EL3 WH	603 053 99	274,-	250	4MX092 1/2 58 F-A SI	599 547 99	60,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP F32 SI	603 046 99	77,-	250	4MX092 1/2 58 F-A WH	599 530 99	55,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP F32 WH	571 369 99	73,-	250	4MX092 1/2 58 F-S-D/I SI	599 721 99	47,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP F32 WH SAN	572 649 99	116,-	250	4MX092 1/2 58 F-S-D/I WH	599 868 99	42,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP IP64 WH	603 077 99	136,-	256	4MX092 1/2 58 F-WB SI	599 714 99	57,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP IP64 WH FF	630 080 99	107,-	257	4MX092 1/2 58 F-WB WH	599 646 99	55,-	254
4MX091 2xTL-D58W HFP SI	603 008 99	77,-	249	4MX092 2 36 D-NB F32	573 950 99	65,-	255
4MX091 2xTL-D58W HFP WH	549 900 99	73,-	249	4MX092 2 36 D-WB F32	555 543 99	37,-	255
4MX091 2xTL-D58W HFP WH SAN	571 383 99	116,-	250	4MX092 2 36 T IP64 WH	540 884 99	40,-	257
4MX091 2xTL-D58W HFP-XT F32 WH	638 352 99	100,-	249	4MX092 2 36 T SI	539 864 99	25,-	252
4MX091 2xTL-D58W HFP-XT IP64 WH	638 680 99	194,-	256	4MX092 2 36 T WH	539 222 99	22,-	252
4MX091 2xTL-D58W HFP-XT WH	638 321 99	99,-	249	4MX092 2 36 T-NB IP64 WH	540 907 99	85,-	257
4MX091 2xTL-D58W HFR F32 SI	569 298 99	143,-	250	4MX092 2 36 T-NB SI	539 888 99	85,-	253
4MX091 2xTL-D58W HFR F32 WH	563 753 99	138,-	250	4MX092 2 36 T-NB WH	539 246 99	85,-	253
4MX091 2xTL-D58W HFR IP64 WH	537 327 99	227,-	256	4MX092 2 36 T-S-D/I SI	539 901 99	38,-	252
4MX091 2xTL-D58W HFR SI	538 072 99	143,-	249	4MX092 2 36 T-S-D/I WH	539 260 99	31,-	252
4MX091 2xTL-D58W HFR WH	537 105 99	136,-	249	4MX092 2 36 T-WB IP64 WH	540 891 99	68,-	257
4MX091 P 1XTL-D58W HFP SI K3	630 387 99	72,-	251	4MX092 2 36 T-WB SI	539 871 99	52,-	253
4MX091 P 1XTL-D58W HFP WH K3	630 394 99	67,-	251	4MX092 2 36 T-WB WH	539 239 99	68,-	253
4MX091 P 2XTL-D58W HFP F32 SI 2SK	630 349 99	115,-	251	4MX092 2 36 WG F32 WH	176 281 00	234,-	255
4MX091 P 2XTL-D58W HFP F32 WH 2SK	630 356 99	110,-	251	4MX092 2 58 D-NB F32	555 567 99	39,-	255
4MX091 P 2XTL-D58W HFP SI 2SK	630 363 99	115,-	251	4MX092 2 58 D-WB F32	555 529 99	39,-	255
4MX091 P 2XTL-D58W HFP SI 2SK S3 K3	630 400 99	101,-	251	4MX092 2 58 DA F32	565 894 99	42,-	255
4MX091 P 2XTL-D58W HFP WH 2SK	630 370 99	110,-	251	4MX092 2 58 T IP64 WH	540 914 99	38,-	257
4MX091 P 2XTL-D58W HFP WH 2SK S3 K3	630 417 99	101,-	251	4MX092 2 58 T SI	539 949 99	31,-	252
4MX092 1 36 C-NB	541 508 99	50,-	255	4MX092 2 58 T WH	539 307 99	25,-	252
4MX092 1 36 D-A	541 515 99	106,-	255	4MX092 2 58 T-NB IP64 WH	540 938 99	66,-	257
4MX092 1 36 D-NB	541 492 99	88,-	255	4MX092 2 58 T-NB SI	539 963 99	58,-	253
4MX092 1 36 D-WB	541 485 99	40,-	255	4MX092 2 58 T-NB WH	539 321 99	53,-	253
4MX092 1 36 T SI	539 529 99	22,-	252	4MX092 2 58 T-S-D/I SI	539 987 99	44,-	252
4MX092 1 36 T WH	538 904 99	18,-	252	4MX092 2 58 T-S-D/I WH	539 345 99	38,-	252
4MX092 1 36 T WH	538 904 99	18,-	257	4MX092 2 58 T-WB IP64 WH	540 921 99	66,-	257
4MX092 1 36 T-NB SI	539 543 99	75,-	253	4MX092 2 58 T-WB SI	539 956 99	58,-	253
4MX092 1 36 T-NB WH	538 928 99	76,-	253	4MX092 2 58 T-WB WH	539 314 99	53,-	253
4MX092 1 36 T-NB WH	538 928 99	76,-	257	4MX092 2 58 WG F32 WH	176 274 00	230,-	255
4MX092 1 36 T-P WH	541 126 99	40,-	252	4MX092 2 58/36 T SI	540 105 99	51,-	252
4MX092 1 36 T-S-D/I SI	539 574 99	36,-	252	4MX092 2 58/36 T WH	539 468 99	44,-	252
4MX092 1 36 T-S-D/I WH	538 942 99	31,-	252	4MX092 P 2 36 T F32 WH	555 536 99	39,-	252
4MX092 1 36 T-WB SI	539 536 99	78,-	253	4MX092 P 2 58 T F32 WH	555 512 99	22,-	252
4MX092 1 36 T-WB WH	538 911 99	79,-	253	4MX093 1 36 L-T SI	618 842 99	27,-	253
4MX092 1 36 T-WB WH	538 911 99	79,-	257	4MX093 1 36 L-T WH	614 578 99	22,-	253
4MX092 1 36 TI-A SI	539 567 99	85,-	253	4MX093 1 58 L-T SI	618 866 99	29,-	253
4MX092 1 36 TI-A WH	538 935 99	71,-	253	4MX093 1 58 L-T WH	614 592 99	25,-	253
4MX092 1 36 WG WH	114 696 00	249,-	255	4MX093 1/2 36 D6-NB*	202 317 00	132,-	254
4MX092 1 58 C-NB	541 560 99	53,-	255	4MX093 1/2 36 D6-WB*	202 300 00	125,-	254
4MX092 1 58 CP-WB	541 591 99	90,-	255	4MX093 1/2 36 L-F WH	599 875 99	49,-	254
4MX092 1 58 D-A	541 577 99	44,-	255	4MX093 1/2 36 P*	599 592 00	31,-	254
4MX092 1 58 D-NB	541 553 99	51,-	255	4MX093 1/2 58 D6-NB*	202 331 00	139,-	254
4MX092 1 58 D-WB	541 546 99	36,-	255	4MX093 1/2 58 D6-WB*	202 324 00	132,-	254
4MX092 1 58 T SI	539 611 99	25,-	252	4MX093 1/2 58 L-F WH	599 882 99	53,-	254
4MX092 1 58 T WH	538 980 99	20,-	252	4MX093 1/2 58 L-IP63-unit WH	606 948 99	33,-	257
4MX092 1 58 T WH	538 980 99	20,-	257	4MX093 1/2 58 P*	599 745 00	33,-	254
4MX092 1 58 T-A SI	559 060 99	60,-	253	4MX093 2 36 L-T SI	618 859 99	32,-	253
4MX092 1 58 T-A WH	555 406 99	55,-	253	4MX093 2 36 L-T WH	614 585 99	28,-	253
4MX092 1 58 T-NB SI	539 635 99	58,-	253	4MX093 2 58 L-T SI	619 801 99	34,-	253

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
4MX093 2 58 L-TWH	614 608 99	30,-	253	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 2-L	174 515 00	217,-	242
4MX094 491 3C SI	629 954 99	154,-	261	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 20-L	174 720 00	2020,-	242
4MX094 491 3C WH	629 947 99	152,-	261	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 3-L	174 508 00	307,-	242
4MX094 581 3C SI	629 978 99	154,-	250	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 4-L	174 492 00	430,-	242
4MX094 581 3C WH	629 961 99	152,-	250	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 5-L	174 485 00	520,-	242
4MX200 LB -TL-D58W 1110 1-L	168 262 00	47,-	244	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 6-L	174 478 00	605,-	242
4MX200 LB -TL-D58W 1110 2-L	168 446 00	771,-	244	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 7-L	174 461 00	733,-	242
4MX200 LB -TL-D58W 1110 10-L	168 354 00	126,-	244	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 8-L	174 454 00	823,-	242
4MX200 LB -TL-D58W 1110 3-L	168 248 00	206,-	244	4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 9-L	174 713 00	908,-	242
4MX200 LB -TL-D58W 1110 4-L	168 231 00	285,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 1-L	172 559 00	176,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 1110 5-L	168 224 00	364,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 10-L	172 580 00	1559,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 1110 6-L	168 217 00	449,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 11-L	172 849 00	1699,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 1110 7-L	168 200 00	528,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 12-L	172 832 00	1834,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 1110 8-L	168 194 00	607,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 13-L	172 825 00	2014,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 1110 9-L	168 187 00	692,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 14-L	172 818 00	2154,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 1-L	168 842 00	47,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 15-L	172 801 00	2294,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 10-L	168 880 00	467,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 16-L	172 795 00	2474,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 2-L	168 644 00	82,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 17-L	172 788 00	2614,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 3-L	168 668 00	142,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 18-L	172 672 00	2749,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 4-L	168 941 00	182,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 19-L	172 764 00	2934,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 5-L	168 934 00	237,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 2-L	172 542 00	324,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 6-L	168 927 00	277,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 20-L	172 863 00	3069,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 7-L	168 910 00	332,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 3-L	172 535 00	464,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 8-L	168 903 00	372,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 4-L	172 528 00	639,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 300 9-L	168 897 00	432,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 5-L	172 511 00	784,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 1-L	168 873 00	47,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 6-L	172 504 00	919,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 10-L	168 781 00	527,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 7-L	172 498 00	1104,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 2-L	168 767 00	97,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 8-L	172 757 00	1244,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 3-L	168 859 00	152,-	244	4MX200 LB FB 1xTL-D58W HFR 9-L	172 771 00	1379,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 4-L	168 958 00	207,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 1-L	164 448 00	124,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 5-L	168 835 00	262,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 10-L	165 544 00	1035,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 6-L	168 828 00	312,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 11-L	165 421 00	1125,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 7-L	168 811 00	367,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 12-L	165 612 00	1210,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 8-L	168 804 00	422,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 13-L	165 483 00	1333,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 600 9-L	168 798 00	472,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 14-L	165 469 00	1423,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 1-L	168 545 00	47,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 15-L	165 445 00	1513,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 10-L	168 286 00	679,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 16-L	165 506 00	1636,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 2-L	168 866 00	106,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 17-L	165 803 00	1726,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 3-L	168 576 00	192,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 18-L	165 780 00	1811,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 4-L	168 347 00	263,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 19-L	165 766 00	1939,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 5-L	168 330 00	320,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 2-L	164 639 00	221,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 6-L	168 323 00	406,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 20-L	165 742 00	2024,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 7-L	168 316 00	465,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 3-L	164 509 00	311,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 8-L	168 309 00	529,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 4-L	164 486 00	434,-	243
4MX200 LB -TL-D58W 850 9-L	168 293 00	615,-	244	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 5-L	164 462 00	524,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 1-L	175 031 00	100,-	242	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 6-L	165 117 00	609,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 10-L	175 130 00	831,-	242	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 7-L	165 018 00	737,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 11-L	174 843 00	901,-	242	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 8-L	165 582 00	827,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 12-L	174 614 00	966,-	242	4MX200 LB RB 158 TR HFP 5D1,5 9-L	165 568 00	912,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 13-L	174 607 00	1069,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 1-L	165 629 00	151,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 14-L	174 591 00	1139,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 10-L	165 438 00	1287,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 15-L	174 584 00	1209,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 11-L	165 209 00	1402,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 16-L	174 577 00	1312,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 12-L	165 193 00	1512,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 17-L	174 560 00	1382,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 13-L	165 186 00	1660,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 18-L	174 553 00	1447,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 14-L	165 179 00	1775,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 19-L	174 447 00	1555,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 15-L	165 162 00	1890,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 2-L	175 123 00	177,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 16-L	165 155 00	2038,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 20-L	174 539 00	1620,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 17-L	165 148 00	2153,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 3-L	175 109 00	247,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 18-L	165 032 00	2263,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 4-L	175 093 00	350,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 19-L	165 124 00	2416,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 5-L	175 086 00	420,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 2-L	165 810 00	273,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 6-L	175 079 00	485,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 20-L	165 216 00	2526,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 7-L	175 062 00	593,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 3-L	165 681 00	388,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 8-L	175 055 00	663,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 4-L	165 674 00	536,-	243
4MX200 LB 1xTL-D58W HFP 9-L	174 812 00	728,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 5-L	165 667 00	651,-	243
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 1-L	174 621 00	120,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 6-L	165 650 00	761,-	243
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 10-L	174 737 00	1031,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 7-L	165 643 00	914,-	243
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 11-L	174 546 00	1121,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 8-L	165 407 00	1029,-	243
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 12-L	174 805 00	1206,-	242	4MX200 LB RB 258 TR HFP 5D1,5 9-L	165 728 00	1139,-	243
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 13-L	174 799 00	1329,-	242	4MX656 491 2x5x2.5 SI	584 062 99	67,-	259
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 14-L	174 782 00	1419,-	242	4MX656 491 2x5x2.5 WH	583 706 99	59,-	259
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 15-L	174 775 00	1509,-	242	4MX656 491 2x7x2.5 SI	584 123 99	79,-	259
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 16-L	174 768 00	1632,-	242	4MX656 491 2x7x2.5 WH	583 768 99	69,-	259
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 17-L	174 751 00	1722,-	242	4MX656 491 5x1.5 SI	583 850 99	41,-	259
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 18-L	174 744 00	1807,-	242	4MX656 491 5x1.5 WH	583 492 99	33,-	259
4MX200 LB 2xTL-D58W HFP 19-L	174 638 00	1935,-	242	4MX656 491 5x2.5 SI	583 881 99	45,-	259

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
4MX656 491 5x2.5 WH	583 522 99	37,-	259	4MX691 1xTL5-49W HFP WH	583 157 99	66,-	260
4MX656 491 7x1.5 WH	583 973 99	49,-	259	4MX691 1xTL5-49W HFR SI	584 468 99	132,-	260
4MX656 491 7x1.5 WH	583 614 99	41,-	259	4MX691 1xTL5-49W HFR WH	582 976 99	132,-	260
4MX656 491 7x2.5 SI	584 000 99	53,-	259	4MX691 1xTL5-54W HFP SI	584 338 99	73,-	260
4MX656 491 7x2.5 WH	583 645 99	45,-	259	4MX691 1xTL5-54W HFP WH	582 983 99	68,-	260
4MX656 492 2x5x2.5 SI	584 079 99	114,-	259	4MX691 1xTL5-54W HFR SI	584 376 99	139,-	260
4MX656 492 2x5x2.5 WH	583 713 99	102,-	259	4MX691 1xTL5-54W HFR WH	582 990 99	134,-	260
4MX656 492 2x7x2.5 SI	584 130 99	133,-	259	4MX691 1xTL5-80W HFP SI	600 939 99	73,-	260
4MX656 492 2x7x2.5 WH	583 775 99	120,-	259	4MX691 1xTL5-80W HFP WH	600 946 99	68,-	260
4MX656 492 5x1.5 SI	583 867 99	69,-	259	4MX691 1xTL5-80W HFR SI	584 789 99	161,-	260
4MX656 492 5x1.5 WH	583 508 99	57,-	259	4MX691 1xTL5-80W HFR WH	600 953 99	156,-	260
4MX656 492 5x2.5 SI	583 898 99	75,-	259	4MX691 2xTL5-28W HFP SI	584 581 99	88,-	260
4MX656 492 5x2.5 WH	583 539 99	65,-	259	4MX691 2xTL5-28W HFP WH	583 164 99	86,-	260
4MX656 492 7x1.5 SI	583 980 99	77,-	259	4MX691 2xTL5-28W HFR SI	584 369 99	156,-	260
4MX656 492 7x1.5 WH	583 621 99	65,-	259	4MX691 2xTL5-28W HFR WH	583 188 99	152,-	260
4MX656 492 7x2.5 SI	584 017 99	86,-	259	4MX691 2xTL5-35W HFP SI	584 406 99	86,-	260
4MX656 492 7x2.5 WH	583 652 99	77,-	259	4MX691 2xTL5-35W HFP WH	583 195 99	86,-	260
4MX656 493 2x5x2.5 SI	584 086 99	150,-	259	4MX691 2xTL5-35W HFR SI	600 922 99	152,-	260
4MX656 493 2x5x2.5 WH	583 720 99	133,-	259	4MX691 2xTL5-35W HFR WH	583 232 99	152,-	260
4MX656 493 2x7x2.5 SI	584 147 99	185,-	259	4MX691 2xTL5-49W HFD SI	584 444 99	167,-	261
4MX656 493 2x7x2.5 WH	583 782 99	169,-	259	4MX691 2xTL5-49W HFD WH	583 225 99	163,-	261
4MX656 493 5x1.5 SI	583 874 99	88,-	259	4MX691 2xTL5-49W HFP SI	584 420 99	90,-	260
4MX656 493 5x1.5 WH	583 515 99	74,-	259	4MX691 2xTL5-49W HFP WH	583 201 99	86,-	260
4MX656 493 5x2.5 SI	583 904 99	94,-	259	4MX691 2xTL5-49W HFR SI	584 475 99	152,-	260
4MX656 493 5x2.5 WH	583 546 99	84,-	259	4MX691 2xTL5-49W HFR WH	583 249 99	152,-	260
4MX656 493 7x1.5 SI	583 997 99	104,-	259	4MX691 2xTL5-54W HFP SI	584 345 99	90,-	260
4MX656 493 7x1.5 WH	583 638 99	90,-	259	4MX691 2xTL5-54W HFP WH	583 171 99	86,-	260
4MX656 493 7x2.5 SI	584 024 99	109,-	259	4MX691 2xTL5-54W HFR SI	584 383 99	156,-	260
4MX656 493 7x2.5 WH	583 669 99	94,-	259	4MX691 2xTL5-54W HFR WH	584 949 99	152,-	260
4MX656 541 2x5x2.5 SI	584 031 99	65,-	258	4MX691 2xTL5-80W HFP SI	623 990 99	97,-	260
4MX656 541 2x5x2.5 WH	583 676 99	57,-	258	4MX691 2xTL5-80W HFP WH	623 983 99	93,-	260
4MX656 541 2x7x2.5 SI	584 093 99	74,-	258	4MX692 1/2 49 C-NB	584 314 99	47,-	262
4MX656 541 2x7x2.5 WH	583 737 99	66,-	258	4MX692 1/2 49 D-A	584 321 99	44,-	262
4MX656 541 5x1.5 SI	583 799 99	39,-	258	4MX692 1/2 49 D-DA	584 307 99	44,-	262
4MX656 541 5x1.5 WH	583 454 99	30,-	258	4MX692 1/2 49 D-MB	584 291 99	40,-	262
4MX656 541 5x2.5 SI	583 829 99	44,-	258	4MX692 1/2 49 D-NB	584 284 99	40,-	262
4MX656 541 5x2.5 WH	583 461 99	35,-	258	4MX692 1/2 49 D-WB	584 277 99	40,-	262
4MX656 541 7x1.5 SI	583 911 99	47,-	258	4MX692 1/2 49 DP-DA20	613 410 99	53,-	262
4MX656 541 7x1.5 WH	583 553 99	39,-	258	4MX692 1/2 49 F SI	584 192 99	36,-	261
4MX656 541 7x2.5 SI	583 942 99	52,-	258	4MX692 1/2 49 F WH	584 154 99	33,-	261
4MX656 541 7x2.5 WH	583 584 99	43,-	258	4MX692 1/2 49 F-S-D/I SI	599 844 99	44,-	261
4MX656 542 2x5x2.5 SI	584 048 99	108,-	258	4MX692 1/2 49 F-S-D/I WH	599 820 99	42,-	261
4MX656 542 2x5x2.5 WH	583 683 99	99,-	258	4MX692 1/2 49 T -MB SI	635 139 99	53,-	261
4MX656 542 2x7x2.5 SI	584 109 99	119,-	258	4MX692 1/2 49 T -MB WH	635 115 99	51,-	261
4MX656 542 2x7x2.5 WH	583 744 99	110,-	258	4MX692 1/2 49 T -NB SI	635 146 99	53,-	261
4MX656 542 5x1.5 SI	583 805 99	66,-	258	4MX692 1/2 49 T -NB WH	635 122 99	51,-	261
4MX656 542 5x1.5 WH	583 430 99	54,-	258	4MX692 1/2 49 T SI	635 054 99	27,-	261
4MX656 542 5x2.5 SI	583 836 99	64,-	258	4MX692 1/2 49 T WH	635 047 99	27,-	261
4MX656 542 5x2.5 WH	583 478 99	62,-	258	4MX692 1/2 54 C-NB	584 260 99	40,-	262
4MX656 542 7x1.5 SI	583 928 99	74,-	258	4MX692 1/2 54 D-A	600 601 99	40,-	262
4MX656 542 7x1.5 WH	583 560 99	64,-	258	4MX692 1/2 54 D-DA	584 253 99	42,-	262
4MX656 542 7x2.5 SI	583 959 99	83,-	258	4MX692 1/2 54 D-MB	584 246 99	36,-	262
4MX656 542 7x2.5 WH	583 591 99	71,-	258	4MX692 1/2 54 D-NB	584 239 99	36,-	262
4MX656 543 2x5x2.5 SI	584 055 99	143,-	258	4MX692 1/2 54 D-WB	584 222 99	36,-	262
4MX656 543 2x5x2.5 WH	583 690 99	126,-	258	4MX692 1/2 54 F SI	584 185 99	36,-	261
4MX656 543 2x7x2.5 SI	584 116 99	150,-	258	4MX692 1/2 54 F WH	584 178 99	31,-	261
4MX656 543 2x7x2.5 WH	583 751 99	136,-	258	4MX692 1/2 54 F-S-D/I SI	599 837 99	42,-	261
4MX656 543 5x1.5 SI	583 812 99	86,-	258	4MX692 1/2 54 F-S-D/I WH	599 813 99	38,-	261
4MX656 543 5x1.5 WH	583 447 99	70,-	258	4MX692 1/2 54 T -MB SI	635 092 99	51,-	261
4MX656 543 5x2.5 SI	583 843 99	87,-	258	4MX692 1/2 54 T -MB WH	635 078 99	49,-	261
4MX656 543 5x2.5 WH	583 485 99	79,-	258	4MX692 1/2 54 T -NB SI	635 108 99	51,-	261
4MX656 543 7x1.5 SI	583 935 99	98,-	258	4MX692 1/2 54 T -NB WH	635 085 99	49,-	261
4MX656 543 7x1.5 WH	583 577 99	83,-	258	4MX692 1/2 54 T SI	635 030 99	27,-	261
4MX656 543 7x2.5 SI	583 966 99	102,-	258	4MX692 1/2 54 T WH	635 023 99	25,-	261
4MX656 543 7x2.5 WH	583 607 99	88,-	258	4MX692 2 49 D-MB	236 411 99	36,-	262
4MX691 1xTL5-28W HFP SI	584 574 99	73,-	260	4MX692 2 49 D-WB	236 404 99	31,-	262
4MX691 1xTL5-28W HFP WH	582 730 99	68,-	260	4MX692 2 54 D-MB	236 435 99	31,-	262
4MX691 1xTL5-28W HFR SI	584 352 99	139,-	260	4MX692 2 54 D-WB	236 428 99	29,-	262
4MX691 1xTL5-28W HFR WH	582 747 99	134,-	260	4MX693 1 49 M2	584 215 99	48,-	262
4MX691 1xTL5-35W HFP SI	584 390 99	71,-	260	4MX693 1 54 M2	584 208 99	43,-	262
4MX691 1xTL5-35W HFP WH	582 860 99	66,-	260	4MX693 1/2 49 D6-NB*	199 013 00	139,-	261
4MX691 1xTL5-35W HFR SI	584 451 99	132,-	260	4MX693 1/2 49 D6-WB*	199 006 00	132,-	261
4MX691 1xTL5-35W HFR WH	582 921 99	132,-	260	4MX693 1/2 49 L-D WH	636 334 99	51,-	262
4MX691 1xTL5-49W HFD SI	584 437 99	147,-	261	4MX693 1/2 49 L-F WH	599 806 99	58,-	261
4MX691 1xTL5-49W HFD WH	583 218 99	143,-	261	4MX693 1/2 49 L-T WH	635 153 99	31,-	261
4MX691 1xTL5-49W HFP SI	584 413 99	71,-	260	4MX693 1/2 49 P*	599 776 00	33,-	261

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
4MX693 1/2 54 D6-NB*	198 993 00	132,-	261	9IS130 PT58	502 998 00	18,-	307
4MX693 1/2 54 D6-WB*	198 986 00	125,-	261	9KH100 PT58	502 998 00	18,-	257
4MX693 1/2 54 L-D VWH	636 327 99	49,-	262	9KH100 1xSON-T100/70W IC II CH	188 833 00	447,-	395
4MX693 1/2 54 L-FWH	599 851 99	53,-	261	9KH100 1xSON-T100/70W IC II CH	188 833 00	447,-	327
4MX693 1/2 54 L-T VWH	635 160 99	29,-	261	9KH100 1xSON-T100W IC II	066 841 00	314,-	395
4MX693 1/2 54 P*	600 007 00	31,-	261	9KH100 1xSON-T150/100W IC II TP CH	188 840 00	398,-	395
4NL100 AKD /D 1xTL8W 1H P R/L	491 421 00	575,-	312	9KH100 1xSON-T150/100W IC II TP CH	188 840 00	398,-	327
4NL100 AKD /D 1xTL8W 1H P U/BL	491 520 00	575,-	312	9KH100 1xSON-T150W IC II	066 865 00	326,-	395
4NL100 AKD /D 1xTL8W 3H P R/L	491 674 00	607,-	312	9KH100 1xSON-T50/70W IC II	066 827 00	203,-	395
4NL100 AKD /D 1xTL8W 3H P U/BL	491 827 00	607,-	312	9KH100 2xSON50/70W IC II	066 834 00	312,-	395
4NL100 AKD /W 1xTL8W 1H P L	491 582 00	563,-	312	9KH100 ACC	180 820 00 a.Anfrage		395
4NL100 AKD /W 1xTL8W 1H P R	491 407 00	561,-	312	9KH100 ACF	531 424 99 a.Anfrage		395
4NL100 AKD /W 1xTL8W 1H P U	491 506 00	563,-	312	9KH100 PCF	077 946 00 a.Anfrage		395
4NL100 AKD /W 1xTL8W 3H P L	491 896 00	595,-	312	9KH100 RDR-S 60/48	495 566 00	114,-	455
4NL100 AKD /W 1xTL8W 3H P R	491 650 00	595,-	312	9KK150 1/2xSON100W LO GC RAL7035	197 316 00 a.Anfrage		399
4NL100 AKD /W 1xTL8W 3H P U	491 780 00	595,-	312	9KK150 1xHST-DE150W IC II	144 129 00	156,-	399
4NL100 ARD /D 1xTL6W 1H P R/L	491 377 00	454,-	312	9KK150 1xHST-DE250W IC II	144 112 00	358,-	399
4NL100 ARD /D 1xTL6W 1H P U/BL	545 063 00	454,-	312	9KK150 1xSON-T GF-SK RAL7035	197 279 00 a.Anfrage		399
4NL100 ARD /D 1xTL6W 3H P R/L	491 612 00	476,-	312	9KK150 1xSON-T LO GF RAL7035	197 293 00 a.Anfrage		399
4NL100 ARD /D 1xTL6W 3H P U/BL	491 742 00	473,-	312	9KK150 1xSON-T150/100W IC II CH	188 802 00	369,-	399
4NL100 ARD /W 1xTL6W 1H P L	491 575 00	379,-	312	9KK150 1xSON-T150/100W IC II CH	188 802 00	369,-	327
4NL100 ARD /W 1xTL6W 1H P R	491 360 00	379,-	312	9KK150 1xSON100/70W IC II SW	067 060 00	308,-	399
4NL100 ARD /W 1xTL6W 1H P U	491 483 00	379,-	312	9KK150 1xSON100W IC II	067 015 00	333,-	399
4NL100 ARD /W 1xTL6W 3H P L	491 872 00	400,-	312	9KK150 1xSON150/100W IC II SW	067 077 00	308,-	399
4NL100 ARD /W 1xTL6W 3H P R	491 599 00	400,-	312	9KK150 1xSON150W IC II	067 039 00	363,-	399
4NL100 ARD /W 1xTL6W 3H P U	491 711 00	400,-	312	9KK150 1xSON250/150W IC II SW	067 084 00	457,-	399
4NL100 CKD/DE1xTL8W 1H P R/L	491 469 00	970,-	312	9KK150 1xSON250W IC II	067 046 00	402,-	399
4NL100 CKD/DE1xTL8W 1H P U/U	491 568 00	970,-	312	9KK150 2xSON100W IC II	067 022 00	334,-	399
4NL100 CKD/DE1xTL8W 3H P R/L	491 704 00	1007,-	312	9KK150 2xSON50/70W IC II	067 008 00	399,-	399
4NL100 CKD/DE1xTL8W 3H P U/U	491 865 00	1007,-	312	9KK150 ACF	077 519 00 a.Anfrage		399
4NL100 URD 213 GL 15W	491 476 00	185,-	312	9KK150 ACF	077 519 00 a.Anfrage		403
5SE625 1xPL-L36W HFP	045 471 00	409,-	121	9KK150 ACP	531 387 99 a.Anfrage		399
5SE625 1xPL-L40W HFP	045 488 00	409,-	121	9KK150 ACP	531 387 99 a.Anfrage		403
5SE625 1xPL-L55W HFP	045 495 00	409,-	121	9KK150 ACP-C	077 861 00 a.Anfrage		399
5SE625 2xPL-L36W HFP	045 532 00	438,-	121	9KK150 ACP-C	077 861 00 a.Anfrage		403
5SE625 2xPL-L40W HFP	045 556 00	438,-	121	9KK150 GC RAL7035	197 262 00 a.Anfrage		399
5SE625 2xPL-L55W HFP	045 563 00	438,-	121	9KK150 GC-SK RAL7035	197 286 00 a.Anfrage		399
9AL000 RDR-T 76/60	074 280 00	15,-	395	9KK150 GF RAL7035	197 255 00 a.Anfrage		399
9AL000 RDR-T 76/60	074 280 00	15,-	367	9KK150 GF-FT RAL7035	197 248 00 a.Anfrage		399
9AL000 RDR-T 76/60	074 280 00	15,-	368	9KK150 LO GC-S RAL7035	197 309 00 a.Anfrage		399
9FL132 GK-D42	073 689 00	9,-	394	9KK150 LO GC-T RAL7035	197 323 00 a.Anfrage		399
9IS050 DEKO RING WDL 2 Blau	566 846 99	43,-	311	9KK150 PCF	077 526 00 a.Anfrage		403
9IS050 DEKO RING WDL 2 Silber	566 853 99	43,-	311	9KK150 PCP-C	077 878 00 a.Anfrage		399
9IS050 DEKO RING WDL 3 Blau	566 860 99	49,-	311	9KK150 PCP-C	077 878 00 a.Anfrage		403
9IS050 DEKO RING WDL 3 Silber	566 877 99	49,-	311	9KK150 SK	530 427 99	34,-	391
9IS050 DEKO RING WDL 4 Blau	566 884 99	63,-	311	9KK150 SK	530 427 99	34,-	399
9IS050 DEKO RING WDL 4 Silber	566 891 99	63,-	311	9KK153 CAB-D5-12 CLI	006 403 00	283,-	403
9IS110 C100	074 204 00	11,-	306	9KK153 CAB-D5-12 CLII	006 755 00	320,-	403
9IS110 CB	528 226 00	13,-	306	9KK153 CAB-D8-12 CLI	070 510 00	277,-	403
9IS110 CP	048 533 00	90,-	306	9KK153 CAB-D8-12 CLII	070 503 00	316,-	403
9IS110 EP	051 342 00	4,-	306	9KK153 MB-MP CLI	621 965 99	219,-	403
9IS110 LTR	063 796 00	6,-	306	9KK153 MB-MP CLI	621 965 99	219,-	404
9IS110 MB	514 830 00	9,-	306	9KK153 MB-ST-D19 CLI	070 572 00	422,-	403
9IS110 SPA-MB	515 141 99	4,-	306	9KK153 MB-ST-D19 CLI	070 572 00	422,-	404
9IS120 GP	523 429 99	6,-	308	9KM250 1xSON400W IC I	120 796 00	404,-	401
9IS120 ISO-AH	528 202 99	16,-	308	9KM250 2xSON150W IC I	066 957 00	599,-	401
9IS120 KCN	528 356 99	31,-	308	9KM250 2xSON250W IC I	066 964 00	389,-	401
9IS120 SH	528 066 99	7,-	308	9KM250 ACF	077 496 00 a.Anfrage		401
9IS120 SSU	494 729 00	4,-	308	9KM250 ACF	077 496 00 a.Anfrage		404
9IS130 1 36 R	492 930 00	33,-	307	9KM250 ACP	077 434 00 a.Anfrage		401
9IS130 1 58 R	492 947 00	33,-	307	9KM250 ACP	077 434 00 a.Anfrage		404
9IS130 18 PT R-PC	641 611 00	60,-	306	9KM250 ACP-F	077 472 00 a.Anfrage		401
9IS130 18 PT R-PC	641 611 00	60,-	307	9KM250 ACP-F	077 472 00 a.Anfrage		404
9IS130 2 36 R	492 954 00	53,-	307	9KM250 GC	079 254 00 a.Anfrage		401
9IS130 2 58 R	492 961 00	53,-	307	9KM250 GC	079 254 00 a.Anfrage		404
9IS130 36 PT R-PC	569 816 00	64,-	306	9KM250 GC-SK	079 230 00 a.Anfrage		401
9IS130 36 PT R-PC	569 816 00	64,-	307	9KM250 GF	079 278 00 a.Anfrage		401
9IS130 58 PT R-PC	569 823 00	64,-	306	9KM250 GF-SK	079 261 00 a.Anfrage		401
9IS130 58 PT R-PC	569 823 00	64,-	307	9KM250 LO GC-S	122 622 00 a.Anfrage		401
9IS130 LH-Ring 38	610 372 00	5,-	307	9KM250 LO GC-T	186 891 00 a.Anfrage		401
9IS130 PT18	502 974 00	14,-	306	9KM250 PCP-F	077 489 00 a.Anfrage		401
9IS130 PT18	502 974 00	14,-	307	9KM250 PCP-F	077 489 00 a.Anfrage		404
9IS130 PT36	502 981 00	17,-	306	9KM253 CAB-D8-12 CLI	070 527 00	228,-	404
9IS130 PT36	502 981 00	17,-	307	9KM253 CAB-D8-12 CLII	070 534 00	262,-	404
9IS130 PT36	502 981 00	17,-	257	9KM253 MB-ST-D CLI	070 589 00	327,-	404
9IS130 PT58	502 998 00	18,-	306	9KS070 1xHPL125/80W IC II CH	188 819 00	381,-	327

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
9KS070 1xPL-T/4P32W HFP II	127 702 00	287,-	394	9MA001 MFV-Z 50.76	546 824 00		450
9KS070 1xSON100W IC II	126 491 00	356,-	394	9MA001 MFV-Z 60.60	571 178 00		450
9KS070 1xSON50/70W IC II	126 415 00	322,-	394	9MA001 MFV-Z 60.76	546 831 00		450
9KS070 1xSON50/70W IN II	126 408 00	305,-	394	9MA001 MFV-Z 80.76	550 197 00		450
9KS070 1xSON70/50W IC II	126 453 00	323,-	394	9MA005 ZPP406 AL40 SQUARE LED	646 005 00	1220,-	215
9KS070 1xSON70/50W IC II CH	188 826 00	360,-	394	9MA500 AL-D 120° INCL.FLANSCHPL. RAL9006	647 118 00	1135,-	365
9KS070 1xSON70/50W IC II CH	188 826 00	360,-	327	9MA500 AL-E 76.48/1000/10; AIV SI	631 568 00	710,-	379
9KS070 1xSON70/50W IC II SW	126 477 00	396,-	394	9MA500 AL-E 76.48/1000/10; AV SI	631 605 00	401,-	379
9KS070 2xPL-L18W IC II	127 887 00	303,-	394	9MA500 AL-E 76.60/1200/10; AIV SI	631 582 00	865,-	379
9KS070 2xPL-S/2P11W IC II	128 723 00	203,-	394	9MA500 AL-E 76.60/1200/10; AV SI	631 629 00	521,-	379
9KS070 ACF	077 854 00 a.Anfrage		394	9MA500 AL-E 76.60/1500/0° OLA	625 888 00 a.Anfrage		350
9KS070 ACP	077 830 00 a.Anfrage		394	9MA500 AL-E 76.60/1500/0° OLA	625 888 00 a.Anfrage		352
9KS070 ACP	077 830 00 a.Anfrage		401	9MA500 AL-E 76.60/170/0° OLA	601 271 00 a.Anfrage		350
9KS070 GC RAL7035	581 764 99 a.Anfrage		394	9MA500 AL-E 76.60/450/0° OLA	601 271 00 a.Anfrage		352
9KS070 GC-SK RAL7035	581 771 99 a.Anfrage		394	9MA500 AL-E INCL. FLANSCHPLATTE RAL9006	647 095 00	392,-	365
9KS070 PC-FT	077 908 00 a.Anfrage		394	9MA500 AL-Z 76.48/1000/10; AIV SI	631 575 00	1480,-	379
9KS070 PC-FT	077 908 00 a.Anfrage		401	9MA500 AL-Z 76.48/1000/10; AV SI	631 612 00	899,-	379
9KS070 PCF	210 671 00 a.Anfrage		394	9MA500 AL-Z 76.60/1200/10; AIV SI	631 599 00	1941,-	379
9KS070 PCP	077 847 00 a.Anfrage		394	9MA500 AL-Z 76.60/1200/10; AV SI	631 636 00	1091,-	379
9KS070 PCP	077 847 00 a.Anfrage		401	9MA500 AL-Z INCL. FLANSCHPLATTE RAL9006	647 101 00	563,-	365
9KS070 RDR-T 76/60	074 280 00	15,-	394	9MA500 AL-E 42,5 RAL7032	495 368 00	128,-	455
9KS070 RDR-T 76/60	074 280 00	15,-	399	9MA500 ALM 42,5 RAL7032	495 375 00	128,-	455
9KS070 RDR-T 76/60	074 280 00	15,-	401	9MA500 ALW 42,5 RAL7032	529 100 99	128,-	455
9KS073 MB-MP	052 912 00	30,-	401	9MA500 ALW 7030	074 884 00	77,-	455
9MA000 MFV-K 50.60.3	546 626 00		450	9MA500 AU-D 108.60/120°/100/11,5° I 7030	074 730 00	493,-	456
9MA000 MFV-Z 30.60	546 749 00		450	9MA500 AU-D 108.60/120°/100/5° I RAL7030	074 754 00	332,-	456
9MA000 ZGP570 35 CONIC I POST TOP	583 355 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-D 3/76X70 I	074 877 00	834,-	456
9MA000 ZGP570 35 METRO I POST TOP	585 700 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-D 76.60/120°/100/11,5° I 7030	074 723 00	519,-	456
9MA000 ZGP570 45 CONIC I POST TOP	583 362 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-D 76.60/120°/100/5° I RAL7030	074 747 00	357,-	456
9MA000 ZGP570 45 METRO I POST TOP	598 755 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-S DU108/6XDU60	074 822 00	1545,-	456
9MA000 ZGP570 60 CONIC I POST TOP	583 379 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-V 108.60/90°/100 I RAL7030	074 792 00	365,-	456
9MA000 ZGP570 60 METRO I POST TOP	598 779 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-V 108.60/90°/100/11,5° I 7030	074 778 00	405,-	456
9MA000 ZGP580 35 STEP I POST TOP	583 386 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-V 4/76X70 I	129 591 00	1015,-	456
9MA000 ZGP580 45 STEP I POST TOP	583 393 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-V 76.60/90°/100/11,5° I 7030	074 761 00	437,-	456
9MA000 ZGP580 60 STEP I POST TOP	583 409 00auf Anfrage		349	9MA500 AU-V 76.60/90°/100/5° I RAL7030	074 785 00	403,-	456
9MA001 MFV-F 12/2 TV-Z	564 569 00		452	9MA500 AU-Z 108.60/180°/100/11,5° I 7030	074 693 00	350,-	456
9MA001 MFV-F 14/1 TV-E	568 499 00		452	9MA500 AU-Z 108.60/180°/100/5° I RAL7030	074 716 00	295,-	456
9MA001 MFV-F 14/2 TV-Z O.STG	568 505 00		452	9MA500 AU-Z 60.42/180;100/13,5;II 7035	074 846 00	127,-	394
9MA001 MFV-F 14/2 TV-Z/STG	560 479 00		452	9MA500 AU-Z 60.60/180;100/13,5;I	074 891 00	434,-	399
9MA001 MFV-F 16/1 TV-E O.STG	583 423 00		452	9MA500 AU-Z 76.42/180;100/13,5;II 7035	213 429 00	153,-	394
9MA001 MFV-F 16/1 TV-E/STG	558 957 00		452	9MA500 AU-Z 76.60/180°/100/11,5° I 7030	074 686 00	374,-	456
9MA001 MFV-F 16/2 TV-Z O.STG	567 867 00		452	9MA500 AU-Z 76.60/180°/100/5° I RAL7030	074 709 00	321,-	456
9MA001 MFV-F 16/2 TV-Z/STG	558 841 00		452	9MA500 DRS60.R1"/760 RAL9011	570 638 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-F 16/3 TV-V/STG	568 031 00		452	9MA500 KÜK EKM2020 94260	511 143 00	79,-	457
9MA001 MFV-K 100.76.3	549 399 00		450	9MA500 KÜK EKM2045	571 215 00	59,-	457
9MA001 MFV-K 100.76.4	558 124 00		450	9MA500 KÜK EKM2050 SK	571 208 00	126,-	457
9MA001 MFV-K 120.108.4	557 462 00		450	9MA500 LS 100/60/42	495 412 00	29,-	455
9MA001 MFV-K 120.76.4	560 059 00		450	9MA500 LS 250/60/42	495 429 00	33,-	455
9MA001 MFV-K 120.89.4	562 176 00		450	9MA500 LS 400/60/42	495 436 00	38,-	455
9MA001 MFV-K 30.60.3	546 589 00		450	9MA500 LS 42/100	495 382 00	13,-	455
9MA001 MFV-K 30.76.3	546 633 00		450	9MA500 LS 42/250	495 399 00	19,-	455
9MA001 MFV-K 35.60.3	546 596 00		450	9MA500 LS 42/400	495 405 00	18,-	455
9MA001 MFV-K 35.76.3	546 640 00		450	9MA500 RDS-T 108/76	495 498 00	191,-	455
9MA001 MFV-K 40.60.3	546 602 00		450	9MA500 RDS-T 76/60	495 443 00	142,-	455
9MA001 MFV-K 40.76.3	546 657 00		450	9MA500 RDS-T 76/60	495 580 00	48,-	455
9MA001 MFV-K 45.60.3	546 619 00		450	9MA500 RDS-T 89/76	495 481 00	121,-	455
9MA001 MFV-K 45.76.3	546 664 00		450	9MA500 RH 42/60	495 511 00	70,-	455
9MA001 MFV-K 50.76.3	546 671 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL3003	186 662 00	397,-	362
9MA001 MFV-K 55.76.3	570 027 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL3003	186 662 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-K 60.60.3	553 907 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL6004	496 143 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-K 60.76.3	546 688 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL7021	496 150 00	285,-	362
9MA001 MFV-K 70.76.3	549 511 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL7021	496 150 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-K 75.76.3	546 695 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL9007	186 570 00	285,-	362
9MA001 MFV-K 80.76.3	546 701 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL9007	186 570 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-K 80.76.3,5	546 725 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL9011	186 594 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-K 85.76.3,5	554 560 00		450	9MA500 RS60.R1"/760 RAL6004	496 143 00	374,-	362
9MA001 MFV-K 90.76.3,5	546 718 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL9007	496 334 00	285,-	362
9MA001 MFV-K 95.76.3	546 732 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL3003	496 204 00	285,-	362
9MA001 MFV-Z 30.76	546 787 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL3003	496 204 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-Z 35.60	546 756 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL5013	496 167 00	285,-	362
9MA001 MFV-Z 35.76	546 794 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL5013	496 167 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-Z 40.76	546 800 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL6004	496 174 00	397,-	362
9MA001 MFV-Z 45.60	546 770 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL6004	496 174 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-Z 45.76	546 817 00		450	9MA500 RS76.R1"/760 RAL7021	496 181 00	397,-	362
9MA001 MFV-Z 45.76/1 Stutzen/RAL 9007	615 902 00 a.Anfrage		351	9MA500 RS76.R1"/760 RAL7021	496 181 00 a.Anfrage		454
9MA001 MFV-Z 45.76/2 Stutzen/RAL 9007	615 919 00 a.Anfrage		351	9MA500 RS76.R1"/760 RAL9007	496 334 00 a.Anfrage		454

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
9MA500 WANDAUSLEGER WR 3003	496 259 00	374,-	361	9ME100 R-CHID D350	628 674 99	108,-	285
9MA500 WANDAUSLEGER WVR 3003	496 259 00 a.Anfrage		454	9ME100 RC400	073 108 00	32,-	285
9MA500ALW 60/420 A1 9006	601 219 00	265,-	355	9ME100 SB BK	070 923 00	21,-	286
9MA500ALW 60/420 A1 9011	601 226 00	265,-	355	9ME100 SB SI	071 098 00	22,-	286
9MA501 AU-D 76.48/120°/90/15° RAL9006	601 080 00	469,-	367	9ME100 SW L1000	071 555 00	8,-	286
9MA501 AU-D 76.60/120°/250/15°	601 202 00	313,-	456	9ME100 SW L1500	071 562 00	10,-	286
9MA501 AU-D 76.60/120°/250/5°	601 196 00	313,-	456	9ME100 SW L2000	071 579 00	13,-	286
9MA501 AU-D 76.60/120°/90/15° RAL9006	601 103 00	515,-	368	9MX056 2EP 2EC7 SI	123 605 00	9,-	263
9MA501 AU-Z 60.48/180°/250/15°	601 127 00	275,-	456	9MX056 2EP 2EC7 WH	123 599 00	9,-	263
9MA501 AU-Z 60.48/180°/250/5°	601 110 00	275,-	456	9MX056 BC-1530 WH BALL METALL*	645 824 99	58,-	263
9MA501 AU-Z 60.60/180°/250/15°	601 141 00	275,-	456	9MX056 BC-L1110 SI	538 867 99	16,-	248
9MA501 AU-Z 60.60/180°/250/5°	601 134 00	275,-	456	9MX056 BC-L1110 WH	538 799 99	14,-	248
9MA501 AU-Z 76.48/180°/250/10;	631 643 00	274,-	380	9MX056 BC-L300 SI	538 829 99	4,-	248
9MA501 AU-Z 76.48/180°/250/15°	601 165 00	239,-	456	9MX056 BC-L300 WH	538 751 99	3,-	248
9MA501 AU-Z 76.48/180°/250/5°	601 158 00	239,-	456	9MX056 BC-L600 SI	538 836 99	6,-	248
9MA501 AU-Z 76.48/180°/90/15° RAL9006	582 600 00	274,-	367	9MX056 BC-L600 WH	538 768 99	5,-	248
9MA501 AU-Z 76.60/180°/250/10;	631 650 00	388,-	382	9MX056 BC-L850 SI	538 843 99	11,-	248
9MA501 AU-Z 76.60/180°/250/15°	601 189 00	239,-	456	9MX056 BC-L850 WH	538 775 99	9,-	248
9MA501 AU-Z 76.60/180°/250/5°	601 172 00	239,-	456	9MX056 BC-L950 SI	538 850 99	13,-	248
9MA501 AU-Z 76.60/180°/90/15° RAL9006	601 097 00	406,-	368	9MX056 BC-L950 WH	538 782 99	10,-	248
9MA501 BP 250X250	546 848 00	29,-	450	9MX056 BC36 IP64 WH	538 713 99	26,-	257
9MA501 BP 300X300	546 855 00	29,-	450	9MX056 BC36 IP64 WH	538 713 99	26,-	263
9MA501 BP 400X400	546 862 00	34,-	450	9MX056 BC36 SI	538 874 99	9,-	263
9MA501 KS	546 879 00	15,-	450	9MX056 BC36 WH	538 805 99	8,-	263
9MA501 MAN LPH 3-6M	546 886 00	44,-	450	9MX056 BC49 SI	601 585 99	9,-	263
9MA501 MAN LPH 6,5-8M	546 893 00	53,-	450	9MX056 BC49 WH	601 578 99	8,-	263
9MA501 MAN LPH 8,5-10M	546 909 00	72,-	450	9MX056 BC54 SI	601 608 99	9,-	263
9MA501 TV-D 108.2000	557 424 00		452	9MX056 BC54 WH	601 592 99	9,-	263
9MA501 TV-D 76.1200	556 274 00		452	9MX056 BC58 IP64 WH	538 720 99	26,-	257
9MA501 TV-D 89.2000	500 376 00		452	9MX056 BC58 IP64 WH	538 720 99	26,-	263
9MA501 TV-E 108.300	570 843 00		452	9MX056 BC58 SI	538 881 99	9,-	263
9MA501 TV-E 76.300	552 672 00		452	9MX056 BC58 WH	538 812 99	8,-	263
9MA501 TV-E 89.300	572 687 00		452	9MX056 CB SI	556 762 99	5,-	263
9MA501 TV-V/X 108.1400	573 448 00		452	9MX056 CB WH	556 786 99	5,-	263
9MA501 TV-V/X 76.1400	573 691 00		452	9MX056 CB ZC	557 073 99	4,-	263
9MA501 TV-V/X 89.1400	561 964 00		452	9MX056 CBA SI	217 557 00	7,-	263
9MA501 TV-Z 108.1200	557 41700		452	9MX056 CBA WH	217 540 00	7,-	263
9MA501 TV-Z 76.1200	551 58300		452	9MX056 CC-SW-L1250 SI	180 424 00	26,-	263
9MA501 TV-Z 89.1200	561 95700		452	9MX056 CC-SW-L1250 WH	180 417 00	24,-	263
9MA502 AL-E9MA502 AL-E	529 117 99	141,-	455	9MX056 CF-SW-L1250 ZC	567 096 00	17,-	263
9MA504 TV-V/X 108F†R MVP506	621 835 00	521,-	437	9MX056 CP SI	108 084 00	7,-	263
9MA504 TV-V/X 76 F†R MVP506	621 811 00	521,-	437	9MX056 CP WH	108 077 00	7,-	263
9MA504 TV-V/X 89 F†R MVP506	621 828 00	521,-	437	9MX056 CP-F SI (2 PCS)	554 430 00	3,-	254
9ME100 AR D400	531 110 99	210,-	285	9MX056 CP-F SI (2 PCS)	554 430 00	3,-	261
9ME100 AR D500	531 103 99	417,-	285	9MX056 CP-FWH (2 PCS)	554 416 00	3,-	254
9ME100 CLB400	514 632 00	80,-	285	9MX056 CP-FWH (2 PCS)	554 416 00	3,-	261
9ME100 CLB500	514 649 00	68,-	285	9MX056 CP-SD SI	544 998 00	124,-	262
9ME100 CP BK	073 122 00	389,-	286	9MX056 CP-SD WH	544 981 00	129,-	262
9ME100 CP SI	073 191 00	393,-	286	9MX056 CP/TL5 (100PCS)	200 627 00	43,-	262
9ME100 CPY BK	073 153 00	730,-	286	9MX056 CP/TL5 (2PCS)	145 539 00	2,-	262
9ME100 CPY SI	073 207 00	736,-	286	9MX056 CPI	108 091 00	8,-	263
9ME100 EB BK	070 916 00	2,-	286	9MX056 EA7	135 462 00	6,-	263
9ME100 EB SI	071 081 00	3,-	286	9MX056 EC7	131 792 00	4,-	263
9ME100 EB-MB BK	070 947 00	3,-	286	9MX056 EC7 (10PCS)	032 174 00	35,-	263
9ME100 EB-MB SI	071 074 00	2,-	286	9MX056 EC7 2NK (10pcs)	235 070 00	54,-	263
9ME100 EPL BK (2PCS)	070 954 00	55,-	286	9MX056 ECC	543 816 99	3,-	263
9ME100 EPL SI (2PCS)	071 104 00	55,-	286	9MX056 EP IP64 WH SET	108 268 00	22,-	257
9ME100 GC350	628 414 99	113,-	285	9MX056 EP SI SET	108 251 00	6,-	263
9ME100 GC450	628 438 99	117,-	285	9MX056 EP WH SET	108 244 00	6,-	263
9ME100 GC550	628 452 99	149,-	285	9MX056 EP-F SI	552 856 00	4,-	254
9ME100 GC750	628 476 99	192,-	285	9MX056 EP-F SI	552 856 00	4,-	261
9ME100 GF350	628 421 99	118,-	285	9MX056 EP-FWH	552 849 00	4,-	254
9ME100 GF450	628 445 99	126,-	285	9MX056 EP-FWH	552 849 00	4,-	261
9ME100 GF550	628 469 99	155,-	285	9MX056 EP-F/TLD WH	108 220 00	9,-	254
9ME100 MB BK	071 678 00	57,-	286	9MX056 EP-WG	027 620 00	16,-	255
9ME100 MB SI	071 746 00	58,-	286	9MX056 EP/TL5 SI	552 832 00	5,-	262
9ME100 MB-L BK	071 692 00	111,-	286	9MX056 EP/TL5 WH	552 825 00	5,-	262
9ME100 MB-L SI	071 753 00	119,-	286	9MX056 EP1-T/TL-D SI (2PCS)	108 343 00	4,-	261
9ME100 MB-SW BK (2PCS)	073 177 00	92,-	286	9MX056 EP1-T/TL-D WH (2PCS)	108 336 00	4,-	261
9ME100 MB-SW SI (2PCS)	073 184 00	90,-	286	9MX056 EP1-T/TLD SI (2PCS)	108 343 00	4,-	253
9ME100 P400	531 912 99	105,-	285	9MX056 EP1-T/TLD WH (2PCS)	108 336 00	4,-	253
9ME100 P500	531 905 99	162,-	285	9MX056 EP1-T/TLD WH (2PCS)	108 336 00	4,-	257
9ME100 R D350	628 490 99	106,-	285	9MX056 EP1-T/TLD-A SI	146 765 00	6,-	253
9ME100 R D450	628 407 99	98,-	285	9MX056 EP1-T/TLD-A WH	146 758 00	6,-	253
9ME100 R D550	628 506 99	127,-	285	9MX056 EP2-T/TLD SI (2PCS)	108 381 00	6,-	253
9ME100 R D750	628 513 99	200,-	285	9MX056 EP2-T/TLD WH (2PCS)	108 374 00	6,-	253

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
9MX056 EP2-T/TLD WH (2PCS)	108 374 00	6,-	257	9RO290 OBERWANNE KLAR GEFROSTET PC	078 349 00	24,-	359
9MX056 GK IP64	108 305 00	4,-	257	9RO290 OBERWANNE KLAR STRUKTURIERT PC	078 332 00	127,-	359
9MX056 IP40 SET TL-D 1-lamp	221 684 00	18,-	263	9RO290 OBERWANNE KLAR STRUKTURIERT PMMA	078 325 00	58,-	359
9MX056 IP40 SET TL-D 2-lamp	221 691 00	29,-	263	9RO290 OBERWANNEWEISS PC	078 301 00	20,-	359
9MX056 KGV	528 332 99	2,-	308	9RO290 OBERWANNEWEISS PMMA	078 295 00	16,-	359
9MX056 KGV	528 332 99	2,-	263	9RO290 RS60 RAL5013	496 136 00	318,-	362
9MX056 LTR IP64 (2PCS)	108 510 00	9,-	257	9RO290 RS60 RAL5013	496 136 00 a.Anfrage		454
9MX056 LTV Leuchten-Tragsch-VB	176 687 00	16,-	263	9RO290 SCHIRMHALTERSATZ HÄNGEL	134 984 00	9,-	359
9MX056 MB Ballwurf WH (Set mit 2 Stk.)	239 481 00	36,-	292	9RO290 UES 1" 3003	150 014 00	128,-	362
9MX056 MB SI	571 963 99	3,-	263	9RO290 UES 1" 5013	149 995 00	124,-	362
9MX056 MB WH	571 918 99	3,-	263	9RO290 UES 1" 6004	150 007 00	124,-	362
9MX056 MB WH 64	571 901 99	8,-	263	9RO290 UES 1" 7021	150 021 00	124,-	362
9MX056 MB-ST-L1250 SI	640 287 99	68,-	263	9RO290 UES 1" 9007	150 038 00	124,-	362
9MX056 MB-ST-L1250 WH	640 294 99	69,-	263	9RO290 UNTERWANNE KLAR GEFROSTET PC	078 356 00	50,-	359
9MX056 MB-SW SI	571 994 99	17,-	263	9RO290 UNTERWANNE KLAR STRUKTURIERT PC	078 394 00	112,-	359
9MX056 MB-SW WH	538 669 99	17,-	263	9RO290 UNTERWANNE KLAR STRUKTURIERT PMMA	078 387 00	90,-	359
9MX056 MB-SW-L1250 SI	107 933 00	22,-	263	9RO290 UNTERWANNEWEISS PC	078 370 00	66,-	359
9MX056 MB-SW-L1250 WH	107 841 00	22,-	263	9RO290 UNTERWANNEWEISS PMMA	078 363 00	50,-	359
9MX056 MB-SW-L3000 SI	107 940 00	24,-	263	9SC270 1000W FG	497 676 00auf Anfrage		442
9MX056 MB-SW-L3000 WH	107 858 00	24,-	263	9SC270 1000W MBA	auf Anfrageauf Anfrage		442
9MX056 P MB-Luminaires	633 593 99	23,-	263	9SC270 1500W FG	497 683 00auf Anfrage		442
9MX056 PB SI	572 007 99	9,-	263	9SC270 1500W MBA	558 698 00	456,-	442
9MX056 PB WH	571 949 99	9,-	263	9SC270 2000W FG	497 690 00auf Anfrage		442
9MX056 SD SI	545 001 00	342,-	262	9SC270 2000W MBA	auf Anfrageauf Anfrage		442
9MX056 SD WH	544 974 00	342,-	262	9SC270 500/300W MBA	auf Anfrageauf Anfrage		442
9MX056 SW2	551 088 99	3,-	289	9SC270 500W FG	497 669 00auf Anfrage		442
9MX056 SW2	551 088 99	3,-	263	9SC270 AB 1000W SW	498 451 00	366,-	442
9MX056 SWF SET	107 971 00	9,-	289	9SC270 AB 1500W SW	498 468 00	376,-	442
9MX056 SWF SET	107 971 00	9,-	263	9SC270 AB 2000W SW	553 921 00	310,-	442
9RO290 ALM-EH 76 RAL3003	496 228 00	632,-	361	9SC270 AB 500/300W SW	498 444 00	353,-	442
9RO290 ALM-EH 76 RAL5013	495 900 00	632,-	361	9SC270 AO-F60 RAL9004	495 528 00	93,-	442
9RO290 ALM-EH 76 RAL6004	495 917 00	632,-	361	9SC270 AO-F76 RAL9004	495 535 00	364,-	442
9RO290 ALM-EH 76 RAL7021	495 894 00	632,-	361	9SC270 LB 1000W SW	498 482 00	450,-	442
9RO290 ALM-EH 76 RAL9007	496 358 00	632,-	361	9SC270 LB 1500W SW	auf Anfrageauf Anfrage		442
9RO290 ALM-Z 60 3003	186 624 00 a.Anfrage		454	9SC270 LB 2000W SW	544 684 00	506,-	442
9RO290 ALM-Z 60 5013	496 211 00	559,-	362	9SC270 LB 500/300W SW	498 475 00	441,-	442
9RO290 ALM-Z 60 5013	496 211 00 a.Anfrage		454	9SC270 SG 1000W SW	498 499 00	315,-	442
9RO290 ALM-Z 60 6004	186 600 00 a.Anfrage		454	9SC270 SG 1500W SW	558 612 00	315,-	442
9RO290 ALM-Z 60 7021	186 617 00 a.Anfrage		454	9SC270 SG 2000W SW	auf Anfrageauf Anfrage		442
9RO290 ALM-Z 60 9007	186 587 00 a.Anfrage		454	9SC270 SG 500/300W SW	557 240 00	260,-	442
9RO290 ALM-Z 76 3003	496 129 00	564,-	362	9SR400 ACC	078 448 00 a.Anfrage		391
9RO290 ALM-Z 76 3003	496 129 00 a.Anfrage		454	9SR400 AD76/60	074 389 00	21,-	391
9RO290 ALM-Z 76 7021	496 112 00	564,-	362	9SR400 GK-EPDM	055 142 00 a.Anfrage		391
9RO290 ALM-Z 76 7021	496 112 00 a.Anfrage		454	9SR400 OR SK	585 809 99	29,-	391
9RO290 ALM-ZA 76 RAL3003	496 242 00	919,-	361	9SR400 PCC	078 431 00 a.Anfrage		391
9RO290 ALM-ZA 76 RAL6004	496 013 00	919,-	361	9SR530 ACC	078 233 00 a.Anfrage		391
9RO290 ALM-ZH 76 RAL3003	496 235 00	924,-	361	9SR530 GK-EPDM	054 541 00 a.Anfrage		391
9RO290 ALM-ZH 76 RAL5013	495 788 00	924,-	361	9SR530 PCC	078 240 00 a.Anfrage		391
9RO290 ALM-ZH 76 RAL6004	495 795 00	924,-	361	9ST350 ACF	302 468 99	11,-	367
9RO290 ALM-ZH 76 RAL7021	495 771 00	924,-	361	9ST470 ACC	078 257 00	87,-	367
9RO290 ALM-ZH 76 RAL9007	186 648 00 a.Anfrage		361	9ST470 ACF	078 264 00	87,-	367
9RO290 ALW 760 RAL5013	495 993 00	417,-	361	9ST470 FILZDICHTUNG	528 899 99	1,-	367
9RO290 ALW 760 RAL5013	495 993 00 a.Anfrage		454	9ST470 PCC	078 271 00	202,-	367
9RO290 ALW 760 RAL6004	496 006 00	417,-	361	9ST470 PCF	078 288 00	202,-	367
9RO290 ALW 760 RAL6004	496 006 00 a.Anfrage		454	9ST600 1xSON100/70W IC I CH	134 359 00	399,-	327
9RO290 ALW 760 RAL7021	495 986 00	417,-	361	9ST600 ACC	078 172 00	122,-	368
9RO290 ALW 760 RAL7021	495 986 00 a.Anfrage		454	9ST600 ACF	078 189 00	122,-	368
9RO290 ALW 760 RAL9007	544 394 00	417,-	361	9ST600 FILZDICHTUNG	528 905 99	4,-	368
9RO290 ALW 760 RAL9007	544 394 00 a.Anfrage		454	9ST600 PCC	078 165 00	202,-	368
9RO290 ALW-E 3003	496 266 00	680,-	361	9TR480 AL-E 76/275 TYP-E RAL7021	571 260 00	554,-	357
9RO290 ALW-E 7021	495 924 00	680,-	361	9TR480 AL-E 76/445 TYP-C RAL7021	571 284 00	570,-	357
9RO290 ALW-E 9007	186 631 00	680,-	361	9TR480 AL-Z 76/180°/164 TYP-F ST 7021	571 277 00	1025,-	357
9RO290 ALW-E RAL5013	495 931 00	680,-	361	9TR480 AU-E RAL7021	074 297 00	250,-	357
9RO290 ALW-E RAL6004	495 948 00	680,-	361	9TR480 AU-Z RAL7021	074 303 00	298,-	357
9RO290 AS-SP RAL3003	070 473 00	82,-	360	9TR480 DREIECKSCHEIBE WEISS	184 637 00	9,-	357
9RO290 AS-SP RAL5013	070 435 00	81,-	360	9TR480 FILZDICHTUNG	528 967 99	4,-	357
9RO290 AS-SP RAL6004	070 442 00	79,-	360	9TR480 GC 7021	079 193 00	99,-	357
9RO290 AS-SP RAL7021	070 466 00	82,-	360	9TR480 GF 7021	079 209 00	94,-	357
9RO290 AS-SP RAL9007	186 563 00	82,-	360	9TR480 MA 80/105 3,5m	496 082 00	1148,-	357
9RO290 DRS76 RAL5013	496 099 00	564,-	362	9TR480 MBW RAL7021	074 334 00	79,-	357
9RO290 DRS76 RAL5013	496 099 00 a.Anfrage		454	9TR480 PC 7021	119 158 00	281,-	357
9RO290 DRS76 RAL6004	496 105 00	564,-	362	9TR480 SCHRAUBEN + STOPFEN	114 894 00	5,-	357
9RO290 DRS76 RAL6004	496 105 00 a.Anfrage		454	9TR480 UES 76/114	495 665 00	91,-	357
9RO290 DRS76 RAL9007	564 033 00	564,-	362	9TR480 UES 76/60	074 327 00	23,-	357
9RO290 DRS76 RAL9007	564 033 00 a.Anfrage		454	9VI410 ALM-E-76 RAL9011	544 899 00 a.Anfrage		454
9RO290 DRS76 RAL9011	566 082 00 a.Anfrage		454	9VI410 GL-P-A	134 779 00	139,-	359

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
9VI410 RB-A	137 473 00	123,-	359	BBB451 1xLED-K2-10-/CW III	807 720 99	214,-	232
9VS200 PLB-BT	302 628 00	147,-	355	BBB451 1xLED-K2-10-/WW III	815 817 99	214,-	232
9VS200 PLB-SS	302 611 99	155,-	355	BBB451 1xLED-K2-25-/CW III	807 744 99	214,-	232
9ZZ000 BC 58	501 014 00	13,-	308	BBB451 1xLED-K2-25-/WW III	815 824 99	214,-	232
9ZZ000 BST14 BU	578 979 00	3,-	46	BBB451 1xLED-K2-40-/CW III	807 768 99	214,-	232
9ZZ000 BST14 BU	578 979 00	3,-	91	BBB451 1xLED-K2-40-/WW III	815 831 99	214,-	232
9ZZ000 BST14 BU	578 979 00	3,-	93	BBB451 3xLED-K2-10-/CW III	807 782 99	334,-	232
9ZZ000 BST14 BU	578 979 00	3,-	95	BBB451 3xLED-K2-10-/RGB III	807 805 99	362,-	232
9ZZ000 BST14 BU	578 979 00	3,-	109	BBB451 3xLED-K2-10-/WW III	815 787 99	334,-	232
9ZZ000 BST14 BU	578 979 00	3,-	111	BBB451 3xLED-K2-25-/CW III	807 812 99	334,-	232
9ZZ000 BST14 LTG BU/ST L3000	578 962 00	19,-	46	BBB451 3xLED-K2-25-/RGB III	807 836 99	362,-	232
9ZZ000 BST14 LTG BU/ST L3000	578 962 00	19,-	91	BBB451 3xLED-K2-25-/WW III	815 794 99	334,-	232
9ZZ000 BST14 LTG BU/ST L3000	578 962 00	19,-	93	BBB451 3xLED-K2-40-/CW III	807 843 99	334,-	232
9ZZ000 BST14 LTG BU/ST L3000	578 962 00	19,-	95	BBB451 3xLED-K2-40-/RGB III	807 867 99	362,-	232
9ZZ000 BST14 LTG BU/ST L3000	578 962 00	19,-	109	BBB451 3xLED-K2-40-/WW III	815 800 99	334,-	232
9ZZ000 BST14 LTG BU/ST L3000	578 962 00	19,-	111	BBC206 6xLED-HB/BL 24V	143 507 00	82,-	235
9ZZ000 CB	500 970 00	4,-	308	BBC206 6xLED-HB/GN 24V	143 514 00	82,-	235
9ZZ000 CP	500 963 00	6,-	308	BBC206 6xLED-HB/RD 24V	143 521 00	72,-	235
9ZZ000 EINSCHLEIFISICHERUNG E214/A 98803	534 128 99	97,-	457	BBC206 6xLED-HB/WH 24V	143 491 00	82,-	235
9ZZ000 EP	533 565 99	2,-	308	BBC206 6xLED-HB/YE 24V	143 538 00	72,-	235
9ZZ000 GST 18 BUCHSENTEIL MIT FEDERKR.	149 162 00	615,-	395	BBC211 1xLED-HB/AM 9V	809 212 99	15,-	235
9ZZ000 GST 18 BUCHSENTEIL MIT FEDERKR.	578 986 00	5,-	46	BBC211 1xLED-HB/AM 9V SET 10PCS	809 267 99	168,-	235
9ZZ000 GST18 BU	578 986 00	5,-	91	BBC211 1xLED-HB/BL 9V	809 182 99	17,-	235
9ZZ000 GST18 BU	578 986 00	5,-	93	BBC211 1xLED-HB/BL 9V SET 10PCS	809 236 99	188,-	235
9ZZ000 GST18 BU	578 986 00	5,-	95	BBC211 1xLED-HB/BL 9V SET 10PCS	800 486 99	283,-	235
9ZZ000 GST18 BU	578 986 00	5,-	109	BBC211 1xLED-HB/GN 9V	809 199 99	17,-	235
9ZZ000 GST18 BU	578 986 00	5,-	111	BBC211 1xLED-HB/GN 9V SET 10PCS	809 243 99	188,-	235
9ZZ000 GST18 BU LTG L2000	513 512 00	8,-	46	BBC211 1xLED-HB/RD 9V	809 205 99	15,-	235
9ZZ000 GST18 BU LTG L2000	513 512 00	8,-	91	BBC211 1xLED-HB/RD 9V SET 10PCS	809 267 99	168,-	235
9ZZ000 GST18 BU LTG L2000	513 512 00	8,-	93	BBC211 1xLED-HB/WH 9V	809 175 99	17,-	235
9ZZ000 GST18 BU LTG L2000	513 512 00	8,-	95	BBC211 1xLED-HB/WH 9V SET 10PCS	809 229 99	188,-	235
9ZZ000 GST18 BU LTG L2000	513 512 00	8,-	109	BBC211 1xLED-HB/WH 9V SET 10PCS	800 479 99	283,-	235
9ZZ000 GST18 BU LTG L2000	513 512 00	8,-	111	BBC212 12xLED-HB/BL 230V	145 839 00	161,-	235
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	46	BBC212 12xLED-HB/GN 230V	143 415 00	161,-	235
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	157	BBC212 12xLED-HB/RD 230V	143 422 00	161,-	235
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	91	BBC212 12xLED-HB/WH 230V	145 822 00	161,-	235
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	93	BBC212 12xLED-HB/YE 230V	143 439 00	161,-	235
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	95	BBG300 LED-HB/AM PSU 220-240V CLII	009 933 99	178,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	109	BBG300 LED-HB/BL PSU 220-240V CLII	009 964 99	195,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L2000	513 567 00	10,-	111	BBG300 LED-HB/GN PSU 220-240V CLII	009 957 99	195,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L3000	542 178 99	11,-	46	BBG300 LED-HB/RD PSU 220-240V CLII	009 940 99	178,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L3000	542 178 99	11,-	91	BBG300 LED-HB/RGB PSU 220-240V CLII	802 350 99	439,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L3000	542 178 99	11,-	93	BBG300 LED-HB/WH PSU 220-240V CLII	009 926 99	199,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L3000	542 178 99	11,-	95	BBG310 LED-HB/AM PSU 220-240V CLII	797 083 99	237,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L3000	542 178 99	11,-	109	BBG310 LED-HB/BL PSU 220-240V CLII	797 113 99	261,-	234
9ZZ000 GST18 BU/ST LTG L3000	542 178 99	11,-	111	BBG310 LED-HB/GN PSU 220-240V CLII	797 106 99	261,-	234
9ZZ000 LB	500 956 00	2,-	308	BBG310 LED-HB/RD PSU 220-240V CLII	797 090 99	237,-	234
9ZZ000 SE320	526 581 99	34,-	399	BBG310 LED-HB/RGB PSU 220-240V CLII	802 374 99	557,-	234
9ZZ000 T-ST+CK GST1813 SW 9203010531	513 505 00	5,-	157	BBG310 LED-HB/WH PSU 220-240V CLII	797 076 99	278,-	234
9ZZ000 TRA II/58 VH	500 994 00	38,-	308	BBG320 LED-HB/AM PSU 220-240V CLII	797 182 99	365,-	234
9ZZ000 TRAIII/58 VH	501 007 00	52,-	308	BBG320 LED-HB/BL PSU 220-240V CLII	797 212 99	450,-	234
9ZZ000 ZG MZ6PAE MIT SE320	062 249 00	307,-	399	BBG320 LED-HB/GN PSU 220-240V CLII	797 205 99	450,-	234
9ZZ002 A-EBL 7005	186 761 00	44,-	359	BBG320 LED-HB/RD PSU 220-240V CLII	797 199 99	365,-	234
9ZZ002 RDR-S 60/42	183 449 00	20,-	391	BBG320 LED-HB/RGB PSU 220-240V CLII	802 398 99	793,-	234
9ZZ002 RDR-S 60/42	183 449 00	20,-	395	BBG320 LED-HB/WH PSU 220-240V CLII	797 175 99	465,-	234
9ZZ002 RDR-S 60/42	183 449 00	20,-	399	BBG400 1xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V	803 609 99	79,-	202
9ZZ002 RDR-S 60/42	183 449 00	20,-	401	BBG400 1xLED-K2-10-/BL PSU-E 220-240V	009 254 99	79,-	202
9ZZ002 RDR-S 60/42	183 449 00	20,-	368	BBG400 1xLED-K2-10-/CW PSU-E 220-240V	009 247 99	79,-	202
9ZZ002 RDR-S 60/42	183 449 00	20,-	455	BBG400 1xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	803 616 99	79,-	203
9ZZ002 RDR-S 60/48	183 456 00	20,-	391	BBG400 1xLED-K2-25-/BL PSU-E 220-240V	009 438 99	79,-	203
9ZZ002 RDR-S 60/48	183 456 00	20,-	395	BBG400 1xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	009 421 99	79,-	203
9ZZ002 RDR-S 60/48	183 456 00	20,-	399	BBG401 1xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V	803 623 99	79,-	202
9ZZ002 RDR-S 60/48	183 456 00	20,-	401	BBG401 1xLED-K2-10-/BL PSU-E 220-240V	009 230 99	79,-	202
9ZZ002 RDR-S 60/48	183 456 00	20,-	368	BBG401 1xLED-K2-10-/CW PSU-E 220-240V	009 223 99	79,-	202
9ZZ002 RDR-S 60/48	183 456 00	20,-	455	BBG401 1xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	803 647 99	79,-	203
BBB450 1xLED-LXN-12/BL III	801 247 99	250,-	233	BBG401 1xLED-K2-25-/BL PSU-E 220-240V	009 414 99	79,-	203
BBB450 1xLED-LXN-12/CW III	801 230 99	250,-	233	BBG401 1xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	009 407 99	79,-	203
BBB450 1xLED-LXN-30/BL III	801 261 99	250,-	233	BBG402 2xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V	803 630 99	174,-	202
BBB450 1xLED-LXN-30/CW III	801 254 99	250,-	233	BBG402 2xLED-K2-10-/BL PSU-E 220-240V	009 278 99	174,-	202
BBB450 3xLED-LXN-12/BL III	801 285 99	285,-	233	BBG402 2xLED-K2-10-/CW PSU-E 220-240V	009 261 99	174,-	202
BBB450 3xLED-LXN-12/CW III	801 278 99	285,-	233	BBG402 2xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	803 654 99	174,-	203
BBB450 3xLED-LXN-12/RGB III	801 292 99	339,-	233	BBG402 2xLED-K2-25-/BL PSU-E 220-240V	009 452 99	174,-	203
BBB450 3xLED-LXN-30/BL III	801 315 99	285,-	233	BBG402 2xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	009 445 99	174,-	203
BBB450 3xLED-LXN-30/CW III	801 308 99	285,-	233	BBG410 1xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V	803 562 99	72,-	202
BBB450 3xLED-LXN-30/RGB III	801 322 99	339,-	233	BBG410 1xLED-K2-10-/BL PSU-E 220-240V	009 292 99	72,-	202
BBB450 3xLED-LXN-40/RGB III	801 339 99	339,-	233	BBG410 1xLED-K2-10-/CW PSU-E 220-240V	009 285 99	72,-	202

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
BBG410 1xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	803 579 99	72,-	203	BBS541 3xLED-K2/WWV-10 WH	Konfigurator	426,-	158
BBG410 1xLED-K2-25-/BL PSU-E 220-240V	009 476 99	72,-	203	BBS541 3xLED-K2/WWV-25 GR	Konfigurator	426,-	158
BBG410 1xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	009 469 99	72,-	203	BBS541 3xLED-K2/WWV-25 WH	681 031 00	426,-	158
BBG411 1xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V	803 586 99	72,-	202	BBS713 12xLED-K2/WWV 30	679 199 00	986,-	223
BBG411 1xLED-K2-10-/BL PSU-E 220-240V	009 315 99	72,-	202	BBS713 12xLED-LXN/CW 30	679 212 00	805,-	223
BBG411 1xLED-K2-10-/CW PSU-E 220-240V	009 308 99	72,-	202	BBS716 24xLED-K2/NW 30	679 236 00	896,-	223
BBG411 1xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	803 593 99	72,-	203	BBS716 24xLED-K2/NW 30	679 236 00	1328,-	223
BBG411 1xLED-K2-25-/BL PSU-E 220-240V	009 490 99	72,-	203	BBS716 24xLED-K2/WWV 30	679 229 00	1328,-	223
BBG411 1xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	009 483 99	72,-	203	BBS716 24xLED-LXN/AWB 30 DMX	686 050 00	1603,-	223
BBG440 3xLED-K2-10-/3150 PSU-E	807 256 99	193,-	200	BBS716 24xLED-LXN/AWB 60 DMX	686 012 00	1603,-	223
BBG440 3xLED-K2-10-/CW PSU-E	802 640 99	193,-	200	BBS716 24xLED-LXN/CW 30	679 243 00	1146,-	223
BBG440 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E	806 518 99	193,-	201	BBS716 24xLED-LXN/RGB 30 DMX	679 250 00	1593,-	223
BBG440 3xLED-K2-25-/CW PSU-E	803 005 99	193,-	201	BBS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX	679 267 00	1593,-	223
BBG441 3xLED-K2-10-/3150 PSU-E	807 232 99	193,-	200	BBS716 24xLED-LXN/RGB A DMX	679 274 00	1626,-	223
BBG441 3xLED-K2-10-/CW PSU-E	802 626 99	193,-	200	BBW300 3xLED-HB/RGB 220-240V	801 131 99	100,-	211
BBG441 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E	806 501 99	193,-	201	BBW300 5xLED-HB/BL 220-240V	801 124 99	87,-	211
BBG441 3xLED-K2-25-/CW PSU-E	802 985 99	193,-	201	BBW300 5xLED-HB/WH 220-240V	801 117 99	87,-	211
BBG442 6xLED-K2-10-/3150 PSU-E	807 270 99	378,-	200	BBW301 3xLED-HB/RGB 220-240V	801 162 99	100,-	211
BBG442 6xLED-K2-10-/CW PSU-E	802 664 99	378,-	200	BBW301 5xLED-HB/BL 220-240V	801 155 99	87,-	211
BBG442 6xLED-K2-25-/3150 PSU-E	807 416 99	378,-	201	BBW301 5xLED-HB/WH 220-240V	801 148 99	87,-	211
BBG442 6xLED-K2-25-/CW PSU-E	803 029 99	378,-	201	BCB450 3xLED-LXN-12/BL III	801 353 99	371,-	233
BBG450 3xLED-K2-10-/3150 PSR-E	813 622 99	176,-	200	BCB450 3xLED-LXN-12/CW III	801 346 99	371,-	233
BBG450 3xLED-K2-10-/3150 PSU-E	807 294 99	146,-	200	BCB450 3xLED-LXN-12/RGB III	801 360 99	398,-	233
BBG450 3xLED-K2-10-/CW PSU-E	802 688 99	146,-	200	BCB450 3xLED-LXN-30/BL III	801 384 99	371,-	233
BBG450 3xLED-K2-25-/3150 PSR-E	813 646 99	176,-	201	BCB450 3xLED-LXN-30/CW III	801 377 99	371,-	233
BBG450 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E	806 488 99	146,-	201	BCB450 3xLED-LXN-30/RGB III	801 391 99	398,-	233
BBG450 3xLED-K2-25-/CW PSU-E	803 043 99	146,-	201	BCB450 3xLED-LXN-40/RGB III	801 407 99	398,-	233
BBG451 3xLED-K2-10-/3150 PSR-E	813 639 99	176,-	200	BCB451 3xLED-K2-10-/CW III	807 874 99	414,-	232
BBG451 3xLED-K2-10-/3150 PSU-E	807 317 99	146,-	200	BCB451 3xLED-K2-10-/RGB III	807 898 99	432,-	232
BBG451 3xLED-K2-10-/CW PSU-E	802 701 99	146,-	200	BCB451 3xLED-K2-10-/VVV III	815 756 99	414,-	232
BBG451 3xLED-K2-25-/3150 PSR-E	813 653 99	176,-	201	BCB451 3xLED-K2-25-/CW III	807 904 99	414,-	232
BBG451 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E	806 495 99	146,-	201	BCB451 3xLED-K2-25-/RGB III	807 928 99	432,-	232
BBG451 3xLED-K2-25-/CW PSU-E	803 067 99	146,-	201	BCB451 3xLED-K2-25-/VVV III	815 763 99	414,-	232
BBG700 1xLED-MD/RGBW 7W 24V	809 014 99	1411,-	199	BCB451 3xLED-K2-40-/CW III	807 935 99	414,-	232
BBP521 LED-LP AM I GR GB RMR	294 996 00	532,-	426	BCB451 3xLED-K2-40-/RGB III	807 959 99	432,-	232
BBP521 LED-LP AM I GR GC RMR	294 934 00	457,-	426	BCB451 3xLED-K2-40-/VVV III	815 770 99	414,-	232
BBP521 LED-LP BL I GR GB RMR	294 989 00	532,-	426	BCC103 20xLED-LP/BL PSU II L320	811 635 99	66,-	213
BBP521 LED-LP BL I GR GC RMR	294 927 00	457,-	426	BCC103 20xLED-LP/IGN PSU II L320	811 642 99	67,-	213
BBP521 LED-LP GN I GR GB RMR	294 972 00	532,-	426	BCC103 20xLED-LP/RD PSU II L320	811 659 99	65,-	213
BBP521 LED-LP GN I GR GC RMR	294 910 00	457,-	426	BCC103 20xLED-LP/WH PSU II L320	811 673 99	75,-	213
BBP521 LED-LP RD I GR GB RMR	295 009 00	532,-	426	BCC103 20xLED-LP/YE PSU II L320	811 680 99	65,-	213
BBP521 LED-LP RD I GR GC RMR	294 941 00	457,-	426	BCC103 30xLED-LP/RGB PSU II L320	811 666 99	68,-	213
BBP521 LED-LP WH I GR GB RMR	294 965 00	532,-	426	BCC106 40xLED-LP/BL PSU II L600	811 697 99	78,-	213
BBP521 LED-LP WH I GR GC RMR	294 903 00	457,-	426	BCC106 40xLED-LP/IGN PSU II L600	811 703 99	80,-	213
BBP521 LED-MD I GR GB RMR	294 958 00	910,-	426	BCC106 40xLED-LP/RD PSU II L600	811 710 99	76,-	213
BBP521 LED-MD I GR GC RMR	294 897 00	835,-	426	BCC106 40xLED-LP/WH PSU II L600	811 734 99	96,-	213
BBP731 LED-K2-/WH II A SI GR C2	607 369 00	1245,-	229	BCC106 40xLED-LP/YE PSU II L600	811 741 99	76,-	213
BBP731 LED-K2-/WH II LIN8-34 SI GR C2	607 383 00	1245,-	229	BCC106 60xLED-LP/RGB PSU II L600	811 727 99	81,-	213
BBP731 LED-K2-/WH II MB SI GR C2	607 376 00	1245,-	229	BCC109 60xLED-LP/BL PSU II L900	811 758 99	92,-	213
BBP731 LED-K2-/WH II NB SI GR C2	607 390 00	1245,-	229	BCC109 60xLED-LP/IGN PSU II L900	811 765 99	95,-	213
BBP742 LED-K2-/WH/AM II A DMX C2	603 439 00	1420,-	229	BCC109 60xLED-LP/RD PSU II L900	811 772 99	89,-	213
BBP742 LED-K2-/WH/AM II MB DMX C2	603 422 00	1420,-	229	BCC109 60xLED-LP/WH PSU II L900	811 796 99	119,-	213
BBP742 LED-K2-/WH/BL II LIN8-34 DMX C2	603 378 00	1420,-	229	BCC109 60xLED-LP/YE PSU II L900	811 802 99	89,-	213
BBP742 LED-K2-/WH/BL II NB DMX C2	603 392 00	1420,-	229	BCC109 90xLED-LP/RGB PSU II L900	811 789 99	96,-	213
BBP743 LED-K2-/AWB II LIN8-34 DMX C2	603 538 00	1445,-	229	BCC112 120xLED-LP/RGB PSU II L1200	811 840 99	110,-	213
BBP743 LED-K2-/AWB II MB DMX C2	603 514 00	1445,-	229	BCC112 80xLED-LP/BL PSU II L1200	811 819 99	105,-	213
BBP743 LED-K2-/RGB II A DMX C2	603 477 00	1445,-	229	BCC112 80xLED-LP/IGN PSU II L1200	811 826 99	108,-	213
BBP743 LED-K2-/RGB II LIN8-34 DMX C2	603 484 00	1445,-	229	BCC112 80xLED-LP/RD PSU II L1200	811 833 99	100,-	213
BBP743 LED-K2-/RGB II MB DMX C2	603 491 00	1445,-	229	BCC112 80xLED-LP/WH PSU II L1200	811 857 99	140,-	213
BBS480 1xDLED-3000 PSD-E 220-240V GR	688 313 00	325,-	198	BCC112 80xLED-LP/YE PSU II L1200	811 864 99	100,-	213
BBS480 1xDLED-3000 PSD-E 220-240V WH	688 276 00	325,-	198	BCC200 LED-LP/BL 220-240V CLII L10010	809 724 99	617,-	214
BBS480 1xDLED-3000 PSU-E 220-240V GR	688 290 00	309,-	198	BCC200 LED-LP/BL 220-240V CLII L1820	809 670 99	125,-	214
BBS480 1xDLED-3000 PSU-E 220-240V WH	688 252 00	309,-	198	BCC200 LED-LP/BL 220-240V CLII L20020	809 960 00	1237,-	214
BBS480 1xDLED-4000 PSD-E 220-240V GR	688 320 00	325,-	198	BCC200 LED-LP/BL 220-240V CLII L50050	810 010 00	3050,-	214
BBS480 1xDLED-4000 PSD-E 220-240V WH	688 283 00	325,-	198	BCC200 LED-LP/BL 220-240V CLII L910	809 625 99	70,-	214
BBS480 1xDLED-4000 PSU-E 220-240V GR	688 306 00	309,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L10010	809 748 99	1493,-	214
BBS480 1xDLED-4000 PSU-E 220-240V WH	688 269 00	309,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L10010	809 748 99	1493,-	214
BBS481 1xDLED-3000 PSD-E 220-240V GR	688 399 00	350,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L1820	809 694 99	285,-	214
BBS481 1xDLED-3000 PSD-E 220-240V WH	688 351 00	350,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L1820	809 694 99	285,-	214
BBS481 1xDLED-3000 PSU-E 200-240V GR	688 375 00	334,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L20020	809 984 00	2987,-	214
BBS481 1xDLED-3000 PSU-E 200-240V WH	688 337 00	334,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L20020	809 984 00	2987,-	214
BBS481 1xDLED-4000 PSD-E 220-240V GR	688 405 00	350,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L50050	810 034 00	7427,-	214
BBS481 1xDLED-4000 PSD-E 220-240V WH	688 368 00	350,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L50050	810 034 00	7427,-	214
BBS481 1xDLED-4000 PSU-E 200-240V GR	688 382 00	334,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L910	809 649 99	150,-	214
BBS481 1xDLED-4000 PSU-E 200-240V WH	688 344 00	334,-	198	BCC200 LED-LP/CW 220-240V CLII L910	809 649 99	150,-	214
BBS541 3xLED-K2/WWV-10 GR	Konfigurator	426,-	158	BCC200 LED-LP/IGN 220-240V CLII L10010	809 717 99	1015,-	214

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
BCC200 LED-LP/GN 220-240V CLII L1820	809 663 99	198,-	214	BCP455 3xLED-HP/CW 5W 100-240V IP65 GR	812 175 99	192,-	237
BCC200 LED-LP/GN 220-240V CLII L20020	809 953 00	2032,-	214	BCP455 3xLED-HP/WW 5W 100-240V IP65 GR	812 182 99	192,-	237
BCC200 LED-LP/GN 220-240V CLII L50050	810 003 00	5037,-	214	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 10 DMX BK	711 509 99	1279,-	227
BCC200 LED-LP/GN 220-240V CLII L910	809 618 99	107,-	214	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 10 DMX WH	711 493 99	1279,-	227
BCC200 LED-LP/RD 220-240V CLII L50160	809 991 00	2393,-	214	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 DMX BK	711 462 99	1279,-	227
BCC200 LED-LP/RD 220-240V CLII L10640	809 700 99	515,-	214	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 DMX WH	711 455 99	1279,-	227
BCC200 LED-LP/RD 220-240V CLII L1520	809 601 99	87,-	214	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 6 DMX BK	711 547 99	1279,-	227
BCC200 LED-LP/RD 220-240V CLII L19760	809 946 00	960,-	214	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 6 DMX WH	711 530 99	1279,-	227
BCC200 LED-LP/RD 220-240V CLII L3040	809 656 99	159,-	214	BCP494 1520xLED-LP/RGB 100-240V	711 578 99	2359,-	217
BCG400 1xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V	803 708 99	97,-	202	BCP494 380xLED-LP/RGB 100-240V	711 554 99	699,-	217
BCG400 1xLED-K2-10-/CW PSU-E 220-240V	009 209 99	97,-	202	BCP494 760xLED-LP/RGB 100-240V	711 561 99	1299,-	217
BCG400 1xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V	803 715 99	97,-	203	BCP725 LED-LXN/BL PSU II C-NB SI	478 197 00	630,-	231
BCG400 1xLED-K2-25-/CW PSU-E 220-240V	009 384 99	97,-	203	BCP725 LED-LXN/BL PSU III LIN6-50 SI	478 180 00	859,-	231
BCG401 1xLED-K2-10-/3150 PSU 220-240V CLII	803 66 199	97,-	202	BCP725 LED-LXN/BL PSU II RND2 SI	478 159 00	622,-	231
BCG401 1xLED-K2-10-/BL PSU 220-240V CLII	009 179 99	97,-	202	BCP725 LED-LXN/BL PSU III RND2-6 SI	478 166 00	686,-	231
BCG401 1xLED-K2-10-/CW PSU 220-240V CLII	009 162 99	97,-	202	BCP725 LED-LXN/RD PSU II C-NB SI	478 241 00	630,-	231
BCG401 1xLED-K2-25-/3150 PSU 220-240V CLII	803 685 99	97,-	203	BCP725 LED-LXN/RD PSU II LIN6-50 SI	478 234 00	859,-	231
BCG401 1xLED-K2-25-/BL PSU 220-240V CLII	009 353 99	97,-	203	BCP725 LED-LXN/RD PSU II RND2 SI	478 203 00	622,-	231
BCG401 1xLED-K2-25-/CW PSU 220-240V CLII	009 346 99	97,-	203	BCP725 LED-LXN/RD PSU II RND2-6 SI	478 210 00	935,-	231
BCG402 2xLED-K2-10-/3150 PSU 220-240V CLII	803 678 99	153,-	202	BCP725 LED-LXN/WH PSU II C-NB SI	478 296 00	630,-	231
BCG402 2xLED-K2-10-/BL PSU 220-240V CLII	009 193 99	153,-	202	BCP725 LED-LXN/WH PSU III LIN6-50 SI	478 135 00	859,-	231
BCG402 2xLED-K2-10-/CW PSU 220-240V CLII	009 186 99	153,-	202	BCP725 LED-LXN/WH PSU II RND2 SI	478 258 00	622,-	231
BCG402 2xLED-K2-25-/3150 PSU 220-240V CLII	803 692 99	153,-	203	BCP725 LED-LXN/WH PSU II RND2-6 SI	478 265 00	868,-	231
BCG402 2xLED-K2-25-/BL PSU 220-240V CLII	009 377 99	153,-	203	BCP731 LED-K2/AM EB I 6 SI C3	505 405 00	991,-	228
BCG402 2xLED-K2-25-/CW PSU 220-240V CLII	009 360 99	153,-	203	BCP731 LED-K2/AM EB I 6-30 SI C3	505 412 00	1169,-	228
BCG421 1xLED-LXN/AM PSU 100-240V	800 547 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/BL EB I 6 SI C3	505 306 00	1106,-	228
BCG421 1xLED-LXN/BL PSU 100-240V	800 530 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/BL EB I 6 SI DMX C3	505 313 00	1106,-	228
BCG421 1xLED-LXN/CW PSU 100-240V	800 554 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/BL EB I 6-30 SI C3	505 320 00	1283,-	228
BCG421 1xLED-LXN/GN PSU 100-240V	800 578 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/BL EB I 6-30 SI DMX C3	505 337 00	1283,-	228
BCG421 1xLED-LXN/RD PSU 100-240V	800 561 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/BL EB I P-LIN-V SI C3	506 341 00	1062,-	228
BCG422 2xLED-LXN/AM PSU 100-240V	800 592 99	143,-	205	BCP731 LED-K2/GN EB I 6 SI C3	505 344 00	1106,-	228
BCG422 2xLED-LXN/BL PSU 100-240V	800 585 99	143,-	205	BCP731 LED-K2/GN EB I 6 SI DMX C3	505 351 00	1106,-	228
BCG422 2xLED-LXN/CW PSU 100-240V	800 608 99	143,-	205	BCP731 LED-K2/GN EB I 6-30 SI C3	505 368 00	1283,-	228
BCG422 2xLED-LXN/GN PSU 100-240V	800 622 99	143,-	205	BCP731 LED-K2/GN EB I 6-30 SI DMX C3	505 375 00	1283,-	228
BCG422 2xLED-LXN/RD PSU 100-240V	800 615 99	143,-	205	BCP731 LED-K2/RD EB I 6 SI C3	505 382 00	991,-	228
BCG431 1xLED-LXN/AM PSU 100-240V	800 646 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/RD EB I 6-30 SI C3	505 399 00	1169,-	228
BCG431 1xLED-LXN/BL PSU 100-240V	800 639 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/WH EB I 6 SI C3	505 269 00	1106,-	228
BCG431 1xLED-LXN/CW PSU 100-240V	800 653 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/WH EB I 6 SI DMX C3	505 276 00	1106,-	228
BCG431 1xLED-LXN/GN PSU 100-240V	800 677 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/WH EB I 6-30 SI C3	505 283 00	1283,-	228
BCG431 1xLED-LXN/RD PSU 100-240V	800 660 99	109,-	205	BCP731 LED-K2/WH EB I 6-30 SI DMX C3	505 290 00	1283,-	228
BCG432 2xLED-LXN/AM PSU 100-240V	800 691 99	143,-	205	BCP731 LED-K2/WH EB I P-LIN-V SI C3	506 334 00	1062,-	228
BCG432 2xLED-LXN/BL PSU 100-240V	800 684 99	143,-	205	BCP732 LED-K2/BL/GN EB I 6 SI DMX C3	505 467 00	1106,-	228
BCG432 2xLED-LXN/CW PSU 100-240V	800 707 99	143,-	205	BCP732 LED-K2/BL/GN EB I 6-30 SI DMX C3	505 474 00	1283,-	228
BCG432 2xLED-LXN/GN PSU 100-240V	800 721 99	143,-	205	BCP732 LED-K2/WH/AM EB I 6 SI DMX C3	505 429 00	1106,-	228
BCG432 2xLED-LXN/RD PSU 100-240V	800 714 99	143,-	205	BCP732 LED-K2/WH/AM EB I 6-30 SI DMX C3	505 436 00	1283,-	228
BCG440 3xLED-K2-10-/3150 PSU-E	807 218 99	193,-	200	BCP732 LED-K2/WH/BL EB I 6 SI DMX C3	505 443 00	1106,-	228
BCG440 3xLED-K2-10-/CW PSU-E	802 602 99	193,-	200	BCP732 LED-K2/WH/BL EB I 6-30 SI DMX C3	505 450 00	1283,-	228
BCG440 3xLED-K2-25-/3150 PSU-E	807 393 99	193,-	201	BCP733 LED-K2/AWB EB I 6-30 SI DMX C3	505 498 00	1301,-	228
BCG440 3xLED-K2-25-/CW PSU-E	802 961 99	193,-	201	BCP733 LED-K2/RGB EB I 6-30 SI DMX C3	505 481 00	1301,-	228
BCG441 3xLED-K2-10-/3150 PSU	807 171 99	193,-	200	BSC402 9xLED-HB/NW-4000 30 ALU KIT MSR	700 110 99	235,-	204
BCG441 3xLED-K2-10-/CW PSU	802 565 99	193,-	200	BSC402 9xLED-HB/NW-4000 30 BK KIT MSR	700 127 99	235,-	204
BCG441 3xLED-K2-25-/3150 PSU	807 355 99	193,-	201	BSC402 9xLED-HB/NW-4000 30 WH KIT MSR	700 134 99	235,-	204
BCG441 3xLED-K2-25-/CW PSU	802 923 99	193,-	201	BSC402 9xLED-HB/NW-4000 65 ALU KIT MSR	700 172 99	235,-	204
BCG442 6xLED-K2-10-/3150 PSU	807 195 99	378,-	200	BSC402 9xLED-HB/NW-4000 65 BK KIT MSR	700 189 99	235,-	204
BCG442 6xLED-K2-10-/CW PSU	802 589 99	378,-	200	BSC402 9xLED-HB/NW-4000 65 WH KIT MSR	700 196 99	235,-	204
BCG442 6xLED-K2-25-/3150 PSU	807 379 99	378,-	201	BSC402 9xLED-HB/WWW-2700 30 ALU KIT MSR	700 080 99	235,-	204
BCG442 6xLED-K2-25-/CW PSU	802 947 99	378,-	201	BSC402 9xLED-HB/WWW-2700 30 BK KIT MSR	700 097 99	235,-	204
BCG620 1xTL5C22W HF WH	159 638 00	386,-	84	BSC402 9xLED-HB/WWW-2700 30 WH KIT MSR	700 103 99	235,-	204
BCG620 1xTL5C40W HF WH	159 645 00	401,-	84	BSC402 9xLED-HB/WWW-2700 65 ALU KIT MSR	700 141 99	235,-	204
BCG620 1xTL5C40W HF WH MF	159 652 00	445,-	84	BSC402 9xLED-HB/WWW-2700 65 BK KIT MSR	700 158 99	235,-	204
BCG700 1xLED-MD/RGBW 7W 24V	808 994 99	1272,-	199	BSC402 9xLED-HB/WWW-2700 65 WH KIT MSR	700 165 99	235,-	204
BCG702 2xLED-MD/RGBW 14W 24V	809 007 99	2529,-	199	BCS419 12xLED-HB/NW-4000 230V 10	714 951 99	599,-	218
BCP400 36xLED-HB/CW PSU-E 60W GR	812 731 00	885,-	236	BCS419 12xLED-HB/NW-4000 230V 30	714 975 99	599,-	218
BCP400 36xLED-HB/RGB PSU-E 60W GR	812 748 00	791,-	236	BCS419 12xLED-HB/WWW-2700 230V 10	714 944 99	599,-	218
BCP400 3xLED-MD/RGB 24V GR	812 724 99	228,-	236	BCS419 12xLED-HB/WWW-2700 230V 30	714 968 99	599,-	218
BCP400 3xLED-MD/RGB PSU-E 100W GR	812 700 99	377,-	236	BCS419 48xLED-HB/NW-4000 230V 10	715 347 00	1599,-	218
BCP400 60xLED-HB/CW PSU-E 100W GR	812 755 00	1323,-	236	BCS419 48xLED-HB/NW-4000 230V 30	715 385 00	1599,-	218
BCP400 60xLED-HB/RGB PSU-E 100W GR	812 762 00	1125,-	236	BCS419 48xLED-HB/WWW-2700 230V 10	715 330 00	1599,-	218
BCP400 8xLED-HB/CW 24V GR	812 717 99	224,-	236	BCS419 48xLED-HB/WWW-2700 230V 30	715 378 00	1599,-	218
BCP400 8xLED-HB/CW PSU-E 100W GR	812 694 99	364,-	236	BCS459 24xLED-HB/RGB 10 DMX	715 804 99	1249,-	219
BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 18 BK	711 899 99	1279,-	230	BCS459 24xLED-HB/RGB 30 DMX	715 811 99	1249,-	219
BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 18 WH	711 882 99	1279,-	230	BCS459 36xLED-HB/RGB 10 DMX	715 750 00	1699,-	219
BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 24 BK	711 875 99	1279,-	230	BCS459 36xLED-HB/RGB 30 DMX	715 781 00	1699,-	219
BCP431 30xLED-HB/WH-3000-6500 24 WH	711 868 99	1279,-	230	BCS459 48xLED-HB/RGB 10 DMX	715 767 00	1899,-	219
BCP450 3xLED-HP/CW 5W 100-240V IP65 GR	812 199 99	172,-	237	BCS459 48xLED-HB/RGB 30 DMX	715 798 00	1899,-	219
BCP450 3xLED-HP/WWW 5W 100-240V IP65 GR	812 205 99	172,-	237	BCS700 12xLED-LXN/RGB DMX CLI BA GR	798 585 00	1472,-	168

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
BCS71 312LED-LXN AM EB I 60 D10	714 431 00	667,-	222	BCS722 48xLED-LXN/CW 6	714 745 00	1365,-	220
BCS710 6xLED-K2-/WW 6	678 819 00	405,-	220	BCS722 48xLED-LXN/CW 60	714 776 00	1365,-	220
BCS710 6xLED-K2/NW 6	678 772 00	405,-	220	BCS722 48xLED-LXN/RGB 30 DMX	679 854 00	1672,-	220
BCS710 6xLED-LXN/CW 6	678 796 00	405,-	220	BCS722 48xLED-LXN/RGB 60 DMX	679 878 00	1672,-	220
BCS713 12LED-LXN AM EB I 6	714 387 00	506,-	222	BCS722 48xLED-LXN/RGB A DMX	679 175 00	1847,-	220
BCS713 12LED-LXN AM EB I 6 D10	714 400 00	664,-	222	BCX 413 10xLED-HB/NW-4000 230V KIT MSR	700 448 99	129,-	208
BCS713 12LED-LXN AM EB I 60	714 417 00	516,-	222	BCX 413 5xLED-HB/NW-4000 230V KIT MSR	700 431 99	79,-	208
BCS713 12LED-LXN BL EB I 6	714 202 00	506,-	222	BCX 413 5xLED-HB/WW-2700 230V KIT MSR	700 400 99	79,-	208
BCS713 12LED-LXN BL EB I 6 D10	714 226 00	664,-	222	BCX 413 10xLED-HB/NW-4000 230V MSR	700 387 99	129,-	208
BCS713 12LED-LXN BL EB I 60	714 233 00	516,-	222	BCX 413 10xLED-HB/WW-2700 230V KIT MSR	700 417 99	129,-	208
BCS713 12LED-LXN BL EB I 60 D10	714 257 00	667,-	222	BCX 413 10xLED-HB/WW-2700 230V MSR	700 356 99	129,-	208
BCS713 12LED-LXN GN EB I 6	714 325 00	506,-	222	BCX 413 20xLED-HB/NW-4000 230V KIT MSR	700 455 99	229,-	208
BCS713 12LED-LXN GN EB I 60	714 356 00	516,-	222	BCX 413 20xLED-HB/NW-4000 230V MSR	700 394 99	229,-	208
BCS713 12LED-LXN RD EB I 6	714 264 00	506,-	222	BCX 413 20xLED-HB/WW-2700 230V KIT MSR	700 424 99	229,-	208
BCS713 12LED-LXN RD EB I 60	714 295 00	516,-	222	BCX 413 20xLED-HB/WW-2700 230V MSR	700 363 99	229,-	208
BCS713 12LED-LXN WH EB I 6 D10	714 165 00	664,-	222	BCX 413 5xLED-HB/NW-4000 230V MSR	700 370 99	79,-	208
BCS713 12LED-LXN WH EB I 60 D10	714 196 00	667,-	222	BCX 413 5xLED-HB/WW-2700 230V MSR	700 349 99	79,-	208
BCS713 12xLED-K2-/WW 6	678 819 00	575,-	220	BCX410 5xLED-HB/NW-4200 230V	275 468 99	79,-	207
BCS713 12xLED-K2-/WW 60	678 826 00	575,-	220	BCX410 5xLED-HB/WW-2800 230V	275 451 99	79,-	207
BCS713 12xLED-K2/NW 6	678 833 00	575,-	220	BCX411 10xLED-HB/NW-4000 230V	714 234 99	143,-	208
BCS713 12xLED-K2/NW 60	679 106 00	575,-	220	BCX411 10xLED-HB/WW-2700 230V	714 265 99	143,-	208
BCS713 12xLED-LXN/CW 6	714 141 00	515,-	220	BCX411 20xLED-HB/WW-2700 230V	714 241 99	256,-	208
BCS713 12xLED-LXN/CW 60	714 172 00	515,-	220	BCX411 20xLED-HB/WW-4000 230V	714 272 99	256,-	208
BCS716 24LED-LXN AM EB I 6	714 684 00	753,-	222	BCX411 5xLED-HB/NW-2700 230V	714 227 99	82,-	208
BCS716 24LED-LXN AM EB I 6 D10	714 707 00	826,-	222	BCX411 5xLED-HB/NW-4000 230V	714 258 99	82,-	208
BCS716 24LED-LXN AM EB I 60	714 714 00	759,-	222	BCX412 5xLED-HB/NW-4200 230V KIT MSR	715 699 99	124,-	207
BCS716 24LED-LXN AM EB I 60 D10	714 738 00	832,-	222	BCX412 5xLED-HB/NW-4200 230V MSR	715 675 99	79,-	207
BCS716 24LED-LXN BL EB I 6	714 509 00	753,-	222	BCX412 5xLED-HB/WW-2800 230V KIT MSR	715 682 99	124,-	207
BCS716 24LED-LXN BL EB I 6 D10	714 523 00	826,-	222	BCX412 5xLED-HB/WW-2800 230V MSR	715 668 99	79,-	207
BCS716 24LED-LXN BL EB I 60	714 530 00	759,-	222	BCX444 15xLED-HB/RGB 24V 120	714 029 99	81,-	209
BCS716 24LED-LXN BL EB I 60 D10	714 554 00	832,-	222	BCX444 15xLED-HB/RGB 24V 40	714 043 99	81,-	209
BCS716 24LED-LXN GN EB I 6	714 622 00	753,-	222	BCX444 30xLED-HB/RGB 24V 120	714 012 99	111,-	209
BCS716 24LED-LXN GN EB I 60	714 653 00	759,-	222	BCX444 30xLED-HB/RGB 24V 40	714 036 99	111,-	209
BCS716 24LED-LXN RD EB I 6	714 561 00	753,-	222	BCX450 18xLED-HB/RGB 100-240V MB20 DMX	275 529 99	280,-	210
BCS716 24LED-LXN RD EB I 60	714 592 00	759,-	222	BCX450 18xLED-HB/RGB 100-240V WB70 DMX	275 512 99	249,-	210
BCS716 24LED-LXN WH EB I 6 D10	714 462 00	826,-	222	BDG400 1xLED-K2-10-/3150 PSU-E 220-240V CLII	803 548 99	122,-	202
BCS716 24LED-LXN WH EB I 60 D10	714 493 00	832,-	222	BDG400 1xLED-K2-10-/BL PSU 220-240V CLII	009 339 99	122,-	202
BCS716 24xLED-K2-/WW 6	678 857 00	870,-	220	BDG400 1xLED-K2-10-/CW PSU 220-240V CLII	009 322 99	122,-	202
BCS716 24xLED-K2-/WW 60	678 864 00	870,-	220	BDG400 1xLED-K2-25-/3150 PSU-E 220-240V CLII	803 555 99	122,-	203
BCS716 24xLED-K2/NW 6	678 871 00	870,-	220	BDG400 1xLED-K2-25-/BL PSU 220-240V CLII	009 896 99	122,-	203
BCS716 24xLED-K2/NW 60	678 888 00	870,-	220	BDG400 1xLED-K2-25-/CW PSU 220-240V CLII	009 889 99	122,-	203
BCS716 24xLED-LXN/AWB 30 DMX	679 823 00	1205,-	220	BDS460 XR-E/WW I TB-IO GR 60P	295 337 00	1155,-	338
BCS716 24xLED-LXN/AWB 60 DMX	679 847 00	1205,-	220	BDS460 XR-E/WW I TB-IO GR 76P	295 351 00	1155,-	338
BCS716 24xLED-LXN/CW 6	714 448 00	759,-	220	BDS470 XR-E/WW I TB-IO GR 60P	295 153 00	1155,-	338
BCS716 24xLED-LXN/CW 60	714 479 00	759,-	220	BDS470 XR-E/WW I TB-IO GR 76P	295 177 00	1155,-	338
BCS716 24xLED-LXN/RGB 30 DMX	679 816 00	1205,-	220	BGS541 LED-K2-10-/WW GR	681 055 00	371,-	158
BCS716 24xLED-LXN/RGB 60 DMX	679 830 00	1205,-	220	BGS541 LED-K2-10-/WW WH	Konfigurator	371,-	158
BCS716 24xLED-LXN/RGB A DMX	678 970 00	1380,-	220	BGS541 LED-K2-25-/WW GR	Konfigurator	371,-	158
BCS719 36xLED-K2-/WW 60	679 007 00	1296,-	220	BGS541 LED-K2-25-/WW WH	Konfigurator	371,-	158
BCS719 36xLED-K2/NW 6	679 021 00	1296,-	220	BPG620 1xTL5C40W HF WH	159 683 00	571,-	84
BCS719 36xLED-LXN/AWB 30 DMX	679 946 00	1470,-	220	BPG700 1xLED-MD/RGBW 7W 24V	809 021 99	1498,-	199
BCS719 36xLED-LXN/AWB 60 DMX	679 960 00	1470,-	220	BPP406 1-S /WW I GR C4K5 MBP-L	953 714 00	1475,-	215
BCS719 36xLED-LXN/CW 60	679 045 00	1116,-	220	BPP406 1-S /WW II GR C4K5 MBP-L	953 745 00	1475,-	215
BCS719 36xLED-LXN/RGB 30 DMX	679 939 00	1470,-	220	BPP406 1-S-C /WW I GR C4K5 MBP-L	954 186 00	1475,-	215
BCS719 36xLED-LXN/RGB 60 DMX	679 953 00	1470,-	220	BPP406 1-S-C /WW II GR C4K5 MBP-L	954 216 00	1475,-	215
BCS719 36xLED-LXN/RGB A DMX	679 977 00	1645,-	220	BPP406 2-A /WW I GR C4K5 MBP-L	953 981 00	1825,-	215
BCS722 48LED-LXN AM EB I 6	714 981 00	1316,-	222	BPP406 2-A /WW II GR C4K5 MBP-L	954 018 00	1825,-	215
BCS722 48LED-LXN AM EB I 6 D10	715 001 00	1488,-	223	BPP406 2-S /WW I GR C4K5 MBP-L	953 851 00	1825,-	215
BCS722 48LED-LXN AM EB I 60	715 018 00	1336,-	222	BPP406 2-S /WW II GR C4K5 MBP-L	953 882 00	1825,-	215
BCS722 48LED-LXN AM EB I 60 D10	715 032 00	1499,-	223	BPP406 2-S-C /WW I GR C4K5 MBP-L	954 254 00	1825,-	215
BCS722 48LED-LXN BL EB I 6	714 806 00	1316,-	222	BPP406 2-S-C /WW II GR C4K5 MBP-L	954 285 00	1825,-	215
BCS722 48LED-LXN BL EB I 6 D10	714 820 00	1488,-	223	BPP406 3-A /WW I GR C4K5 MBP-L	953 752 00	2175,-	215
BCS722 48LED-LXN BL EB I 60	714 837 00	1336,-	222	BPP406 3-A /WW II GR C4K5 MBP-L	953 783 00	2175,-	215
BCS722 48LED-LXN BL EB I 60 D10	714 851 00	1499,-	223	BPP406 3-S /WW I GR C4K5 MBP-L	954 049 00	2175,-	215
BCS722 48LED-LXN GN EB I 6	714 929 00	1316,-	222	BPP406 3-S /WW II GR C4K5 MBP-L	954 087 00	2175,-	215
BCS722 48LED-LXN GN EB I 60	714 950 00	1336,-	222	BPP406 3-S-C /WW I GR C4K5 MBP-L	954 315 00	2175,-	215
BCS722 48LED-LXN RD EB I 6	714 868 00	1316,-	222	BPP406 3-S-C /WW II GR C4K5 MBP-L	954 346 00	2175,-	215
BCS722 48LED-LXN RD EB I 60	714 899 00	1336,-	222	BPP406 4-A /WW I GR C4K5 MBP-L	954 094 00	2845,-	215
BCS722 48LED-LXN WH EB I 6 D10	714 769 00	1486,-	223	BPP406 4-A /WW II GR C4K5 MBP-L	954 131 00	2845,-	215
BCS722 48LED-LXN WH EB I 60 D10	714 790 00	1497,-	223	BPP406 4-S /WW I GR C4K5 MBP-L	953 899 00	2845,-	215
BCS722 48xLED-K2-/WW 6	714 745 00	1605,-	220	BPP406 4-S /WW II GR C4K5 MBP-L	953 929 00	2845,-	215
BCS722 48xLED-K2-/WW 60	679 069 00	1605,-	220	BPP406 4-S-C /WW I GR C4K5 MBP-L	954 384 00	2845,-	215
BCS722 48xLED-K2/NW 6	679 076 00	1605,-	220	BPP406 4-S-C /WW II GR C4K5 MBP-L	954 414 00	2845,-	215
BCS722 48xLED-K2/NW 60	679 083 00	1605,-	220	BPS741 LED-K2/WH EB I S GR	506 488 00	4373,-	216
BCS722 48xLED-LXN/AWB 30 DMX	679 861 00	1672,-	220	BPS742 LED-K2/WH-27 EB I S GR	506 457 00	3947,-	216
BCS722 48xLED-LXN/AWB 60 DMX	679 885 00	1672,-	220	BPS742 LED-K2/WH-40 EB I S GR	506 471 00	3947,-	216

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
BPS742 LEDK2/WH-32 EB I S GR	506 464 00	3947,-	216	CGP430 SON-T100W K II FG GR ST 76P	479 118 00	619,-	340
BRG440 3xLED-K2-10-/3150 PSU	807 331 99	180,-	200	CGP430 SON-T50/70W I FG GR SS SW 76P	479 026 00	619,-	340
BRG440 3xLED-K2-10-/CW PSU	802 725 99	180,-	200	CGP430 SON-T70W I FG GR ST 76P	479 002 00	636,-	340
BRG440 3xLED-K2-25-/3150 PSU	807 430 99	180,-	201	CGP431 CDM-T150W/830 K II OR FG GR ST 76	476 247 00	706,-	342
BRG440 3xLED-K2-25-/CW PSU	803 081 99	180,-	201	CGP431 CDM-T70W/830 K II OR FG GR ST 76P	476 223 00	666,-	342
BRS531 LED-K2-10-/CWV 3C BK-CR	Konfigurator	507,-	172	CGP431 CDO-TT100W/828 K II OR FG GR ST 76P	679 723 00	689,-	342
BRS531 LED-K2-10-/CWV 3C BK-GR	687 385 00	457,-	172	CGP431 CDO-TT150W/828 K II OR FG GR ST 76P	679 747 00	707,-	342
BRS531 LED-K2-10-/CWV 3C BK-WH	Konfigurator	457,-	172	CGP431 CDO-TT70W/828 K II OR FG GR ST 76P	679 693 00	678,-	342
BRS531 LED-K2-10-/WWV 3C BK-CR	Konfigurator	507,-	172	CGP431 CPO-T140W/728 K EB II OC FG GR 76P	679 761 00	940,-	342
BRS531 LED-K2-10-/WWV 3C BK-GR	Konfigurator	457,-	172	CGP431 PL-T/4P32W/840 K EB II OR FG GR 76P	476 292 00	613,-	342
BRS531 LED-K2-10-/WWV 3C BK-WH	Konfigurator	457,-	172	CGP431 PL-T/4P42W/840 K EB II OR FG GR 76P	476 315 00	613,-	342
BRS531 LED-K2-25-/CWV 3C BK-CR	Konfigurator	507,-	172	CGP431 PL-T/4P57W/840 K EB II OR PC GR 76P	476 339 00	852,-	342
BRS531 LED-K2-25-/CWV 3C BK-GR	687 392 00	457,-	172	CGP431 SON-T100/150W II OR FG GR SS SW 76P	479 675 00	685,-	342
BRS531 LED-K2-25-/CWV 3C BK-WH	687 408 00	457,-	172	CGP431 SON-T100W K II OR FG GR SND 76P	478 944 00	632,-	342
BRS531 LED-K2-25-/WWV 3C BK-CR	Konfigurator	507,-	172	CGP431 SON-T100WV K II OR FG GR SP 76P	679 815 00	621,-	342
BRS531 LED-K2-25-/WWV 3C BK-GR	687 347 00	457,-	172	CGP431 SON-T150W K II OR FG GR SND 76P	478 951 00	659,-	342
BRS531 LED-K2-25-/WWV 3C BK-WH	687 354 00	457,-	172	CGP431 SON-T150W K II OR FG GR SP 76P	679 846 00	648,-	342
BRS541 3xLED-K2-10-/CWV 3C GR	680 843 00	415,-	176	CGP431 SON-T250WV K II OR PC GR SP 76P	476 353 00	863,-	342
BRS541 3xLED-K2-10-/CWV 3C WH	680 850 00	415,-	176	CGP431 SON-T50/70W II OR FG GR SS SW 76P	479 651 00	650,-	342
BRS541 3xLED-K2-10-/WWV 3C GR	680 867 00	415,-	176	CGP431 SON-T50W K II OR FG GR SND 76P	478 920 00	617,-	342
BRS541 3xLED-K2-10-/WWV 3C WH	680 874 00	415,-	176	CGP431 SON-T50WV K II OR FG GR SP 76P	476 346 00	607,-	342
BRS541 3xLED-K2-25-/CWV 3C GR	Konfigurator	415,-	176	CGP431 SON-T70/100W II OR FG GR SS SW 76P	479 668 00	659,-	342
BRS541 3xLED-K2-25-/CWV 3C WH	Konfigurator	415,-	176	CGP431 SON-T70W K II OR FG GR SND 76P	478 937 00	618,-	342
BRS541 3xLED-K2-25-/WWV 3C GR	Konfigurator	415,-	176	CGP431 SON-T70WV K II OR FG GR SP 76P	679 785 00	608,-	342
BRS541 3xLED-K2-25-/WWV 3C WH	Konfigurator	415,-	176	CGP700 CDM-T150W/830 EB I 20 FG CO GR	953 011 00	1055,-	332
BWG331 1xLED-LXN/CW PSU 220-240V CLII	808 499 99	198,-	212	CGP700 CDM-T150W/830 EB I 4 FG CO GR	953 004 00	1055,-	332
BWG332 2xLED-LXN/CW PSU 220-240V CLII	808 505 99	246,-	212	CGP700 CDM-T150W/830 EB I 60 FG CO GR	953 028 00	1055,-	332
BWG333 3xLED-LXN/CW PSU 220-240V CLII	808 512 99	291,-	212	CGP700 CDM-T35W/830 EB I 20 FG CO GR	952 953 00	947,-	332
BWG401 1xLED-K2-/3150 PSU 220-240V CLII BK	800 004 99	146,-	203	CGP700 CDM-T35W/830 EB I 4 FG CO GR	952 946 00	947,-	332
BVG401 1xLED-K2-/CWV PSU 220-240V CLII BK	009 506 99	146,-	203	CGP700 CDM-T35W/830 EB I 60 FG CO GR	952 960 00	947,-	332
BWH355 4xLED-HB/WWV 100-240V	805 283 99	122,-	206	CGP700 CDM-T70W/830 EB I 20 FG CO GR	952 984 00	949,-	332
BWH356 4xLED-HB/WWV 100-240V	805 290 99	166,-	206	CGP700 CDM-T70W/830 EB I 4 FG CO GR	952 977 00	949,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 1xCDM-T70W 60 GR	558 615 00	505,-	163	CGP700 CDM-T70W/830 EB I 60 FG CO GR	952 991 00	949,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 1xCDM-T70W 60 WH	558 608 00	505,-	163	CGP700 CDM-Tm20W K EB I 20 FG CO GR	952 922 00	949,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 12-12 GR	559 797 00	698,-	163	CGP700 CDM-Tm20W K EB I 4 FG CO GR	952 915 00	949,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 12-12 WH	559 780 00	698,-	163	CGP700 CDM-Tm20W K EB I 60 FG CO GR	952 939 00	949,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 36-36 GR	559 810 00	698,-	163	CGP700 CPO-TW45W K EB I OOC FG CO GR	952 892 00	1180,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 36-36 WH	559 803 00	698,-	163	CGP700 CPO-TW60W K EB I OOC FG CO GR	952 908 00	1180,-	332
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 12-12 GR	559 834 00	691,-	163	CGP705 CDM-T150W/830 EB I TP-S FG CO GR	953 196 00	1150,-	334
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 12-12 WH	559 827 00	691,-	163	CGP705 CDM-T35W/830 EB I TP-S FG CO GR	953 172 00	1050,-	334
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 36-36 GR	559 858 00	691,-	163	CGP705 CDM-T70W/830 EB I TP-S FG CO GR	953 189 00	1050,-	334
CBX500 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 36-36 WH	559 841 00	691,-	163	CGP705 CDM-TD150W/830 EB I A FG CO GR	953 165 00	1120,-	334
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 12-12 GR	559 872 00	724,-	163	CGP705 CDM-TD70W/830 EB I A FG CO GR	953 158 00	1020,-	334
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 12-12 WH	559 865 00	724,-	163	CGP705 CPO-TW140W K EB I OOC FG CO GR	953 141 00	1265,-	334
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 36-36 GR	559 896 00	724,-	163	CGP705 CPO-TW45W K EB I OOC FG CO GR	953 110 00	1235,-	334
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xCDM-T70W 36-36 WH	559 889 00	724,-	163	CGP705 CPO-TW60W K EB I OOC FG CO GR	953 127 00	1235,-	334
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 12-12 GR	559 919 00	702,-	163	CGP705 CPO-TW90W K EB I OOC FG CO GR	953 134 00	1255,-	334
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 12-12 WH	559 902 00	702,-	163	CSP431 CDO-TT150W II OR FG GR ST	478 777 00	829,-	342
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 36-36 GR	559 933 00	702,-	163	CSP431 CDO-TT70W/828 II OR FG GR ST	478 807 00	800,-	342
CBX502 2xHAL-R111-100W 2xSDW-T100W 36-36 WH	559 926 00	702,-	163	CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	478 784 00	1093,-	342
CDS450 PL-T424P/840 EB I PR GR 76P	725 833 00	551,-	338	CSP431 SON-T100/150W K II OR FG GR SS SW	479 705 00	714,-	342
CDS460 CDO-TT 70W/830 EB TS-IO GR 76P	726 076 00	900,-	338	CSP431 SON-T150W II OR FG GR ST	479 156 00	799,-	342
CDS460 CPO-TW 45W/728 EB TS-IO GR 76P	726 090 00	1003,-	338	CSP431 SON-T50/70W K II OR FG GR SS SW	479 682 00	680,-	342
CDS460 SON-T70W I PR GR SND 76P	726 083 00	557,-	338	CSP431 SON-T70/100W K II OR FG GR SS SVV	479 699 00	688,-	342
CDS462 CPO-TW45W K EB I TS-IO GR C6K 76P	726 311 00	1093,-	338	CWS 464 CDM-T 35W EB K TB-IO GR 60P	727 059 00	818,-	338
CDS470 CDO-TT 70W/830 230V EB TB-IO GR 76P	726 533 00	920,-	338	CWS 464 CPO-TW45/628 EB K TB-IO GR 60P	727 042 00	947,-	338
CDS470 CPO-TW 45W/728 EB TB-IO GR 76P	294 880 00	907,-	338	DBP300 CDM-T250W/942 230V A-MB WH MR	384 910 00	683,-	443
CDS470 CPO-TW 45W/728 EB TS-IO GR 76P	726 557 00	1029,-	338	DBP300 CDM-T250W/942 230V S-WB WH MR	384 958 00	622,-	443
CDS480 CPO-TW45/628 EB K CR GR 76P	726 809 00	1226,-	336	DBP300 CDM-TD150W/942 230V A-WB SI MR	379 701 00	556,-	443
CDS480 CPO-TW60/728 EB K CR 76P	726 816 00	1192,-	336	DBP300 CDM-TD150W/942 230V A-WB WH MR	180 802 00	546,-	443
CDS480 PL-T32/4P/840 EB K OR 76P	726 823 00	885,-	336	DBP300 CDM-TD150W/942 230V S-WB SI MR	383 098 00	527,-	443
CDS480 PL-T32/4P/840 EB K OR 76P	726 823 00	885,-	336	DBP300 CDM-TD150W/942 230V S-WB WH MR	249 912 00	517,-	443
CDS480 SON-T50W C SND I K 230V CR 76P	726 830 00	921,-	336	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 20W K 830 A EB 230 II RMB	727 172 00	657,-	426
CDS480 SON-T70W C SND I K 230V CR 76P	726 847 00	921,-	336	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 20W K 830 MB EB 230 II RMB	727 141 00	657,-	426
CDS482 CDM-T70W/RGB EB II CR GR 60P	294 026 00	1463,-	336	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 20W K 830 NB EB 230 II RMB	727 134 00	657,-	426
CDS482 CDM-T70W/RGB EB II CR GR 76P	294 231 00	1597,-	336	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 20W K 830 S EB 230 II RMB	727 165 00	657,-	426
CDS482 CPO-TW60W K EB II LED-LXN GR 60P	293 982 00	1815,-	336	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 20W K 830 WB EB 230 II RMB	727 158 00	657,-	426
CDS482 CPO-TW60W K EB II LED-LXN GR 76P	293 999 00	1956,-	336	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 35W K 830 A EB 230 II RMB	727 226 00	657,-	426
CGP430 CDM-T35W I FG GR ST 76P	479 033 00	602,-	340	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 35W K 830 MB EB 230 II RMB	727 196 00	657,-	426
CGP430 CDM-T70W I FG GR ST 76P	479 040 00	602,-	340	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 35W K 830 NB EB 230 II RMB	727 189 00	657,-	426
CGP430 CDO-TT100W K II FG GR ST 60S	479 064 00	711,-	340	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 35W K 830 S EB 230 II RMB	727 219 00	657,-	426
CGP430 CDO-TT100W K II FG GR ST 76P	479 088 00	671,-	340	DBP521 RV GR GC CDM-Tm 35W K 830 WB EB 230 II RMB	727 202 00	657,-	426
CGP430 CDO-TT70W K II FG GR ST 60S	679 556 00	718,-	340	DBP522 RV GR GC CDM-T35W K 830 A 230 I RMB	727 806 00	926,-	428
CGP430 CDO-TT70W K II FG GR ST 76P	479 071 00	671,-	340	DBP522 RV GR GC CDM-T35W K 830 MB 230 I RMB	727 776 00	926,-	428
CGP430 CPO-T60W/728 EB II FG GR 76P	479 095 00	855,-	340	DBP522 RV GR GC CDM-T35W K 830 NB 230 I RMB	727 769 00	926,-	428
CGP430 CPO-TW60W/728 EB II FG GR 60S	679 563 00	915,-	340	DBP522 RV GR GC CDM-T35W K 830 S 230 I RMB	727 790 00	926,-	428

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
DBP522 RV GR GC CDM-T35W K 830 WB 230 I RMB	727 783 00	926,-	428	DVP333 CDM-T70W/830 IC OR SI	385 788 00	577,-	364
DBP522 RV GR GC CDM-T70W K 830 MB 230 I RMB	727 882 00	929,-	428	DVP333 CDM-T70W/942 IC OR SI	385 795 00	577,-	364
DBP522 RV GR GC CDM-T70W K 830 NB 230 I RMB	727 875 00	929,-	428	DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI	378 056 00	616,-	364
DBP522 RV GR GC CDM-T70W K 830 WB 230 I RMB	727 899 00	929,-	428	DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	378 063 00	616,-	364
DBP522 RV GR GC CDM-TD70W K 830 A 230 I RMB	727 981 00	930,-	428	DVP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	378 049 00	616,-	364
DBP522 RV GR GC CDM-TD70W K 830 S 230 I RMB	727 974 00	930,-	428	DVP333 CPO-TW140W K EB OR SI	385 696 00	850,-	364
DBP523 CDM-T150W/830 I MB GR GC RMR	728 599 00	995,-	430	DVP333 CPO-TW60W K EB OR SI	385 689 00	850,-	364
DBP523 CDM-T150W/830 I NB GR GC RMR	728 582 00	995,-	430	DWP201 CDM-T70W IN NB GR	807 539 99	283,-	372
DBP523 CDM-T150W/830 I WB GR GC RMR	728 605 00	995,-	430	DWP201 CDM-T70W IN WB GR	807 546 99	283,-	372
DBP523 CDM-TD150W/830 IA GR GC RMR	728 742 00	995,-	430	DWP211 CDM-T35W IN NB-NB GR	807 553 99	329,-	372
DBP523 CDM-TD150W/830 IS GR GC RMR	728 735 00	995,-	430	DWP211 CDM-T35W IN WB-WB GR	807 560 99	329,-	372
DBP523 SDW-TG100W K EB IA GR GC RMR	728 926 00	1158,-	430	DWP211 CDM-T70W IN NB-NB GR	807 577 99	333,-	372
DBP523 SDW-TG100W K EB I MB GR GC RMR	728 896 00	1158,-	430	DWP211 CDM-T70W IN WB-WB GR	807 584 99	333,-	372
DBP523 SDW-TG100W K EB I NB GR GC RMR	728 889 00	1158,-	430	DWP333 CDM-T150W/942 IC OR SI	385 771 00	613,-	364
DBP523 SDW-TG100W K EB IS GR GC RMR	728 919 00	1158,-	430	DWP333 CDM-T250W/830 A-MB SI	382 190 00	749,-	364
DBP523 SDW-TG100W K EB IWB GR GC RMR	728 902 00	1158,-	430	DWP333 CDM-T250W/830 A-NB SI	382 466 00	749,-	364
DBP523 SDW-TG50W K EB IA GR GC RMR	728 872 00	1164,-	430	DWP333 CDM-T70W/830 IC OR SI	385 740 00	593,-	364
DBP523 SDW-TG50W K EB I MB GR GC RMR	728 841 00	1158,-	430	DWP333 CDM-T70W/942 IC OR SI	385 757 00	593,-	364
DBP523 SDW-TG50W K EB I NB GR GC RMR	728 834 00	1158,-	430	DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI	378 025 00	632,-	364
DBP523 SDW-TG50W K EB IS GR GC RMR	728 865 00	1158,-	430	DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	378 032 00	632,-	364
DBP523 SDW-TG50W K EB IWB GR GC RMR	728 858 00	1158,-	430	DWP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	378 018 00	632,-	364
DCMD100	747 921 00	346,-	322	DWP333 CPO-TW60W K EB OR SI	385 665 00	866,-	364
DCMD110	747 938 00	344,-	322	DWP603 CDM-R20-35W 230V SET GR	152 950 00	548,-	424
DCMD111	747 945 00	347,-	322	DWP603 CDM-R20-35W 230V SET MA GR	545 394 00	722,-	424
DCMD121	747 952 00	349,-	322	DWP603 CDM-R35W 230 I GR GEAR	auf Anfrage		415
DCMD122	747 969 00	322,-	322	DWP603 CDM-R70W 230 I GR GEAR	auf Anfrage		415
DCMD124	747 976 00	347,-	322	DWP603 HAL-MR50-45W 230V EB SET GR	152 929 00	516,-	424
DCMD125	747 983 00	361,-	322	DWP603 HAL-MR50-45W 230V EB SET MA GR	545 325 00	698,-	424
DCMD126	747 990 00	374,-	322	DWP603 HAL-P20E-20W 230/240V GR	152 905 00	356,-	424
DCMD150	748 003 00	58,-	322	DWP604 2xHAL-MR50-45W 230V EB GR	152 851 00	616,-	424
DCMD170	748 010 00	299,-	322	DWP604 CDM-R20-35W 230/240V EB GR	152 899 00	512,-	424
DCMD180	748 027 00	210,-	322	DWP604 CDM-R20-35W 230/240V EB MA GR	545 363 00	685,-	424
DCMD200D	748 034 00	46,-	322	DWP604 CDM-R20-35W 230V GR	152 875 00	440,-	424
DCMD200S	748 041 00	46,-	322	DWP604 CDM-R20-35W 230V MA GR	545 349 00	613,-	424
DCMD400	747 891 00	492,-	322	DWP604 HAL-MR50-45W 230V EB GR	152 837 00	401,-	424
DCMD401	748 744 00	204,-	30	DWP604 HAL-MR50-45W 230V EB MA GR	545 295 00	573,-	424
DCMD401	748 744 00	204,-	33	EBC206 ETR 230/24V	145 808 00	77,-	235
DCMD401	748 744 00	204,-	35	EBC206 ETR 230/24V (10 Std ck)	147 383 00	349,-	235
DCMD401	748 744 00	204,-	89	EBC211 ETR-RC 230/9V	809 427 99	95,-	235
DCMD401	748 744 00	204,-	102	ECB450 DMX SLAVE	801 803 99	417,-	233
DCMD401	748 744 00	204,-	103	ECB450 PSU220-240V-15W	801 469 99	101,-	233
DCMD401	748 744 00	204,-	320	ECB450 PSU220-240V-4W	801 445 99	58,-	233
DCMD401	748 744 00	204,-	322	ECB450 PSU220-240V/24V-100W	801 506 99	247,-	232
DCMD416	731 667 99	1312,-	322	ECB450 PSU220-240V/24V-100W	801 506 99	247,-	233
DCMD425	731 674 99	1640,-	322	ECB450 PSU220-240V/24V-150W	801 797 99	399,-	232
DCMD440	731 681 99	591,-	322	ECB450 PSU220-240V/24V-150W	801 797 99	399,-	233
DCMD450	747 914 00	722,-	322	ECB450 PSU220-240V/24V-60W	801 483 99	227,-	232
DCMD472	731 698 99	525,-	322	ECB450 PSU220-240V/24V-60W	801 483 99	227,-	233
DCMD494	928 894 00	984,-	322	ECB451 DMX SLAVE	808 420 99	417,-	232
DCMD9242	731 650 99	3476,-	322	ECB451 PSU220-240V-10W	808 376 99	70,-	232
DCP300 CDM-T250W/830 230V S-WB WH	382 145 00	589,-	443	ECB451 PSU220-240V-36W	808 383 99	135,-	232
DCP300 CDM-TD150W/942 230V A-WB WH	180 949 00	511,-	443	ECC200 PSU 220-240V 1.6A CLII IP44	812 250 99	10,-	214
DCP300 CDM-TD150W/942 230V S-WB WH	180 970 00	482,-	443	ECC200 PSU 220-240V 4A CLII IP44	812 267 99	15,-	214
DCP300 CDM-TD150W/942 IC 230V A-WB SI	383 265 00	511,-	443	ECG700 PSU 100-240V/24V-60W DMX	809 038 99	876,-	199
DCP300 CDM-TD150W/942 IC 230V S-WB SI	383 180 00	482,-	443	EFFLUM LLV9640/00 TL5 X3 DMX (RGB)	731 445 00	1584,-	73
DCP608 CDM-SA/T 150W/942 GOBO GR	845 296 00	5074,-	414	EFFLUM LLV9641/00 TL5 X4 DMX (RGBW)	731 452 00	1936,-	73
DCP608 CDM-SA/T 150W/942 GOBO/SHUT GR	845 289 00	5147,-	414	EFFLUM LLV9642/00 TL5 X3 DMX DIRECTIONAL	731 469 00	2530,-	73
DCP608 CDM-SA/T 150W/942 SHUT GR	845 302 00	5074,-	414	EGP140 CDM-T70W 230 SP	217 314 00	399,-	369
DCP770 104xLED-HB/RGB 100-240V	701 568 00	8199,-	226	EGP140 CDM-T70W 230 SP	217 314 00	399,-	369
DGP300 CDM-TD150W/942 A-MB SI	181 045 00	644,-	443	EGP140 E27 MAX100W	217 345 00	299,-	369
DGP300 CDM-TD150W/942 A-NB SI	181 083 00	644,-	443	EGP140 PL-T/4P32W 230	217 338 00	354,-	369
DGP300 CDM-TD150W/942 A-WB SI	180 598 00	644,-	443	EGP140 QL55W/830 220/240	217 284 00	696,-	369
DGP333 CDM-T150W/830 IC OR SI	385 726 00	624,-	364	EGP140 QL55W/840 220/240	217 291 00	696,-	369
DGP333 CDM-T150W/942 IC OR SI	385 733 00	624,-	364	EGP140 SDW-T50W 230	217 307 00	511,-	369
DGP333 CDM-T250W/830 A-MB SI	382 183 00	761,-	364	EGP140 SON70W 230 SP	217 277 00	350,-	369
DGP333 CDM-T250W/830 A-NB SI	382 459 00	761,-	364	EGP440 CDM-T150W 230/240 SP	283 364 00	317,-	363
DGP333 CDM-T70W/830 IC OR SI	385 702 00	605,-	364	EGP440 CDM-T70W 230 SP	280 011 00	312,-	363
DGP333 CDM-T70W/942 IC OR SI	385 719 00	605,-	364	EGP440 SDW-T100W 230/240	279 947 00	442,-	363
DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-MB SI	250 000 00	644,-	364	EGS203 SON-T100/150W 230 II SS CH	152 455 00	327,-	405
DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-NB SI	378 001 00	644,-	364	EGS203 SON-T100/150W 230 II SS CH	152 455 00	327,-	327
DGP333 CDM-TD150W/942 IC A-WB SI	249 998 00	644,-	364	EGS203 SON-T100/150W 230 SS CH	153 643 00	300,-	405
DGP333 CPO-TW140W K EB OR SI	385 658 00	897,-	364	EGS203 SON-T100/150W 230 SS CH	153 643 00	392,-	327
DGP333 CPO-TW60W K EB OR SI	385 641 00	878,-	364	EGS203 SON-T100W 230 II ST	151 717 00	206,-	405
DVP333 CDM-T150W/942 IC OR SI	385 818 00	597,-	364	EGS203 SON-T100W 230 ST	150 871 00	179,-	405
DVP333 CDM-T250W/830 A-MB SI	382 206 00	733,-	364	EGS203 SON-T100W 230V SS SW	724 362 00	230,-	405
DVP333 CDM-T250W/830 A-NB SI	382 473 00	733,-	364	EGS203 SON-T150W 230 ST	150 468 00	188,-	405

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
EGS203 SON-T150W 230V II SS SW	724 393 00	265,-	405	FBS261 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	711 362 00	143,-	133
EGS203 SON-T50/70W 230 SS CH	150 765 00	276,-	405	FBS261 1xPL-C/4P18W/830 HFR C PI WH	711 379 00	235,-	133
EGS203 SON-T50/70W 230 SS CH	150 765 00	276,-	327	FBS261 1xPL-C/4P18W/830 HFR M PI WH	711 386 00	235,-	133
EGS203 SON-T50W 230 ST	150 390 00	155,-	405	FBS261 1xPL-C/4P18W/830 HFR WVR PI WH	711 393 00	235,-	133
EGS203 SON-T70W 230 II ST	235 035 00	190,-	405	FBS261 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	711 409 00	143,-	133
EGS203 SON-T70W 230 ST	150 512 00	164,-	405	FBS261 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	711 416 00	143,-	133
EPS300 E27 MAX100W HSH	126 432 00	64,-	373	FBS261 1xPL-C/4P26W/830 HFR C PI WH	711 430 00	235,-	133
EPS300 E27 MAX100W LO	126 449 00	99,-	373	FBS261 1xPL-C/4P26W/830 HFR M PI WH	711 447 00	235,-	133
EPS300 E27 MAX100W LO-D/I	126 456 00	99,-	373	FBS261 2xPL-C/4P13W/830 HFP C PI WH	711 539 00	154,-	133
EPS300 PL-T/4P42W HFP 220-230V LO	126 241 00	145,-	373	FBS261 2xPL-C/4P13W/830 HFP M PI WH	711 546 00	154,-	133
EPS300 PL-T/4P42W HFP220-230V HSH	126 234 00	109,-	373	FBS261 2xPL-C/4P13W/830 HFP WVR PI WH	711 553 00	154,-	133
EPS300 PL-T/4P42WHFP220-230VLO-D/I	126 258 00	145,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	941 196 00	154,-	133
EPS300 SON-T100W IC 230V HSH	126 265 00	131,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI GR	711 577 00	154,-	133
EPS300 SON-T100W IC 230V LO	126 272 00	165,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	711 584 00	154,-	133
EPS300 SON-T100W IC 230V LO-D/I	126 289 00	165,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFP WVR PI WH	711 591 00	154,-	133
EPS300 SON-T150W IC 230V HSH	126 296 00	147,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFR C PI WH	711 607 00	246,-	133
EPS300 SON-T150W IC 230V LO	126 302 00	182,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFR M PI WH	711 614 00	246,-	133
EPS300 SON-T150W IC 230V LO-D/I	126 319 00	182,-	373	FBS261 2xPL-C/4P18W/830 HFR WVR PI WH	711 621 00	246,-	133
EPS300 SON-T70W IC 230V HSH	126 111 00	116,-	373	FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	941 271 00	154,-	133
EPS300 SON-T70W IC 230V LO	126 128 00	151,-	373	FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI GR	711 645 00	154,-	133
EPS300 SON-T70W IC 230V LO-D/I	126 135 00	151,-	373	FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	711 652 00	154,-	133
ERG440 PSU 100-240V/24V-60W	812 397 99	216,-	200	FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFR C PI WH	711 669 00	246,-	133
ERG440 PSU 100-240V/24V-60W	812 397 99	216,-	201	FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFR M PI GR	711 676 00	246,-	133
FBH020 2xPL-C/2P18W/830 K IC 230V	148 342 99	58,-	153	FBS261 2xPL-C/4P26W/830 HFR M PI WH	711 683 00	246,-	133
FBH020 2xPL-C/2P18W/840 K IC 230V	148 359 99	58,-	153	FBS270 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	941 998 00	180,-	136
FBH020 2xPL-C/2P26W/830 K IC 230V	148 366 99	58,-	153	FBS270 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI GR	711 706 00	180,-	136
FBH020 2xPL-C/2P26W/840 K IC 230V	148 373 99	58,-	153	FBS270 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	711 713 00	180,-	136
FBH020 2xPL-C/4P18W/830 K HF 230-240V	801 902 99	77,-	153	FBS270 2xPL-C/4P18W/840 HFP C PI WH	938 318 00	180,-	136
FBH020 2xPL-C/4P18W/840 K HF 230-240V	801 919 99	77,-	153	FBS270 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	711 775 00	180,-	136
FBH020 2xPL-C/4P26W/830 K HF 230-240V	801 926 99	77,-	153	FBS270 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI GR	711 782 00	180,-	136
FBH020 2xPL-C/4P26W/840 K HF 230-240V	801 933 99	77,-	153	FBS270 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	711 799 00	180,-	136
FBH022 2xPL-C/2P18W/830 K IC 230V	148 618 99	77,-	153	FBS270 2xPL-C/4P26W/830 HFR C PI WH	711 805 00	253,-	136
FBH022 2xPL-C/2P18W/840 K IC 230V	148 625 99	77,-	153	FBS270 2xPL-C/4P26W/830 HFR M PI WH	711 812 00	253,-	136
FBH022 2xPL-C/2P26W/830 K IC 230V	148 632 99	77,-	153	FBS270 2xPL-R/4P14W/830 HFP C PI WH	674 866 00	211,-	136
FBH022 2xPL-C/2P26W/840 K IC 230V	148 649 99	77,-	153	FBS270 2xPL-R/4P14W/840 HFP C PI WH	674 873 00	211,-	136
FBH022 2xPL-C/4P18W/830 K HF 230-240V	802 480 99	97,-	153	FBS270 2xPL-R/4P17W/830 HFP C PI WH	674 880 00	211,-	136
FBH022 2xPL-C/4P18W/840 K HF 230-240V	802 497 99	97,-	153	FBS270 2xPL-R/4P17W/840 HFP C PI WH	674 897 00	211,-	136
FBH022 2xPL-C/4P26W/830 K HF 230-240V	802 503 99	97,-	153	FBS271 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	711 867 00	169,-	137
FBH022 2xPL-C/4P26W/840 K HF 230-240V	802 510 99	97,-	153	FBS271 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	711 874 00	169,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V C L310 ANT	391 526 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	711 959 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V C L310 GR	391 571 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI GR	943 015 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V C L310 WH	391 588 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	711 966 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V D L310 ANT	391 625 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFR C PI WH	711 973 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V D L310 GR	391 632 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFR M PI GR	711 980 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V D L310 WH	391 649 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFR M PI WH	711 997 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V WVR L310 GR	391 687 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/830 HFR WVR PI WH	712 116 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P18W I 230V WVR L310 WH	391 694 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P18W/840 HFP C PI WH	941 790 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V C L310 ANT	391 403 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	712 024 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V C L310 GR	391 410 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI GR	712 031 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V C L310 WH	391 427 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	712 048 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V D L310 ANT	391 465 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFP WVR PI WH	712 055 00	174,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V D L310 GR	391 472 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFR C PI WH	712 062 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V D L310 WH	391 489 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFR M PI GR	712 079 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V WVR L310 GR	391 564 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFR M PI WH	712 086 00	254,-	137
FBR600 1xPL-C/2P26W I 230V WVR L310 WH	391 533 00	354,-	148	FBS271 2xPL-C/4P26W/830 HFR WVR PI WH	712 093 00	254,-	137
FBS120 1xPL-C/2P18W/840 I P CW2	660 189 00	84,-	152	FBS271 2xPL-R/4P14W/830 HFP C PI WH	674 903 00	207,-	137
FBS120 1xPL-C/2P26W/840 I P CW2	660 301 00	84,-	152	FBS271 2xPL-R/4P14W/840 HFP C PI WH	674 910 00	207,-	137
FBS120 1xPL-R/4P14W/830 HF G CW2	674 767 00	121,-	152	FBS271 2xPL-R/4P17W/830 HFP C PI WH	674 927 00	207,-	137
FBS120 1xPL-R/4P14W/840 HF G CW2	674 798 00	121,-	152	FBS271 2xPL-R/4P17W/840 HFP C PI WH	674 934 00	207,-	137
FBS120 1xPL-R/4P14W/840 HF P CW2	674 781 00	121,-	152	FBS280 2xPL-T/4P42W/830 HFP C PI WH	712 123 00	233,-	138
FBS120 1xPL-R/4P17W/830 HF G CW2	674 828 00	121,-	152	FBS280 2xPL-T/4P42W/830 HFP M PI GR	712 130 00	233,-	138
FBS120 1xPL-R/4P17W/840 HF G CW2	674 859 00	121,-	152	FBS280 2xPL-T/4P42W/830 HFP M PI WH	712 147 00	233,-	138
FBS120 1xPL-R/4P17W/840 HF P CW2	674 842 00	121,-	152	FBS280 2xPL-T/4P57W/830 HFP C PI WH	712 154 00	323,-	138
FBS120 2xPL-C/2P18W/840 I P CW2	660 202 00	99,-	152	FBS280 2xPL-T/4P57W/830 HFP M PI GR	712 161 00	323,-	138
FBS120 2xPL-C/2P26W/840 I P CW2	660 325 00	104,-	152	FBS280 2xPL-T/4P57W/830 HFP M PI WH	712 178 00	323,-	138
FBS120 2xPL-C/4P18W/830 HF G CW2	660 271 00	128,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFD C PI WH	712 215 00	412,-	138
FBS120 2xPL-C/4P18W/840 HF P CW2	662 077 00	128,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	712 222 00	272,-	138
FBS120 2xPL-C/4P26W/830 HF G CW2	660 370 00	125,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFP M PI GR	712 239 00	272,-	138
FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF G CW2	662 336 00	125,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	712 246 00	272,-	138
FBS120 2xPL-C/4P26W/840 HF P CW2	660 554 00	125,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFR C PI WH	712 253 00	383,-	138
FBS122 1xPL-C/2P13W/840 I P CW2	660 653 00	82,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFR M PI GR	712 260 00	383,-	138
FBS122 2xPL-C/2P13W/840 I P CW2	660 660 00	99,-	152	FBS280 3xPL-C/4P26W/830 HFR M PI WH	712 277 00	383,-	138
FBS261 1xPL-C/4P13W/830 HFP C PI WH	711 324 00	143,-	133	FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP C PI ALU	043 837 00	165,-	142
FBS261 1xPL-C/4P13W/830 HFP M PI WH	711 331 00	143,-	133	FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP C PI GR	043 844 00	165,-	142
FBS261 1xPL-C/4P13W/830 HFP WVR PI WH	711 348 00	143,-	133	FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP C PI WH	031 124 00	165,-	142
FBS261 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	711 355 00	143,-	133	FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP FR PI ALU	043 950 00	165,-	142

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP FR PI GR	043 967 00	165,-	142	FBS335 3xPL-L40W HFP C6 PI	706 122 00	266,-	119
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP FR PI WH	031 186 00	165,-	142	FBS335 3xPL-L40W HFP D6 PI	706 115 00	266,-	119
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP M PI ALU	043 899 00	165,-	142	FBS335 3xPL-L40W HFP M2 PI	706 139 00	247,-	119
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP M PI GR	043 905 00	165,-	142	FBS335 3xPL-L40W HFP OD PI	706 146 00	281,-	119
FBS290 1xPL-C/4P13W/830 HFP M PI WH	031 155 00	165,-	142	FBS335 3xPL-L55W HFP C6 PI	706 160 00	266,-	119
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP C PI ALU	043 851 00	169,-	142	FBS335 3xPL-L55W HFP D6 PI	706 153 00	266,-	119
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP C PI GR	043 868 00	169,-	142	FBS335 3xPL-L55W HFP M2 PI	706 177 00	247,-	119
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP C PI WH	031 131 00	169,-	142	FBS335 3xPL-L55W HFP OD PI	706 184 00	281,-	119
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR PI ALU	043 974 00	169,-	142	FCG620 2xPL-C/2P18W IWH	159 577 00	361,-	84
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR PI GR	043 981 00	169,-	142	FCG620 2xPL-C/2P26W IWH	159 591 00	386,-	84
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP FR PI WH	031 193 00	169,-	142	FCG620 2xPL-C/2P26W IWH MF	159 607 00	426,-	84
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP M PI ALU	043 912 00	169,-	142	FCS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI ALU-WH	037 720 00	193,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP M PI GR	043 929 00	169,-	142	FCS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI ALU-WH	037 744 00	193,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P18W/830 HFP M PI WH	031 162 00	169,-	142	FCS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI ALU-WH	037 737 00	193,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP C PI ALU	043 875 00	169,-	142	FCS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI ALU-WH	037 751 00	193,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP C PI GR	043 882 00	169,-	142	FCS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI ALU-WH	041 703 00	193,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP C PI WH	031 148 00	169,-	142	FCS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI ALU-WH	038 123 00	193,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP FR PI ALU	043 998 00	169,-	142	FCS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI ALU-WH	038 147 00	200,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP FR PI GR	044 001 00	169,-	142	FCS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI ALU-WH	037 805 00	200,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP FR PI WH	031 209 00	169,-	142	FCS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI ALU-WH	037 799 00	200,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP M PI ALU	043 936 00	169,-	142	FCS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI ALU-WH	038 154 00	200,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP M PI GR	043 943 00	169,-	142	FCS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 178 00	200,-	144
FBS290 1xPL-TT/4P26W/830 HFP M PI WH	031 179 00	169,-	142	FCS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI ALU-WH	038 161 00	200,-	144
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI ALU	044 018 00	169,-	143	FCS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI ALU-WH	037 843 00	204,-	144
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	031 223 00	169,-	143	FCS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI ALU-WH	037 867 00	204,-	144
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI WH	031 384 00	169,-	143	FCS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI ALU-WH	037 850 00	204,-	144
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI ALU	044 124 00	169,-	143	FCS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI ALU-WH	037 874 00	204,-	144
FBS291 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	031 308 00	169,-	143	FCS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 185 00	204,-	144
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI ALU	044 032 00	169,-	143	FCS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI ALU-WH	037 881 00	204,-	144
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	031 230 00	169,-	143	FCS296 1xPL-C/4P18W/830 HFP C PI ALU-WH	037 904 00	220,-	144
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI WH	031 391 00	169,-	143	FCS296 1xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 208 00	220,-	144
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI ALU	044 155 00	169,-	143	FCS296 1xPL-C/4P18W/830 HFP M PI ALU-WH	038 192 00	220,-	144
FBS291 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	031 315 00	169,-	143	FCS296 1xPL-C/4P26W/830 HFP C PI ALU-WH	037 935 00	220,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI ALU	044 087 00	172,-	143	FCS296 1xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 222 00	220,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI WH	031 278 00	178,-	143	FCS296 1xPL-C/4P26W/830 HFP M PI ALU-WH	038 215 00	220,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI WH	031 438 00	178,-	143	FCS296 1xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI ALU-WH	037 966 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI ALU	044 186 00	172,-	143	FCS296 1xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI ALU-WH	037 980 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI WH	031 353 00	178,-	143	FCS296 1xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI ALU-WH	037 973 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI ALU	044 100 00	172,-	143	FCS296 1xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI ALU-WH	037 997 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP C PI WH	031 285 00	178,-	143	FCS296 1xPL-TT/4P42W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 246 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP FR PI WH	031 445 00	178,-	143	FCS296 1xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI ALU-WH	038 239 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI ALU	044 209 00	172,-	143	FCS296 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI ALU-WH	038 253 00	231,-	144
FBS291 1xPL-TT/4P42W/830 HFP M PI WH	031 360 00	178,-	143	FCS296 2xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 048 00	231,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI ALU	044 056 00	178,-	143	FCS296 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI ALU-WH	038 260 00	231,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP C PI WH	027 097 00	178,-	143	FCS296 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI ALU-WH	038 277 00	231,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP FR PI WH	027 172 00	178,-	143	FCS296 2xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 291 00	231,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI ALU	031 087 00	178,-	143	FCS296 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI ALU-WH	038 284 00	231,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/830 HFP M PI WH	027 134 00	178,-	143	FCS296 2xPL-TT/4P32W/830 HFP C PI ALU-WH	038 307 00	242,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/840 HFP C PI WH	265 093 00	178,-	143	FCS296 2xPL-TT/4P32W/830 HFP FR PI ALU-WH	038 109 00	242,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/840 HFP FR PI ALU	021 620 00	178,-	143	FCS296 2xPL-TT/4P32W/830 HFP M PI ALU-WH	038 093 00	242,-	144
FBS291 2xPL-C/4P18W/840 HFP FR PI WH	265 680 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L18W/830 HFM C6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI ALU	030 233 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L18W/830 HFM D6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP C PI WH	027 110 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L18W/830 HFM L1	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI ALU	029 947 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L18W/830 HFM M2	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP FR PI WH	027 196 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L18W/830 HFM OD	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI ALU	031 100 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L36W/830 HFP C6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/830 HFP M PI WH	027 158 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L36W/830 HFP D6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/840 HFP C PI WH	265 154 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L36W/830 HFP L1	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/840 HFP FR PI WH	265 741 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L36W/830 HFP M2	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS291 2xPL-C/4P26W/840 HFP M PI ALU	021 750 00	178,-	143	FCS398 2xPL-L36W/830 HFP OD	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L18W HFM C6 PI	705 965 00	185,-	119	FCS398 2xPL-S11W/830 HFM C6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L18W HFM D6 PI	705 958 00	185,-	119	FCS398 2xPL-S11W/830 HFM D6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L18W HFM M2 PI	705 972 00	178,-	119	FCS398 2xPL-S11W/830 HFM L1	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L18W HFM OD PI	705 989 00	193,-	119	FCS398 2xPL-S11W/830 HFM M2	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L40W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 2xPL-S11W/830 HFM OD	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L40W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L40W/830 HFP C6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L40W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L40W/830 HFP D6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L40W HFP OD PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L40W/830 HFP L1	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L55W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L40W/830 HFP M2	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L55W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L40W/830 HFP OD	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L55W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L55W/830 HFP C6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-L55W HFP OD PI	Konfiguratorauf Anfrage		119	FCS398 3xPL-L55W/830 HFP D6	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-S11W HFM C6 PI	706 009 00	185,-	119	FCS398 3xPL-L55W/830 HFP L1	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-S11W HFM D6 PI	705 996 00	185,-	119	FCS398 3xPL-L55W/830 HFP M2	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-S11W HFM M2 PI	706 016 00	178,-	119	FCS398 3xPL-L55W/830 HFP OD	Konfiguratorauf Anfrage		71
FBS335 2xPL-S11W HFM OD PI	706 023 00	193,-	119	FFS644 3xPL-L55W/830 HFD-T AC-MLO	561 531 00	1023,-	80

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
FFS644 3xPL-L55W/830 HFD-T AC-MLO ACL	561 647 00	1186,-	80	FPK630 1xPL-T/4P42W HFP MH WB WH	162 225 00	470,-	44
FFS644 3xPL-L55W/830 HFP AC-MLO SW	569 513 00	947,-	80	FPK630 1xPL-T/4P42W HFP PR GR	716 466 00	413,-	44
FFS644 3xPL-L55W/840 HFD-T AC-MLO	561 470 00	1023,-	80	FPK630 1xPL-T/4P42W HFP PR WH	716 459 00	413,-	44
FFS644 3xPL-L55W/840 HFD-T AC-MLO ACL	561 500 00	1186,-	80	FWG200 2xPL-C/2P18W I ALU	656 656 00	86,-	87
FFS644 3xPL-L55W/840 HFP AC-MLO SW	561 678 00	947,-	80	FWG200 2xPL-C/2P18W I BK	656 649 00	86,-	87
FFS644 3xPL-L80W/830 HFD-T AC-MLO	561 623 00	1098,-	80	FWG200 2xPL-C/2P18W I WH	656 632 00	86,-	87
FFS644 3xPL-L80W/830 HFD-T AC-MLO ACL	561 654 00	1261,-	80	FWG200 2xPL-C/4P18W HF ALU	797 816 00	132,-	87
FFS644 3xPL-L80W/830 HFP AC-MLO SW	569 520 00	977,-	80	FWG200 2xPL-C/4P18W HF WH	797 809 00	132,-	87
FFS644 3xPL-L80W/840 HFD-T AC-MLO	561 487 00	1098,-	80	FWG210 1xPL-C/2P18W I BK	656 700 00	55,-	87
FFS644 3xPL-L80W/840 HFD-T AC-MLO ACL	561 517 00	1261,-	80	FWG210 1xPL-C/2P18W I WH	656 694 00	55,-	87
FFS644 3xPL-L80W/840 HFP AC-MLO SW	561 685 00	977,-	80	FWG210 1xPL-C/2P26W I BK	656 724 00	55,-	87
FFS684 2xPL-L80W/830 HFD-T PC-MLO	561 784 00	1322,-	81	FWG210 1xPL-C/2P26W I WH	656 717 00	55,-	87
FFS684 2xPL-L80W/830 HFD-T PC-MLO ACL	561 777 00	1445,-	81	FWG210 1xPL-C/4P18W HF WH	797 823 00	84,-	87
FFS684 2xPL-L80W/840 HFD-T PC-MLO	561 760 00	1322,-	81	FWG210 1xPL-C/4P26W HF WH	797 830 00	84,-	87
FFS684 2xPL-L80W/840 HFD-T PC-MLO ACL	561 753 00	1445,-	81	FWG220 1xPL-C/2P18W I BK	656 748 00	55,-	87
FFS764 3xPL-L55W/830 HFD-T AC-MLO	561 357 00	1202,-	78	FWG220 1xPL-C/2P18W I WH	656 731 00	55,-	87
FFS764 3xPL-L55W/830 HFD-T AC-MLO ACL	561 388 00	1346,-	78	FWG220 1xPL-C/4P18W HF WH	797 847 00	84,-	87
FFS764 3xPL-L55W/830 HFP AC-MLO SW	983 537 00	1132,-	78	FWG230 2xPL-C/2P9W I BK	656 786 00	49,-	87
FFS764 3xPL-L55W/840 HFD-T AC-MLO	561 296 00	1202,-	78	FWG230 2xPL-C/2P9W I WH	656 779 00	49,-	87
FFS764 3xPL-L55W/840 HFD-T AC-MLO ACL	561 326 00	1346,-	78	FWG240 2xPL-C/2P9W I BK	656 809 00	49,-	87
FFS764 3xPL-L55W/840 HFP AC-MLO SW	983 513 00	1132,-	78	FWG240 2xPL-C/2P9W I WH	656 793 00	49,-	87
FFS764 3xPL-L80W/830 HFD-T AC-MLO	561 364 00	1277,-	78	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 GR	398 092 00	428,-	85
FFS764 3xPL-L80W/830 HFD-T AC-MLO ACL	561 395 00	1418,-	78	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 WH	398 085 00	428,-	85
FFS764 3xPL-L80W/830 HFP AC-MLO SW	983 544 00	1161,-	78	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 GR	398 115 00	450,-	85
FFS764 3xPL-L80W/840 HFD-T AC-MLO	561 302 00	1277,-	78	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 WH	398 108 00	450,-	85
FFS764 3xPL-L80W/840 HFD-T AC-MLO ACL	561 333 00	1418,-	78	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O GR	398 078 00	180,-	85
FFS764 3xPL-L80W/840 HFP AC-MLO SW	983 520 00	1161,-	78	FWG261 1xPL-C/4P18W HFP O WH	398 061 00	180,-	85
FGS223 PL-L24W HFP 42/60	150 185 00	328,-	407	FWG261 1xPL-C/4P26W HFP O GR	398 177 00	180,-	85
FGS223 SOX35W EB 42/60	150 222 00	435,-	407	FWG261 1xPL-C/4P26W HFP O WH	398 160 00	180,-	85
FGS224 2xPL-L36W HFP 42/60	039 220 00	350,-	407	FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 GR	398 214 00	465,-	85
FGS224 PL-L36W HFP 42/60	150 246 00	305,-	407	FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 WH	398 207 00	465,-	85
FGS224 PL-L36W HFR D4 42/60	150 253 00	433,-	407	FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O GR	398 191 00	180,-	85
FGS224 SOX55W EB 42/60	150 307 00	451,-	407	FWG261 1xPL-Q/4P28W HFP O WH	398 184 00	180,-	85
FGS225 PL-L55W HFP 34/76	547 459 00	322,-	407	FWG261 1xPL-Q/4P38W HFP O GR	398 238 00	180,-	85
FGS225 PL-L55W/830 HFR D4 34/76	547 992 00	465,-	407	FWG261 1xPL-Q/4P38W HFP O WH	398 221 00	180,-	85
FGS225 PL-L80W/830 HFP 34/76	547 978 00	355,-	407	FWG261 2xPL-C/4P18W HFP O GR	398 153 00	180,-	85
FNFO70 Frontglass	133 950 00	a.Anfrage	441	FWG261 2xPL-C/4P18W HFP O WH	398 146 00	180,-	85
FPG620 2xPL-C/2P26W I WH	159 669 00	551,-	84	FWG261 2xPL-C/4P26W HFP O GR	400 375 00	180,-	85
FPK380 1xPL-H120W HFP	725 130 00	310,-	288	FWG261 2xPL-C/4P26W HFP O WH	400 313 00	180,-	85
FPK380 1xPL-H60W HFP	725 116 00	312,-	288	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 GR	398 290 00	428,-	85
FPK380 1xPL-H85W HFP	725 123 00	312,-	288	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 WH	398 283 00	428,-	85
FPK501 PL-C/4P26W HF BA ALU	812 915 00	441,-	42	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 GR	398 313 00	450,-	85
FPK502 PL-C/4P26W HF BA BL	812 946 00	490,-	42	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 WH	398 306 00	450,-	85
FPK502 PL-C/4P26W HF BA WH	812 939 00	490,-	42	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O GR	398 276 00	180,-	85
FPK502 PL-C/4P26W HF BA YE	812 922 00	490,-	42	FWG262 1xPL-C/4P18W HFP O WH	398 269 00	180,-	85
FPK511 PL-T/4P26-42W HF BA ALU	812 953 00	536,-	42	FWG262 1xPL-C/4P26W HFP O GR	398 375 00	180,-	85
FPK512 PL-T/4P26-42W HF BA BL	812 984 00	585,-	42	FWG262 1xPL-C/4P26W HFP O WH	398 368 00	180,-	85
FPK512 PL-T/4P26-42W HF BA WH	812 977 00	585,-	42	FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 GR	398 412 00	465,-	85
FPK512 PL-T/4P26-42W HF BA YE	812 960 00	585,-	42	FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 WH	398 405 00	465,-	85
FPK561 PL-H60W/830 HFP WB GR	672 664 00	435,-	40	FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O GR	398 399 00	180,-	85
FPK561 PL-H60W/830 HFP WB WH	672 671 00	435,-	40	FWG262 1xPL-Q/4P28W HFP O WH	398 382 00	180,-	85
FPK561 PL-H85W/830 HFP WB GR	672 701 00	435,-	40	FWG262 1xPL-Q/4P38W HFP O GR	398 450 00	180,-	85
FPK561 PL-H85W/830 HFP WB WH	672 718 00	435,-	40	FWG262 1xPL-Q/4P38W HFP O WH	398 429 00	180,-	85
FPK561 PL-TT32W/830 HFP WB GR	672 381 00	329,-	40	FWG262 2xPL-C/4P18W HFP O GR	398 351 00	180,-	85
FPK561 PL-TT32W/830 HFP WB WH	672 398 00	329,-	40	FWG262 2xPL-C/4P18W HFP O WH	398 344 00	180,-	85
FPK561 PL-TT42W/830 HFP WB GR	672 428 00	329,-	40	FWG262 2xPL-C/4P26W HFP O GR	400 399 00	180,-	85
FPK561 PL-TT42W/830 HFP WB WH	672 435 00	329,-	40	FWG262 2xPL-C/4P26W HFP O WH	400 382 00	180,-	85
FPK561 PL-TT42W/830 HFR WB GR	672 466 00	415,-	40	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 GR	398 498 00	428,-	86
FPK561 PL-TT42W/830 HFR WB WH	672 473 00	415,-	40	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 WH	398 481 00	428,-	86
FPK562 PL-H60W/830 HFP WB GR	674 255 00	430,-	40	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 GR	398 511 00	450,-	86
FPK562 PL-H60W/830 HFP WB WH	674 262 00	430,-	40	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 WH	398 504 00	450,-	86
FPK562 PL-H85W/830 HFP WB GR	674 279 00	430,-	40	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O GR	398 474 00	180,-	86
FPK562 PL-H85W/830 HFP WB WH	674 286 00	430,-	40	FWG263 1xPL-C/4P18W HFP O WH	398 467 00	180,-	86
FPK562 PL-TT32W/830 HFP WB GR	673 913 00	321,-	40	FWG263 1xPL-C/4P26W HFP O GR	398 573 00	180,-	86
FPK562 PL-TT32W/830 HFP WB WH	673 920 00	321,-	40	FWG263 1xPL-C/4P26W HFP O WH	398 566 00	180,-	86
FPK562 PL-TT42W/830 HFP WB GR	673 951 00	321,-	40	FWG263 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 GR	398 610 00	465,-	86
FPK562 PL-TT42W/830 HFP WB WH	673 968 00	321,-	40	FWG263 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 WH	398 603 00	465,-	86
FPK562 PL-TT42W/830 HFR WB GR	674 033 00	397,-	40	FWG263 1xPL-Q/4P28W HFP O GR	398 597 00	180,-	86
FPK562 PL-TT42W/830 HFR WB WH	674 040 00	397,-	40	FWG263 1xPL-Q/4P28W HFP O WH	398 580 00	180,-	86
FPK562 PL-TT57W/830 HFP WB GR	673 999 00	347,-	40	FWG263 1xPL-Q/4P38W HFP O GR	398 634 00	180,-	86
FPK562 PL-TT57W/830 HFP WB WH	674 002 00	347,-	40	FWG263 1xPL-Q/4P38W HFP O WH	398 627 00	180,-	86
FPK611 PL-C/4P10/13W HF BA	812 991 00	349,-	43	FWG263 2xPL-C/4P18W HFP O GR	398 559 00	180,-	86
FPK621 PL-T/4P26-42W HF BA	813 004 00	452,-	43	FWG263 2xPL-C/4P18W HFP O WH	398 542 00	180,-	86
FPK630 1xPL-T/4P42W HFP D/I PR GR	716 602 00	422,-	44	FWG263 2xPL-C/4P26W HFP O GR	400 412 00	180,-	86
FPK630 1xPL-T/4P42W HFP D/I PR WH	716 596 00	422,-	44	FWG263 2xPL-C/4P26W HFP O WH	400 405 00	180,-	86
FPK630 1xPL-T/4P42W HFP MH WB GR	162 249 00	470,-	44	FWG264 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 GR	398 696 00	428,-	86

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
FWG264 1xPL-C/4P18W HFP O EL1 WH	398 689 00	428,-	86	GGX555 49 M6	684 819 00	90,-	272
FWG264 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 GR	398 719 00	450,-	86	GMS022 1/2 18R	207 957 99	10,-	280
FWG264 1xPL-C/4P18W HFP O EL3 WH	398 702 00	450,-	86	GMS022 1/2 36R	207 964 99	14,-	280
FWG264 1xPL-C/4P18W HFP O GR	398 672 00	180,-	86	GMS022 1/2 58R	207 360 99	16,-	280
FWG264 1xPL-C/4P18W HFP O WH	398 665 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-14/24W AS	471 181 99	11,-	279
FWG264 1xPL-C/4P26W HFP O GR	398 771 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-14/24W P	799 056 99	19,-	279
FWG264 1xPL-C/4P26W HFP O WH	398 764 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-14/24W R	471 105 99	11,-	279
FWG264 1xPL-Q/4P18W HFP O GR	398 818 00	465,-	86	GMS122 1xTL5-21/39W AS	471 242 99	13,-	279
FWG264 1xPL-Q/4P28W HFP O EL3 WH	398 801 00	465,-	86	GMS122 1xTL5-21/39W P	799 063 99	24,-	279
FWG264 1xPL-Q/4P28W HFP O GR	398 795 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-21/39W R	471 167 99	14,-	279
FWG264 1xPL-Q/4P28W HFP O WH	398 788 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-28/54W AS	471 204 99	16,-	279
FWG264 1xPL-Q/4P38W HFP O GR	398 832 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-28/54W P	799 070 99	29,-	279
FWG264 1xPL-Q/4P38W HFP O WH	398 825 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-28/54W R	471 129 99	17,-	279
FWG264 2xPL-C/4P18W HFP O GR	398 757 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-35/49W AS	471 228 99	16,-	279
FWG264 2xPL-C/4P18W HFP O WH	398 740 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-35/49W P	799 087 99	34,-	279
FWG264 2xPL-C/4P26W HFP O GR	400 436 00	180,-	86	GMS122 1xTL5-35/49W R	471 143 99	20,-	279
FWG264 2xPL-C/4P26W HFP O WH	400 429 00	180,-	86	GMX430 58	093 192 99	20,-	268
FWG611 PL-C/4P 10/13W HF BA	813 011 00	318,-	43	GMX450 1 58	092 959 99	22,-	268
GBH 020 FRG	146 676 99	8,-	153	GMX450 1 58 RP	093 116 99	51,-	268
GBH 020 RG	146 683 99	8,-	153	GMX450 1 58 RS	093 031 99	33,-	268
GBS120 L	662 541 00	20,-	152	GMX450 2 58	092 997 99	25,-	268
GBS120 O	662 527 00	16,-	152	GMX450 2 58 RP	093 154 99	53,-	268
GBS120 P	662 510 00	9,-	152	GMX450 2 58 RS	093 079 99	36,-	268
GBS120 PG	662 534 00	16,-	152	GMX460 1 58 C-NB	093 550 99	38,-	269
GBS120 RG	666 310 00	27,-	152	GMX465 1 58 HB-NB	097 282 99	54,-	269
GBS122 O	662 497 00	16,-	152	GMX465 1 58 M-NB	096 957 99	40,-	269
GBS122 P	662 480 00	9,-	152	GMX465 2 58 HB-NB	102 399 99	57,-	269
GBS122 PG	662 503 00	16,-	152	GMX465 2 58 M-NB	102 412 99	42,-	269
GBS122 RG	664 484 00	27,-	152	GMX466 2 58 HB-WB	687 292 99	40,-	269
GBS261 RL	710 259 00	23,-	140	GMX466 2 58 M-WB	687 278 99	31,-	269
GBS271 C-A GR	771 649 00	44,-	141	GMX467 1 58 M-A	093 598 99	34,-	269
GBS271 CA-WH	710 242 00	44,-	141	GMX555 49 MB	684 550 99	25,-	272
GBS271 RL	710 266 00	24,-	140	GMX555 49 MB C-A40 SET	684 659 00	40,-	272
GBS280 RL	710 273 00	37,-	140	GMX555 49 MB C-BD20 SET	684 635 00	44,-	272
GCP170 PCC Zubehör	140 414 00	20,-	371	GMX555 49 MB C-BD40 SET	684 642 00	44,-	272
GCW215 136	293 585 99	21,-	304	GMX555 49 WB	684 512 99	22,-	272
GCW215 158	293 622 99	22,-	304	GMX565 49 HB-NB	305 462 99	38,-	273
GCW215 236	293 608 99	23,-	304	GMX565 49 M-NB	305 509 99	35,-	273
GCW215 258	293 646 99	24,-	304	GMX566 2 49 HB-WB	109 664 99	35,-	273
GCW216 136	293 707 99	38,-	305	GMX566 49 HB-A	305 189 99	45,-	273
GCW216 158	293 745 99	44,-	305	GMX567 49 M-A	305 585 99	37,-	273
GCW216 236	293 721 99	43,-	305	GMX570 49 C-NB	290 041 99	32,-	273
GCW216 258	293 769 99	48,-	305	GMX570 49 HB-NB	302 249 99	38,-	273
GCW596 58	162 621 99	60,-	303	GPK150 R	143 026 00	88,-	290
GDS460 LO	727 066 00	65,-	338	GPK380 AR D394	725 581 99	156,-	289
GDS470 LO	727 073 00	65,-	338	GPK380 AR D546	725 598 99	201,-	289
GGP141	217 185 00	676,-	369	GPK380 ARF D394	725 635 99	267,-	289
GGP141	217 185 00	676,-	369	GPK380 PCR D394	725 604 99	369,-	289
GGP142	217 192 00	687,-	369	GPK380 PCR D546	725 611 99	438,-	289
GGP143	217 208 00	732,-	369	GPK380 PCRF D394	725 659 99	312,-	289
GGP144	217 215 00	775,-	369	GPK380 R D350	725 567 99	102,-	289
GGP145	217 222 00	786,-	369	GPK380 R D465	725 574 99	94,-	289
GGP146	217 239 00	720,-	369	GPK380 WR D465 BK	725 666 99	108,-	289
GGP147	217 246 00	731,-	369	GPS301 PCO-D400	146 843 00	79,-	373
GGP441	228 754 00	1628,-	363	GPS302 PCO-D500	146 850 00	98,-	373
GGP442	280 059 00	1301,-	363	GPS303 PCC-D400	146 867 00	70,-	373
GGP443	280 042 00	1309,-	363	GPS304 PCC-D500	146 874 00	86,-	373
GGX450 1 58 D6	065 342 00	99,-	269	GPS306 PCC-R-D500	146 898 00	152,-	373
GGX450 1 58 L	093 796 99	22,-	268	GPS307 PCO-R	126 425 00	198,-	373
GGX450 1 58 LP	093 758 99	42,-	268	GPS308 PCC-R	126 418 00	192,-	373
GGX450 1 58 M2	093 833 99	25,-	268	GPS309 PCC-R	146 928 00	128,-	373
GGX450 1 58 ML	093 710 99	25,-	269	GPS350 4 54 L (2PCS)	645 381 99	52,-	291
GGX450 1 58 P	101 569 99	60,-	269	GPS350 4 80 L (2PCS)	645 398 99	62,-	291
GGX450 2 58 D6	065 366 00	110,-	269	GTX150 L	124 773 99	27,-	275
GGX450 2 58 L	092 041 99	29,-	268	HCP170 E27 MAX100W LO PCC	140 377 00	246,-	371
GGX450 2 58 LP	093 956 99	53,-	268	HCP170 SON70W 230/240V LO PCC	140 360 00	328,-	371
GGX450 2 58 M2	094 014 99	29,-	268	HCP171 E27 MAX100W LO PCP	140 407 00	247,-	371
GGX450 2 58 ML	093 918 99	29,-	269	HCP171 SON70W 230/240V LO PCP	140 391 00	329,-	371
GGX450 2 58 P	101 606 99	66,-	269	HGP141	217 253 00	437,-	369
GGX451 1 58 M-NB	093 635 99	31,-	268	HGP141	217 253 00	437,-	369
GGX452 1 58 M-WB	093 673 99	25,-	268	HGP142	217 352 00	524,-	369
GGX453 2 58 M-WB	094 090 99	27,-	268	HGP143	219 578 00	696,-	369
GGX454 2 58 C-BD	302 003 99	52,-	268	HGP433 1xCDM-T35W CO II ST	085 357 00	1792,-	370
GGX555 49 C6	684 826 00	101,-	272	HGP433 1xCDM-T70W CO II ST	085 364 00	1792,-	370
GGX555 49 L	684 710 99	25,-	272	HGP441	280 035 00	4085,-	363
GGX555 49 M2	684 734 99	27,-	272	HGP442	280 080 00	4319,-	363

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
HGP443	280 066 00	4092,-	363	IRT7090/00	207 640 00	199,-	35
HGS101 HPL-N80/125W II MR-AS	122 014 00	133,-	409	IRT7090/00	207 640 00	199,-	89
HGS102 HPL-N250W II MR-AS	271 002 00	203,-	409	IRT7090/00	207 640 00	199,-	102
HGS203 Bowl	137 767 99	a.Anfrage	405	IRT7090/00	207 640 00	199,-	103
HGS203 Frontglass	136 388 00	a.Anfrage	405	IRT8010/00	517 490 99	79,-	33
HGS444 CDM-T150W IT IO GR	958 351 00	5700,-	353	IRT8010/00	517 490 99	79,-	35
HGS444 CDM-T150W IT IO GR F-BL	958 368 00	5900,-	353	IRT8010/00	517 490 99	79,-	49
HGS444 CDM-T70W IT IO GR	958 320 00	5700,-	353	IRT8010/00	517 490 99	79,-	51
HGS444 CDM-T70W IT IO GR F-BL	958 337 00	5900,-	353	IRT8010/00	517 490 99	79,-	55
HGS445 LED-K2/AWB EB I GR DMX	958 405 00	7000,-	353	IRT8010/00	517 490 99	79,-	61
HGS445 LED-K2/RGB EB I GR DMX	958 399 00	7000,-	353	IRT8010/00	517 490 99	79,-	91
HNF001 Lampholder E40	132 830 00	a.Anfrage	438	IRT8010/00	517 490 99	79,-	93
HPK150 1xHPI-P250W-BU K IC SGR IP65 KIT	147 680 00	314,-	290	IRT8010/00	517 490 99	79,-	95
HPK150 1xHPI-P400W-BU K IC SGR IP65 KIT	147 697 00	327,-	290	IRT8010/00	517 490 99	79,-	109
HPK150 HPI-P250W-BU IC IP23*	142 678 00	235,-	290	IRT8010/00	517 490 99	79,-	111
HPK150 HPI-P250W-BU IC IP65*	142 517 00	246,-	290	IRT8010/00	517 490 99	79,-	319
HPK150 HPI-P250W-BU K IC IP23 KIT*	142 715 00	279,-	290	IRT8010/00	517 490 99	84,-	324
HPK150 HPI-P250W-BU K IC IP65 KIT*	142 319 00	290,-	290	IRT8010/00	517 490 99	84,-	325
HPK150 HPI-P400W-BU IC IP23*	142 685 00	246,-	290	IRT8030/00	517 636 99	167,-	325
HPK150 HPI-P400W-BU IC IP65*	142 524 00	257,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	30
HPK150 HPI-P400W-BU K IC IP23 KIT*	142 722 00	290,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	33
HPK150 HPI-P400W-BU K IC IP65 KIT*	142 326 00	301,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	33
HPK150 HPL-N250W IC IP23	142 654 00	204,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	35
HPK150 HPL-N250W IC IP65*	142 494 00	246,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	35
HPK150 HPL-N250W K IC IP23 KIT	142 616 00	246,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	49
HPK150 HPL-N250W K IC IP65 KIT*	142 296 00	290,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	51
HPK150 HPL-N400W IC IP23	142 661 00	213,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	55
HPK150 HPL-N400W IC IP65*	142 500 00	257,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	61
HPK150 HPL-N400W K IC IP23 KIT	142 623 00	257,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	79
HPK150 HPL-N400W K IC IP65 KIT*	142 302 00	301,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	89
HPK150 SON250W IC IP23	142 692 00	240,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	91
HPK150 SON250W IC IP65*	142 531 00	283,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	93
HPK150 SON250W K IC IP23 KIT	142 630 00	250,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	95
HPK150 SON250W K IC IP65 KIT*	142 333 00	294,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	102
HPK150 SON400W IC IP23	142 708 00	264,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	103
HPK150 SON400W IC IP65*	142 548 00	308,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	109
HPK150 SON400W K IC IP23 KIT	142 647 00	275,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	111
HPK150 SON400W K IC IP65 KIT*	142 340 00	318,-	290	IRT8050/00	517 070 99	90,-	319
HPK380 1xHPI-P250W-BU IC 230V	724 829 00	254,-	288	IRT8050/00	517 070 99	90,-	320
HPK380 1xHPI-P250W-BU IC 230V CS	724 867 00	264,-	288	IRT8050/00	517 070 99	90,-	324
HPK380 1xHPI-P250W-BU IC 230V E27	725 222 00	294,-	288	IRT8050/00	517 070 99	90,-	325
HPK380 1xHPI-P250W-BU K IC 230V R GC	725 321 00	399,-	289	IRT8080/00	517 674 99	176,-	325
HPK380 1xHPI-P250W-BU K IC SGR 230V R GC	725 369 00	422,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	33
HPK380 1xHPI-P400W-BU IC 230V	724 836 00	267,-	288	IRT8098/00	730 806 99	99,-	35
HPK380 1xHPI-P400W-BU IC 230V CS	724 874 00	276,-	288	IRT8098/00	730 806 99	99,-	49
HPK380 1xHPI-P400W-BU IC 230V E27	725 239 00	307,-	288	IRT8098/00	730 806 99	99,-	51
HPK380 1xHPI-P400W-BU K IC 230V R GC	725 338 00	412,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	55
HPK380 1xHPI-P400W-BU K IC SGR 230V R GC	725 376 00	454,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	61
HPK380 1xHPL-N250W IC 230V	724 942 00	245,-	288	IRT8098/00	730 806 99	99,-	91
HPK380 1xHPL-N250W K IC 230V R	725 406 00	322,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	93
HPK380 1xHPL-N250W K IC 230V R GC	725 413 00	364,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	95
HPK380 1xHPL-N400W IC 230V	724 959 00	258,-	288	IRT8098/00	730 806 99	99,-	109
HPK380 1xHPL-N400W K IC 230V R	725 420 00	340,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	111
HPK380 1xHPL-N400W K IC 230V R GC	725 437 00	382,-	289	IRT8098/00	730 806 99	99,-	319
HPK380 1xSON-PP250W K IC ST 230V R	725 444 00	370,-	289	IRT8099/00	518 893 00	99,-	324
HPK380 1xSON-PP250W K IC ST 230V R GC	725 451 00	412,-	289	IRT8099/10	732 565 99	99,-	33
HPK380 1xSON-PP400W K IC ST 230V R	725 468 00	406,-	289	IRT8099/10	732 565 99	99,-	35
HPK380 1xSON-PP400W K IC ST 230V R GC	725 475 00	448,-	289	IRT8099/10	732 565 99	99,-	49
HPK380 1xSON250W EBR-SGR 230V	725 260 00	560,-	288	IRT8099/10	732 565 99	99,-	51
HPK380 1xSON250W IC ST 230V	724 904 00	277,-	288	IRT8099/10	732 565 99	99,-	55
HPK380 1xSON250W IC ST 230V E27	725 246 00	317,-	288	IRT8099/10	732 565 99	99,-	61
HPK380 1xSON400W EBR-SGR 230V	725 277 00	606,-	288	IRT8099/10	732 565 99	99,-	91
HPK380 1xSON400W IC ST 230V	724 911 00	309,-	288	IRT8099/10	732 565 99	99,-	93
HPK380 1xSON400W IC ST 230V E27	725 253 00	349,-	288	IRT8099/10	732 565 99	99,-	95
HWP100 PL-C/2P18W IN GR	807 485 99	64,-	372	IRT8099/10	732 565 99	99,-	109
HWP101 PL-C/2P18W IN GR	807 492 99	64,-	372	IRT8099/10	732 565 99	99,-	111
HWP102 PL-C/2P18W IN GR	807 508 99	64,-	372	IRT8099/10	732 565 99	99,-	319
HWP103 PL-C/2P18W IN GR	807 515 99	64,-	372	KBS280 1xQL55W/830 HF C PI WH	550 282 00	604,-	138
HWP104 PL-C/2P18W IN GR	807 522 99	64,-	372	KBS280 1xQL55W/840 HF C PI WH	550 299 00	604,-	138
HWP200 CDM-T70W IN GR	807 461 99	284,-	372	KBS280 1xQL85W/830 HF C PI WH	550 305 00	604,-	138
HWP201 PL-C/2 26W IN GR	807 478 99	142,-	372	KBS280 1xQL85W/840 HF C PI WH	550 312 00	604,-	138
IABSTO LCS9601/00 MULTI-UTILITY MANAGER	731 599 00	949,-	317	KIT7091	731 612 00	3899,-	30
IRR8125/10	731 315 99	70,-	325	KIT7091	731 612 00	3899,-	33
IRT7090/00	207 640 00	199,-	320	KIT7091	731 612 00	3899,-	35
IRT7090/00	207 640 00	199,-	30	KIT7091	731 612 00	3899,-	89
IRT7090/00	207 640 00	199,-	33	KIT7091	731 612 00	3899,-	102

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
KIT7091	731 612 00	3899,-	103	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L100 GR	798 028 99	17,-	191
KIT7091	731 612 00	3899,-	321	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L100 WH	798 011 99	17,-	191
KPK380 1xQL165W/830 HF R	725 529 00	1041,-	289	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L200 ALU	798 066 99	22,-	191
KPK380 1xQL165W/830 HF R GC	725 536 00	997,-	289	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L200 GR	798 059 99	20,-	191
KPK380 1xQL165W/840 HF R	725 543 00	935,-	289	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L200 WH	798 042 99	20,-	191
KPK380 1xQL165W/840 HF R GC	725 550 00	976,-	289	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L600 ALU	798 097 99	32,-	191
LBS244 1xHAL-C50W K ET 12 SI GR	781 730 00	128,-	126	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L600 GR	798 080 99	29,-	191
LBS244 1xHAL-C50W K ET 12 SI WH	780 436 00	128,-	126	LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L600 WH	798 073 99	29,-	191
LBS244 1xHAL-C50W K ET 24 SI GR	781 747 00	128,-	126	LRH1070/00	731 438 99	20,-	324
LBS244 1xHAL-C50W K ET 24 SI WH	780 443 00	128,-	126	LRH8010/00	517 971 99	13,-	33
LBS244 1xHAL-C50W K ET 36 SI GR	781 754 00	128,-	126	LRH8010/00	517 971 99	13,-	35
LBS244 1xHAL-C50W K ET 36 SI WH	781 723 00	128,-	126	LRH8010/00	517 971 99	13,-	49
LBS252 1xHAL-TC60W K ET 12 SI GR	781 914 00	180,-	128	LRH8010/00	517 971 99	13,-	51
LBS252 1xHAL-TC60W K ET 12 SI WH	781 884 00	180,-	128	LRH8010/00	517 971 99	13,-	55
LBS252 1xHAL-TC60W K ET 24 SI GR	781 921 00	180,-	128	LRH8010/00	517 971 99	13,-	61
LBS252 1xHAL-TC60W K ET 24 SI WH	781 891 00	180,-	128	LRH8010/00	517 971 99	13,-	91
LBS252 1xHAL-TC60W K ET 36 SI GR	781 938 00	180,-	128	LRH8010/00	517 971 99	13,-	93
LBS252 1xHAL-TC60W K ET 36 SI WH	781 907 00	180,-	128	LRH8010/00	517 971 99	13,-	95
LBS254 1xHAL-TC60W K ET 12 SI GR	938 240 00	196,-	129	LRH8010/00	517 971 99	13,-	109
LBS254 1xHAL-TC60W K ET 12 SI WH	941 646 00	196,-	129	LRH8010/00	517 971 99	13,-	111
LBS254 1xHAL-TC60W K ET 24 SI GR	712 291 00	196,-	129	LRH8010/00	517 971 99	7,-	324
LBS254 1xHAL-TC60W K ET 24 SI WH	941 653 00	196,-	129	LRH8010/00	517 971 99	7,-	325
LBS254 1xHAL-TC60W K ET 36 SI GR	943 084 00	196,-	129	LRH8010/00	517 971 99	13,-	319
LBS254 1xHAL-TC60W K ET 36 SI WH	942 827 00	196,-	129	LRH8100/00	519 203 99	5,-	319
LBS262 1xHAL-TC60W K ET 24 SI WH	942 377 00	196,-	131	LRH8100/00	519 203 99	5,-	324
LBS262 1xHAL-TC60W K ET 36 SI WH	942 384 00	196,-	131	LRH8134/00	519 043 99	134,-	324
LCC1070/00	731 773 99	31,-	324	LRL 8102/00	517 209 00	134,-	273
LCC8011/00	515 939 00	11,-	324	LRL1220/05	730 561 00	38,-	122
LCC8012/00	515 953 00	19,-	324	LRL1220/05	730 561 00	38,-	319
LCC8013/00	515 977 00	52,-	324	LRL1220/08	730 585 00	38,-	75
LCC8014/00	516 370 00	19,-	324	LRL1220/08	730 585 00	38,-	123
LCC8024/00	515 991 00	22,-	324	LRL1220/08	730 585 00	38,-	319
LCS242 1xHAL-MR50-50W ET BA GR	804 699 99	93,-	189	LRL5002/00	535 807 00	103,-	324
LCS242 1xHAL-MR50-50W ET BA WH	804 705 99	93,-	189	LRL8102/00	517 209 00	134,-	324
LCS5010/00	730 615 00	327,-	323	LRM1070/00	731 384 99	139,-	324
LCS5200/00	730 608 00	a.Anfrage	323	LRM1080/00	731 407 99	175,-	324
LCU8020/00	731 827 99	115,-	325	LRM8114/00	519 067 99	88,-	324
LFC5099/00	730 288 00	2886,-	323	LRM8115/00	517 223 99	174,-	324
LFC7065/00	731 841 00	a.Anfrage	329	LRM8116/00	518 411 99	122,-	324
LLC7020/00	730 868 99	a.Anfrage	329	LRM8117/00	518 473 99	124,-	273
LLC7021/00 Pole Gear Tray 4.0A	732 145 99	a.Anfrage	329	LRM8118/00	730 783 99	139,-	319
LLC7022/00 Pole Gear Tray 6.3A	732 121 99	a.Anfrage	329	LRS242 1xHAL-MR50-50W ET 3C GR	804 712 99	93,-	189
LPS100/00	558 039 99	101,-	325	LRS242 1xHAL-MR50-50W ET 3C WH	804 729 99	93,-	189
LPS100/01	558 060 99	101,-	325	LRS700 1xHAL-R111-24-60W K ET 3C GR	144 405 00	215,-	170
LRC5059/10	731 933 99	383,-	323	LRS700 1xHAL-R111-24-60W K ET 3C WH	144 375 00	215,-	170
LRC5141/10	731 117 99	485,-	323	LRS700 1xHAL-R111-45-60W K ET 3C GR	144 412 00	215,-	170
LRC5143/10	731 131 99	485,-	30	LRS700 1xHAL-R111-45-60W K ET 3C WH	144 382 00	215,-	170
LRC5143/10	731 131 99	485,-	33	LRS700 1xHAL-R111-8-60W K ET 3C GR	144 399 00	215,-	170
LRC5143/10	731 131 99	485,-	89	LRS700 1xHAL-R111-8-60W K ET 3C WH	144 368 00	215,-	170
LRC5143/10	731 131 99	485,-	102	LRS700 1xHAL-TC60W K ET 12 3C GR	144 214 00	286,-	169
LRC5143/10	731 131 99	485,-	103	LRS700 1xHAL-TC60W K ET 12 3C WH	144 184 00	286,-	169
LRC5143/10	731 131 99	485,-	321	LRS700 1xHAL-TC60W K ET 24 3C GR	144 221 00	286,-	169
LRC5143/10	731 131 99	485,-	323	LRS700 1xHAL-TC60W K ET 24 3C WH	144 191 00	286,-	169
LRC5414/10	731 094 99	620,-	323	LRS700 1xHAL-TC60W K ET 36 3C GR	144 238 00	286,-	169
LRC5423/10	731 100 99	479,-	323	LRS700 1xHAL-TC60W K ET 36 3C WH	144 207 00	286,-	169
LRC5913/10	731 032 99	465,-	323	LRS703 2xHAL-R111-24-60W K ET 3C GR	145 297 00	393,-	171
LRC5923/10	731 056 99	509,-	323	LRS703 2xHAL-R111-24-60W K ET 3C WH	145 266 00	393,-	171
LRC5933/10	731 070 99	536,-	323	LRS703 2xHAL-R111-8-60W K ET 3C GR	145 273 00	393,-	171
LRC9600/00	730 899 99	1583,-	317	LRS703 2xHAL-R111-8-60W K ET 3C WH	145 242 00	393,-	171
LRC9610/00	730 882 00	720,-	317	LRS703 2xHAL-TC60W K ET 12 3C GR	145 204 00	593,-	171
LRC9611/00	808 963 00	1645,-	317	LRS703 2xHAL-TC60W K ET 12 3C WH	145 167 00	593,-	171
LRC9630/00	730 929 99	639,-	317	LRS703 2xHAL-TC60W K ET 24 3C GR	145 228 00	593,-	171
LRC9631/00	730 936 99	639,-	317	LRS703 2xHAL-TC60W K ET 24 3C WH	145 181 00	593,-	171
LRC9632/00	730 943 99	185,-	317	LRS703 2xHAL-TC60W K ET 36 3C GR	145 235 00	593,-	171
LRD8000/10	515 717 99	439,-	325	LRS703 2xHAL-TC60W K ET 36 3C WH	145 198 00	593,-	171
LRD8010/10	515 731 99	487,-	325	LRX201 3xHAL-MR50-36-50W ET KIT TK1000	799 988 99	171,-	191
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L100 ALU	797 946 99	21,-	191	M/SNF300 Frontglass	138 665 00	a.Anfrage	441
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L100 GR	797 939 99	18,-	191	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V	212 573 00	auf Anfrage	432
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L100 WH	797 922 99	18,-	191	MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V C L310 ANT	391 168 00	450,-	148
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L200 ALU	797 977 99	23,-	191	MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V C L310 GR	391 175 00	450,-	148
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L200 GR	797 960 99	20,-	191	MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V C L310 WH	391 182 00	450,-	148
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L200 WH	797 953 99	20,-	191	MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V D L310 ANT	391 229 00	450,-	148
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L600 ALU	798 004 99	33,-	191	MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V D L310 GR	391 236 00	450,-	148
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L600 GR	797 991 99	29,-	191	MBR600 1xCDM-TD150W IC 230V D L310 WH	391 243 00	450,-	148
LRG201 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L600 WH	797 984 99	29,-	191	MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V C L310 ANT	391 281 00	450,-	148
LRG202 1xHAL-MR50-50W EXPRESS L100 ALU	798 035 99	19,-	191	MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V C L310 GR	391 298 00	450,-	148

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V C L310 WH	391 304 00	450,-	148	MBS254 1xCDM-TC70W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	280,-	129
MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V D L310 ANT	391 342 00	450,-	148	MBS254 1xCDM-TC70W/930 EB 24 PI WH	Konfigurator	280,-	129
MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V D L310 GR	391 359 00	450,-	148	MBS254 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	280,-	129
MBR600 1xCDM-TD70W IC 230V D L310 WH	391 366 00	450,-	148	MBS254 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI WH	785 196 00	280,-	129
MBS200 1xCDM-TD150W EB GR W3 interc 2m	510 881 00	318,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/830 EB 24 PI GR	Konfigurator	266,-	130
MBS200 1xCDM-TD150W EB WH W3 interc 2m	483 948 00	318,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/830 EB 24 PI WH	712 390 00	266,-	130
MBS200 1xCDM-TD150W IC 230V GR	567 136 00	176,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/830 EB 36 PI GR	943 367 00	266,-	130
MBS200 1xCDM-TD150W IC 230V WH	567 129 00	176,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/830 EB 36 PI WH	941 622 00	266,-	130
MBS200 1xCDM-TD70W EB GR W3 interc 2m	510 577 00	233,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	271,-	130
MBS200 1xCDM-TD70W EB WH W3 interc 2m	551 609 00	233,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/930 EB 24 PI WH	680 492 00	271,-	130
MBS200 1xCDM-TD70W IC 230V GR	567 112 00	158,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	271,-	130
MBS200 1xCDM-TD70W IC 230V WH	567 105 00	158,-	150	MBS260 1xCDM-T35W/930 EB 36 PI WH	785 561 00	271,-	130
MBS201 1xCDM-T150W/830 IC 230V GR	713 205 00	240,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/830 EB 24 PI GR	Konfigurator	266,-	130
MBS201 1xCDM-T150W/830 IC 230V WH	713 229 00	240,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/830 EB 24 PI WH	942 544 00	266,-	130
MBS201 1xCDM-T150W/942 IC 230V GR	713 212 00	240,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/830 EB 36 PI GR	943 367 00	266,-	130
MBS201 1xCDM-T150W/942 IC 230V WH	713 236 00	240,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/830 EB 36 PI WH	941 585 00	266,-	130
MBS201 1xCDM-T70W/830 IC 230V GR	713 120 00	207,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/830 EB 60 PI WH	710 815 00	266,-	130
MBS201 1xCDM-T70W/830 IC 230V WH	713 144 00	207,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	271,-	130
MBS201 1xCDM-T70W/942 IC 230V GR	713 137 00	207,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/930 EB 24 PI WH	680 508 00	271,-	130
MBS201 1xCDM-T70W/942 IC 230V WH	713 151 00	207,-	151	MBS260 1xCDM-T70W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	271,-	130
MBS244 1xCDM-TM20W/830 EB 12 PI GR	780 405 00	259,-	126	MBS260 1xCDM-T70W/930 EB 36 PI WH	785 592 00	271,-	130
MBS244 1xCDM-TM20W/830 EB 12 PI WH	780 375 00	259,-	126	MBS260 1xCDM-T70W/930 EB 60 PI WH	Konfigurator	271,-	130
MBS244 1xCDM-TM20W/830 EB 24 PI GR	780 412 00	259,-	126	MBS260 1xSDW-T100W K IC 24 PI WH	942 605 00	343,-	130
MBS244 1xCDM-TM20W/830 EB 24 PI WH	780 382 00	259,-	126	MBS260 1xSDW-T100W K IC 36 PI GR	943 411 00	343,-	130
MBS244 1xCDM-TM20W/830 EB 36 PI GR	780 429 00	259,-	126	MBS260 1xSDW-T100W K IC 36 PI WH	941 608 00	343,-	130
MBS244 1xCDM-TM20W/830 EB 36 PI WH	780 399 00	259,-	126	MBS260 1xSDW-T100W K IC 60 PI WH	712 413 00	343,-	130
MBS244 1xCDM-TM35W/930 EB 12 PI GR	Konfigurator	270,-	126	MBS260 1xSDW-T50W K IC 230V 24 PI WH	942 612 00	343,-	130
MBS244 1xCDM-TM35W/930 EB 12 PI WH	Konfigurator	270,-	126	MBS260 1xSDW-T50W K IC 230V 36 PI WH	942 629 00	343,-	130
MBS244 1xCDM-TM35W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	270,-	126	MBS260 1xSDW-TG100W K EB 24 PI WH	942 667 00	404,-	130
MBS244 1xCDM-TM35W/930 EB 24 PI WH	680 515 00	270,-	126	MBS260 1xSDW-TG100W K EB 36 PI WH	942 650 00	404,-	130
MBS244 1xCDM-TM35W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	270,-	126	MBS260 1xSDW-TG100W K EB 60 PI WH	712 420 00	404,-	130
MBS244 1xCDM-TM35W/930 EB 36 PI WH	675 269 00	270,-	126	MBS262 1xCDM-T35W/830 EB 24 PI GR	712 482 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI GR	712 307 00	272,-	127	MBS262 1xCDM-T35W/830 EB 24 PI WH	712 499 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI WH	942 841 00	272,-	127	MBS262 1xCDM-T35W/830 EB 36 PI GR	712 505 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI GR	938 264 00	272,-	127	MBS262 1xCDM-T35W/830 EB 36 PI WH	942 674 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI WH	942 858 00	272,-	127	MBS262 1xCDM-T35W/930 EB 36 PI WH	785 288 00	266,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	277,-	127	MBS262 1xCDM-T70W/830 EB 24 PI GR	712 529 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI WH	Konfigurator	277,-	127	MBS262 1xCDM-T70W/830 EB 24 PI WH	712 536 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/930 EB 36 PI GR	683 509 00	277,-	127	MBS262 1xCDM-T70W/830 EB 36 PI GR	779 386 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC35W/930 EB 36 PI WH	785 493 00	277,-	127	MBS262 1xCDM-T70W/830 EB 36 PI WH	710 730 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI GR	712 314 00	286,-	127	MBS262 1xCDM-T70W/930 EB 36 PI WH	785 332 00	266,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI WH	942 834 00	286,-	127	MBS262 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI GR	712 567 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI GR	941 738 00	286,-	127	MBS262 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI WH	942 339 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI WH	941 721 00	286,-	127	MBS262 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI GR	712 574 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	291,-	127	MBS262 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI WH	942 346 00	261,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/930 EB 24 PI WH	680 034 00	291,-	127	MBS262 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI WH	688 412 00	266,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	291,-	127	MBS262 1xCDM-TC35W/930 EB 36 PI WH	785 370 00	266,-	131
MBS250 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI WH	785 523 00	291,-	127	MBS262 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI GR	712 604 00	268,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI GR	781 808 00	246,-	128	MBS262 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI WH	942 353 00	268,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI WH	781 778 00	246,-	128	MBS262 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI GR	943 275 00	268,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI GR	781 815 00	246,-	128	MBS262 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI WH	942 360 00	268,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI WH	781 785 00	246,-	128	MBS262 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI WH	785 431 00	273,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	251,-	128	MBS262 1xSDW-TG100W K EB 24 PI GR	712 635 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI WH	Konfigurator	251,-	128	MBS262 1xSDW-TG100W K EB 24 PI WH	942 391 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	251,-	128	MBS262 1xSDW-TG100W K EB 36 PI GR	943 282 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC35W/930 EB 36 PI WH	675 290 00	251,-	128	MBS262 1xSDW-TG100W K EB 36 PI WH	941 455 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI GR	781 860 00	259,-	128	MBS262 1xSDW-TG50W K EB 24 PI GR	712 666 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI WH	781 839 00	259,-	128	MBS262 1xSDW-TG50W K EB 24 PI WH	942 407 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI GR	781 877 00	259,-	128	MBS262 1xSDW-TG50W K EB 36 PI GR	712 673 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI WH	781 846 00	259,-	128	MBS262 1xSDW-TG50W K EB 36 PI WH	941 462 00	367,-	131
MBS252 1xCDM-TC70W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	264,-	128	MBS264 1xCDM-T35W/930 EB 36 PI WH	785 226 00	253,-	132
MBS252 1xCDM-TC70W/930 EB 24 PI WH	Konfigurator	264,-	128	MBS264 1xCDM-T70W/830 EB 24 PI GR	712 680 00	248,-	132
MBS252 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI GR	Konfigurator	264,-	128	MBS264 1xCDM-T70W/830 EB 24 PI WH	942 438 00	248,-	132
MBS252 1xCDM-TC70W/930 EB 36 PI WH	675 306 00	264,-	128	MBS264 1xCDM-T70W/830 EB 36 PI GR	943 329 00	248,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI GR	712 338 00	275,-	129	MBS264 1xCDM-T70W/830 EB 36 PI WH	942 445 00	248,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/830 EB 24 PI WH	942 803 00	275,-	129	MBS264 1xCDM-T70W/930 EB 36 PI WH	785 240 00	253,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI GR	938 226 00	275,-	129	MBS264 1xSDW-T100W K IC 24 PI GR	712 703 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI WH	Konfigurator	275,-	129	MBS264 1xSDW-T100W K IC 24 PI WH	941 509 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/830 EB 36 PI WH	941 684 00	275,-	129	MBS264 1xSDW-T100W K IC 36 PI GR	943 145 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI GR	Konfigurator	280,-	129	MBS264 1xSDW-T100W K IC 36 PI WH	941 493 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/930 EB 24 PI WH	Konfigurator	280,-	129	MBS264 1xSDW-T50W K IC 24 PI GR	712 710 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC35W/930 EB 36 PI WH	785 141 00	280,-	129	MBS264 1xSDW-T50W K IC 24 PI WH	941 479 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI GR	712 345 00	275,-	129	MBS264 1xSDW-T50W K IC 36 PI GR	713 014 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC70W/830 EB 24 PI WH	942 780 00	275,-	129	MBS264 1xSDW-T50W K IC 36 PI WH	941 486 00	308,-	132
MBS254 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI GR	938 233 00	275,-	129	MBS264 1xSDW-TG100W K EB 24 PI WH	942 537 00	358,-	132
MBS254 1xCDM-TC70W/830 EB 36 PI WH	942 797 00	275,-	129	MBS264 1xSDW-TG100W K EB 36 PI WH	942 520 00	358,-	132

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MBS264 1xSDW-TG50W K EB 24 PI WH	942 506 00	358,-	132	MBX510 4xCDM-TC35W 12-36-36-12 GR	579 047 00	639,-	164
MBS264 1xSDW-TG50W K EB 36 PI WH	942 513 00	358,-	132	MBX510 4xCDM-TC35W 12-36-36-12 WH	579 023 00	639,-	164
MBS541 CDM-TM20W/830 EB 12 GR	Konfigurator	371,-	158	MBX510 4xCDM-TC70W 12-36-36-12 GR	579 283 00	639,-	164
MBS541 CDM-TM20W/830 EB 12 WH	Konfigurator	371,-	158	MBX510 4xCDM-TC70W 12-36-36-12 WH	579 276 00	639,-	164
MBS541 CDM-TM20W/830 EB 24 GR	Konfigurator	371,-	158	MBX512 4xCDM-TC35W 12-36-36-12 GR	575 230 00	683,-	164
MBS541 CDM-TM20W/830 EB 24 WH	681 116 00	371,-	158	MBX512 4xCDM-TC35W 12-36-36-12 WH	579 061 00	683,-	164
MBS541 CDM-TM20W/830 EB 36 GR	Konfigurator	371,-	158	MBX512 4xCDM-TC70W 12-36-36-12 GR	579 306 00	683,-	164
MBS541 CDM-TM20W/830 EB 36 WH	Konfigurator	371,-	158	MBX512 4xCDM-TC70W 12-36-36-12 WH	579 290 00	683,-	164
MBS541 CDM-TM35W/930 EB 12 GR	Konfigurator	381,-	158	MCS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 12 BA GR	804 774 99	253,-	189
MBS541 CDM-TM35W/930 EB 12 WH	Konfigurator	381,-	158	MCS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 12 BA WH	804 781 99	253,-	189
MBS541 CDM-TM35W/930 EB 24 GR	681 123 00	381,-	158	MCS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 BA GR	804 798 99	253,-	189
MBS541 CDM-TM35W/930 EB 24 WH	681 130 00	381,-	158	MCS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 BA WH	804 804 99	253,-	189
MBS541 CDM-TM35W/930 EB 36 GR	Konfigurator	381,-	158	MCS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 12 BA GR	804 811 99	297,-	189
MBS541 CDM-TM35W/930 EB 36 WH	681 147 00	381,-	158	MCS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 12 BA WH	804 828 99	297,-	189
MBS561 CDM-T70W/830 EB 12 GR	Konfigurator	389,-	160	MCS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 36 BA GR	804 835 99	297,-	189
MBS561 CDM-T70W/830 EB 12 WH	Konfigurator	389,-	160	MCS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 36 BA WH	804 842 99	297,-	189
MBS561 CDM-T70W/830 EB 24 GR	681 260 00	389,-	160	MCS244 1xCDM-Rm20W EB BA GR	812 557 99	174,-	189
MBS561 CDM-T70W/830 EB 24 WH	681 277 00	389,-	160	MCS244 1xCDM-Rm20W EB BA WH	812 564 99	174,-	189
MBS561 CDM-T70W/830 EB 36 GR	Konfigurator	389,-	160	MCS261 1xCDM-T150W/830 EB BA GR	811 147 99	240,-	190
MBS561 CDM-T70W/830 EB 36 WH	681 291 00	389,-	160	MCS261 1xCDM-T150W/830 EB BA WH	811 130 99	240,-	190
MBS561 CDM-T70W/830 EB 60 WH	681 307 00	389,-	160	MCS261 1xSDW-TG100W K EB BA GR	811 222 99	360,-	190
MBX500 1xCDM-T35W (12) GR	557 793 00	196,-	162	MCS261 1xSDW-TG100W K EB BA WH	811 215 99	360,-	190
MBX500 1xCDM-T35W 12 WH	558 998 00	196,-	162	MCS261 1xSDW-TG50W K EB BA GR	811 185 99	360,-	190
MBX500 1xCDM-T35W 36 GR	557 878 00	196,-	162	MCS261 1xSDW-TG50W K EB BA WH	811 178 99	360,-	190
MBX500 1xCDM-T35W 36 WH	557 861 00	196,-	162	MCS262 1xCDM-TD150W/830 EB BA GR	811 307 99	242,-	190
MBX500 1xCDM-T70W 12 GR	557 953 00	196,-	162	MCS262 1xCDM-TD150W/830 EB BA WH	811 291 99	242,-	190
MBX500 1xCDM-T70W 12 WH	557 946 00	196,-	162	MCS262 1xCDM-TD70W/830 EB BA GR	811 260 99	215,-	190
MBX500 1xCDM-T70W 36 GR	558 035 00	196,-	162	MCS262 1xCDM-TD70W/830 EB BA WH	811 253 99	215,-	190
MBX500 1xCDM-T70W 36 WH	558 028 00	196,-	162	MCS263 1xCDM-T70W/830 EB BA GR	811 109 99	209,-	190
MBX500 1xCDM-T70W 60 GR	558 110 00	196,-	162	MCS263 1xCDM-T70W/830 EB BA WH	811 093 99	209,-	190
MBX500 1xCDM-T70W 60 WH	558 103 00	196,-	162	MGS541 CDM-TM20W/830 EB 12 GR	681 154 00	316,-	158
MBX500 2xCDM-T35W 12-12 GR	557 816 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM20W/830 EB 12 WH	681 161 00	316,-	158
MBX500 2xCDM-T35W 12-12 WH	557 809 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM20W/830 EB 24 GR	Konfigurator	316,-	158
MBX500 2xCDM-T35W 36-36 GR	557 892 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM20W/830 EB 24 WH	681 178 00	316,-	158
MBX500 2xCDM-T35W 36-36 WH	557 885 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM20W/830 EB 36 GR	Konfigurator	316,-	158
MBX500 2xCDM-T70W 12-12 GR	557 977 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM20W/830 EB 36 WH	Konfigurator	316,-	158
MBX500 2xCDM-T70W 12-12 WH	557 960 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM35W/930 EB 12 GR	Konfigurator	327,-	158
MBX500 2xCDM-T70W 36-36 GR	558 059 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM35W/930 EB 12 WH	Konfigurator	327,-	158
MBX500 2xCDM-T70W 36-36 WH	558 042 00	349,-	162	MGS541 CDM-TM35W/930 EB 24 GR	681 185 00	327,-	158
MBX500 3xCDM-T35W 12-60-12 GR	557 830 00	500,-	162	MGS541 CDM-TM35W/930 EB 24 WH	681 192 00	327,-	158
MBX500 3xCDM-T35W 12-60-12 WH	557 823 00	500,-	162	MGS541 CDM-TM35W/930 EB 36 GR	Konfigurator	327,-	158
MBX500 3xCDM-T35W 36-60-36 GR	557 915 00	500,-	162	MGS541 CDM-TM35W/930 EB 36 WH	681 208 00	327,-	158
MBX500 3xCDM-T35W 36-60-36 WH	557 908 00	500,-	162	MGS561 CDM-T70W/830 EB 24 WH	681 437 00	319,-	160
MBX500 3xCDM-T70W 12-60-12 GR	557 991 00	500,-	162	MGS561 CDM-T70W/830 EB 36 WH	681 444 00	319,-	160
MBX500 3xCDM-T70W 12-60-12 WH	557 984 00	500,-	162	MGS561 CDM-T70W/930 EB 24 WH	681 451 00	329,-	160
MBX500 3xCDM-T70W 36-60-36 GR	558 073 00	500,-	162	MGS561 CDM-T70W/930 EB 36 WH	681 468 00	329,-	160
MBX500 3xCDM-T70W 36-60-36 WH	558 066 00	500,-	162	MNF250 Lampholder E40	132 304 00 a.Anfrage		441
MBX510 1xCDM-TC35W (12) GR	578 996 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-T150W EB	725 031 00	377,-	288
MBX510 1xCDM-TC35W 12 WH	578 972 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-T150W IC 230V	724 973 00	267,-	288
MBX510 1xCDM-TC35W 36 GR	579 030 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-T250W IC 230V	724 980 00	298,-	288
MBX510 1xCDM-TC35W 36 WH	579 016 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-T70W EB	725 024 00	293,-	288
MBX510 1xCDM-TC70W 12 GR	579 108 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-T70W IC 230V	724 966 00	256,-	288
MBX510 1xCDM-TC70W 12 WH	579 085 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-TP150W EB*	725 109 00	445,-	288
MBX510 1xCDM-TC70W 36 GR	579 146 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-TP150W IC 230V*	725 062 00	336,-	288
MBX510 1xCDM-TC70W 36 WH	579 122 00	180,-	164	MPK380 1xCDM-TP70W EB*	725 093 00	362,-	288
MBX510 2xCDM-TC35W 12-12 GR	579 078 00	321,-	164	MPK380 1xCDM-TP70W IC 230V*	725 055 00	325,-	288
MBX510 2xCDM-TC35W 12-12 WH	579 054 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C L600 GR	514 070 00	321,-	38
MBX510 2xCDM-TC35W 36-36 GR	579 115 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C L600 WH	514 094 00	321,-	38
MBX510 2xCDM-TC35W 36-36 WH	579 092 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C L600 GR	514 087 00	321,-	38
MBX510 2xCDM-TC70W 12-12 GR	579 184 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C L600 WH	514 100 00	321,-	38
MBX510 2xCDM-TC70W 12-12 WH	579 184 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C L600 GR	Konfigurator	321,-	38
MBX510 2xCDM-TC70W 36-36 GR	575 247 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C L600 WH	Konfigurator	321,-	38
MBX510 2xCDM-TC70W 36-36 WH	579 207 00	321,-	164	MPK541 CDM-Tm35W/930 EB 12 3C L600 GR	671 209 00	343,-	38
MBX510 3xCDM-TC35W 12-12-12 GR	579 153 00	461,-	164	MPK541 CDM-Tm35W/930 EB 12 3C L600 WH	671 216 00	343,-	38
MBX510 3xCDM-TC35W 12-12-12 WH	579 139 00	461,-	164	MPK541 CDM-Tm35W/930 EB 24 3C L600 GR	514 148 00	343,-	38
MBX510 3xCDM-TC35W 12-36-12 GR	579 177 00	461,-	164	MPK541 CDM-Tm35W/930 EB 24 3C L600 WH	514 162 00	343,-	38
MBX510 3xCDM-TC35W 12-36-12 WH	579 160 00	461,-	164	MPK541 CDM-Tm35W/930 EB 36 3C L600 GR	514 155 00	343,-	38
MBX510 3xCDM-TC35W 36-36-36 GR	579 009 00	461,-	164	MPK541 CDM-Tm35W/930 EB 36 3C L600 WH	514 179 00	343,-	38
MBX510 3xCDM-TC35W 36-36-36 WH	578 989 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C L600 GR	671 438 00	424,-	38
MBX510 3xCDM-TC70W 12-12-12 GR	579 221 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C L600 WH	671 469 00	424,-	38
MBX510 3xCDM-TC70W 12-12-12 WH	579 214 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C L600 WH	671 476 00	424,-	38
MBX510 3xCDM-TC70W 12-36-12 WH	579 238 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C L600 GR	Konfigurator	424,-	38
MBX510 3xCDM-TC70W 12-36-12 GR	579 245 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C L600 WH	Konfigurator	424,-	38
MBX510 3xCDM-TC70W 36-36-36 GR	579 269 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm35W/930 EB 12 3C L600 GR	671 537 00	465,-	38
MBX510 3xCDM-TC70W 36-36-36 WH	579 252 00	461,-	164	MPK542 CDM-Tm35W/930 EB 12 3C L600 WH	671 568 00	465,-	38
				MPK542 CDM-Tm35W/930 EB 24 3C L600 WH	671 575 00	465,-	38

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MPK542 CDM-Tm35W/930 EB 36 3C L600 GR	671 551 00	465,-	38	MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 36 3C GR	481 395 00	395,-	182
MPK542 CDM-Tm35W/930 EB 36 3C L600 WH	671 582 00	465,-	38	MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 36 3C WH	481 432 00	395,-	182
MPK542 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C L600 GR	Konfigurator	424,-	38	MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 60 3C GR	481 401 00	395,-	182
MPK542 CDM-Tm35W/930 EB 24 3C L600 GR	671 544 00	465,-	38	MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 60 3C WH	481 449 00	395,-	182
MPK561 CDM-T150W/830 EB WB GR	672 121 00	474,-	39	MRS501 1xCDM-T35W/830 EB 24 3C GR	481 159 00	305,-	182
MPK561 CDM-T150W/830 EB WB WH	672 138 00	474,-	39	MRS501 1xCDM-T35W/830 EB 24 3C WH	481 173 00	305,-	182
MPK561 CDM-T70W/830 EB WB GR	672 060 00	454,-	39	MRS501 1xCDM-T35W/830 EB 36 3C GR	481 166 00	305,-	182
MPK561 CDM-T70W/830 EB WB WH	672 077 00	454,-	39	MRS501 1xCDM-T35W/830 EB 36 3C WH	481 180 00	305,-	182
MPK561 CDM-T70W/930 EB WB GR	672 084 00	465,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 12 3C GR	481 197 00	305,-	182
MPK561 CDM-T70W/930 EB WB WH	672 091 00	465,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 12 3C WH	481 234 00	305,-	182
MPK561 SDW-TG100W/K EB WB GR	672 329 00	579,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 24 3C GR	481 203 00	305,-	182
MPK561 SDW-TG100W/K EB WB WH	672 336 00	579,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 24 3C WH	481 241 00	305,-	182
MPK562 CDM-T150W/830 EB WB GR	678 444 00	492,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 36 3C GR	481 210 00	305,-	182
MPK562 CDM-T150W/830 EB WB WH	678 451 00	492,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 36 3C WH	481 258 00	305,-	182
MPK562 CDM-T70W/830 EB WB GR	678 321 00	472,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 60 3C GR	481 227 00	305,-	182
MPK562 CDM-T70W/830 EB WB WH	678 338 00	472,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/830 EB 60 3C WH	481 265 00	305,-	182
MPK562 CDM-T70W/930 EB WB GR	678 345 00	483,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/930 EB 24 3C GR	481 289 00	310,-	182
MPK562 CDM-T70W/930 EB WB WH	678 352 00	483,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/930 EB 36 3C GR	481 296 00	310,-	182
MPK562 SDW-TG100W/K EB WB GR	678 505 00	597,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/930 EB 36 3C WH	481 333 00	310,-	182
MPK562 SDW-TG100W/K EB WB WH	678 512 00	597,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/930 EB 60 3C GR	481 302 00	310,-	182
MPK562 SDW-TG50W/K EB WB GR	678 482 00	597,-	39	MRS501 1xCDM-T70W/930 EB 60 3C WH	481 340 00	310,-	182
MPK562 SDW-TG50W/K EB WB WH	678 499 00	597,-	39	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 12 3C GR	481 722 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T150W IC 230V MH WB GR	162 102 00	522,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 12 3C WH	481 760 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T150W IC 230V MH WB WH	162 072 00	522,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 24 3C GR	481 739 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V D/I PR GR	716 510 00	521,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 24 3C WH	481 777 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V D/I PR WH	716 497 00	521,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 36 3C GR	481 746 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V MH WB GR	162 041 00	507,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 36 3C WH	481 784 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V MH WB WH	162 010 00	507,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 60 3C GR	481 753 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V PR-MB GR	716 374 00	490,-	44	MRS501 1xSDW-TG100W K EB 60 3C WH	481 791 00	433,-	182
MPK630 1xCDM-T70W IC 230V PR-MB WH	716 350 00	490,-	44	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 12 3C GR	481 562 00	433,-	182
MPK640 1xCDM-T150W IC 230V PR-MB GR	716 275 00	522,-	44	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 12 3C WH	481 609 00	433,-	182
MPK640 1xCDM-T150W IC 230V PR-MB WH	162 517 00	522,-	44	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 24 3C GR	481 579 00	433,-	182
MRN602 1xCDM-T35W IC 230V 12 3C GR	385 181 00	264,-	185	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 24 3C WH	481 616 00	433,-	182
MRN602 1xCDM-T35W IC 230V 12 3C WH	385 112 00	264,-	185	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 36 3C GR	481 586 00	433,-	182
MRN602 1xCDM-T35W IC 230V 24 3C GR	385 327 00	264,-	185	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 36 3C WH	481 623 00	433,-	182
MRN602 1xCDM-T35W IC 230V 24 3C WH	385 259 00	264,-	185	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 60 3C GR	481 593 00	433,-	182
MRN602 1xCDM-T35W IC 230V 36 3C GR	385 464 00	264,-	185	MRS501 1xSDW-TG50W K EB 60 3C WH	481 630 00	433,-	182
MRN602 1xCDM-T35W IC 230V 36 3C WH	385 396 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/830 EB 12 3C GR	482 743 00	315,-	183
MRN603 1xCDM-T70W IC 230V 12 3C GR	384 887 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/830 EB 12 3C WH	482 774 00	315,-	183
MRN603 1xCDM-T70W IC 230V 12 3C WH	385 532 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/830 EB 24 3C GR	482 750 00	315,-	183
MRN603 1xCDM-T70W IC 230V 24 3C GR	385 600 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/830 EB 24 3C WH	482 781 00	315,-	183
MRN603 1xCDM-T70W IC 230V 24 3C WH	384 979 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/830 EB 36 3C GR	482 767 00	315,-	183
MRN603 1xCDM-T70W IC 230V 36 3C GR	384 917 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/830 EB 36 3C WH	482 798 00	315,-	183
MRN603 1xCDM-T70W IC 230V 36 3C WH	385 679 00	264,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/930 EB 36 3C GR	482 828 00	320,-	183
MRN604 1xCDM-T150W IC 230V 12 3C GR	385 051 00	275,-	185	MRS502 1xCDM-TC70W/930 EB 36 3C WH	482 859 00	320,-	183
MRN604 1xCDM-T150W IC 230V 12 3C WH	384 986 00	275,-	185	MRS502 1xCDM-TM20W/830 EB 12 3C GR	482 569 00	338,-	183
MRN604 1xCDM-T150W IC 230V 24 3C GR	385 198 00	275,-	185	MRS502 1xCDM-TM20W/830 EB 12 3C WH	482 590 00	338,-	183
MRN604 1xCDM-T150W IC 230V 24 3C WH	385 129 00	275,-	185	MRS502 1xCDM-TM20W/830 EB 24 3C GR	482 576 00	338,-	183
MRN604 1xCDM-T150W IC 230V 36 3C GR	385 334 00	275,-	185	MRS502 1xCDM-TM20W/830 EB 24 3C WH	482 606 00	338,-	183
MRN604 1xCDM-T150W IC 230V 36 3C WH	385 266 00	275,-	185	MRS502 1xCDM-TM20W/830 EB 36 3C GR	482 583 00	338,-	183
MRS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 12 3C GR	804 859 99	253,-	189	MRS502 1xCDM-TM20W/830 EB 36 3C WH	482 613 00	338,-	183
MRS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 12 3C WH	804 866 99	253,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 12 3C BK-CR	Konfigurator	403,-	172
MRS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 3C GR	804 873 99	253,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 12 3C BK-GR	687 101 00	353,-	172
MRS241 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 3C WH	804 880 99	253,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 12 3C BK-WH	687 125 00	353,-	172
MRS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 12 3C GR	804 897 99	297,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 24 3C BK-CR	Konfigurator	403,-	172
MRS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 12 3C WH	804 903 99	297,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 24 3C BK-GR	687 118 00	353,-	172
MRS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 36 3C GR	804 910 99	297,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 24 3C BK-WH	687 132 00	353,-	172
MRS241 1xCDM-Tm35W/930 EB 36 3C WH	804 927 99	297,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 36 3C BK-CR	Konfigurator	403,-	172
MRS244 1xCDM-Rm20W EB 3C GR	812 533 99	174,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 36 3C BK-GR	Konfigurator	353,-	172
MRS244 1xCDM-Rm20W EB 3C WH	812 540 99	174,-	189	MRS531 CDM-TM20W/830 EB 36 3C BK-WH	Konfigurator	353,-	172
MRS261 1xCDM-T150W/830 EB 3C GR	811 123 99	240,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 12 3C BK-CR	Konfigurator	452,-	172
MRS261 1xCDM-T150W/830 EB 3C WH	811 116 99	240,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 12 3C BK-GR	687 194 00	402,-	172
MRS261 1xSDW-TG100W K EB 3C GR	811 208 99	360,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 12 3C BK-WH	Konfigurator	402,-	172
MRS261 1xSDW-TG100W K EB 3C WH	811 192 99	360,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 24 3C BK-CR	687 231 00	452,-	172
MRS261 1xSDW-TG50W K EB 3C GR	811 161 99	360,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 24 3C BK-GR	687 200 00	402,-	172
MRS261 1xSDW-TG50W K EB 3C WH	811 154 99	360,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 24 3C BK-WH	687 224 00	402,-	172
MRS262 1xCDM-TD150W/830 EB 3C GR	811 284 99	242,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 36 3C BK-CR	Konfigurator	452,-	172
MRS262 1xCDM-TD150W/830 EB 3C WH	811 277 99	242,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 36 3C BK-GR	687 217 00	402,-	172
MRS262 1xCDM-TD70W/830 EB 3C GR	811 246 99	215,-	190	MRS531 CDM-TM35W/930 EB 36 3C BK-WH	Konfigurator	402,-	172
MRS262 1xCDM-TD70W/830 EB 3C WH	811 239 99	215,-	190	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 12 3C BK-CR	Konfigurator	397,-	174
MRS263 1xCDM-T70W/830 EB 3C GR	811 086 99	209,-	190	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 12 3C BK-GR	687 439 00	347,-	174
MRS263 1xCDM-T70W/830 EB 3C WH	811 079 99	209,-	190	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 12 3C BK-WH	687 446 00	347,-	174
MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 12 3C GR	481 371 00	395,-	182	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 24 3C BK-CR	687 460 00	347,-	174
MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 12 3C WH	481 418 00	395,-	182	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 24 3C BK-GR	Konfigurator	347,-	174
MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 24 3C GR	481 388 00	395,-	182	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 24 3C BK-WH	687 453 00	347,-	174
MRS501 1xCDM-T150W/830 EB 24 3C WH	481 425 00	395,-	182	MRS532 CDM-TC35W/930 EB 36 3C BK-CR	Konfigurator	397,-	174

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MRS532 CDM-TC35W/930 EB 36 3C BK-GR	Konfigurator	347,-	174	MRS552 CDM-TC70W/830 EB 24 3C WH	670 776 00	425,-	179
MRS532 CDM-TC35W/930 EB 36 3C BK-WH	Konfigurator	347,-	174	MRS552 CDM-TC70W/830 EB 36 3C GR	670 752 00	425,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 12 3C BK-CR	Konfigurator	413,-	174	MRS552 CDM-TC70W/930 EB 12 3C GR	Konfigurator	430,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 12 3C BK-GR	687 491 00	363,-	174	MRS552 CDM-TC70W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	430,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 12 3C BK-WH	687 521 00	363,-	174	MRS552 CDM-TC70W/930 EB 24 3C GR	Konfigurator	430,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 24 3C BK-CR	687 552 00	413,-	174	MRS552 CDM-TC70W/930 EB 24 3C WH	Konfigurator	430,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 24 3C BK-GR	687 507 00	363,-	174	MRS552 CDM-TC70W/930 EB 36 3C GR	Konfigurator	430,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 24 3C BK-WH	687 538 00	363,-	174	MRS553 CDM-R111-10-35W/830 EB 3C GR	Konfigurator	373,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 36 3C BK-CR	Konfigurator	413,-	174	MRS553 CDM-R111-10-35W/830 EB 3C WH	Konfigurator	373,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 36 3C BK-GR	687 514 00	363,-	174	MRS553 CDM-R111-10-70W/830 EB 3C GR	Konfigurator	373,-	179
MRS532 CDM-TC70W/930 EB 36 3C BK-WH	687 545 00	363,-	174	MRS553 CDM-R111-10-70W/830 EB 3C WH	Konfigurator	373,-	179
MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C GR	513 165 00	321,-	176	MRS553 CDM-R111-24-35W/830 EB 3C GR	513 912 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C WH	513 189 00	321,-	176	MRS553 CDM-R111-24-35W/830 EB 3C WH	513 905 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C GR	513 172 00	321,-	176	MRS553 CDM-R111-24-70W/830 EB 3C GR	513 967 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C WH	513 196 00	321,-	176	MRS553 CDM-R111-24-70W/830 EB 3C WH	513 950 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C GR	670 004 00	321,-	176	MRS553 CDM-R111-40-35W/830 EB 3C GR	671 124 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C WH	670 011 00	321,-	176	MRS553 CDM-R111-40-35W/830 EB 3C WH	671 117 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm35W/930 EB 12 3C GR	670 035 00	365,-	176	MRS553 CDM-R111-40-70W/830 EB 3C GR	671 148 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm35W/930 EB 12 3C WH	670 042 00	365,-	176	MRS553 CDM-R111-40-70W/830 EB 3C WH	671 131 00	373,-	179
MRS541 CDM-Tm35W/930 EB 24 3C GR	513 233 00	365,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 12 3C GR	Konfigurator	395,-	180
MRS541 CDM-Tm35W/930 EB 24 3C WH	513 257 00	365,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 12 3C WH	Konfigurator	395,-	180
MRS541 CDM-Tm35W/930 EB 36 3C GR	513 240 00	365,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 24 3C GR	Konfigurator	395,-	180
MRS541 CDM-Tm35W/930 EB 36 3C WH	513 264 00	365,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 24 3C WH	Konfigurator	395,-	180
MRS542 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C GR	670 103 00	425,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 36 3C GR	681 550 00	395,-	180
MRS542 CDM-Tm20W/830 EB 12 3C WH	670 134 00	425,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 36 3C WH	681 567 00	395,-	180
MRS542 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C GR	670 110 00	425,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 60 3C GR	Konfigurator	395,-	180
MRS542 CDM-Tm20W/830 EB 24 3C WH	670 141 00	425,-	176	MRS561 CDM-T150W/830 EB 60 3C WH	681 574 00	395,-	180
MRS542 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C GR	670 127 00	425,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 12 3C GR	681 581 00	315,-	180
MRS542 CDM-Tm20W/830 EB 36 3C WH	Konfigurator	425,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 12 3C WH	Konfigurator	315,-	180
MRS542 CDM-TM35W/930 EB 12 3C GR	670 189 00	465,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 24 3C GR	Konfigurator	315,-	180
MRS542 CDM-TM35W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	465,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 24 3C WH	Konfigurator	315,-	180
MRS542 CDM-TM35W/930 EB 24 3C GR	670 196 00	465,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 36 3C GR	Konfigurator	315,-	180
MRS542 CDM-TM35W/930 EB 24 3C WH	670 226 00	465,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 36 3C WH	Konfigurator	315,-	180
MRS542 CDM-TM35W/930 EB 36 3C GR	670 202 00	465,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 60 3C GR	Konfigurator	315,-	180
MRS542 CDM-TM35W/930 EB 36 3C WH	670 233 00	465,-	176	MRS561 CDM-T35W/830 EB 60 3C WH	Konfigurator	315,-	180
MRS551 CDM-TC35W/830 EB 12 3C GR	Konfigurator	315,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 12 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/830 EB 12 3C WH	Konfigurator	315,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/830 EB 24 3C GR	513 462 00	315,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 24 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/830 EB 24 3C WH	513 486 00	315,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 24 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/830 EB 36 3C GR	513 479 00	315,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 36 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/830 EB 36 3C WH	513 493 00	315,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 36 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/930 EB 12 3C GR	Konfigurator	320,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 60 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	320,-	178	MRS561 CDM-T35W/930 EB 60 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC35W/930 EB 24 3C GR	Konfigurator	320,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 12 3C GR	Konfigurator	315,-	180
MRS551 CDM-TC35W/930 EB 24 3C WH	Konfigurator	320,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 12 3C WH	Konfigurator	315,-	180
MRS551 CDM-TC35W/930 EB 36 3C GR	Konfigurator	320,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 24 3C GR	681 635 00	315,-	180
MRS551 CDM-TC35W/930 EB 36 3C WH	Konfigurator	320,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 24 3C WH	681 642 00	315,-	180
MRS551 CDM-TC70W/830 EB 12 3C GR	513 585 00	325,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 36 3C GR	Konfigurator	315,-	180
MRS551 CDM-TC70W/830 EB 12 3C WH	513 615 00	325,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 36 3C WH	681 673 00	315,-	180
MRS551 CDM-TC70W/830 EB 24 3C GR	513 592 00	325,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 60 3C GR	Konfigurator	315,-	180
MRS551 CDM-TC70W/830 EB 24 3C WH	513 622 00	325,-	178	MRS561 CDM-T70W/830 EB 60 3C WH	681 703 00	315,-	180
MRS551 CDM-TC70W/830 EB 36 3C GR	513 608 00	325,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 12 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/830 EB 36 3C WH	513 639 00	325,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/930 EB 12 3C GR	Konfigurator	330,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 24 3C GR	681 710 00	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	330,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 24 3C WH	681 727 00	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/930 EB 24 3C GR	670 479 00	330,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 36 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/930 EB 24 3C WH	670 554 00	330,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 36 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/930 EB 36 3C GR	670 486 00	330,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 60 3C GR	Konfigurator	320,-	180
MRS551 CDM-TC70W/930 EB 36 3C WH	670 509 00	330,-	178	MRS561 CDM-T70W/930 EB 60 3C WH	Konfigurator	320,-	180
MRS552 CDM-TC35W/830 EB 12 3C GR	Konfigurator	415,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 EB 220-240V 36 3C GR	518 924 00	390,-	186
MRS552 CDM-TC35W/830 EB 12 3C WH	Konfigurator	415,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 IC ST 230V 12 3C WH	038 810 00	351,-	186
MRS552 CDM-TC35W/830 EB 24 3C GR	670 592 00	415,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 IC ST 230V 24 3C GR	038 827 00	351,-	186
MRS552 CDM-TC35W/830 EB 24 3C WH	670 615 00	415,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 IC ST 230V 36 3C GR	038 841 00	351,-	186
MRS552 CDM-TC35W/830 EB 36 3C GR	Konfigurator	415,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 IC ST 230V 36 3C WH	038 834 00	351,-	186
MRS552 CDM-TC35W/830 EB 36 3C WH	670 622 00	415,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 IC ST 230V 60 3C GR	038 865 00	351,-	186
MRS552 CDM-TC35W/930 EB 12 3C GR	Konfigurator	420,-	178	MRS610 CDM-T150W/830 IC ST 230V 60 3C WH	038 858 00	351,-	186
MRS552 CDM-TC35W/930 EB 12 3C WH	Konfigurator	420,-	178	MRS610 CDM-T70W/830 EB 220-240V 24 3C GR	575 681 00	356,-	186
MRS552 CDM-TC35W/930 EB 24 3C GR	Konfigurator	420,-	178	MRS610 CDM-T70W/830 EB 220-240V 36 3C GR	575 728 00	356,-	186
MRS552 CDM-TC35W/930 EB 24 3C WH	Konfigurator	420,-	178	MRS610 CDM-T70W/830 EB 220-240V 36 3C WH	575 711 00	356,-	186
MRS552 CDM-TC35W/930 EB 36 3C GR	Konfigurator	420,-	178	MRS610 CDM-T70W/830 EB 220-240V 60 3C WH	511 611 00	356,-	186
MRS552 CDM-TC35W/930 EB 36 3C WH	Konfigurator	420,-	178	MRS610 CDM-T70W/830 IC ST 230V 12 3C GR	038 766 00	340,-	186
MRS552 CDM-TC70/830 EB 36 3C WH	670 783 00	425,-	179	MRS610 CDM-T70W/830 IC ST 230V 12 3C WH	038 759 00	340,-	186
MRS552 CDM-TC70/930 EB 36 3C WH	Konfigurator	430,-	179	MRS610 CDM-T70W/830 IC ST 230V 36 3C GR	038 780 00	340,-	186
MRS552 CDM-TC70W/830 EB 12 3C GR	670 738 00	425,-	179	MRS610 CDM-T70W/830 IC ST 230V 36 3C WH	575 698 00	340,-	186
MRS552 CDM-TC70W/830 EB 12 3C WH	670 769 00	425,-	179	MRS610 CDM-T70W/830 IC ST 230V 60 3C GR	038 803 00	340,-	186
MRS552 CDM-TC70W/830 EB 24 3C GR	670 745 00	425,-	179	MRS610 CDM-T70W/830 IC ST 230V 60 3C WH	038 797 00	340,-	186

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MRS610 SDW-T100W K IC 230V 12 3C GR	038 940 00	428,-	186	MRS703 2xCDM-TC35W/930 EB 12 3C GR	149 158 00	693,-	171
MRS610 SDW-T100W K IC 230V 12 3C WH	038 933 00	428,-	186	MRS703 2xCDM-TC35W/930 EB 12 3C WH	149 165 00	693,-	171
MRS610 SDW-T100W K IC 230V 36 3C GR	575 766 00	428,-	186	MRS703 2xCDM-TC35W/930 EB 24 3C GR	149 219 00	693,-	171
MRS610 SDW-T100W K IC 230V 36 3C WH	575 759 00	428,-	186	MRS703 2xCDM-TC35W/930 EB 24 3C WH	149 226 00	693,-	171
MRS610 SDW-T100W K IC 230V 60 3C GR	038 964 00	428,-	186	MRS703 2xCDM-TC35W/930 EB 36 3C GR	149 257 00	693,-	171
MRS610 SDW-T100W K IC 230V 60 3C WH	038 957 00	428,-	186	MRS703 2xCDM-TC35W/930 EB 36 3C WH	149 264 00	693,-	171
MRS610 SDW-T50W K IC 230V 12 3C GR	038 889 00	428,-	186	MRS705 1xCDM-Tm20W/830 EB 12 3C GR	148 724 00	386,-	168
MRS610 SDW-T50W K IC 230V 12 3C WH	038 872 00	428,-	186	MRS705 1xCDM-Tm20W/830 EB 12 3C WH	148 731 00	386,-	168
MRS610 SDW-T50W K IC 230V 36 3C GR	038 902 00	428,-	186	MRS705 1xCDM-Tm20W/830 EB 24 3C GR	148 748 00	386,-	168
MRS610 SDW-T50W K IC 230V 36 3C WH	038 896 00	428,-	186	MRS705 1xCDM-Tm20W/830 EB 24 3C WH	148 755 00	386,-	168
MRS610 SDW-T50W K IC 230V 60 3C GR	038 926 00	428,-	186	MRS705 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 3C GR	148 762 00	386,-	168
MRS610 SDW-T50W K IC 230V 60 3C WH	038 919 00	428,-	186	MRS705 1xCDM-Tm20W/830 EB 36 3C WH	148 779 00	386,-	168
MRS610 SDW-TG100W K EB 220-240V 24 3C GR	575 780 00	483,-	186	MVF 606 CDM-T150W 230 IWB-L GR	838 687 00	517,-	416
MRS610 SDW-TG100W K EB 220-240V 24 3C WH	575 773 00	483,-	186	MVF 606 CDM-T70W 230 IWB-L GR	838 670 00	517,-	416
MRS610 SDW-TG100W K EB 220-240V 36 3C GR	575 803 00	483,-	186	MVF 606 SDW-T100W 230 IWB-L GR	838 694 00	625,-	416
MRS610 SDW-TG100W K EB 220-240V 36 3C WH	Konfigurator	483,-	186	MVF 606 SON-T 70W 230 IWB-L GR	838 700 00	507,-	416
MRS612 CDM-TC35W/830 EB 12 3C GR	663 098 00	340,-	187	MVF024 Frontglass 1000W	136 418 00 a.Anfrage		439
MRS612 CDM-TC35W/830 EB 12 3C WH	663 050 00	340,-	187	MVF024 Frontglass 2000W	136 432 00 a.Anfrage		439
MRS612 CDM-TC35W/830 EB 36 3C GR	663 081 00	340,-	187	MVF024 HPI-T1000W K 230V MB	547 794 00	956,-	439
MRS612 CDM-TC35W/830 EB 36 3C WH	663 067 00	340,-	187	MVF024 HPI-T1000W K 230V NB	547 770 00	956,-	439
MRS612 CDM-TC70W/830 EB 12 3C GR	576 749 00	356,-	187	MVF024 HPI-T1000W K 230V VVB	547 817 00	956,-	439
MRS612 CDM-TC70W/830 EB 12 3C WH	576 732 00	356,-	187	MVF024 Lampholder E40	132 397 00 a.Anfrage		439
MRS612 CDM-TC70W/830 EB 36 3C GR	575 889 00	356,-	187	MVF024 Lampholder E40	132 397 00 a.Anfrage		440
MRS612 CDM-TC70W/830 EB 36 3C WH	575 872 00	356,-	187	MVF024 MHN-LA2000W/842 K 400V MB	547 831 00	1307,-	439
MRS700 1xCDM-R111-10-35W/830 EB 3C GR	144 450 00	395,-	170	MVF024 MHN-LA2000W/842 K 400V NB	547 824 00	1307,-	439
MRS700 1xCDM-R111-10-35W/830 EB 3C WH	144 429 00	395,-	170	MVF024 MHN-LA2000W/842 K 400V VVB	547 848 00	1307,-	439
MRS700 1xCDM-R111-24-35W/830 EB 3C GR	144 467 00	395,-	170	MVF024 SON-T1000W K 230V MB	547 787 00	893,-	439
MRS700 1xCDM-R111-24-35W/830 EB 3C WH	144 436 00	395,-	170	MVF024 SON-T1000W K 230V NB	547 763 00	893,-	439
MRS700 1xCDM-R111-40-35W/830 EB 3C GR	144 474 00	395,-	170	MVF024 SON-T1000W K 230V VVB	547 800 00	893,-	439
MRS700 1xCDM-R111-40-35W/830 EB 3C WH	144 443 00	395,-	170	MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 HR	502 732 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/830 EB 12 3C GR	144 092 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SP	502 398 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/830 EB 12 3C WH	144 061 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 UP SP	502 473 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/830 EB 24 3C GR	144 108 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 HR	502 749 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/830 EB 24 3C WH	144 078 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 SP	502 404 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/830 EB 36 3C GR	144 115 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 UP SP	502 480 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/830 EB 36 3C WH	144 085 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 HR	502 756 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/930 EB 12 3C GR	148 915 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 SP	502 411 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/930 EB 12 3C WH	148 922 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 UP SP	502 497 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/930 EB 24 3C GR	148 939 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 HR	502 763 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/930 EB 24 3C WH	148 946 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 SP	502 428 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/930 EB 36 3C GR	148 953 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 UP SP	502 503 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC35W/930 EB 36 3C WH	148 960 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HR	502 770 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/830 EB 12 3C GR	144 153 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 SP	502 435 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/830 EB 12 3C WH	144 122 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 UP SP	502 510 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/830 EB 24 3C GR	144 160 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 HR	502 787 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/830 EB 24 3C WH	144 139 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 SP	502 442 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/830 EB 36 3C GR	144 177 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 UP SP	502 527 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/830 EB 36 3C WH	144 146 00	365,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 HR	502 794 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/930 EB 12 3C GR	148 977 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 SP	502 459 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/930 EB 12 3C WH	148 984 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 UP SP	502 633 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/930 EB 24 3C GR	148 991 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 HR	502 800 00	2344,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/930 EB 24 3C WH	149 004 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 SP	502 466 00	1248,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/930 EB 36 3C GR	149 011 00	394,-	169	MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 UP SP	502 640 00	1480,-	433
MRS700 1xCDM-TC70W/930 EB 36 3C WH	149 028 00	394,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B1 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS702 1xCDM-T70W/830 EB 24 3C GR	147 901 00	375,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B1 SI	502 008 00	1307,-	432
MRS702 1xCDM-T70W/830 EB 24 3C WH	147 895 00	375,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B1 SI&AM	502 145 00	1392,-	432
MRS702 1xCDM-T70W/830 EB 36 3C GR	008 004 00	375,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B2 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS702 1xCDM-T70W/830 EB 36 3C WH	798 288 00	375,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B2 SI	502 015 00	1307,-	432
MRS702 1xSDW-TG100W K EB 12 3C GR	144 030 00	580,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B2 SI&AM	502 152 00	1392,-	432
MRS702 1xSDW-TG100W K EB 12 3C WH	144 009 00	580,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B3 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS702 1xSDW-TG100W K EB 24 3C GR	144 047 00	580,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B3 SI	502 022 00	1307,-	432
MRS702 1xSDW-TG100W K EB 24 3C WH	144 016 00	580,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B3 SI&AM	502 169 00	1392,-	432
MRS702 1xSDW-TG100W K EB 36 3C GR	144 054 00	580,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B4 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS702 1xSDW-TG100W K EB 36 3C WH	144 023 00	580,-	169	MVF404 MHN-SE2000W/956 B4 SI	502 039 00	1307,-	432
MRS703 2xCDM-R111-10-35W/830 EB 3C GR	145 105 00	656,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B4 SI&AM	502 176 00	1392,-	432
MRS703 2xCDM-R111-10-35W/830 EB 3C WH	145 044 00	656,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B5 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS703 2xCDM-R111-24-35W/830 EB 3C GR	145 136 00	656,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B5 SI	502 046 00	1307,-	432
MRS703 2xCDM-R111-24-35W/830 EB 3C WH	145 075 00	656,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B5 SI&AM	502 183 00	1392,-	432
MRS703 2xCDM-R111-40-35W/830 EB 3C GR	145 150 00	656,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B6 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS703 2xCDM-R111-40-35W/830 EB 3C WH	145 099 00	656,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B6 SI	502 053 00	1307,-	432
MRS703 2xCDM-TC35W/830 EB 12 3C GR	145 006 00	634,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B6 SI&AM	502 190 00	1392,-	432
MRS703 2xCDM-TC35W/830 EB 12 3C WH	144 962 00	634,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B7 HRE	auf Anfrage	2398,-	432
MRS703 2xCDM-TC35W/830 EB 24 3C GR	145 020 00	634,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B7 SI	502 060 00	1307,-	432
MRS703 2xCDM-TC35W/830 EB 24 3C WH	144 986 00	634,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B7 SI&AM	502 206 00	1392,-	432
MRS703 2xCDM-TC35W/830 EB 36 3C GR	145 037 00	634,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B8 HRE	604 108 00	2398,-	432
MRS703 2xCDM-TC35W/830 EB 36 3C WH	144 993 00	634,-	171	MVF404 MHN-SE2000W/956 B8 SI	604 092 00	1307,-	432

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MVF404 MHN-SE2000W/956 B8 SI AM	604 115 00	1392,-	432	MVF619 CDM-T150W/830 I WB GR	505 764 00	631,-	412
MVF480 2xSON-T400W NB	267 258 00	671,-	440	MVF619 CDM-T35W/830 I MB GR	505 610 00	602,-	412
MVF480 2xSON-T400W WB	267 241 00	671,-	440	MVF619 CDM-T35W/830 I NB GR	505 603 00	602,-	412
MVF480 Frontglass	136 517 00	a.Anfrage	440	MVF619 CDM-T35W/830 I WB GR	505 627 00	602,-	412
MVF480 HPI-T2000W 400V NB	267 272 00	626,-	440	MVF619 CDM-T70W/830 I MB GR	480 589 00	597,-	412
MVF480 HPI-T2000W 400V WB	267 265 00	626,-	440	MVF619 CDM-T70W/830 I NB GR	505 634 00	597,-	412
MVF605 E27 GR	283 265 00	319,-	415	MVF619 CDM-T70W/830 I WB GR	505 665 00	597,-	412
MVF606 CDM-T150W 230 I MB GR	282 565 00	520,-	416	MVF619 CDM-TD150W/830 IA 1015	505 795 00	602,-	412
MVF606 CDM-T150W 230 I NB GR	282 558 00	520,-	416	MVF619 CDM-TD150W/830 IA GR	505 788 00	602,-	412
MVF606 CDM-T150W 230 I WB GR	282 572 00	520,-	416	MVF619 CDM-TD150W/830 I S GR	505 801 00	602,-	412
MVF606 CDM-T35W 230 I MB GR	246 796 00	507,-	416	MVF619 CDM-TD70W/830 IA GR	505 689 00	584,-	412
MVF606 CDM-T35W 230 I NB GR	282 497 00	507,-	416	MVF619 CDM-TD70W/830 I S GR	505 702 00	584,-	412
MVF606 CDM-T35W 230 I WB GR	282 510 00	507,-	416	MVP506 CDM-T150W/942 K OR GR ST	720 340 00	843,-	437
MVF606 CDM-T70W 230 I MB GR	282 534 00	508,-	416	MVP506 CDM-T150W/942 K OR ST	720 265 00	696,-	437
MVF606 CDM-T70W 230 I NB GR	282 527 00	508,-	416	MVP506 CDO-TT150W/828 K A ST	720 258 00	696,-	436
MVF606 CDM-T70W 230 I WB GR	282 541 00	508,-	416	MVP506 CDO-TT150W/828 K A ST GR	720 333 00	843,-	436
MVF606 SDW-T100W 230 I MB GR	282 473 00	628,-	416	MVP506 CDO-TT150W/828 K OR GR ST	724 454 00	891,-	437
MVF606 SDW-T100W 230 I NB GR	282 466 00	628,-	416	MVP506 CDO-TT150W/828 K OR ST	724 416 00	745,-	437
MVF606 SDW-T100W 230 I WB GR	282 480 00	628,-	416	MVP506 CDO-TT250W K OR GR ST	724 461 00	969,-	437
MVF606 SDW-T35W 230 I MB GR	282 411 00	651,-	416	MVP506 CDO-TT250W K OR ST	724 423 00	823,-	437
MVF606 SDW-T35W 230 I NB GR	282 404 00	651,-	416	MVP506 CPO-T140W/728 K OC EB	724 607 00	989,-	437
MVF606 SDW-T35W 230 I WB GR	282 428 00	651,-	416	MVP506 CPO-T140W/728 K OC GR EB	724 607 00	1135,-	437
MVF606 SDW-T50W 230 I MB GR	282 442 00	621,-	416	MVP506 CPO-T60W/728 K OC EB	724 591 00	969,-	437
MVF606 SDW-T50W 230 I NB GR	282 435 00	621,-	416	MVP506 CPO-T60W/728 K OC GR EB	724 614 00	1116,-	437
MVF606 SDW-T50W 230 I WB GR	282 459 00	621,-	416	MVP506 E40 MAX600W	720 227 00	480,-	436
MVF606 SON-T70W 230 I MB GR	282 381 00	510,-	416	MVP506 HPI-TP250W K A ST	720 234 00	597,-	436
MVF606 SON-T70W 230 I NB GR	282 374 00	510,-	416	MVP506 HPI-TP250W K A ST GR	720 319 00	743,-	436
MVF606 SON-T70W 230 I WB GR	282 398 00	510,-	416	MVP506 HPI-TP250W K II A GR SI	723 273 00	782,-	436
MVF607 CDM-T 250W 230 I NB GR	850 016 00	991,-	422	MVP506 HPI-TP250W K II A SI	723 181 00	636,-	436
MVF607 SON-T150W 230 I NB GR	281 131 00	780,-	422	MVP506 HPI-TP400W K A ST	720 241 00	655,-	436
MVF607 SON-T250W 230 I NB GR	281 155 00	802,-	422	MVP506 HPI-TP400W K A ST GR	720 326 00	802,-	436
MVF607 SON-T400W 230 I NB GR	281 179 00	843,-	422	MVP506 HPI-TP400W K II A GR SI	723 280 00	841,-	436
MVF616 CDM-T35W 230 I TP-S GR	838 816 00	590,-	418	MVP506 HPI-TP400W K II A SI	723 198 00	693,-	436
MVF616 CDM-T70W 230 I TP-S GR	838 823 00	592,-	418	MVP506 MAX600W-E40 II A	723 174 00	519,-	436
MVF616 CDM-TD150W 230 IA45 GR	838 762 00	585,-	418	MVP506 MAX600W-E40 II A GR	723 266 00	665,-	436
MVF616 CDM-TD150W 230 IA60 GR	838 809 00	550,-	418	MVP506 SON-TPP150W K A ST	720 197 00	605,-	436
MVF616 CDM-TD150W 230 I MB GR	280 271 00	527,-	418	MVP506 SON-TPP150W K A ST GR	720 272 00	751,-	436
MVF616 CDM-TD150W 230 I NB GR	280 264 00	527,-	418	MVP506 SON-TPP150W K OR GR ST	724 478 00	839,-	437
MVF616 CDM-TD70W 230 IA45 GR	838 755 00	573,-	418	MVP506 SON-TPP150W K OR ST	724 430 00	693,-	437
MVF616 CDM-TD70W 230 IA60 GR	838 793 00	538,-	418	MVP506 SON-TPP250W K A ST	720 203 00	644,-	436
MVF616 CDM-TD70W 230 I MB GR	280 356 00	515,-	418	MVP506 SON-TPP250W K A ST GR	720 289 00	790,-	436
MVF616 CDM-TD70W 230 I NB GR	280 349 00	515,-	418	MVP506 SON-TPP250W K II A GR SI	723 242 00	829,-	436
MVF616 MHN-TD150W 230 I WB GR	280 288 00	527,-	418	MVP506 SON-TPP250W K II A SI	723 150 00	683,-	436
MVF616 MHN-TD70W 230 I WB GR	280 363 00	515,-	418	MVP506 SON-TPP250W K OR GR ST	724 485 00	878,-	437
MVF616 SON-T100W 230 I MB GR	280 219 00	485,-	418	MVP506 SON-TPP250W K OR ST	724 447 00	731,-	437
MVF616 SON-T100W 230 I NB GR	280 202 00	485,-	418	MVP506 SON-TPP400W K A ST	720 210 00	683,-	436
MVF616 SON-T100W 230 I WB GR	280 226 00	485,-	418	MVP506 SON-TPP400W K A ST GR	720 296 00	829,-	436
MVF616 SON-T150W 230 I MB GR	280 189 00	494,-	418	MVP506 SON-TPP400W K II A GR SI	723 259 00	868,-	436
MVF616 SON-T150W 230 I NB GR	280 172 00	494,-	418	MVP506 SON-TPP400W K II A SI	723 167 00	722,-	436
MVF616 SON-T150W 230 I WB GR	280 196 00	494,-	418	MVP506 SON-TPP600W K A ST GR	724 638 00	907,-	436
MVF616 SON-T70W 230 IA45 GR	838 731 00	539,-	418	MVP507 HPI-T1000W K WB	151 946 00	765,-	434
MVF616 SON-T70W 230 IA60 GR	838 779 00	520,-	418	MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB	151 953 00	1020,-	434
MVF616 SON-T70W 230 I MB GR	280 158 00	474,-	418	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB	151 977 00	1073,-	434
MVF616 SON-T70W 230 I WB GR	280 165 00	474,-	418	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB	151 984 00	1073,-	434
MVF616 SON-T70W I NB GR	280 141 00	474,-	418	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB	151 960 00	1073,-	434
MVF617 CDM-TT 150W 230 I OR GR	838 878 00	790,-	420	MVP507 SON-T1000W K WB	151 939 00	698,-	434
MVF617 HPI-T250W 230 I MB GR	280 752 00	686,-	420	MVP507 SON-TP600W K WB	151 928 00	642,-	434
MVF617 HPI-T250W 230 I NB GR	280 745 00	686,-	420	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 12 GR	514 384 00	323,-	82
MVF617 HPI-T250W 230 I WB GR	280 769 00	686,-	420	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 12 WH	514 407 00	323,-	82
MVF617 HPI-T400W 230 I MB GR	280 783 00	702,-	420	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 24 GR	514 391 00	323,-	82
MVF617 HPI-T400W 230 I NB GR	280 776 00	702,-	420	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 24 WH	514 414 00	323,-	82
MVF617 HPI-T400W 230 I WB GR	280 790 00	702,-	420	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 36 GR	Konfigurator	323,-	82
MVF617 MHN-TD250W 230 I MB GR	280 721 00	786,-	420	MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 36 WH	Konfigurator	323,-	82
MVF617 MHN-TD250W 230 I NB GR	280 714 00	786,-	420	MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 12 GR	Konfigurator	338,-	82
MVF617 MHN-TD250W 230 I WB GR	280 738 00	786,-	420	MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 12 WH	Konfigurator	338,-	82
MVF617 SON-T100W 230 I OR GR	838 830 00	774,-	420	MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 24 GR	514 421 00	338,-	82
MVF617 SON-T150W 230 I OR GR	838 847 00	774,-	420	MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 24 WH	514 445 00	338,-	82
MVF617 SON-T250W 230 I MB GR	280 691 00	712,-	420	MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 36 GR	514 438 00	338,-	82
MVF617 SON-T250W 230 I NB GR	280 684 00	712,-	420	MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 36 WH	514 452 00	338,-	82
MVF617 SON-T250W 230 I WB GR	280 707 00	712,-	420	MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 24 GR	671 872 00	402,-	82
MVF617 SON-T400W 230 I MB GR	280 813 00	755,-	420	MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 24 WH	671 902 00	402,-	82
MVF617 SON-T400W 230 I NB GR	280 806 00	755,-	420	MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 36 GR	671 889 00	402,-	82
MVF617 SON-T400W 230 I WB GR	280 820 00	755,-	420	MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 36 WH	671 919 00	402,-	82
MVF617 SON-T70W 230 I OR GR	838 854 00	767,-	420	MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 24 GR	671 926 00	419,-	82
MVF619 CDM-T150W/830 I MB GR	505 740 00	631,-	412	MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 24 WH	671 940 00	419,-	82
MVF619 CDM-T150W/830 I NB GR	505 726 00	631,-	412	MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 36 GR	671 933 00	419,-	82

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 36 WH	671 957 00	419,-	82	RCS750 3C L3000 BK	798 530 00	127,-	192
MWG561 CDM-TD150W/830 EB A-MB GR	674 408 00	498,-	83	RCS750 3C L3000 WH	381 121 00	127,-	192
MWG561 CDM-TD150W/830 EB A-MB WH	674 415 00	498,-	83	RCS750 3C L4000 ALU	381 091 00	167,-	192
MWG561 CDM-TD70W/830 EB A-MB GR	674 385 00	424,-	83	RCS750 3C L4000 BK	798 547 00	167,-	192
MWG561 CDM-TD70W/830 EB A-MB WH	674 392 00	424,-	83	RCS750 3C L4000 WH	381 138 00	167,-	192
MWG562 CDM-TD70W/830 EB GR	674 460 00	434,-	83	RCS800 L1000 12V BK	143 729 00	16,-	194
MWG562 CDM-TD70W/830 EB WH	674 477 00	434,-	83	RCS800 L1000 12V WH	143 699 00	16,-	194
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	573 311 99	14,-	154	RCS800 L2000 12V BK	143 736 00	30,-	194
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ANT	573 359 99	14,-	154	RCS800 L2000 12V WH	143 705 00	30,-	194
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR BK	573 328 99	14,-	154	RCS800 L3000 12V BK	143 743 00	46,-	194
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR	573 298 99	14,-	154	RCS800 L3000 12V WH	143 712 00	46,-	194
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GO	573 304 99	14,-	154	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	806 716 00	156,-	446
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GR	573 342 99	14,-	154	RVP151 CDM-TD70W/830 IC S	806 709 00	156,-	446
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT	573 335 99	14,-	154	RVP151 MHN-TD70W/842 IC A	806 730 00	131,-	446
QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	573 281 99	14,-	154	RVP151 MHN-TD70W/842 IC S	806 723 00	131,-	446
QBR600 1xHAL-PR50-50W M L110 ANT	390 871 00	250,-	149	RVP151 SON-T70W K IC A	806 693 00	117,-	446
QBR600 1xHAL-PR50-50W M L110 GR	390 888 00	250,-	149	RVP151 SON-T70W K IC S	806 686 00	117,-	446
QBR600 1xHAL-PR50-50W M L110 WH	390 895 00	250,-	149	RVP251 CDM-TD150W/830 IC A	149 561 00	192,-	446
QBS200 1xHAL-TDS200W GR	567 013 00	93,-	150	RVP251 CDM-TD150W/830 IC S	149 578 00	192,-	446
QBS200 1xHAL-TDS200W WH	567 006 00	93,-	150	RVP251 CDM-TD70W/830 IC A	149 585 00	186,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	573 236 99	11,-	154	RVP251 CDM-TD70W/830 IC S	149 592 00	186,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ANT	573 274 99	11,-	154	RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	149 608 00	160,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR BK	573 243 99	11,-	154	RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	149 615 00	160,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR	573 212 99	11,-	154	RVP251 MHN-TD70W/842 IC A	149 622 00	145,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GO	573 229 99	11,-	154	RVP251 MHN-TD70W/842 IC S	149 639 00	145,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR GR	573 267 99	11,-	154	RVP251 SON-T150W K IC A	149 660 00	151,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT	573 250 99	11,-	154	RVP251 SON-T150W K IC S	149 677 00	151,-	446
QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	573 205 99	11,-	154	RVP251 SON-T70W K IC A	149 684 00	131,-	446
QBX500 1xHAL-R111-12V GR	557 724 00	132,-	164	RVP251 SON-T70W K IC S	149 691 00	131,-	446
QBX500 1xHAL-R111-12V WH	557 717 00	132,-	164	RVP351 HPI-TP250W K IC A	149 707 00	182,-	446
QBX500 2xHAL-R111-12V GR	557 748 00	207,-	164	RVP351 HPI-TP250W K IC S	149 714 00	182,-	446
QBX500 2xHAL-R111-12V WH	557 731 00	207,-	164	RVP351 HPI-TP400W K IC A	149 721 00	197,-	446
QBX500 3xHAL-R111-12V GR	557 762 00	283,-	164	RVP351 HPI-TP400W K IC S	149 738 00	197,-	446
QBX500 3xHAL-R111-12V WH	557 755 00	283,-	164	RVP351 SON-T250W K IC A	149 745 00	190,-	446
QBX500 4xHAL-R111-12V GR	559 711 00	428,-	164	RVP351 SON-T250W K IC S	149 752 00	190,-	446
QBX500 4xHAL-R111-12V WH	559 704 00	428,-	164	RVP351 SON-T400W K IC A	149 769 00	219,-	446
QBX502 4xHAL-R111-12V GR	559 735 00	487,-	164	RVP351 SON-T400W K IC S	149 776 00	219,-	446
QBX502 4xHAL-R111-12V WH	559 728 00	487,-	164	SBS200 1xSDW-T100W IC 230V GR	567 075 00	213,-	150
QCX500 2xHAL-R111-50W TR 230/12V GR	558 844 00	604,-	165	SBS200 1xSDW-T100W IC 230V WH	567 068 00	213,-	150
QCX500 2xHAL-R111-50W TR 230/12V WH	558 837 00	604,-	165	SBS200 1xSDW-T50W IC 230V GR	567 037 00	213,-	150
QCX500 4xHAL-R111-50W TR 230/12V GR	558 882 00	917,-	165	SBS200 1xSDW-T50W IC 230V WH	567 020 00	213,-	150
QCX500 4xHAL-R111-50W TR 230/12V WH	558 875 00	917,-	165	SBS201 1xSDW-T100W K IC 230V GR	713 281 00	305,-	151
QPX500 2xHAL-R111-50W TR 230/12V GR	558 769 00	555,-	165	SBS201 1xSDW-T100W K IC 230V WH	713 304 00	305,-	151
QPX500 2xHAL-R111-50W TR 230/12V WH	558 752 00	555,-	165	SBX500 1xSDW-T100W (12) GR	558 318 00	185,-	163
QPX500 4xHAL-R111-50W TR 230/12V GR	558 806 00	856,-	165	SBX500 1xSDW-T100W 12 WH	558 301 00	185,-	163
QPX500 4xHAL-R111-50W TR 230/12V WH	558 790 00	856,-	165	SBX500 1xSDW-T100W 36 GR	558 394 00	185,-	163
QPX501 2xHAL-R111-50W TR 230/12V GR	558 691 00	555,-	165	SBX500 1xSDW-T100W 36 WH	558 387 00	185,-	163
QPX501 2xHAL-R111-50W TR 230/12V WH	558 684 00	555,-	165	SBX500 1xSDW-T50W 12 GR	558 158 00	185,-	162
QPX501 4xHAL-R111-50W TR 230/12V GR	559 001 00	856,-	165	SBX500 1xSDW-T50W 12 WH	558 141 00	185,-	162
QPX501 4xHAL-R111-50W TR 230/12V WH	558 721 00	856,-	165	SBX500 1xSDW-T50W 36 GR	558 233 00	185,-	162
QVF415 HAL-TDS500W BK	243 832 99	18,-	447	SBX500 1xSDW-T50W 36 WH	558 226 00	185,-	162
QVF416 HAL-TDL1000W BK	276 212 00	58,-	447	SBX500 2xSDW-T100W 12-12 GR	558 332 00	325,-	163
QVF417 HAL-TDL1500W BK	276 915 00	63,-	447	SBX500 2xSDW-T100W 12-12 WH	558 325 00	325,-	163
QWG200 A60-100W CLII ALU	656 625 00	71,-	87	SBX500 2xSDW-T100W 36-36 GR	558 417 00	325,-	163
QWG200 A60-100W CLII BK	656 618 00	53,-	87	SBX500 2xSDW-T100W 36-36 WH	558 400 00	325,-	163
QWG200 A60-100W CLII WH	656 601 00	53,-	87	SBX500 2xSDW-T50W 12-12 GR	558 172 00	325,-	162
QWG561 HAL-TDS200W K EB A-MB GR	674 422 00	318,-	83	SBX500 2xSDW-T50W 12-12 WH	558 165 00	325,-	162
QWG561 HAL-TDS200W K EB A-MB WH	674 439 00	318,-	83	SBX500 2xSDW-T50W 36-36 GR	558 257 00	325,-	162
QWG561 HAL-TDS300W K EB A-MB GR	674 446 00	318,-	83	SBX500 2xSDW-T50W 36-36 WH	558 240 00	325,-	162
QWG561 HAL-TDS300W K EB A-MB WH	674 453 00	318,-	83	SBX500 3xSDW-T100W 12-60-12 GR	558 356 00	465,-	163
QWG562 HAL-TDS200W K EB GR	674 491 00	328,-	83	SBX500 3xSDW-T100W 12-60-12 WH	558 349 00	465,-	163
QWG562 HAL-TDS200W K EB WH	674 507 00	328,-	83	SBX500 3xSDW-T100W 36-60-36 GR	558 431 00	465,-	163
QWG562 HAL-TDS300W K EB GR	674 514 00	328,-	83	SBX500 3xSDW-T100W 36-60-36 WH	558 424 00	465,-	163
QWG562 HAL-TDS300W K EB WH	674 521 00	328,-	83	SBX500 3xSDW-T50W 12-60-12 GR	558 196 00	465,-	162
RBS750 3C L2000 ALU	149 790 00	111,-	192	SBX500 3xSDW-T50W 12-60-12 WH	558 189 00	465,-	162
RBS750 3C L2000 WH	149 806 00	111,-	192	SBX500 3xSDW-T50W 36-60-36 GR	558 271 00	465,-	162
RBS750 3C L3000 ALU	149 813 00	166,-	192	SBX500 3xSDW-T50W 36-60-36 WH	558 264 00	465,-	162
RBS750 3C L3000 WH	149 820 00	166,-	192	SGP070 2xPL-L18W II ACF	226 924 00	494,-	380
RC-Glied	611 287 00	11,-	325	SGP070 CDO-TT70W EBR II GB D7 SI	226 344 00	649,-	378
RCS750 3C L1000 ALU	381 060 00	51,-	192	SGP070 CPO-TW140W K EB II GB SI	227 075 00	694,-	378
RCS750 3C L1000 BK	798 516 00	51,-	192	SGP070 CPO-TW45W K EB II GB SI	231 621 00	659,-	378
RCS750 3C L1000 WH	381 107 00	51,-	192	SGP070 CPO-TW60W K EB II GB SI	226 306 00	659,-	378
RCS750 3C L2000 ALU	381 077 00	95,-	192	SGP070 CPO-TW90W K EB II GB SI	226 290 00	677,-	378
RCS750 3C L2000 BK	798 523 00	95,-	192	SGP070 HPL50/80W II ACF	226 450 00	429,-	380
RCS750 3C L2000 WH	381 114 00	95,-	192	SGP070 HPL80/125W II FG	226 443 00	464,-	380
RCS750 3C L3000 ALU	381 084 00	127,-	192	SGP070 QL55W/840 ACF	226 412 00	769,-	380

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
SGP070 SON-T100W II RW FG AL9007	237 593 00	464,-	380	SGS253 GB	142 396 00 a.Anfrage		386
SGP070 SON-T50/70W II ACF	226 115 00	377,-	380	SGS253 HPL50/80W II TP PC GR	654 683 00	537,-	386
SGP070 SON-T50/70W II ACF SW	226 108 00	422,-	380	SGS253 HPL80/125W II TP PC GR	583 150 00	545,-	386
SGP070 SON-T50/70W II FG	226 085 00	394,-	380	SGS253 PC	142 419 00 a.Anfrage		386
SGP070 SON-T50/70W II RW FG AL9007	237 586 00	410,-	380	SGS253 PL-T/4P32W I TP PC GR	583 266 00	314,-	386
SGP070 SON-T50/70W II WB ACF	226 078 00	386,-	380	SGS253 PL-T/4P42W I TP PC GR	246 956 00	332,-	386
SGP070 SON-T50/70W II WB ACF SW	226 061 00	431,-	380	SGS253 QL55W/830 I TP PC GR	583 327 00	636,-	386
SGP070 SON-T70W EBR II ACF D7	226 030 00	427,-		SGS253 SON-T100W II TP PC GR ST	583 068 00	324,-	386
SGP070 SON-T70W EBR II GB D7	227 600 00	445,-		SGS253 SON-T150W II TP PC GR ST	583 105 00	324,-	386
SGP070 SON-T70W II ACF	226 139 00	375,-	380	SGS253 SON-T50/70W II OR PC GR SS SW	839 066 00	383,-	386
SGP070 SON-T70W II FG	226 146 00	392,-	380	SGS253 SON-T50/70W II TP PC GR SS CH	657 592 00	441,-	386
SGP070 SON-T70W II WB ACF	226 153 00	385,-	380	SGS253 SON-T70W II OR PC GR ST	249 520 00	299,-	386
SGP100 2xPL-L18W II ACF	226 832 00	595,-	382	SGS254 FG	142 433 00 a.Anfrage		388
SGP100 CDO-TT100W EBR II GB D4 SI	226 801 00	689,-	378	SGS254 GB	142 440 00 a.Anfrage		388
SGP100 CDO-TT150W EBR II GB D4 SI	226 788 00	706,-	378	SGS254 HPL250W 230 II TP GB GR	827 049 00	768,-	388
SGP100 CPO-TW140W K EB II GB SI	226 740 00	673,-	378	SGS254 SON-T150W 230 II TP GB GR ST	825 120 00	618,-	388
SGP100 CPO-TW60W K EB II GB SI	226 733 00	667,-	378	SGS254 SON-T250W 230 II TP GB GR ST	825 175 00	648,-	388
SGP100 CPO-TW90W K EB II GB SI	226 726 00	685,-	378	SGS254 SON-T400W 230 II TP GB GR ST	825 229 00	677,-	388
SGP100 HPL80/125W II ACF	226 719 00	529,-	382	SNF100 MHN-TD150W K 230V II	007 038 00	478,-	441
SGP100 HPL80/125W II FG	226 702 00	571,-	382	SNF100 MHN-TD70W K 230V II	012 193 00	449,-	441
SGP100 QL55W/840 ACF	226 696 00	880,-	382	SNF100 SDW-T100W K 230V II SP	019 178 00	566,-	441
SGP100 QL85W/840 ACF	226 689 00	911,-	382	SNF100 SON-T100W K 230V II SP	013 176 00	412,-	441
SGP100 SON-T100/150W II ACF	227 563 00	574,-	382	SNF100 SON-T150W K 230V II SP	272 139 00	441,-	441
SGP100 SON-T100/150W II ACF CH	228 584 00	667,-	382	SNF111 1xHPI-T1000W K MB	547 534 00	1112,-	438
SGP100 SON-T100/150W II ACF SW	226 672 00	618,-	382	SNF111 1xHPI-T1000W K NB	547 527 00	1112,-	438
SGP100 SON-T100W EBR II ACF D4	226 665 00	687,-	382	SNF111 2xHPI-T400W K MB	547 572 00	1092,-	438
SGP100 SON-T100W EBR II ACF D7	226 634 00	667,-	382	SNF111 2xHPI-T400W K NB	547 565 00	1092,-	438
SGP100 SON-T100W EBR II GB D7	227 587 00	685,-	382	SNF111 2xSON-TP400W K MB	547 558 00	975,-	438
SGP100 SON-T100W II FG	226 610 00	525,-	382	SNF111 2xSON-TP400W K NB	547 541 00	975,-	438
SGP100 SON-T100W II R-A-R ACF	226 597 00	589,-	382	SNF111 2xSON-TP600W K MB	547 596 00	1131,-	438
SGP100 SON-T150/100W II ACF	227 570 00	574,-	382	SNF111 2xSON-TP600W K NB	547 589 00	1131,-	438
SGP100 SON-T150W EBR II ACF D4	226 580 00	671,-	382	SNF111 Frontglass	136 395 00 a.Anfrage		438
SGP100 SON-T150W EBR II ACF D7	226 566 00	652,-	382	SNF111 SON-T1000W K MB	547 510 00	995,-	438
SGP100 SON-T150W EBR II GB D7	227 594 00	669,-	382	SNF111 SON-T1000W K NB	547 503 00	995,-	438
SGP100 SON-T150W II FG	226 542 00	572,-	382	SNF300 HPI-TP250W K 230V II	013 879 00	490,-	441
SGP100 SON-T150W II R-A-R ACF	226 535 00	607,-	382	SNF300 HPI-TP400W K 230V II	014 852 00	519,-	441
SGP100 SON-T250W II FG	226 528 00	589,-	382	SNF300 SON-T250W K 230V II SP	010 410 00	470,-	441
SGP100 SON-T70/100W II ACF SW	226 511 00	597,-	382	SNF300 SON-T400W K 230V II SP	015 132 00	500,-	441
SGP100 SON-T70W II R-A-R ACF	226 498 00	572,-	382	SPK630 1xSDW-T100W IC 230V MH WB GR	162 195 00	562,-	44
SGS101 SON-L-70W II MR-AS	269 177 00	139,-	409	SPK630 1xSDW-T100W IC 230V MH WB WH	162 164 00	562,-	44
SGS101 SON-T50W II MR-AS SP	269 030 00	151,-	409	SPK630 1xSDW-T50W IC 230V D/I PR GR	716 558 00	509,-	44
SGS101 SON-T70W II MR-AS SP	269 153 00	153,-	409	SPK630 1xSDW-T50W IC 230V D/I PR WH	716 534 00	509,-	44
SGS102 SON-T100W II MR-AS SP	271 019 00	193,-	409	SPK630 1xSDW-T50W IC 230V MH WB GR	162 140 00	562,-	44
SGS102 SON-T150W II MR-AS SP	271 026 00	213,-	409	SPK630 1xSDW-T50W IC 230V MH WB WH	162 126 00	562,-	44
SGS102 SON-T250W II MR-AS SP	271 033 00	231,-	409	SPK630 1xSDW-T50W IC 230V PR-MB GR	716 411 00	545,-	44
SGS203 HPL50/80W 230V	269 658 00	446,-	405	SPK630 1xSDW-T50W IC 230V PR-MB WH	716 398 00	545,-	44
SGS203 HPL80/125W 230V	269 665 00	462,-	405	SPK640 1xSDW-T100W IC 230V PR-MB GR	716 312 00	573,-	44
SGS203 HPL80/125W 230V II	532 561 00	497,-	405	SPK640 1xSDW-T100W IC 230V PR-MB WH	716 299 00	573,-	44
SGS203 SON-T100/150W 230V II SI SW	724 300 00	445,-	405	SRN600 1xSDW-T50W IC 230V 12 3C GR	385 037 00	323,-	185
SGS203 SON-T100W 230V II ST	218 892 00	390,-	405	SRN600 1xSDW-T50W IC 230V 12 3C WH	385 655 00	323,-	185
SGS203 SON-T100W 230V ST	268 408 00	361,-	405	SRN600 1xSDW-T50W IC 230V 24 3C GR	385 174 00	323,-	185
SGS203 SON-T150W 230V II ST	531 199 00	400,-	405	SRN600 1xSDW-T50W IC 230V 24 3C WH	385 105 00	323,-	185
SGS203 SON-T150W 230V SS SW	724 287 00	427,-	405	SRN600 1xSDW-T50W IC 230V 36 3C GR	385 310 00	323,-	185
SGS203 SON-T150W 230V ST	268 224 00	371,-	405	SRN600 1xSDW-T50W IC 230V 36 3C WH	385 242 00	323,-	185
SGS203 SON-T50/70W 230 SS	282 299 00	385,-	405	SRN601 1xSDW-T100W IC 230V 12 3C GR	385 457 00	329,-	185
SGS203 SON-T50/70W 230V II SS	531 205 00	414,-	405	SRN601 1xSDW-T100W IC 230V 12 3C WH	385 389 00	329,-	185
SGS203 SON-T50/70W 230V II SS SW	724 294 00	459,-	405	SRN601 1xSDW-T100W IC 230V 24 3C GR	385 594 00	329,-	185
SGS203 SON-T50/70W 230V SS SW	724 317 00	429,-	405	SRN601 1xSDW-T100W IC 230V 24 3C WH	385 525 00	329,-	185
SGS203 SON-T50W 230V ST	268 286 00	342,-	405	SRN601 1xSDW-T100W IC 230V 36 3C GR	385 044 00	329,-	185
SGS203 SON-T70/100W 230V II SI SW	724 270 00	457,-	405	SRN601 1xSDW-T100W IC 230V 36 3C WH	385 662 00	329,-	185
SGS203 SON-T70/100W 230V SS CH	153 582 00	488,-	405	SRP221 CDO-TT70W K II ST 48/60	615 975 00	264,-	408
SGS203 SON-T70/100W 230V SS SW	724 263 00	439,-	405	SRP221 CDO-TT70W K ST 48/60	615 968 00	256,-	408
SGS203 SON-T70W 230V ST	268 354 00	351,-	405	SRP221 SON-TPP50W K II ST 48/60	615 920 00	193,-	408
SGS252 CPO-TW 60W/728 K EB II OC PC GR	849 676 00	564,-	384	SRP221 SON-TPP50W K ST 48/60	615 906 00	186,-	408
SGS252 FG	142 297 00 a.Anfrage		384	SRP221 SON-TPP70W K II ST 48/60	615 951 00	201,-	408
SGS252 GB	142 280 00 a.Anfrage		384	SRP221 SON-TPP70W K ST 48/60	615 937 00	193,-	408
SGS252 HPL80/125W II OR PC GR	654 768 00	479,-	384	SRP222 CDO-TT100W K II ST 48/60	617 054 00	299,-	408
SGS252 PC	142 303 00 a.Anfrage		384	SRP222 CDO-TT100W K ST 48/60	617 030 00	291,-	408
SGS252 PL-T/4P42W I OR PC GR	654 812 00	281,-	384	SRP222 CDO-TT150W K II ST 48/60	617 214 00	310,-	408
SGS252 SON-T100W II OR PC GR ST	654 720 00	330,-	384	SRP222 CDO-TT150W K ST 48/60	617 191 00	303,-	408
SGS252 SON-T50/70W 230 II OR PC GR SS SW	654 737 00	377,-	384	SRP222 CDO-TT70W K II ST 48/60	616 897 00	287,-	408
SGS252 SON-T50/70W II OR PC GR SS	654 713 00	332,-	384	SRP222 CDO-TT70W K ST 48/60	616 873 00	279,-	408
SGS252 SON-T70/100W 230 II OR PC GR SS SW	654 744 00	394,-	384	SRP222 SON-TPP100W K II ST 48/60	616 071 00	229,-	408
SGS253 CDO-TT150W II OR PC GR ST	586 090 00	322,-	386	SRP222 SON-TPP100W K ST 48/60	616 958 00	221,-	408
SGS253 CDO-TT70W II OR PC GR ST	586 069 00	307,-	386	SRP222 SON-TPP150W K II ST 48/60	616 101 00	240,-	408
SGS253 FG	142 402 00 a.Anfrage		386	SRP222 SON-TPP150W K ST 48/60	617 115 00	232,-	408

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
SRP222 SON-TPP70W K II ST 48/60	616 019 00	225,-	408	TBS316 1xTL5-35W HFP A PI	492 841 00	234,-	120
SRP222 SON-TPP70W K II ST 48/60	616 828 00	217,-	408	TBS316 1xTL5-35W HFP C6 PI	620 534 00	176,-	114
SRP420 1xSONT100W 230V IC II TF ST	081 137 00	1527,-	352	TBS316 1xTL5-35W HFP D6 PI	620 527 00	176,-	114
SRS 420 1xSONT150W 230V IC I FG ST	010 113 00	1473,-	352	TBS316 1xTL5-35W HFP L1 PI	620 565 00	163,-	114
SRS 4201xSONT150W 230V IC II TF ST	081 144 00	1542,-	352	TBS316 1xTL5-35W HFP M2 PI	620 558 00	163,-	114
SRS419 CDM-T35W 230V II EB GR	089 171 00	705,-	350	TBS316 1xTL5-35W HFP OD PI	622 941 00	183,-	114
SRS419 CDM-T70W 230V II EB GR	089 188 00	705,-	350	TBS316 1xTL5-49W HFP A PI	492 858 00	234,-	120
SRS419 CPO-TW45W/728 K EB II OC GR	724 70 600	935,-	350	TBS316 1xTL5-49W HFP C6 PI	620 589 00	176,-	114
SRS419 CPO-TW60W/728 K EB I OC GR	090 900 00	915,-	350	TBS316 1xTL5-49W HFP D6 PI	620 572 00	176,-	114
SRS419 CPO-TW60W/728 K EB II OC GR	090 887 00	915,-	350	TBS316 1xTL5-49W HFP L1 PI	620 619 00	163,-	114
SRS420 1xSONT100W 230V IC I FG ST	010 342 00	1473,-	352	TBS316 1xTL5-49W HFP M2 PI	620 602 00	163,-	114
SRS420 1xSONT100W IC II ST II D1	081 861 00	1650,-	352	TBS316 1xTL5-49W HFP OD PI	622 965 00	183,-	114
SRS420 1xSONT150W IC II ST II D1	082 349 00	1449,-	352	TBS316 1xTL5-54W HFP A PI	492 865 00	203,-	120
SRS420 1xSONT50W 230V IC I TF ST	080 017 00	1448,-	352	TBS316 1xTL5-54W HFP C6 PI	620 633 00	159,-	114
SRS420 1xSONT50W 230V IC II TF ST	081 113 00	1527,-	352	TBS316 1xTL5-54W HFP D6 PI	620 626 00	159,-	114
SRS420 1xSONT70W 230V IC II TF ST	081 120 00	1527,-	352	TBS316 1xTL5-54W HFP L1 PI	620 664 00	150,-	114
SRS420 1xSONT70W IC I FG ST	080 024 00	1448,-	352	TBS316 1xTL5-54W HFP M2 PI	620 657 00	150,-	114
SRS421 CPO-TW140W/728 K EB II OC GR	723 037 00	1071,-	350	TBS316 1xTL5-54W HFP OD PI	622 989 00	165,-	114
SRS421 CPO-TW60W/728 K EB II OC GR	723 044 00	1084,-	350	TBS316 1xTL5-80W HFP A PI	492 872 00	234,-	120
SRS421 SON-T100W 230V II ST GR	083 551 00	582,-	350	TBS316 1xTL5-80W HFP C6 PI	620 688 00	176,-	114
SRS421 SON-T150W 230V II ST GR	083 568 00	600,-	350	TBS316 1xTL5-80W HFP D6 PI	620 671 00	176,-	114
SRS421 SON-T50W 230V II ST GR	083 537 00	574,-	350	TBS316 1xTL5-80W HFP L1 PI	620 718 00	163,-	114
SRS421 SON-T70W 230V II ST GR	083 544 00	575,-	350	TBS316 1xTL5-80W HFP M2 PI	620 701 00	163,-	114
SRS427 SONT150W 230V II ST GR	085 876 00	821,-	350	TBS316 1xTL5-80W HFP OD PI	623 009 00	183,-	114
SRS427 SONT250W 230V II ST GR	084 732 00	834,-	350	TBS319 1xTL-D36W HFP C6 PI	601 267 00	174,-	116
SSLCTR LRC9613 100-240V IPLAYER3	275 598 99	1999,-	317	TBS319 1xTL-D36W HFP D6 PI	601 434 00	174,-	116
TBH375 2xTL-D58W/830 HFP K PI	758 046 00	284,-	292	TBS319 1xTL-D36W HFP L1 PI	601 793 00	163,-	117
TBH375 2xTL5-49W/830 HFP K PI	758 077 00	302,-	292	TBS319 1xTL-D36W HFP M2 PI	601 670 00	163,-	116
TBH375 2xTL5-80W/830 HFP K PI	758 084 00	338,-	292	TBS319 1xTL-D36W HFP OD PI	625 843 00	179,-	117
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP K PI	758 060 00	396,-	292	TBS319 1xTL-D58W HFP C6 PI	601 359 00	194,-	116
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP K PI	758 138 00	429,-	292	TBS319 1xTL-D58W HFP D6 PI	601 472 00	198,-	116
TBH375 3xTL5-80W/830 HFP K PI	758 145 00	536,-	292	TBS319 1xTL-D58W HFP L1 PI	601 885 00	183,-	117
TBH375 4xTL5-49W/830 HFP K PI	758 107 00	398,-	292	TBS319 1xTL-D58W HFP M2 PI	601 717 00	183,-	116
TBH375 4xTL5-80W/830 HFP K PI	758 121 00	502,-	292	TBS319 1xTL-D58W HFP OD PI	625 850 00	202,-	117
TBH375 6xTL5-49W/830 HFP K PI	758 152 00	488,-	292	TBS319 1xTL5-28W HFP C6 PI	623 030 00	181,-	116
TBH375 6xTL5-80W/830 HFP K PI	758 169 00	578,-	292	TBS319 1xTL5-28W HFP D6 PI	623 023 00	181,-	116
TBS162 3xTL-D18W HFP C6-1000 PI	694 849 00	115,-	123	TBS319 1xTL5-28W HFP L1 PI	623 061 00	171,-	117
TBS162 3xTL-D18W HFP L1	296 425 00	85,-	123	TBS319 1xTL5-28W HFP M2 PI	623 054 00	171,-	116
TBS162 3xTL-D18W HFP M2	296 432 00	96,-	123	TBS319 1xTL5-28W HFP OD PI	625 867 00	186,-	117
TBS162 3xTL-D18W HFR C6-1000 PI	696 249 00	199,-	123	TBS319 1xTL5-35W HFP C6 PI	623 092 00	205,-	116
TBS162 4xTL-D18W HFP C6-1000 PI	694 856 00	115,-	123	TBS319 1xTL5-35W HFP D6 PI	623 085 00	205,-	116
TBS162 4xTL-D18W HFP L1	296 531 00	85,-	123	TBS319 1xTL5-35W HFP L1 PI	623 122 00	190,-	117
TBS162 4xTL-D18W HFP M2	296 548 00	96,-	123	TBS319 1xTL5-35W HFP M2 PI	623 115 00	190,-	116
TBS162 4xTL-D18W HFR C6-1000 PI	696 256 00	199,-	123	TBS319 1xTL5-35W HFP OD PI	625 874 00	209,-	117
TBS262 3xTL5-14W/840 HFP C6 PI	699 103 00	174,-	122	TBS319 1xTL5-49W HFP C6 PI	623 153 00	205,-	116
TBS262 3xTL5-14W/840 HFP C6 W	699 851 00	184,-	122	TBS319 1xTL5-49W HFP D6 PI	623 146 00	205,-	116
TBS262 3xTL5-14W/840 HFP M6 PI	699 097 00	171,-	122	TBS319 1xTL5-49W HFP L1 PI	623 184 00	190,-	117
TBS262 3xTL5-14W/840 HFP M6 W	699 127 00	181,-	122	TBS319 1xTL5-49W HFP M2 PI	623 177 00	190,-	116
TBS262 3xTL5-14W/840 HFR C6 PI	699 868 00	259,-	122	TBS319 1xTL5-49W HFP OD PI	625 881 00	209,-	117
TBS262 3xTL5-14W/840 HFR M6 PI	699 875 00	256,-	122	TBS319 1xTL5-54W HFP C6 PI	623 214 00	181,-	116
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP C6 PI	699 158 00	185,-	122	TBS319 1xTL5-54W HFP D6 PI	623 207 00	181,-	116
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP C6 W	699 172 00	195,-	122	TBS319 1xTL5-54W HFP L1 PI	623 245 00	171,-	117
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP M6 PI	699 141 00	181,-	122	TBS319 1xTL5-54W HFP M2 PI	623 238 00	171,-	116
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP M6 W	698 960 00	191,-	122	TBS319 1xTL5-54W HFP OD PI	625 898 00	186,-	117
TBS262 4xTL5-14W/840 HFR C6 PI	698 984 00	270,-	122	TBS319 1xTL5-80W HFP C6 PI	623 276 00	205,-	116
TBS262 4xTL5-14W/840 HFR M6 PI	698 977 00	266,-	122	TBS319 1xTL5-80W HFP D6 PI	623 269 00	205,-	116
TBS316 1xTL-D36W HFP A PI	492 766 00	196,-	120	TBS319 1xTL5-80W HFP L1 PI	623 306 00	190,-	117
TBS316 1xTL-D36W HFP C6 PI	600 826 00	152,-	113	TBS319 1xTL5-80W HFP M2 PI	623 290 00	190,-	116
TBS316 1xTL-D36W HFP D6 PI	600 901 00	152,-	113	TBS319 1xTL5-80W HFP OD PI	625 904 00	209,-	117
TBS316 1xTL-D36W HFP L1 PI	601 144 00	143,-	113	TBS319 2xTL5-28W HFP C6 PI	623 450 00	186,-	116
TBS316 1xTL-D36W HFP M2 PI	601 069 00	143,-	113	TBS319 2xTL5-28W HFP D6 PI	623 443 00	186,-	116
TBS316 1xTL-D36W HFP OD PI	620 725 00	158,-	113	TBS319 2xTL5-28W HFP L1 PI	625 645 00	175,-	117
TBS316 1xTL-D58W HFP A PI	492 773 00	224,-	120	TBS319 2xTL5-28W HFP M2 PI	623 474 00	175,-	116
TBS316 1xTL-D58W HFP C6 PI	600 864 00	169,-	113	TBS319 2xTL5-28W HFP OD PI	625 935 00	190,-	117
TBS316 1xTL-D58W HFP D6 PI	600 949 00	169,-	113	TBS319 2xTL5-35W HFP C6 PI	625 676 00	209,-	116
TBS316 1xTL-D58W HFP L1 PI	601 182 00	156,-	113	TBS319 2xTL5-35W HFP D6 PI	625 669 00	209,-	116
TBS316 1xTL-D58W HFP M2 PI	601 106 00	156,-	113	TBS319 2xTL5-35W HFP L1 PI	625 706 00	195,-	117
TBS316 1xTL-D58W HFP OD PI	620 749 00	176,-	113	TBS319 2xTL5-35W HFP M2 PI	625 690 00	195,-	116
TBS316 1xTL5-14W HFP A PI	492 803 00	171,-	120	TBS319 2xTL5-35W HFP OD PI	625 942 00	213,-	117
TBS316 1xTL5-24W HFP A PI	492 827 00	171,-	120	TBS319 2xTL5-49W HFP C6 PI	625 737 00	209,-	116
TBS316 1xTL5-28W HFP A PI	492 810 00	203,-	120	TBS319 2xTL5-49W HFP D6 PI	625 720 00	209,-	116
TBS316 1xTL5-28W HFP C6 PI	620 480 00	159,-	114	TBS319 2xTL5-49W HFP L1 PI	625 768 00	195,-	117
TBS316 1xTL5-28W HFP D6 PI	620 473 00	159,-	114	TBS319 2xTL5-49W HFP M2 PI	625 751 00	195,-	116
TBS316 1xTL5-28W HFP L1 PI	620 510 00	150,-	114	TBS319 2xTL5-49W HFP OD PI	625 959 00	213,-	117
TBS316 1xTL5-28W HFP M2 PI	620 503 00	150,-	114	TBS319 2xTL5-54W HFP C6 PI	625 799 00	186,-	116
TBS316 1xTL5-28W HFP OD PI	620 763 00	165,-	114	TBS319 2xTL5-54W HFP D6 PI	625 782 00	186,-	116

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TBS319 2xTL5-54W HFP L1 PI	625 829 00	175,-	117	TBS461 2x80W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	007 964 00	806,-	100
TBS319 2xTL5-54W HFP M2 PI	625 812 00	175,-	116	TBS461 2x80W/840 HFD ND AC-MLO W	007 957 00	651,-	100
TBS319 2xTL5-54W HFP OD PI	625 966 00	190,-	117	TBS461 2x80W/840 HFP ND AC-MLO W	007 971 00	559,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP C6 PI IP	603 148 00	204,-	113	TBS461 4x14W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	008 749 00	685,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP D6 PI IP	603 223 00	204,-	113	TBS461 4x14W/840 HFD ND AC-MLO W	008 763 00	530,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP L1 PI IP	601 304 00	180,-	113	TBS461 4x14W/840 HFP ND AC-MLO W	008 008 00	449,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP M2 PI IP	603 384 00	180,-	113	TBS461 4x24W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	008 756 00	780,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP O PI	706 191 00	199,-	115	TBS461 4x24W/840 HFD ND AC-MLO W	008 770 00	625,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP OD PI IP	625 973 00	212,-	113	TBS461 4x24W/840 HFP ND AC-MLO W	008 015 00	461,-	100
TBS331 2xTL-D36W HFP P PI	603 704 00	199,-	115	TBS462 2x14W/840 HFP C8 PI IP	008 022 00	201,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP C6 PI IP	603 186 00	226,-	113	TBS462 2x14W/840 HFP D8 PI IP	008 039 00	201,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP D6 PI IP	603 261 00	226,-	113	TBS462 2x14W/840 HFP M2 PI IP	008 046 00	201,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP L1 PI IP	603 506 00	199,-	113	TBS462 2x14W/840 HFP O PI IP	008 053 00	238,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP M2 PI IP	603 421 00	199,-	113	TBS462 2x24W/840 HFP C8 PI IP	008 695 00	202,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP O PI	706 207 00	220,-	115	TBS462 2x24W/840 HFP D8 PI IP	008 060 00	202,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP OD PI IP	625 980 00	233,-	113	TBS462 2x24W/840 HFP M2 PI IP	006 622 00	202,-	106
TBS331 2xTL-D58W HFP P PI	603 742 00	220,-	115	TBS462 2x24W/840 HFP O PI IP	008 077 00	238,-	106
TBS331 2xTL5-28W HFP O PI	706 238 00	221,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD C8-VH ACL W IPP	009 012 00	511,-	97
TBS331 2xTL5-28W HFP P PI	706 436 00	221,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD C8-VH ACL W IPP	008 916 00	520,-	96
TBS331 2xTL5-35W HFP O PI	706 245 00	241,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD C8-VH W IP	009 029 00	358,-	97
TBS331 2xTL5-35W HFP P PI	706 443 00	241,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD C8-VH W IPP	008 923 00	368,-	96
TBS331 2xTL5-49W HFP O PI	706 252 00	241,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH ACL W IP	008 091 00	511,-	97
TBS331 2xTL5-49W HFP P PI	706 450 00	241,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH ACL W IPP	008 800 00	520,-	96
TBS331 2xTL5-54W HFP O PI	706 269 00	221,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP	008 084 00	358,-	97
TBS331 2xTL5-54W HFP P PI	706 467 00	221,-	115	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IPP	008 848 00	368,-	96
TBS331 3xTL-D18W HFP C6 PI IP	603 780 00	208,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP C8 PI IP	006 639 00	219,-	106
TBS331 3xTL-D18W HFP D6 PI IP	603 827 00	208,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP C8-C W IP	006 653 00	297,-	107
TBS331 3xTL-D18W HFP L1 PI IP	603 940 00	191,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP C8-C W IPP	006 660 00	308,-	107
TBS331 3xTL-D18W HFP M2 PI IP	603 902 00	191,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP C8-VH W IP	006 677 00	287,-	97
TBS331 3xTL-D18W HFP O PI	706 214 00	201,-	115	TBS462 2x28W/840 HFP C8-VH W IPP	006 684 00	297,-	96
TBS331 3xTL-D18W HFP OD PI IP	625 997 00	223,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP D8 PI IP	006 691 00	219,-	106
TBS331 3xTL-D18W HFP P PI	604 077 00	201,-	115	TBS462 2x28W/840 HFP D8-C W IP	006 714 00	297,-	107
TBS331 3xTL5-14W HFP O PI	706 276 00	221,-	115	TBS462 2x28W/840 HFP D8-C W IPP	006 721 00	308,-	107
TBS331 3xTL5-14W HFP P PI	706 474 00	221,-	115	TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IP	006 738 00	287,-	97
TBS331 4xTL-D18W HFP C6 PI IP	604 114 00	224,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP D8-VH W IPP	006 745 00	297,-	96
TBS331 4xTL-D18W HFP D6 PI IP	604 152 00	224,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP M2 PI IP	006 752 00	219,-	106
TBS331 4xTL-D18W HFP L1 PI IP	604 275 00	194,-	113	TBS462 2x28W/840 HFP O PI IP	008 138 00	256,-	106
TBS331 4xTL-D18W HFP M2 PI IP	604 237 00	194,-	113	TBS462 2x54W/840 HFD C8-VH ACL W IP	008 985 00	511,-	97
TBS331 4xTL-D18W HFP O PI	706 221 00	207,-	115	TBS462 2x54W/840 HFD C8-VH ACL W IPP	008 886 00	520,-	96
TBS331 4xTL-D18W HFP OD PI IP	626 000 00	243,-	113	TBS462 2x54W/840 HFD C8-VH W IP	009 036 00	358,-	97
TBS331 4xTL-D18W HFP P PI	604 398 00	207,-	115	TBS462 2x54W/840 HFD C8-VH W IPP	008 930 00	368,-	96
TBS331 4xTL5-14W HFP O PI	706 283 00	227,-	115	TBS462 2x54W/840 HFD D8-VH ACL W IP	008 152 00	511,-	97
TBS331 4xTL5-14W HFP P PI	706 481 00	227,-	115	TBS462 2x54W/840 HFD D8-VH ACL W IPP	008 817 00	520,-	96
TBS340 1xTL-D58W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFD D8-VH W IP	008 145 00	358,-	97
TBS340 1xTL-D58W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFD D8-VH W IPP	008 855 00	368,-	96
TBS340 1xTL-D58W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP C8 PI IP	006 769 00	219,-	106
TBS340 1xTL5-35W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP C8-C W IP	008 183 00	297,-	107
TBS340 1xTL5-35W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP C8-C W IPP	008 190 00	308,-	107
TBS340 1xTL5-35W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP C8-VH W IP	008 206 00	287,-	97
TBS340 1xTL5-49W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP C8-VH W IPP	008 213 00	297,-	96
TBS340 1xTL5-49W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP D8 PI IP	006 776 00	219,-	106
TBS340 1xTL5-49W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP D8-C W IP	008 244 00	297,-	107
TBS340 1xTL5-80W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP D8-C W IPP	008 251 00	308,-	107
TBS340 1xTL5-80W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP D8-VH W IP	008 268 00	287,-	97
TBS340 1xTL5-80W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP D8-VH W IPP	008 275 00	297,-	96
TBS340 2xTL-D58W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP M2 PI IP	006 783 00	219,-	106
TBS340 2xTL-D58W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 2x54W/840 HFP O PI IP	008 282 00	256,-	106
TBS340 2xTL-D58W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD C8-VH ACL W IP	008 992 00	503,-	97
TBS340 2xTL5-35W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD C8-VH ACL W IPP	008 893 00	516,-	96
TBS340 2xTL5-35W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD C8-VH W IP	009 043 00	351,-	97
TBS340 2xTL5-35W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD C8-VH W IPP	008 947 00	363,-	96
TBS340 2xTL5-49W HFP C6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD D8-VH ACL W IP	008 961 00	503,-	97
TBS340 2xTL5-49W HFP D6 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD D8-VH ACL W IPP	008 824 00	516,-	96
TBS340 2xTL5-49W HFP M2 PI	Konfiguratorauf Anfrage	118		TBS462 3x14W/840 HFD D8-VH W IP	008 978 00	351,-	97
TBS461 2x28W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	007 834 00	686,-	100	TBS462 3x14W/840 HFD D8-VH W IPP	008 862 00	363,-	96
TBS461 2x28W/840 HFD ND AC-MLO W	007 827 00	531,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP C8 PI IP	006 790 00	213,-	106
TBS461 2x28W/840 HFP ND AC-MLO W	007 865 00	459,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP C8-C W IP	006 813 00	282,-	107
TBS461 2x35W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	007 889 00	752,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP C8-C W IPP	006 820 00	294,-	107
TBS461 2x35W/840 HFD ND AC-MLO W	007 872 00	597,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP C8-VH W IP	006 837 00	272,-	97
TBS461 2x35W/840 HFP ND AC-MLO W	007 896 00	525,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP C8-VH W IPP	006 844 00	284,-	96
TBS461 2x49W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	007 919 00	752,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP D8 PI IP	006 851 00	213,-	106
TBS461 2x49W/840 HFD ND AC-MLO W	007 902 00	597,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP D8-C W IP	006 875 00	282,-	107
TBS461 2x49W/840 HFP ND AC-MLO W	007 926 00	525,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP D8-C W IPP	006 882 00	294,-	107
TBS461 2x54W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	007 940 00	686,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP D8-VH W IP	006 899 00	272,-	97
TBS461 2x54W/840 HFD ND AC-MLO W	007 933 00	531,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP D8-VH W IPP	006 905 00	284,-	96
TBS461 2x54W/840 HFP ND AC-MLO W	008 732 00	459,-	100	TBS462 3x14W/840 HFP M2 PI IP	006 912 00	213,-	106

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TBS462 3x14W/840 HFP O PI IP	006 929 00	265,-	106	TBS465 3x14W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	982 813 00	auf Anfrage	99
TBS462 3x24W/840 HFP C8 PI IP	006 936 00	223,-	106	TBS465 3x14W/840 HFD T-VH AC-MLO W	982 820 00	auf Anfrage	99
TBS462 3x24W/840 HFP D8 PI IP	006 943 00	223,-	106	TBS465 3x14W/840 HFP ACO-SAT PI	981 038 00	301,-	104
TBS462 3x24W/840 HFP M2 PI IP	006 950 00	223,-	106	TBS465 3x14W/840 HFP D8-VH W IPD-BL	981 007 00	374,-	105
TBS462 3x24W/840 HFP O PI IP	006 967 00	276,-	106	TBS465 3x14W/840 HFP D8-VH W IPD-WH	981 014 00	342,-	105
TBS462 4x14W/840 HFD C8-VH ACL W IP	009 005 00	542,-	97	TBS465 3x14W/840 HFP D8-VH W IPD-YE	981 021 00	374,-	105
TBS462 4x14W/840 HFD C8-VH ACL W IPP	008 909 00	561,-	96	TBS465 3x14W/840 HFP T-VH AC-MLO W	982 806 00	auf Anfrage	99
TBS462 4x14W/840 HFD C8-VH W IP	009 050 00	390,-	97	TBS465 3x24W/840 HFP ACO-SAT PI	981 076 00	312,-	104
TBS462 4x14W/840 HFD C8-VH W IPP	008 954 00	408,-	96	TBS465 3x24W/840 HFP D8-VH W IPD-BL	981 045 00	385,-	105
TBS462 4x14W/840 HFD D8-VH ACL W IP	008 329 00	542,-	97	TBS465 3x24W/840 HFP D8-VH W IPD-WH	981 052 00	352,-	105
TBS462 4x14W/840 HFD D8-VH ACL W IPP	008 831 00	561,-	96	TBS465 3x24W/840 HFP D8-VH W IPD-YE	981 069 00	385,-	105
TBS462 4x14W/840 HFD D8-VH W IP	008 312 00	390,-	97	TBS465 4x14W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	981 106 00	677,-	99
TBS462 4x14W/840 HFD D8-VH W IPP	008 879 00	408,-	96	TBS465 4x14W/840 HFD T-VH AC-MLO W	981 113 00	522,-	99
TBS462 4x14W/840 HFP C8 PI IP	006 974 00	242,-	106	TBS465 4x14W/840 HFP ACO-SAT PI	981 168 00	308,-	104
TBS462 4x14W/840 HFP C8-CW IP	006 998 00	323,-	107	TBS465 4x14W/840 HFP D8-VH W IPD-BL	981 137 00	437,-	105
TBS462 4x14W/840 HFP C8-CW IPP	007 001 00	341,-	107	TBS465 4x14W/840 HFP D8-VH W IPD-WH	981 144 00	389,-	105
TBS462 4x14W/840 HFP C8-VH W IP	007 018 00	311,-	97	TBS465 4x14W/840 HFP D8-VH W IPD-YE	981 151 00	437,-	105
TBS462 4x14W/840 HFP C8-VH W IPP	007 025 00	329,-	96	TBS465 4x14W/840 HFP T-VH AC-MLO W	981 175 00	441,-	99
TBS462 4x14W/840 HFP D8 PI IP	007 032 00	242,-	106	TBS465 4x24W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	981 205 00	765,-	99
TBS462 4x14W/840 HFP D8-CW IP	007 056 00	323,-	107	TBS465 4x24W/840 HFD T-VH AC-MLO W	981 212 00	610,-	99
TBS462 4x14W/840 HFP D8-CW IPP	007 063 00	341,-	107	TBS465 4x24W/840 HFP ACO-SAT PI	981 267 00	318,-	104
TBS462 4x14W/840 HFP D8-VH W IP	007 070 00	311,-	97	TBS465 4x24W/840 HFP D8-VH W IPD-BL	981 236 00	448,-	105
TBS462 4x14W/840 HFP D8-VH W IPP	007 087 00	329,-	96	TBS465 4x24W/840 HFP D8-VH W IPD-WH	981 243 00	401,-	105
TBS462 4x14W/840 HFP M2 PI IP	007 094 00	242,-	106	TBS465 4x24W/840 HFP D8-VH W IPD-YE	981 250 00	448,-	105
TBS462 4x14W/840 HFP O PI IP	007 100 00	312,-	106	TBS465 4x24W/840 HFP T-VH AC-MLO W	981 274 00	453,-	99
TBS462 4x24W/840 HFP C8 PI IP	007 117 00	254,-	106	TBS471 3x28W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 510 00	835,-	102
TBS462 4x24W/840 HFP D8 PI IP	007 124 00	254,-	106	TBS471 3x28W/827/865 HFD AC-MLO W	008 503 00	707,-	102
TBS462 4x24W/840 HFP M2 PI IP	007 131 00	254,-	106	TBS471 3x35W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	009 067 00	927,-	102
TBS462 4x24W/840 HFP O PI IP	007 148 00	324,-	106	TBS471 3x35W/827/865 HFD AC-MLO W	009 074 00	800,-	102
TBS463 2x28W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	008 367 00	686,-	101	TBS471 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 534 00	927,-	102
TBS463 2x28W/840 HFD ND AC-MLO W	008 350 00	531,-	101	TBS471 3x49W/827/865 HFD AC-MLO W	008 527 00	800,-	102
TBS463 2x28W/840 HFD ND AC-MLO W	008 374 00	459,-	101	TBS471 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 558 00	835,-	102
TBS463 2x54W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	008 411 00	686,-	101	TBS471 3x54W/827/865 HFD AC-MLO W	008 541 00	707,-	102
TBS463 2x54W/840 HFD ND AC-MLO W	008 404 00	531,-	101	TBS471 3x80W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 787 00	1000,-	102
TBS463 2x54W/840 HFP ND AC-MLO W	008 428 00	459,-	101	TBS471 3x80W/827/865 HFD AC-MLO W	008 794 00	872,-	102
TBS463 4x14W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	008 459 00	685,-	101	TBS471 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 572 00	878,-	102
TBS463 4x14W/840 HFD ND AC-MLO W	008 442 00	530,-	101	TBS471 6x14W/827/865 HFD AC-MLO W	008 565 00	750,-	102
TBS463 4x14W/840 HFD ND AC-MLO W	008 466 00	449,-	101	TBS473 3x28W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 596 00	835,-	103
TBS463 4x24W/840 HFD ND AC-MLO ACL W	008 480 00	780,-	101	TBS473 3x28W/827/865 HFD AC-MLO W	008 589 00	707,-	103
TBS463 4x24W/840 HFD ND AC-MLO W	008 473 00	625,-	101	TBS473 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 633 00	835,-	103
TBS463 4x24W/840 HFP ND AC-MLO W	008 497 00	461,-	101	TBS473 3x54W/827/865 HFD AC-MLO W	008 626 00	707,-	103
TBS464 2x28W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	009 985 00	666,-	98	TBS473 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC W	008 657 00	878,-	103
TBS464 2x28W/840 HFD T-VH AC-MLO W	009 852 00	511,-	98	TBS473 6x14W/827/865 HFD AC-MLO W	008 640 00	750,-	103
TBS464 2x28W/840 HFP ACO-SAT PI	009 906 00	312,-	104	TBS491 1x28W/840 HFP C8-VH W	796 208 00	201,-	112
TBS464 2x28W/840 HFP T-VH AC-MLO W	009 944 00	439,-	98	TBS491 1x28W/840 HFP D8-VH W	796 185 00	201,-	112
TBS464 2x54W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	980 000 00	666,-	98	TBS491 1x28W/840 HFP M2 W	796 215 00	179,-	112
TBS464 2x54W/840 HFD T-VH AC-MLO W	980 017 00	511,-	98	TBS491 1x35W/840 HFP C8-VH W	796 239 00	233,-	112
TBS464 2x54W/840 HFP ACO-SAT PI	980 055 00	312,-	104	TBS491 1x35W/840 HFP D8-VH W	796 222 00	233,-	112
TBS464 2x54W/840 HFP T-VH AC-MLO W	980 062 00	439,-	98	TBS491 1x35W/840 HFP M2 W	796 246 00	204,-	112
TBS464 3x14W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	982 844 00	auf Anfrage	98	TBS491 1x49W/840 HFP C8-VH W	796 277 00	233,-	112
TBS464 3x14W/840 HFD T-VH AC-MLO W	982 851 00	auf Anfrage	98	TBS491 1x49W/840 HFP D8-VH W	796 253 00	233,-	112
TBS464 3x14W/840 HFP ACO-SAT PI	980 192 00	301,-	104	TBS491 1x49W/840 HFP M2 W	796 284 00	204,-	112
TBS464 3x14W/840 HFP T-VH AC-MLO W	982 837 00	auf Anfrage	98	TBS491 1x54W/840 HFP C8-VH W	796 338 00	201,-	112
TBS464 3x24W/840 HFP ACO-SAT PI	980 246 00	312,-	104	TBS491 1x54W/840 HFP D8-VH W	796 321 00	201,-	112
TBS464 4x14W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	980 284 00	677,-	98	TBS491 1x54W/840 HFP M2 W	796 345 00	179,-	112
TBS464 4x14W/840 HFD T-VH AC-MLO W	980 291 00	522,-	98	TBS491 1x80W/840 HFP C8-VH W	796 369 00	240,-	112
TBS464 4x14W/840 HFP ACO-SAT PI	980 468 00	308,-	104	TBS491 1x80W/840 HFP D8-VH W	796 352 00	240,-	112
TBS464 4x14W/840 HFP T-VH AC-MLO W	980 536 00	441,-	98	TBS491 1x80W/840 HFP M2 W	796 376 00	210,-	112
TBS464 4x24W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	980 741 00	761,-	98	TBS625 1xTL5-28W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS464 4x24W/840 HFD T-VH AC-MLO W	980 758 00	606,-	98	TBS625 1xTL5-28W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS464 4x24W/840 HFP ACO-SAT PI	980 789 00	318,-	104	TBS625 1xTL5-28W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS464 4x24W/840 HFP T-VH AC-MLO W	980 796 00	453,-	98	TBS625 1xTL5-28W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x28W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	980 826 00	666,-	99	TBS625 1xTL5-28W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111
TBS465 2x28W/840 HFD T-VH AC-MLO W	980 833 00	511,-	99	TBS625 1xTL5-35W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x28W/840 HFP ACO-SAT PI	980 888 00	312,-	104	TBS625 1xTL5-35W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x28W/840 HFP D8-VH W IPD-BL	980 857 00	361,-	105	TBS625 1xTL5-35W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x28W/840 HFP D8-VH W IPD-WH	980 864 00	339,-	105	TBS625 1xTL5-35W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x28W/840 HFP D8-VH W IPD-YE	980 871 00	361,-	105	TBS625 1xTL5-35W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111
TBS465 2x28W/840 HFP T-VH AC-MLO W	980 895 00	439,-	99	TBS625 1xTL5-49W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x54W/840 HFD T-VH AC-MLO ACL W	980 925 00	666,-	99	TBS625 1xTL5-49W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x54W/840 HFD T-VH AC-MLO W	980 932 00	511,-	99	TBS625 1xTL5-49W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x54W/840 HFP ACO-SAT PI	980 987 00	312,-	104	TBS625 1xTL5-49W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x54W/840 HFP D8-VH W IPD-BL	980 956 00	362,-	105	TBS625 1xTL5-49W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111
TBS465 2x54W/840 HFP D8-VH W IPD-WH	980 963 00	340,-	105	TBS625 1xTL5-54W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x54W/840 HFP D8-VH W IPD-YE	980 970 00	362,-	105	TBS625 1xTL5-54W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110
TBS465 2x54W/840 HFP T-VH AC-MLO W	980 994 00	439,-	99	TBS625 1xTL5-54W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TBS625 1xTL5-54W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS761 4x14W/840 HFR ND AC-MLO W	757 353 00	583,-	90
TBS625 1xTL5-54W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111	TBS761 4x24W/840 HFP ND AC-MLO W	796 451 00	495,-	90
TBS625 2xTL5-28W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS761 4x24W/840 HFR ND AC-MLO W	492 193 00	652,-	90
TBS625 2xTL5-28W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVCW	751 740 00	981,-	89
TBS625 2xTL5-28W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO W	751 733 00	836,-	89
TBS625 2xTL5-28W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVCW	747 736 00	871,-	89
TBS625 2xTL5-28W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111	TBS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO W	747 729 00	726,-	89
TBS625 2xTL5-35W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVCW	751 726 00	945,-	89
TBS625 2xTL5-35W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO W	751 719 00	800,-	89
TBS625 2xTL5-35W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS771 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVCW	751 825 00	981,-	89
TBS625 2xTL5-35W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS771 3x49W/827/865 HFD AC-MLO W	751 818 00	836,-	89
TBS625 2xTL5-35W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111	TBS771 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVCW	751 849 00	871,-	89
TBS625 2xTL5-49W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS771 3x54W/827/865 HFD AC-MLO W	751 832 00	726,-	89
TBS625 2xTL5-49W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS771 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVCW	757 377 00	945,-	89
TBS625 2xTL5-49W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBS771 6x14W/827/865 HFD AC-MLO W	757 360 00	800,-	89
TBS625 2xTL5-49W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBX721 3xTL5-54W/RGB HFD PCO	495 255 00	703,-	157
TBS625 2xTL5-49W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111	TBX722 3xTL5-28W/CW/WW HFD PCO	495 262 00	614,-	157
TBS625 2xTL5-54W/8x0 HFP C6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBX723 1xTL5-28W/830 HFP A	643 985 00	384,-	157
TBS625 2xTL5-54W/8x0 HFP D6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBX723 1xTL5-28W/840 HFP A	643 992 00	384,-	157
TBS625 2xTL5-54W/8x0 HFP M2 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBX723 1xTL5-54W/830 HFP A	644 005 00	384,-	157
TBS625 2xTL5-54W/8x0 HFP M6 W FL	Konfiguratorauf Anfrage		110	TBX723 1xTL5-54W/840 HFP A	644 012 00	384,-	157
TBS625 2xTL5-54W/8x0 HFP OD W FL	Konfiguratorauf Anfrage		111	TBX724 1xTL5-28W/830 HFP M2	644 029 00	395,-	157
TBS691 1x28W/840 HFP AC-MLO W	491 738 00	288,-	94	TBX724 1xTL5-28W/840 HFP M2	644 036 00	395,-	157
TBS691 1x28W/840 HFP C8-VH W	795 454 00	267,-	94	TBX724 2xTL5-28W/830 HFP M2	644 043 00	412,-	157
TBS691 1x28W/840 HFP D8-VH W	795 447 00	267,-	94	TBX724 2xTL5-28W/840 HFP M2	644 050 00	412,-	157
TBS691 1x28W/840 HFP M2 W	795 461 00	246,-	94	TCH128 1xTL5-14W/830 HF	148 526 99	29,-	281
TBS691 1x35W/840 HFP AC-MLO W	491 745 00	323,-	94	TCH128 1xTL5-14W/840 HF	148 519 99	29,-	281
TBS691 1x35W/840 HFP C8-VH W	795 485 00	306,-	94	TCH128 1xTL5-21W/830 HF	148 540 99	34,-	281
TBS691 1x35W/840 HFP D8-VH W	795 478 00	306,-	94	TCH128 1xTL5-21W/840 HF	148 533 99	34,-	281
TBS691 1x35W/840 HFP M2 W	795 492 00	277,-	94	TCH128 1xTL5-28W/830 HF	148 564 99	42,-	281
TBS691 1x49W/840 HFP AC-MLO W	491 752 00	323,-	94	TCH128 1xTL5-28W/840 HF	148 557 99	42,-	281
TBS691 1x49W/840 HFP C8-VH W	795 515 00	307,-	94	TCH128 1xTL5-35W HF	815 176 99	51,-	281
TBS691 1x49W/840 HFP D8-VH W	795 508 00	306,-	94	TCH128 1xTL5-8W/827 HF	806 631 99	27,-	281
TBS691 1x49W/840 HFP M2 W	795 522 00	278,-	94	TCH128 1xTL5-8W/840 HF	806 624 99	27,-	281
TBS691 1x54W/840 HFP AC-MLO W	491 769 00	288,-	94	TCH129 1xTL5-14W/830 HF	008 745 99	36,-	281
TBS691 1x54W/840 HFP C8-VH W	491 714 00	268,-	94	TCH129 1xTL5-14W/840 HF	008 738 99	36,-	281
TBS691 1x54W/840 HFP D8-VH W	491 707 00	268,-	94	TCH129 1xTL5-21W/830 HF	008 769 99	41,-	281
TBS691 1x54W/840 HFP M2 W	491 721 00	246,-	94	TCH129 1xTL5-21W/840 HF	008 752 99	41,-	281
TBS740 TL5C60W/830 HFP O IP WH	634 845 00	427,-	92	TCH129 1xTL5-28W/830 HF	008 783 99	49,-	281
TBS740 TL5C60W/830 HFP P IP WH	634 838 00	427,-	92	TCH129 1xTL5-28W/840 HF	088 776 99	49,-	281
TBS740 TL5C60W/840 HFP P IP WH	635 569 00	427,-	92	TCH129 1xTL5-35W HF	815 183 99	58,-	281
TBS741 TL5C60W/830 HFP O BR IP WH	934 944 00	503,-	92	TCH129 1xTL5-8W/827 HF	806 617 99	33,-	281
TBS741 TL5C60W/830 HFP O BR IPL WH	634 968 00	511,-	92	TCH129 1xTL5-8W/840 HF	806 600 99	33,-	281
TBS741 TL5C60W/830 HFP O IP WH	634 906 00	449,-	92	TCS198 1xTL-D36W HFP A	687 568 00	114,-	74
TBS741 TL5C60W/830 HFP O IPL WH	634 920 00	457,-	92	TCS198 1xTL-D36W HFP C6-1000 LR	694 979 00	102,-	74
TBS741 TL5C60W/830 HFP P BR IP WH	634 937 00	503,-	92	TCS198 1xTL-D36W HFP L1	285 832 00	81,-	74
TBS741 TL5C60W/830 HFP P BR IPL WH	634 951 00	511,-	92	TCS198 1xTL-D36W HFP M2	285 856 00	88,-	74
TBS741 TL5C60W/830 HFP P IP WH	634 890 00	449,-	92	TCS198 1xTL-D36W HFR C6-1000 LR	696 263 00	157,-	74
TBS741 TL5C60W/830 HFP P IPL WH	634 913 00	457,-	92	TCS198 1xTL-D58W HFP A	687 575 00	124,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP O BR IP WH	635 149 00	503,-	92	TCS198 1xTL-D58W HFP C6-1000 LR	694 993 00	109,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP O BR IPL WH	635 163 00	511,-	92	TCS198 1xTL-D58W HFP L1	285 931 00	88,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP O IP WH	635 101 00	449,-	92	TCS198 1xTL-D58W HFP M2	285 955 00	94,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP O IPL WH	635 125 00	457,-	92	TCS198 1xTL-D58W HFR C6-1000 LR	696 287 00	167,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP P BR IP WH	635 132 00	503,-	92	TCS198 2xTL-D36W HFP C6-1000 LR	694 986 00	141,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP P BR IPL WH	635 156 00	511,-	92	TCS198 2xTL-D36W HFP L1	285 887 00	102,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP P IP WH	635 095 00	449,-	92	TCS198 2xTL-D36W HFP M2	285 900 00	112,-	74
TBS742 TL5C60W/830 HFP P IPL WH	635 118 00	457,-	92	TCS198 2xTL-D36W HFR C6-1000 LR	696 270 00	209,-	74
TBS742 TL5C60W/840 HFP P BR IP WH	635 583 00	503,-	92	TCS198 2xTL-D58W HFP C6-1000 LR	695 006 00	151,-	74
TBS742 TL5C60W/840 HFP P IP WH	635 576 00	449,-	92	TCS198 2xTL-D58W HFP L1	285 986 00	113,-	74
TBS760 2x28W/840 HFP ND AC-MLO W	756 967 00	465,-	90	TCS198 2xTL-D58W HFP M2	286 006 00	123,-	74
TBS760 2x35W/840 HFP ND AC-MLO W	757 001 00	536,-	90	TCS198 2xTL-D58W HFR C6-1000 LR	696 294 00	229,-	74
TBS760 2x49W/840 HFP ND AC-MLO W	757 049 00	536,-	90	TCS198 4xTL-D18W HFP C6-1000 LR	695 037 00	160,-	74
TBS760 2x54W/840 HFP ND AC-MLO W	757 070 00	465,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI A SI	613 360 00	144,-	58
TBS760 2x80W/840 HFP ND AC-MLO W	491 660 00	568,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI A WH	613 346 00	144,-	58
TBS760 4x14W/840 HFP ND AC-MLO W	757 100 00	485,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI C6 SI	613 247 00	158,-	58
TBS761 2x28W/840 HFP ND AC-MLO W	757 223 00	465,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI C6 WH	613 148 00	158,-	58
TBS761 2x28W/840 HFR ND AC-MLO W	757 230 00	533,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI D6 SI	613 254 00	158,-	58
TBS761 2x35W/840 HFP ND AC-MLO W	493 817 00	536,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI D6 WH	613 155 00	158,-	58
TBS761 2x35W/840 HFR ND AC-MLO W	491 653 00	604,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI M2 SI	613 261 00	150,-	58
TBS761 2x49W/840 HFP ND AC-MLO W	757 261 00	536,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI M2 WH	613 162 00	150,-	58
TBS761 2x49W/840 HFR ND AC-MLO W	757 278 00	604,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI OD SI	621 693 00	189,-	58
TBS761 2x54W/840 HFP ND AC-MLO W	757 308 00	465,-	90	TCS260 1x28/54W HFPI OD WH	621 655 00	189,-	58
TBS761 2x54W/840 HFR ND AC-MLO W	757 315 00	533,-	90	TCS260 1x28W/840 HFP A SI	612 394 00	140,-	59
TBS761 2x80W/840 HFP ND AC-MLO W	491 646 00	568,-	90	TCS260 1x28W/840 HFP A WH	611 984 00	140,-	59
TBS761 2x80W/840 HFR ND AC-MLO W	493 824 00	725,-	90	TCS260 1x28W/840 HFP C6 SI	612 356 00	144,-	59
TBS761 4x14W/840 HFP ND AC-MLO W	757 346 00	485,-	90	TCS260 1x28W/840 HFP C6 WH	611 946 00	144,-	59

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TCS260 1x28W/840 HFP D6 SI	612 363 00	144,-	59	TCS260 1x54W/840 HFP C6 SI	612 509 00	153,-	59
TCS260 1x28W/840 HFP D6 WH	611 953 00	144,-	59	TCS260 1x54W/840 HFP C6 WH	612 097 00	153,-	59
TCS260 1x28W/840 HFP M2 SI	612 387 00	138,-	59	TCS260 1x54W/840 HFP D6 SI	612 516 00	153,-	59
TCS260 1x28W/840 HFP M2 WH	611 977 00	138,-	59	TCS260 1x54W/840 HFP D6 WH	612 103 00	153,-	59
TCS260 1x28W/840 HFR D6 LX SI	614 411 00	237,-	60	TCS260 1x54W/840 HFP M2 SI	612 530 00	144,-	59
TCS260 1x28W/840 HFR D6 LX WH	614 381 00	237,-	60	TCS260 1x54W/840 HFP M2 WH	612 127 00	144,-	59
TCS260 1x28W/840 HFR D6 SI	614 480 00	208,-	60	TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX SI	614 565 00	237,-	60
TCS260 1x28W/840 HFR D6 WH	614 459 00	208,-	60	TCS260 1x54W/840 HFR D6 LX WH	612 974 00	237,-	60
TCS260 1x35/49W HFPI A SI	613 377 00	158,-	58	TCS260 1x54W/840 HFR D6 SI	614 510 00	208,-	60
TCS260 1x35/49W HFPI A WH	613 353 00	158,-	58	TCS260 1x54W/840 HFR D6 WH	612 851 00	208,-	60
TCS260 1x35/49W HFPI C6 SI	613 278 00	173,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP A SI	612 592 00	156,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI C6 WH	613 179 00	173,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP A WH	612 189 00	156,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI D6 SI	611 083 00	173,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP C6 SI	612 554 00	176,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI D6 WH	611 069 00	173,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP C6 WH	612 141 00	176,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI M2 SI	613 285 00	165,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP D6 SI	612 561 00	176,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI M2 WH	613 186 00	165,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP D6 WH	612 158 00	176,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI OD SI	621 716 00	207,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP M2 SI	612 585 00	162,-	59
TCS260 1x35/49W HFPI OD WH	621 679 00	207,-	58	TCS260 1x80W/840 HFP M2 WH	612 172 00	162,-	59
TCS260 1x35W/830 HFD D6 SI	619 669 00	218,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI C6 SI	613 292 00	190,-	58
TCS260 1x35W/830 HFD D6 WH	619 652 00	218,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI C6 WH	613 193 00	190,-	58
TCS260 1x35W/830 HFD-T D6 ACL SI	619 584 00	377,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI	613 308 00	190,-	58
TCS260 1x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	619 577 00	377,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH	613 209 00	190,-	58
TCS260 1x35W/830 HFR M2 LX SI	619 782 00	243,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI M2 SI	613 315 00	162,-	58
TCS260 1x35W/830 HFR M2 LX WH	619 775 00	243,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH	613 216 00	162,-	58
TCS260 1x35W/830 HFR OD LX SI	621 648 00	273,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI OD SI	621 709 00	202,-	58
TCS260 1x35W/830 HFR OD LX WH	621 631 00	273,-	60	TCS260 2x28/54W HFPI OD WH	621 662 00	202,-	58
TCS260 1x35W/840 HFD D6 SI	619 645 00	218,-	60	TCS260 2x28W/840 HFP C6 SI	612 608 00	165,-	59
TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH	619 638 00	218,-	60	TCS260 2x28W/840 HFP C6 WH	612 196 00	165,-	59
TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL SI	619 560 00	377,-	60	TCS260 2x28W/840 HFP D6 SI	612 615 00	165,-	59
TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH	619 553 00	377,-	60	TCS260 2x28W/840 HFP D6 WH	612 202 00	165,-	59
TCS260 1x35W/840 HFP A SI	612 448 00	146,-	59	TCS260 2x28W/840 HFP M2 SI	612 639 00	154,-	59
TCS260 1x35W/840 HFP A WH	612 035 00	146,-	59	TCS260 2x28W/840 HFP M2 WH	612 226 00	154,-	59
TCS260 1x35W/840 HFP C6 SI	612 400 00	163,-	59	TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX SI	614 435 00	264,-	60
TCS260 1x35W/840 HFP C6 WH	611 991 00	163,-	59	TCS260 2x28W/840 HFR D6 LX WH	614 404 00	264,-	60
TCS260 1x35W/840 HFP D6 SI	612 417 00	163,-	59	TCS260 2x28W/840 HFR D6 SI	614 527 00	235,-	60
TCS260 1x35W/840 HFP D6 WH	612 004 00	163,-	59	TCS260 2x28W/840 HFR D6 WH	614 473 00	235,-	60
TCS260 1x35W/840 HFP M2 SI	612 431 00	153,-	59	TCS260 2x35/49W HFPI C6 SI	613 322 00	209,-	58
TCS260 1x35W/840 HFP M2 WH	612 028 00	153,-	59	TCS260 2x35/49W HFPI C6 WH	613 223 00	209,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR D6 LX SI	614 428 00	256,-	60	TCS260 2x35/49W HFPI D6 SI	611 090 00	209,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR D6 LX WH	614 398 00	256,-	60	TCS260 2x35/49W HFPI D6 WH	611 076 00	209,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR D6 SI	614 497 00	227,-	60	TCS260 2x35/49W HFPI M2 SI	613 339 00	178,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR D6 WH	614 466 00	227,-	60	TCS260 2x35/49W HFPI M2 WH	613 230 00	178,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR M2 LX SI	619 768 00	243,-	60	TCS260 2x35/49W HFPI OD SI	621 723 00	220,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR M2 LX WH	619 751 00	243,-	60	TCS260 2x35/49W HFPI OD WH	621 686 00	220,-	58
TCS260 1x35W/840 HFR OD LX SI	621 624 00	273,-	60	TCS260 2x35W/830 HFD D6 SI	622 324 00	265,-	60
TCS260 1x35W/840 HFR OD LX WH	621 617 00	273,-	60	TCS260 2x35W/830 HFD D6 WH	622 317 00	265,-	60
TCS260 1x49W/830 HFD D6 SI	619 706 00	218,-	60	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL SI	622 249 00	422,-	60
TCS260 1x49W/830 HFD D6 WH	619 690 00	218,-	60	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	622 232 00	424,-	60
TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL SI	619 621 00	377,-	60	TCS260 2x35W/840 HFD D6 SI	622 300 00	265,-	60
TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	619 614 00	377,-	60	TCS260 2x35W/840 HFD D6 WH	622 294 00	265,-	60
TCS260 1x49W/830 HFR M2 LX SI	619 744 00	243,-	60	TCS260 2x35W/840 HFD-T D6 ACL SI	622 225 00	424,-	60
TCS260 1x49W/830 HFR M2 LX WH	619 737 00	243,-	60	TCS260 2x35W/840 HFD-T D6 ACL WH	622 218 00	424,-	60
TCS260 1x49W/830 HFR OD LX SI	621 600 00	273,-	60	TCS260 2x35W/840 HFP C6 SI	612 646 00	179,-	59
TCS260 1x49W/830 HFR OD LX WH	621 594 00	273,-	60	TCS260 2x35W/840 HFP C6 WH	612 233 00	179,-	59
TCS260 1x49W/840 HFD D6 SI	619 683 00	218,-	60	TCS260 2x35W/840 HFP D6 SI	612 653 00	179,-	59
TCS260 1x49W/840 HFD D6 WH	619 676 00	218,-	60	TCS260 2x35W/840 HFP D6 WH	612 240 00	179,-	59
TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL SI	619 607 00	377,-	60	TCS260 2x35W/840 HFP M2 SI	612 677 00	165,-	59
TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	619 591 00	377,-	60	TCS260 2x35W/840 HFP M2 WH	612 264 00	165,-	59
TCS260 1x49W/840 HFP A SI	612 493 00	146,-	59	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX SI	614 572 00	283,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP A WH	612 080 00	146,-	59	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX WH	612 981 00	283,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP C6 SI	612 455 00	163,-	59	TCS260 2x35W/840 HFR D6 SI	614 534 00	254,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP C6 WH	612 042 00	163,-	59	TCS260 2x35W/840 HFR D6 WH	612 868 00	254,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP D6 SI	612 462 00	163,-	59	TCS260 2x49W/830 HFD D6 SI	622 362 00	265,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP D6 WH	612 059 00	163,-	59	TCS260 2x49W/830 HFD D6 WH	622 355 00	265,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP M2 SI	612 486 00	153,-	59	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL SI	622 287 00	424,-	60
TCS260 1x49W/840 HFP M2 WH	612 073 00	153,-	59	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	622 270 00	424,-	60
TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX SI	614 558 00	256,-	60	TCS260 2x49W/840 HFD D6 SI	622 348 00	265,-	60
TCS260 1x49W/840 HFR D6 LX WH	612 967 00	256,-	60	TCS260 2x49W/840 HFD D6 WH	622 331 00	265,-	60
TCS260 1x49W/840 HFR D6 SI	614 503 00	227,-	60	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL SI	622 263 00	424,-	60
TCS260 1x49W/840 HFR D6 WH	612 844 00	227,-	60	TCS260 2x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	622 256 00	424,-	60
TCS260 1x49W/840 HFR M2 LX SI	619 720 00	243,-	60	TCS260 2x49W/840 HFP C6 SI	612 684 00	183,-	59
TCS260 1x49W/840 HFR M2 LX WH	619 713 00	243,-	60	TCS260 2x49W/840 HFP C6 WH	612 271 00	183,-	59
TCS260 1x49W/840 HFR OD LX SI	621 587 00	273,-	60	TCS260 2x49W/840 HFP D6 SI	612 691 00	183,-	59
TCS260 1x49W/840 HFR OD LX WH	621 570 00	273,-	60	TCS260 2x49W/840 HFP D6 WH	612 288 00	183,-	59
TCS260 1x54W/840 HFP A SI	612 547 00	140,-	59	TCS260 2x49W/840 HFP M2 SI	612 714 00	165,-	59
TCS260 1x54W/840 HFP A WH	612 134 00	140,-	59	TCS260 2x49W/840 HFP M2 WH	612 301 00	165,-	59

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI	614 589 00	283,-	60	TCS398 1xTL5-49W/830 HFP M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX WH	612 998 00	283,-	60	TCS398 1xTL5-49W/830 HFP OD	707 464 00	199,-	65
TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI	614 541 00	258,-	60	TCS398 1xTL5-49W/840 HFP A	640 137 00	220,-	72
TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH	612 875 00	258,-	60	TCS398 1xTL5-54W/830 HFP A	567 984 00	205,-	72
TCS260 2x54W/840 HFP C6 SI	612 721 00	169,-	59	TCS398 1xTL5-54W/830 HFP C6 FL	624 952 00	181,-	64
TCS260 2x54W/840 HFP C6 WH	612 318 00	169,-	59	TCS398 1xTL5-54W/830 HFP D6 FL	707 013 00	181,-	64
TCS260 2x54W/840 HFP D6 SI	612 738 00	169,-	59	TCS398 1xTL5-54W/830 HFP L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS260 2x54W/840 HFP D6 WH	612 325 00	169,-	59	TCS398 1xTL5-54W/830 HFP M2 FL	707 259 00	170,-	65
TCS260 2x54W/840 HFP M2 SI	612 752 00	156,-	59	TCS398 1xTL5-54W/830 HFP OD	707 471 00	181,-	65
TCS260 2x54W/840 HFP M2 WH	612 349 00	156,-	59	TCS398 1xTL5-54W/840 HFP A	640 144 00	205,-	72
TCS260 2x54W/840 HFR D6 LX SI	614 305 00	268,-	60	TCS398 1xTL5-80W/830 HFP A	567 991 00	222,-	72
TCS260 2x54W/840 HFR D6 LX WH	614 282 00	268,-	60	TCS398 1xTL5-80W/840 HFP A	640 151 00	222,-	72
TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI	614 626 00	239,-	60	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP C6 FL	413 495 00	225,-	64
TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH	614 602 00	239,-	60	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP D6 FL	413 501 00	225,-	64
TCS260 2x80W/840 HFP C6 SI	614 343 00	222,-	59	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L C6 FL	Konfiguratorauf Anfrage		64
TCS260 2x80W/840 HFP C6 WH	614 312 00	222,-	59	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS260 2x80W/840 HFP D6 SI	614 350 00	222,-	59	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS260 2x80W/840 HFP D6 WH	614 329 00	222,-	59	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L D6 FL	Konfiguratorauf Anfrage		64
TCS260 2x80W/840 HFP M2 SI	614 367 00	204,-	59	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS260 2x80W/840 HFP M2 WH	614 336 00	204,-	59	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP A	567 915 00	200,-	72	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 FL	413 266 00	176,-	64	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L M2 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 FL	413 273 00	176,-	64	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP L1 FL	413 464 00	197,-	65
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP M2 FL	413 488 00	197,-	65
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D36W/830 HFP OD	707 518 00	229,-	65
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP L1 FL	413 211 00	165,-	65	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP C6 FL	414 072 00	248,-	64
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M2 FL	413 259 00	165,-	65	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP D6 FL	414 089 00	248,-	64
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L C6 FL	Konfiguratorauf Anfrage		64
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP OD	707 488 00	177,-	65	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D36W/840 HFP A	640 076 00	200,-	72	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L D6 FL	Konfiguratorauf Anfrage		64
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP A	567 922 00	215,-	72	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP C6 FL	413 822 00	187,-	64	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L M2 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP D6 FL	413 839 00	187,-	64	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP L1 FL	414 034 00	213,-	65
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP L1 FL	413 792 00	177,-	65	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP M2 FL	414 065 00	213,-	65
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP M2 FL	413 815 00	177,-	65	TCS398 2xTL-D58W/830 HFP OD	707 525 00	252,-	65
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 FL	625 065 00	195,-	64
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D58W/830 HFP OD	420 608 00	194,-	65	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL-D58W/840 HFP A	640 083 00	215,-	72	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 FL	627 274 00	195,-	64
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP A	567 953 00	205,-	72	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP C6 FL	624 822 00	181,-	64	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L M2 FL	707 297 00	184,-	65
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 FL	624 846 00	181,-	64	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L OD	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP L1 FL	707 426 00	170,-	65	TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L C6 FL	625 096 00	211,-	64
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP M2 FL	707 228 00	170,-	65	TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L D6 FL	627 298 00	212,-	64
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L M2 FL	707 303 00	198,-	65
TCS398 1xTL5-28W/830 HFP OD	Konfiguratorauf Anfrage		65	TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L OD	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-28W/840 HFP A	640 113 00	205,-	72	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L C6 FL	707 112 00	212,-	64
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP A	567 960 00	220,-	72	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP C6 FL	624 891 00	197,-	64	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP D6 FL	624 914 00	197,-	64	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L D6 FL	707 044 00	212,-	64
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP M2 FL	707 235 00	182,-	65	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68
TCS398 1xTL5-35W/830 HFP OD	707 457 00	199,-	65	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-35W/840 HFP A	640 120 00	220,-	72	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L M2 FL	707 310 00	198,-	65
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP A	567 977 00	220,-	72	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP C6 FL	707 082 00	197,-	64	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L M2 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		69
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP C6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L OD	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP C6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L C6 FL	707 129 00	195,-	64
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP D6 FL	624 976 00	197,-	64	TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L D6 FL	707 051 00	195,-	64
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP D6 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP D6 LM1	Konfiguratorauf Anfrage		68	TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L M2 FL	707 327 00	184,-	65
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP L1 FL	Konfiguratorauf Anfrage		65	TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L OD	Konfiguratorauf Anfrage		65
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP M2 FL	707 242 00	182,-	65	TCS398 3xTL-D18W/830 HFP C6	706 665 00	232,-	70
TCS398 1xTL5-49W/830 HFP M2 LE1	Konfiguratorauf Anfrage		69	TCS398 3xTL-D18W/830 HFP D6	706 580 00	232,-	70

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP L1	706 900 00	216,-	70	TCS680 1x28W/840 HFP C8-VH ALU	752 631 00	273,-	50
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP M2	706 825 00	216,-	70	TCS680 1x28W/840 HFP D8-VH ALU	752 655 00	273,-	50
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP OD	706 986 00	247,-	70	TCS680 1x28W/840 HFP M2 ALU	746 944 00	227,-	50
TCS398 3xTL5-14W/830 HFP C6	706 658 00	251,-	70	TCS680 1x35W/840 HFP AC-MLO ALU	749 990 00	313,-	50
TCS398 3xTL5-14W/830 HFP D6	706 573 00	251,-	70	TCS680 1x35W/840 HFP C8-VH ALU	752 693 00	312,-	50
TCS398 3xTL5-14W/830 HFP L1	706 894 00	235,-	70	TCS680 1x35W/840 HFP D8-VH ALU	752 716 00	312,-	50
TCS398 3xTL5-14W/830 HFP M2	706 818 00	235,-	70	TCS680 1x35W/840 HFP M2 ALU	746 975 00	261,-	50
TCS398 3xTL5-14W/830 HFP OD	706 979 00	266,-	70	TCS680 1x49W/840 HFP AC-MLO ALU	752 792 00	313,-	50
TCS398 4xTL-D18W/830 HFP C6	706 696 00	244,-	70	TCS680 1x49W/840 HFP C8-VH ALU	752 754 00	313,-	50
TCS398 4xTL-D18W/830 HFP D6	706 610 00	244,-	70	TCS680 1x49W/840 HFP D8-VH ALU	752 778 00	313,-	50
TCS398 4xTL-D18W/830 HFP L1	706 931 00	216,-	70	TCS680 1x49W/840 HFP M2 ALU	752 785 00	261,-	50
TCS398 4xTL-D18W/830 HFP M2	706 856 00	216,-	70	TCS680 1x54W/840 HFP AC-MLO ALU	752 853 00	273,-	50
TCS398 4xTL-D18W/830 HFP OD	707 006 00	264,-	70	TCS680 1x54W/840 HFP C8-VH ALU	752 815 00	273,-	50
TCS398 4xTL5-14W/830 HFP C6	706 689 00	256,-	70	TCS680 1x54W/840 HFP D8-VH ALU	752 839 00	273,-	50
TCS398 4xTL5-14W/830 HFP D6	706 603 00	256,-	70	TCS680 1x54W/840 HFP M2 ALU	752 846 00	227,-	50
TCS398 4xTL5-14W/830 HFP L1	706 924 00	229,-	70	TCS680 1x80W/840 HFP AC-MLO ALU	752 914 00	322,-	50
TCS398 4xTL5-14W/830 HFP M2	706 849 00	229,-	70	TCS680 1x80W/840 HFP C8-VH ALU	752 877 00	322,-	50
TCS398 4xTL5-14W/830 HFP OD	706 993 00	276,-	70	TCS680 1x80W/840 HFP D8-VH ALU	752 891 00	322,-	50
TCS640 1x28W/840 HFP AC-MLO ALU	754 772 00	298,-	55	TCS680 1x80W/840 HFP M2 ALU	752 907 00	268,-	50
TCS640 1x28W/840 HFP C8-VH ALU	754 758 00	281,-	54	TCS680 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU	750 002 00	511,-	50
TCS640 1x28W/840 HFP D8-VH ALU	754 765 00	281,-	54	TCS680 2x28W/840 HFP C8-VH ALU	752 938 00	511,-	50
TCS640 1x28W/840 HFP M2 ALU	745 664 00	241,-	54	TCS680 2x28W/840 HFP D8-VH ALU	752 952 00	511,-	50
TCS640 1x35W/840 HFP AC-MLO ALU	754 802 00	341,-	55	TCS680 2x28W/840 HFP M2 ALU	747 002 00	422,-	50
TCS640 1x35W/840 HFP C8-VH ALU	754 789 00	323,-	54	TCS680 2x35W/840 HFP AC-MLO ALU	750 019 00	586,-	50
TCS640 1x35W/840 HFP D8-VH ALU	754 796 00	323,-	54	TCS680 2x35W/840 HFP C8-VH ALU	752 990 00	586,-	50
TCS640 1x35W/840 HFP M2 ALU	745 695 00	276,-	54	TCS680 2x35W/840 HFP D8-VH ALU	753 010 00	586,-	50
TCS640 1x49W/840 HFP AC-MLO ALU	754 864 00	341,-	55	TCS680 2x35W/840 HFP M2 ALU	747 033 00	485,-	50
TCS640 1x49W/840 HFP C8-VH ALU	754 840 00	323,-	54	TCS680 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU	753 096 00	586,-	50
TCS640 1x49W/840 HFP D8-VH ALU	754 857 00	323,-	54	TCS680 2x49W/840 HFP C8-VH ALU	753 058 00	586,-	50
TCS640 1x49W/840 HFP M2 ALU	754 833 00	276,-	54	TCS680 2x49W/840 HFP D8-VH ALU	753 072 00	586,-	50
TCS640 1x54W/840 HFP AC-MLO ALU	754 918 00	298,-	55	TCS680 2x49W/840 HFP M2 ALU	753 089 00	485,-	50
TCS640 1x54W/840 HFP C8-VH ALU	754 895 00	281,-	54	TCS680 2x54W/840 HFP AC-MLO ALU	753 157 00	511,-	50
TCS640 1x54W/840 HFP D8-VH ALU	754 901 00	281,-	54	TCS680 2x54W/840 HFP C8-VH ALU	753 119 00	511,-	50
TCS640 1x80W/840 HFP AC-MLO ALU	754 963 00	362,-	55	TCS680 2x54W/840 HFP D8-VH ALU	753 133 00	511,-	50
TCS640 1x80W/840 HFP C8-VH ALU	754 949 00	344,-	54	TCS680 2x54W/840 HFP M2 ALU	753 140 00	422,-	50
TCS640 1x80W/840 HFP D8-VH ALU	754 956 00	344,-	54	TCS680 2x80W/840 HFP AC-MLO ALU	493 534 00	616,-	50
TCS640 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU	750 125 00	346,-	55	TCS680 2x80W/840 HFP C8-VH ALU	493 510 00	616,-	50
TCS640 2x28W/840 HFP C8-VH ALU	754 970 00	345,-	54	TCS680 2x80W/840 HFP D8-VH ALU	493 503 00	616,-	50
TCS640 2x28W/840 HFP D8-VH ALU	754 987 00	345,-	54	TCS680 2x80W/840 HFP M2 ALU	493 527 00	513,-	50
TCS640 2x28W/840 HFP M2 ALU	745 725 00	281,-	54	TCS740 TL5C60W/830 HFP P IP ALU	635 170 00	454,-	36
TCS640 2x35W/840 HFP AC-MLO ALU	750 132 00	397,-	55	TCS740 TL5C60W/840 HFP P IP ALU	635 590 00	454,-	36
TCS640 2x35W/840 HFP C8-VH ALU	755 038 00	394,-	54	TCS760 2x28W/840 HFP ND AC-MLO	755 809 00	475,-	34
TCS640 2x35W/840 HFP D8-VH ALU	755 045 00	394,-	54	TCS760 2x28W/840 HFR ND AC-MLO	755 823 00	543,-	34
TCS640 2x35W/840 HFP M2 ALU	745 756 00	327,-	54	TCS760 2x35W/840 HFP ND AC-MLO	755 854 00	546,-	34
TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU	755 120 00	397,-	55	TCS760 2x35W/840 HFR ND AC-MLO	491 677 00	614,-	34
TCS640 2x49W/840 HFP C8-VH ALU	755 137 00	394,-	54	TCS760 2x49W/840 HFP ND AC-MLO	755 892 00	546,-	34
TCS640 2x49W/840 HFP D8-VH ALU	755 144 00	394,-	54	TCS760 2x49W/840 HFR ND AC-MLO	755 908 00	614,-	34
TCS640 2x49W/840 HFP M2 ALU	755 113 00	327,-	54	TCS760 2x54W/840 HFP ND AC-MLO	755 939 00	475,-	34
TCS640 2x54W/840 HFP AC-MLO ALU	755 175 00	346,-	55	TCS760 2x54W/840 HFR ND AC-MLO	755 946 00	543,-	34
TCS640 2x54W/840 HFP C8-VH ALU	755 182 00	345,-	54	TCS760 2x80W/840 HFP ND AC-MLO	755 977 00	578,-	34
TCS640 2x54W/840 HFP D8-VH ALU	755 199 00	345,-	54	TCS760 2x80W/840 HFR ND AC-MLO	755 984 00	735,-	34
TCS640 2x80W/840 HFP AC-MLO ALU	493 695 00	432,-	55	TCS760 4x14W/840 HFP ND AC-MLO	756 011 00	491,-	34
TCS640 2x80W/840 HFP C8-VH ALU	493 671 00	435,-	54	TCS760 4x14W/840 HFR ND AC-MLO	756 035 00	589,-	34
TCS640 2x80W/840 HFP D8-VH ALU	493 664 00	435,-	54	TCS760 4x24W/840 HFP ND AC-MLO	493 831 00	501,-	34
TCS640 2x80W/840 HFP M2 ALU	493 688 00	350,-	54	TCS760 4x24W/840 HFR ND AC-MLO	493 848 00	658,-	34
TCS640 3x14W/840 HFP AC-MLO ALU	755 229 00	467,-	55	TCS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO	750 705 00	825,-	34
TCS640 3x14W/840 HFP C8-VH ALU	755 205 00	397,-	54	TCS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC	750 712 00	970,-	34
TCS640 3x14W/840 HFP D8-VH ALU	755 212 00	397,-	54	TCS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO	747 484 00	720,-	34
TCS640 3x14W/840 HFP M2 ALU	745 787 00	338,-	54	TCS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC	747 491 00	865,-	34
TCS640 3x24W/840 HFP AC-MLO ALU	493 701 00	467,-	55	TCS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO	750 682 00	820,-	34
TCS640 4x14W/840 HFP AC-MLO ALU	755 281 00	498,-	55	TCS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC	750 699 00	965,-	34
TCS640 4x14W/840 HFP C8-VH ALU	755 267 00	430,-	54	TCW215 1xTL-D36W HFP DE PI	291 796 00	61,-	304
TCS640 4x14W/840 HFP D8-VH ALU	755 274 00	430,-	54	TCW215 1xTL-D36W/840 HFP PI KIT	682 051 00	73,-	304
TCS640 4x14W/840 HFP M2 ALU	745 817 00	358,-	54	TCW215 1xTL-D36W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 875 00	93,-	304
TCS640 4x24W/840 HFP AC-MLO ALU	493 718 00	498,-	55	TCW215 1xTL-D58W HFP DE PI	291 819 00	67,-	304
TCS649 1x28W/830 HFP A ALU	787 695 00	291,-	56	TCW215 1xTL-D58W/840 HFP PI KIT	682 112 00	79,-	304
TCS649 1x28W/840 HFP A ALU	787 848 00	291,-	56	TCW215 1xTL-D58W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 882 00	99,-	304
TCS649 1x35W/830 HFP A ALU	787 756 00	333,-	56	TCW215 2xTL-D36W HFP DE PI	291 802 00	81,-	304
TCS649 1x35W/840 HFP A ALU	787 909 00	333,-	56	TCW215 2xTL-D36W/840 HFP PI KIT	682 174 00	99,-	304
TCS649 1x49W/830 HFP A ALU	787 787 00	333,-	56	TCW215 2xTL-D36W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 899 00	123,-	304
TCS649 1x49W/840 HFP A ALU	787 930 00	333,-	56	TCW215 2xTL-D58W HFP DE PI	291 826 00	87,-	304
TCS649 1x54W/830 HFP A ALU	787 725 00	291,-	56	TCW215 2xTL-D58W/840 HFP PI KIT	682 235 00	105,-	304
TCS649 1x54W/840 HFP A ALU	787 879 00	291,-	56	TCW215 2xTL-D58W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 905 00	129,-	304
TCS649 1x80W/830 HFP A ALU	787 817 00	338,-	56	TCW216 1xTL-D36W HFP DE PI	291 918 00	86,-	305
TCS649 1x80W/840 HFP A ALU	787 961 00	338,-	56	TCW216 1xTL-D36W/840 HFP PI KIT	682 297 00	98,-	305
TCS680 1x28W/840 HFP AC-MLO ALU	749 983 00	273,-	50	TCW216 1xTL-D36W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 790 00	108,-	305

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TCW216 1xTL-D58W HFP DE PI	291 932 00	92,-	305	TMX204 1xTL5-49W HFR	689 869 99	123,-	277
TCW216 1xTL-D58W HFP PI Z2/22-C3-T6	692 272 00	139,-	314	TMX204 1xTL5-54W HFP	689 647 99	64,-	277
TCW216 1xTL-D58W/840 HFP PI KIT	682 341 00	104,-	305	TMX204 1xTL5-54W HFR	689 883 99	119,-	277
TCW216 1xTL-D58W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 806 00	124,-	305	TMX204 1xTL5-80W HFP	689 661 99	71,-	277
TCW216 2xTL-D36W HFP DE PI	291 925 00	106,-	305	TMX204 2XTL-D18W HFP	100 487 99	60,-	276
TCW216 2xTL-D36W/840 HFP PI KIT	682 389 00	124,-	305	TMX204 2XTL-D36W HFP	100 524 99	62,-	276
TCW216 2xTL-D36W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 813 00	145,-	305	TMX204 2XTL-D36W HFR	100 661 99	130,-	276
TCW216 2xTL-D58W HFP DE PI	291 949 00	112,-	305	TMX204 2XTL-D58W HFP	100 562 99	64,-	276
TCW216 2xTL-D58W HFP PI Z2/22-C3-T6	692 289 00	159,-	314	TMX204 2XTL-D58W HFR	100 708 99	134,-	276
TCW216 2xTL-D58W/840 HFP PI KIT	682 426 00	130,-	305	TMX204 2xTL5-14W HFP	689 685 99	79,-	277
TCW216 2xTL-D58W/840 HFP TW1-10A PI KIT	686 820 00	144,-	305	TMX204 2xTL5-28W HFP	689 708 99	82,-	277
TCW596 1xTL-D58W HFP D6*	201 443 00	365,-	303	TMX204 2xTL5-35W HFP	689 722 99	84,-	277
TCW596 1xTL-D58W HFP R*	184 296 00	281,-	303	TMX204 2xTL5-49W HFP	689 746 99	84,-	277
TCW596 1xTL-D58W I R EST CS	184 333 00	286,-	303	TMX204 2xTL5-54W HFP	689 760 99	84,-	277
TCW596 1xTL-D58W I R HT	184 326 00	275,-	303	TMX204 2xTL5-80W HFP	689 784 99	106,-	277
TCW596 2xTL-D58W HFP D6*	201 467 00	373,-	303	TMX400 1xTL-D58W HFP	092 690 99	49,-	267
TCW596 2xTL-D58W HFP R*	184 302 00	290,-	303	TMX400 1xTL-D58W HFP	092 850 99	112,-	267
TFS772 3xTL5-24W/827/865 HFD AC-MLO CVC KIT	561 456 00	1495,-	79	TMX400 1xTL-D58W HFP EL3	095 752 99	269,-	267
TMS022 1xTL-D18W HFP	118 703 99	33,-	280	TMX400 1xTL5-35W HFP	305 127 99	59,-	271
TMS022 1xTL-D36W HFP	135 564 99	32,-	280	TMX400 1xTL5-35W HFR	304 984 99	115,-	271
TMS022 1xTL-D58W HFP	135 588 99	33,-	280	TMX400 1xTL5-49W HFP	291 093 99	59,-	271
TMS022 2xTL-D18W HFP	131 306 99	39,-	280	TMX400 1xTL5-49W HFP EL3	291 178 99	277,-	271
TMS022 2xTL-D36W HFP	135 601 99	41,-	280	TMX400 1xTL5-49W HFR	291 130 99	115,-	271
TMS022 2xTL-D58W HFP	135 625 99	43,-	280	TMX400 1xTL5-80W HFP	105 451 99	68,-	271
TMS122 1xTL5-14W/830 HFP	798 639 99	83,-	278	TMX400 1xTL5-80W HFR	305 646 99	137,-	271
TMS122 1xTL5-14W/830 HFP TW	798 950 99	118,-	278	TMX400 2xTL-D58W HFP	092 737 99	59,-	267
TMS122 1xTL5-14W/830 HFR	798 790 99	139,-	278	TMX400 2xTL-D58W HFP	091 945 99	121,-	267
TMS122 1xTL5-14W/840 HFP	798 714 99	83,-	278	TMX400 2xTL-D58W HFP EL3	095 790 99	277,-	267
TMS122 1xTL5-14W/840 HFP TW	798 998 99	118,-	278	TMX400 2xTL-D58W HFP F32	683 560 99	59,-	267
TMS122 1xTL5-14W/840 HFR	798 875 99	139,-	278	TMX400 2xTL-D58W HFR F32	683 584 99	121,-	267
TMS122 1xTL5-21W/830 HFP	798 646 99	89,-	278	TMX400 2xTL5-35W HFP	305 141 99	67,-	271
TMS122 1xTL5-21W/830 HFR	798 806 99	145,-	278	TMX400 2xTL5-35W HFR	305 004 99	126,-	271
TMS122 1xTL5-21W/840 HFR	798 882 99	145,-	278	TMX400 2xTL5-49W HFP	291 116 99	67,-	271
TMS122 1xTL5-24W/830 HFP	798 653 99	86,-	278	TMX400 2xTL5-49W HFP EL3	291 192 99	286,-	271
TMS122 1xTL5-24W/830 HFR	798 813 99	140,-	278	TMX400 2xTL5-49W HFR	291 154 99	126,-	271
TMS122 1xTL5-24W/840 HFP	798 738 99	86,-	278	TMX400 2xTL5-80W HFP	683 669 99	95,-	271
TMS122 1xTL5-24W/840 HFR	798 899 99	140,-	278	TPH710 12xTL5-28W/RGB HFD	213 511 00	4356,-	46
TMS122 1xTL5-28W/830 HFP	798 660 99	97,-	278	TPH710 12xTL5-28W/RGB HFR	213 528 00	4334,-	46
TMS122 1xTL5-28W/830 HFP TW	798 967 99	135,-	278	TPH710 8xTL5-28W/827/865 HFD	213 535 00	3448,-	46
TMS122 1xTL5-28W/830 HFR	798 820 99	138,-	278	TPH710 8xTL5-28W/827/865 HFR	213 542 00	3437,-	46
TMS122 1xTL5-28W/840 HFP TW	799 001 99	135,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFD MB	238 262 00	398,-	291
TMS122 1xTL5-28W/840 HFR	798 905 99	138,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFD NB	238 255 00	398,-	291
TMS122 1xTL5-35W/830 HFP	798 677 99	104,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFD VVB	238 279 00	398,-	291
TMS122 1xTL5-35W/830 HFP TW	798 974 99	145,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFP MB	238 200 00	280,-	291
TMS122 1xTL5-35W/830 HFR	798 837 99	144,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFP NB	238 194 00	280,-	291
TMS122 1xTL5-35W/840 HFP	798 752 99	104,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFP VVB	238 217 00	280,-	291
TMS122 1xTL5-35W/840 HFP TW	799 018 99	145,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFR MB	238 231 00	390,-	291
TMS122 1xTL5-35W/840 HFR	798 912 99	144,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFR NB	238 224 00	390,-	291
TMS122 1xTL5-39W/830 HFP	798 684 99	92,-	278	TPS350 4xTL5-54W/840 HFR VVB	238 248 00	390,-	291
TMS122 1xTL5-39W/830 HFR	798 844 99	146,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFD MB	238 354 00	511,-	291
TMS122 1xTL5-39W/840 HFP	798 769 99	92,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFD NB	238 347 00	511,-	291
TMS122 1xTL5-39W/840 HFR	798 929 99	146,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFD VVB	238 361 00	511,-	291
TMS122 1xTL5-49W/830 HFP	798 691 99	106,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFP MB	238 293 00	358,-	291
TMS122 1xTL5-49W/830 HFP TW	798 981 99	146,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFP NB	238 286 00	358,-	291
TMS122 1xTL5-49W/830 HFR	798 851 99	162,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFP VVB	238 309 00	358,-	291
TMS122 1xTL5-49W/840 HFP	798 776 99	106,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFR MB	238 323 00	500,-	291
TMS122 1xTL5-49W/840 HFP TW	799 025 99	146,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFR NB	238 316 00	500,-	291
TMS122 1xTL5-49W/840 HFR	798 936 99	162,-	278	TPS350 4xTL5-80W/840 HFR VVB	238 330 00	500,-	291
TMS122 1xTL5-54W/830 HFP	798 707 99	99,-	278	TPS498 1xTL-D36W/830 HFP D/I C6		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMS122 1xTL5-54W/830 HFR	798 868 99	154,-	278	TPS498 1xTL-D36W/830 HFP D/I D6		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMS122 1xTL5-54W/840 HFP	798 783 99	99,-	278	TPS498 1xTL-D36W/830 HFP D/I OD		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMS122 1xTL5-54W/840 HFR	798 943 99	154,-	278	TPS498 1xTL-D58W/830 HFP D/I C6	707 921 00	247,-	62
TMS122-1xTL5-21W/840 HFP	798 721 99	89,-	278	TPS498 1xTL-D58W/830 HFP D/I D6	707 884 00	247,-	62
TMS122-1xTL5-28W/840 HFP	798 745 99	97,-	278	TPS498 1xTL-D58W/830 HFP D/I OD	708 003 00	251,-	62
TMX204 1xTL-D18W HFP	100 463 99	58,-	276	TPS498 1xTL5-28W/830 HFP D/I C6		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMX204 1xTL-D36W HFP	100 500 99	53,-	276	TPS498 1xTL5-28W/830 HFP D/I D6		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMX204 1xTL-D36W HFR	100 647 99	119,-	276	TPS498 1xTL5-28W/830 HFP D/I OD		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMX204 1xTL-D58W HFP	100 548 99	58,-	276	TPS498 1xTL5-35W/830 HFP D/I C6	707 907 00	255,-	62
TMX204 1xTL-D58W HFR	100 685 99	123,-	276	TPS498 1xTL5-35W/830 HFP D/I D6	707 846 00	255,-	62
TMX204 1xTL5-14W HFP	689 562 99	62,-	277	TPS498 1xTL5-35W/830 HFP D/I OD	707 983 00	258,-	62
TMX204 1xTL5-14W HFR	689 807 99	119,-	277	TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D/I C6	707 914 00	255,-	62
TMX204 1xTL5-28W HFP	689 586 99	64,-	277	TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D/I D6	707 860 00	255,-	62
TMX204 1xTL5-28W HFR	689 821 99	119,-	277	TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D/I OD	707 990 00	258,-	62
TMX204 1xTL5-35W HFP	689 609 99	66,-	277	TPS498 2xTL-D36W/830 HFP D/I C6		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMX204 1xTL5-35W HFR	689 845 99	123,-	277	TPS498 2xTL-D36W/830 HFP D/I D6		Konfiguratorauf Anfrage	62
TMX204 1xTL5-49W HFP	689 517 99	66,-	277	TPS498 2xTL-D36W/830 HFP D/I OD		Konfiguratorauf Anfrage	62

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TPS498 2xTL-D58W/830 HFP D/I C6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 1x54W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	753 911 00	337,-	48
TPS498 2xTL-D58W/830 HFP D/I D6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 1x54W/840 HFP M2 SM2 ALU	753 928 00	286,-	48
TPS498 2xTL-D58W/830 HFP D/I OD	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 1x80W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	757 568 00	397,-	48
TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I C6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 1x80W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	757 520 00	397,-	48
TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I D6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 1x80W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	757 544 00	397,-	48
TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I OD	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 1x80W/840 HFP M2 SM2 ALU	757 551 00	335,-	48
TPS498 2xTL5-35W/830 HFP D/I C6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 2x28W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	750 088 00	618,-	48
TPS498 2xTL5-35W/830 HFP D/I D6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 2x28W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	753 942 00	607,-	48
TPS498 2xTL5-35W/830 HFP D/I OD	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 2x28W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	753 959 00	607,-	48
TPS498 2xTL5-49W/830 HFP D/I C6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 2x28W/840 HFP M2 SM2 ALU	747 323 00	510,-	48
TPS498 2xTL5-49W/830 HFP D/I D6	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 2x35W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	750 095 00	701,-	48
TPS498 2xTL5-49W/830 HFP D/I OD	Konfiguratorauf Anfrage		62	TPS682 2x35W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	754 000 00	701,-	48
TPS642 1x28W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 208 00	395,-	52	TPS682 2x35W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	754 017 00	701,-	48
TPS642 1x28W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 185 00	360,-	52	TPS682 2x35W/840 HFP M2 SM2 ALU	747 354 00	586,-	48
TPS642 1x28W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 192 00	360,-	52	TPS682 2x49W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	754 116 00	701,-	48
TPS642 1x28W/840 HFP M2 SMS ALU	746 388 00	326,-	52	TPS682 2x49W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	754 079 00	701,-	48
TPS642 1x35W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	750 224 00	447,-	52	TPS682 2x49W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	754 093 00	701,-	48
TPS642 1x35W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 215 00	408,-	52	TPS682 2x49W/840 HFP M2 SM2 ALU	754 109 00	586,-	48
TPS642 1x35W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 222 00	408,-	52	TPS682 2x54W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	754 178 00	607,-	48
TPS642 1x35W/840 HFP M2 SMS ALU	746 418 00	374,-	52	TPS682 2x54W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	754 130 00	607,-	48
TPS642 1x49W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	757 506 00	447,-	52	TPS682 2x54W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	754 154 00	607,-	48
TPS642 1x49W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 307 00	408,-	52	TPS682 2x54W/840 HFP M2 SM2 ALU	754 161 00	510,-	48
TPS642 1x49W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 314 00	405,-	52	TPS682 2x80W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	493 497 00	732,-	48
TPS642 1x49W/840 HFP M2 SMS ALU	757 490 00	374,-	52	TPS682 2x80W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	493 473 00	732,-	48
TPS642 1x54W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 376 00	395,-	52	TPS682 2x80W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	493 466 00	732,-	48
TPS642 1x54W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 352 00	360,-	52	TPS682 2x80W/840 HFP M2 SM2 ALU	493 480 00	614,-	48
TPS642 1x54W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 369 00	360,-	52	TPS740 TL5C60W/830 HFP P SM3 IP ALU	635 194 00	491,-	36
TPS642 1x54W/840 HFP M2 SMS ALU	493 626 00	326,-	52	TPS740 TL5C60W/840 HFP P SM3 IP ALU	635 606 00	491,-	36
TPS642 1x80W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 420 00	468,-	52	TPS745 TL5C60W/830 HFP P SM3 IP ALU	635 217 00	491,-	36
TPS642 1x80W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 406 00	429,-	52	TPS745 TL5C60W/840 HFP P SM3 IP ALU	635 613 00	491,-	36
TPS642 1x80W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 413 00	429,-	52	TPS760 2x28W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 127 00	566,-	31
TPS642 1x80W/840 HFP M2 SMS ALU	493 640 00	376,-	52	TPS760 2x28W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 141 00	634,-	31
TPS642 2x28W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	750 231 00	449,-	52	TPS760 2x35W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 172 00	652,-	31
TPS642 2x28W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 437 00	422,-	52	TPS760 2x35W/840 HFR ND AC-MLO SMS	796 468 00	720,-	31
TPS642 2x28W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 444 00	422,-	52	TPS760 2x49W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 219 00	652,-	31
TPS642 2x28W/840 HFP M2 SMS ALU	746 449 00	365,-	52	TPS760 2x49W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 226 00	720,-	31
TPS642 2x35W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	750 248 00	507,-	52	TPS760 2x54W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 257 00	566,-	31
TPS642 2x35W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 499 00	484,-	52	TPS760 2x54W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 264 00	634,-	31
TPS642 2x35W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 505 00	484,-	52	TPS760 2x80W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 295 00	690,-	31
TPS642 2x35W/840 HFP M2 SMS ALU	746 470 00	419,-	52	TPS760 2x80W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 325 00	846,-	31
TPS642 2x49W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 604 00	507,-	52	TPS760 4x14W/840 HFP ND AC-MLO SBM	796 383 00	526,-	32
TPS642 2x49W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 581 00	484,-	52	TPS760 4x14W/840 HFP ND AC-MLO SM4	756 332 00	609,-	31
TPS642 2x49W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 598 00	484,-	52	TPS760 4x14W/840 HFR ND AC-MLO SBM	493 732 00	624,-	32
TPS642 2x49W/840 HFP M2 SMS ALU	754 574 00	419,-	52	TPS760 4x14W/840 HFR ND AC-MLO SM4	756 356 00	707,-	31
TPS642 2x54W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 659 00	449,-	52	TPS760 4x24W/840 HFP ND AC-MLO SBM	796 437 00	536,-	32
TPS642 2x54W/840 HFP C8-VH SMS ALU	754 635 00	422,-	52	TPS760 4x24W/840 HFP ND AC-MLO SM4	796 444 00	620,-	31
TPS642 2x54W/840 HFP D8-VH SMS ALU	754 642 00	422,-	52	TPS760 4x24W/840 HFR ND AC-MLO SBM	493 749 00	693,-	32
TPS642 2x54W/840 HFP M2 SMS ALU	493 633 00	365,-	52	TPS760 4x24W/840 HFR ND AC-MLO SM4	493 725 00	777,-	31
TPS642 2x80W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	493 619 00	522,-	52	TPS762 2x28W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 448 00	566,-	31
TPS642 2x80W/840 HFP C8-VH SMS ALU	493 596 00	506,-	52	TPS762 2x28W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 462 00	634,-	31
TPS642 2x80W/840 HFP D8-VH SMS ALU	493 589 00	506,-	52	TPS762 2x35W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 493 00	652,-	31
TPS642 2x80W/840 HFP M2 SMS ALU	493 602 00	425,-	52	TPS762 2x35W/840 HFR ND AC-MLO SMS	796 475 00	720,-	31
TPS644 1x28W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 666 00	395,-	53	TPS762 2x49W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 530 00	652,-	31
TPS644 1x35W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 673 00	447,-	53	TPS762 2x49W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 547 00	720,-	31
TPS644 1x49W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 680 00	447,-	53	TPS762 2x54W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 578 00	566,-	31
TPS644 1x54W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 697 00	395,-	53	TPS762 2x54W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 585 00	634,-	31
TPS644 1x80W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 703 00	468,-	53	TPS762 2x80W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 615 00	690,-	31
TPS644 2x28W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 710 00	449,-	53	TPS762 2x80W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 622 00	846,-	31
TPS644 2x35W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 727 00	507,-	53	TPS762 4x14W/840 HFP ND AC-MLO SBM	796 543 00	526,-	32
TPS644 2x49W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 734 00	507,-	53	TPS762 4x14W/840 HFP ND AC-MLO SM4	756 653 00	609,-	31
TPS644 2x54W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	754 741 00	449,-	53	TPS762 4x14W/840 HFR ND AC-MLO SBM	796 550 00	624,-	32
TPS644 2x80W/840 HFP AC-MLO SMS ALU	493 657 00	522,-	53	TPS762 4x14W/840 HFR ND AC-MLO SM4	756 677 00	707,-	31
TPS682 1x28W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	750 064 00	337,-	48	TPS762 4x24W/840 HFP ND AC-MLO SBM	796 567 00	536,-	32
TPS682 1x28W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	753 706 00	337,-	48	TPS762 4x24W/840 HFP ND AC-MLO SM4	796 505 00	620,-	31
TPS682 1x28W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	753 713 00	337,-	48	TPS762 4x24W/840 HFR ND AC-MLO SBM	796 574 00	693,-	32
TPS682 1x28W/840 HFP M2 SM2 ALU	747 262 00	286,-	48	TPS762 4x24W/840 HFR ND AC-MLO SM4	796 512 00	777,-	31
TPS682 1x35W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	750 071 00	389,-	48	TPS764 2x28W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 783 00	566,-	31
TPS682 1x35W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	753 768 00	389,-	48	TPS764 2x28W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 790 00	634,-	31
TPS682 1x35W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	753 775 00	389,-	48	TPS764 2x35W/840 HFP ND AC-MLO SMS	796 482 00	652,-	31
TPS682 1x35W/840 HFP M2 SM2 ALU	747 293 00	328,-	48	TPS764 2x35W/840 HFR ND AC-MLO SMS	796 499 00	720,-	31
TPS682 1x49W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	753 874 00	389,-	48	TPS764 2x49W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 820 00	652,-	31
TPS682 1x49W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	753 836 00	389,-	48	TPS764 2x49W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 837 00	720,-	31
TPS682 1x49W/840 HFP D8-VH SM2 ALU	753 850 00	389,-	48	TPS764 2x54W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 868 00	566,-	31
TPS682 1x49W/840 HFP M2 SM2 ALU	753 867 00	328,-	48	TPS764 2x54W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 875 00	634,-	31
TPS682 1x54W/840 HFP AC-MLO SM2 ALU	753 935 00	337,-	48	TPS764 2x80W/840 HFP ND AC-MLO SMS	756 905 00	690,-	31
TPS682 1x54W/840 HFP C8-VH SM2 ALU	753 898 00	337,-	48	TPS764 2x80W/840 HFR ND AC-MLO SMS	756 912 00	846,-	31

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
TPS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	750 965 00	1094,-	30	ZBP521 RMR	727 332 00	81,-	427
TPS770 3x49W/827/865 HFD AC-MLO SMS	750 958 00	949,-	30	ZBP521 RMS	727 653 00	84,-	427
TPS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	747 576 00	964,-	30	ZBP521 RMS	727 653 00	84,-	427
TPS770 3x54W/827/865 HFD AC-MLO SMS	747 569 00	819,-	30	ZBP521 SGF-BL	727 424 00	131,-	426
TPS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC SBM	491 684 00	995,-	32	ZBP521 SGF-GN	727 400 00	217,-	426
TPS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC SM4	750 941 00	1079,-	30	ZBP521 SGF-LBL	727 417 00	131,-	426
TPS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO SBM	491 691 00	850,-	32	ZBP521 SGF-MG	727 431 00	230,-	426
TPS770 6x14W/827/865 HFD AC-MLO SM4	750 934 00	934,-	30	ZBP521 SGF-YE	727 394 00	159,-	426
TPS772 3x49W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	751 412 00	1094,-	30	ZBP521 SVP	727 349 00	19,-	426
TPS772 3x49W/827/865 HFD AC-MLO SMS	751 405 00	949,-	30	ZBP521 TL	291 315 00	47,-	426
TPS772 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS	747 651 00	964,-	30	ZBP521 WAF1	727 479 00	158,-	427
TPS772 3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC SMS KIT	750 323 00	1184,-	30	ZBP521 WAF2	727 486 00	163,-	427
TPS772 3x54W/827/865 HFD AC-MLO SMS	747 644 00	819,-	30	ZBP521 WAF3	727 493 00	163,-	427
TPS772 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC SBM	796 529 00	995,-	32	ZBP522 RMR	728 117 00	195,-	429
TPS772 6x14W/827/865 HFD AC-MLO CVC SM4	751 399 00	1079,-	30	ZBP522 RMS	728 124 00	199,-	429
TPS772 6x14W/827/865 HFD AC-MLO SBM	796 536 00	850,-	32	ZBP523 BSO	729 091 00	50,-	428
TPS772 6x14W/827/865 HFD AC-MLO SM4	751 382 00	934,-	30	ZBP523 BSO	729 091 00	50,-	430
TTX150 581 1 x TL-D58W/840 HFP	124 827 00	90,-	275	ZBP523 COF2	729 244 00	192,-	428
TTX150 581 2 x TL-D58W/840 HFP	125 060 00	106,-	275	ZBP523 COF2	729 244 00	192,-	430
TTX150 582 2 x 1 x TL-D58W/840 HFP	124 858 00	158,-	275	ZBP523 COF3	729 251 00	192,-	428
TTX150 582 2 x 2 x TL-D58W/840 HFP	124 933 00	174,-	275	ZBP523 COF3	729 251 00	192,-	430
TTX150 582 A1530 1xTL-D58W/840 HFP	128 535 00	117,-	275	ZBP523 COF4	729 268 00	190,-	428
TTX400 491 7	290 270 99	44,-	270	ZBP523 DR	729 084 00	279,-	428
TTX400 492 7	290 294 99	79,-	270	ZBP523 DR	729 084 00	279,-	430
TTX400 493 7	290 317 99	93,-	270	ZBP523 F-RD	729 206 00	80,-	428
TTX400 581 5	093 451 99	40,-	266	ZBP523 F-RD	729 206 00	80,-	430
TTX400 582 5	093 475 99	62,-	266	ZBP523 GC	729 039 00	155,-	428
TTX400 582 7	091 983 99	77,-	266	ZBP523 GC	729 039 00	155,-	430
TTX400 583 5	093 499 99	73,-	266	ZBP523 GC-AS	729 060 00	167,-	428
TTX400 583 7	091 969 99	90,-	266	ZBP523 GC-AS	729 060 00	167,-	430
TTX410 582	093 512 99	36,-	266	ZBP523 GF	729 046 00	163,-	428
TTX410 583	093 536 99	47,-	266	ZBP523 GF	729 046 00	163,-	430
TWS640 1xTL5-24W/830 HFP ALU	750 521 00	382,-	80	ZBP523 HL	729 138 00	15,-	430
TWS640 1xTL5-24W/840 HFP ALU	750 514 00	382,-	80	ZBP523 HMG-FR	729 053 00	164,-	428
TWS680 1xTL5-24W/840 HFP	750 453 00	339,-	81	ZBP523 HMG-FR	729 053 00	164,-	430
TWS680 1xTL5-24W/840 HFP	750 460 00	339,-	81	ZBP523 HRL	729 114 00	20,-	428
TWS760 2xTL5-14W/830 HFP	750 408 00	373,-	78	ZBP523 HRL	729 114 00	20,-	430
TWS760 2xTL5-14W/840 HFP	750 392 00	373,-	78	ZBP523 LBSP	729 107 00	49,-	428
ZBB451 RMB-1	807 966 99	26,-	232	ZBP523 LBSP	729 107 00	49,-	430
ZBB451 RMB-1	807 966 99	26,-	233	ZBP523 RL	729 121 00	29,-	428
ZBB451 RMB-3	807 973 99	26,-	232	ZBP523 RL	729 121 00	29,-	430
ZBB451 RMB-3	807 973 99	26,-	233	ZBP523 RMLR	729 299 00	153,-	431
ZBC206 CFC (2PCS)	145 846 00	29,-	235	ZBP523 RMLS	729 305 00	157,-	431
ZBC206 DR ALU (BBC212 und BBC 206)	143 644 00	15,-	235	ZBP523 RMR	729 275 00	198,-	431
ZBC206 TRC ALU	145 853 00	17,-	235	ZBP523 RMS	729 282 00	202,-	431
ZBC206 TRC IX	145 860 00	18,-	235	ZBP523 SGF-BL	729 152 00	160,-	428
ZBC206 TUBE	143 651 00	12,-	235	ZBP523 SGF-BL	729 152 00	160,-	430
ZBG300 RMB + RMBH	802 008 99	32,-	234	ZBP523 SGF-GN	729 169 00	247,-	428
ZBG300 RMB+ RMBH RGB	802 022 99	42,-	234	ZBP523 SGF-GN	729 169 00	247,-	430
ZBG310 RMB + RMBH	802 251 99	36,-	234	ZBP523 SGF-LBL	729 183 00	160,-	428
ZBG310 RMB+RMBH RGB	802 275 99	45,-	234	ZBP523 SGF-LBL	729 183 00	160,-	430
ZBG320 RMB + RMBH	802 312 99	43,-	234	ZBP523 SGF-MG	729 190 00	261,-	428
ZBG320 RMB+RMBH RGB	802 336 99	53,-	234	ZBP523 SGF-MG	729 190 00	261,-	430
ZBG410 ADAPTER RING 90-50 ALU 10 PCS	803 722 99	5,-	203	ZBP523 SGF-YE	729 176 00	190,-	428
ZBH375 angle (Set mit 2 Stk.)	757 698 00	100,-	292	ZBP523 SGF-YE	729 176 00	190,-	430
ZBH375 chain (Set mit 2 Stk.)	757 704 00	69,-	292	ZBP523 SVP	729 077 00	21,-	428
ZBH375 flat (Set mit 2 Stk.)	757 681 00	37,-	292	ZBP523 SVP	729 077 00	21,-	430
ZBO523 HL	729 138 00	15,-	428	ZBP523 TL	291 322 00	62,-	428
ZBP521 BSO	727 363 00	36,-	426	ZBP523 TL	291 322 00	62,-	430
ZBP521 COF2	727 448 00	159,-	427	ZBP523 WAF1	729 213 00	192,-	428
ZBP521 COF3	727 455 00	159,-	427	ZBP523 WAF1	729 213 00	192,-	430
ZBP521 COF4	727 462 00	164,-	427	ZBP523 WAF2	729 220 00	161,-	428
ZBP521 DR	727 356 00	113,-	426	ZBP523 WAF2	729 220 00	161,-	430
ZBP521 F-RD	727 387 00	45,-	427	ZBP523 WAF3	729 237 00	192,-	428
ZBP521 GB	727 608 00	131,-	426	ZBP523 WAF3	729 237 00	192,-	430
ZBP521 GC	727 561 00	76,-	426	ZBR600 CMB-100 WH	565 699 00	217,-	149
ZBP521 GC-AS	727 592 00	76,-	426	ZBR600 CMB-300 WH	565 675 00	258,-	149
ZBP521 GF	727 578 00	88,-	426	ZBR600 CMB-300 WH	565 675 00	258,-	149
ZBP521 GS1	727 509 00	50,-	427	ZBR600 FR-100	559 599 00	195,-	149
ZBP521 GS4	727 516 00	50,-	427	ZBR600 FR-300	559 575 00	303,-	149
ZBP521 HL	727 547 00	15,-	427	ZBR600 FR-300	559 575 00	303,-	149
ZBP521 HMG-FR	727 585 00	88,-	426	ZBR600 G-T300 ANT	391 793 00	78,-	149
ZBP521 HRL	727 523 00	17,-	427	ZBR600 G-T300 ANT	391 793 00	78,-	149
ZBP521 LBSP	727 370 00	36,-	426	ZBR600 MC-100 GR	391 830 00	39,-	149
ZBP521 RL	727 530 00	20,-	427	ZBR600 MC-300 GR	391 809 00	60,-	149
ZBP521 RMR	727 332 00	81,-	427	ZBR600 MC-300 GR	391 809 00	60,-	149

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
ZBS160 MB	299 600 99	14,-	122	ZBS271 RL-GN	779 263 00	47,-	141
ZBS160 MB	299 600 99	14,-	123	ZBS271 RL-O	710 617 00	47,-	140
ZBS250 FR	710 280 00	189,-	141	ZBS271 RL-RD	779 287 00	47,-	141
ZBS250 FR Frame MINI 125	783 567 99	22,-	141	ZBS271 RL-YE	779 300 00	47,-	141
ZBS250 GCG	710 198 00	22,-	140	ZBS271 SG-O	710 556 00	77,-	141
ZBS250 GCG	710 198 00	22,-	184	ZBS271 WAV-SURF	710 679 00	42,-	141
ZBS250 LS	710 143 00	29,-	140	ZBS271 WAV-SUSP	710 648 00	42,-	141
ZBS250 LS	710 143 00	29,-	184	ZBS280 FR	710 310 00	276,-	141
ZBS250 PG	710 372 00	18,-	140	ZBS280 FR Frame POWER 275	783 598 99	31,-	141
ZBS250 PG	710 372 00	18,-	184	ZBS280 FRG	710 501 00	99,-	141
ZBS250 UV	710 327 00	25,-	140	ZBS280 FRG-C	710 532 00	99,-	141
ZBS250 UV	710 327 00	25,-	184	ZBS280 HR	710 471 00	99,-	141
ZBS254 DF-BL	710 068 00	66,-	140	ZBS280 PG	710 440 00	17,-	140
ZBS254 DF-GN	710 037 00	66,-	140	ZBS280 RL-O	710 624 00	44,-	140
ZBS254 DF-RD	710 006 00	66,-	140	ZBS280 SG-O	710 563 00	99,-	141
ZBS254 DF-YE	710 099 00	66,-	140	ZBS290 GF WH	263 815 00	73,-	146
ZBS254 GCG	710 204 00	22,-	140	ZBS290 HR-FR-CLP	042 120 00	37,-	146
ZBS254 LS	710 150 00	29,-	140	ZBS290 MLO WH	263 822 00	111,-	146
ZBS254 PG	710 389 00	18,-	140	ZBS290 PG WH	263 808 00	66,-	146
ZBS254 UV	710 334 00	25,-	140	ZBS290 SG-FR	042 182 00	73,-	146
ZBS260 FR	710 297 00	201,-	141	ZBS290 SG-O	042 526 00	79,-	146
ZBS260 FR	710 297 00	201,-	147	ZBS290 WG	auf Anfrageauf Anfrage		146
ZBS260 FR Frame COMPACT 175	783 574 99	20,-	141	ZBS291 CL-CYL-C	042 267 00	56,-	146
ZBS260 GCG	710 235 00	27,-	140	ZBS291 CL-CYL-SQR	042 274 00	56,-	146
ZBS260 GCG	710 235 00	27,-	184	ZBS291 GF WH*	263 846 00	76,-	146
ZBS260 LS	710 181 00	38,-	140	ZBS291 HR-FR-CLP	042 137 00	45,-	146
ZBS260 LS	710 181 00	38,-	184	ZBS291 MLO WH*	263 853 00	133,-	146
ZBS260 OCS Optic Cleansing Set	780 474 00	27,-	141	ZBS291 PG WH*	263 839 00	69,-	146
ZBS260 PE	229 178 00	63,-	141	ZBS291 SG-FR	042 199 00	79,-	146
ZBS260 PE	229 178 00	63,-	147	ZBS291 SG-O	263 884 00	86,-	146
ZBS260 PG	710 419 00	20,-	140	ZBS291 WG	auf Anfrageauf Anfrage		146
ZBS260 PG	710 419 00	20,-	184	ZBS29x CONE-BL (Kegel Blau)	051 948 00	134,-	146
ZBS260 UV	710 365 00	36,-	140	ZBS29x CONE-GN (Kegel Grün)	051 955 00	134,-	146
ZBS260 UV	710 365 00	36,-	184	ZBS29x CONE-OR (Kegel Orange)	051 924 00	134,-	146
ZBS261 FRG	710 488 00	65,-	141	ZBS29x CONE-WH (Kegel Weiß)	051 931 00	134,-	146
ZBS261 FRG-C	710 518 00	70,-	141	ZBS29x CONE-YE (Kegel Gelb)	051 917 00	134,-	146
ZBS261 HR	710 457 00	71,-	141	ZBS29x FR-CYL-C	042 281 00	58,-	146
ZBS261 PG	710 426 00	20,-	140	ZBS29x FR-CYL-SQR	042 298 00	58,-	146
ZBS261 RL-BL	710 570 00	46,-	141	ZBS29x RL*	263 860 00	69,-	146
ZBS261 RL-GN	779 256 00	46,-	141	ZBS300 ELU-E14	617 206 99	15,-	115
ZBS261 RL-O	710 600 00	29,-	140	ZBS300 ELU-E14	617 206 99	15,-	117
ZBS261 RL-RD	779 270 00	46,-	141	ZBS300 ELU-E14	617 206 99	15,-	118
ZBS261 RL-YE	779 294 00	46,-	141	ZBS300 SMB (4 pcs)	598 147 99	16,-	91
ZBS261 SG-O	710 549 00	73,-	141	ZBS300 SMB (4 pcs)	598 147 99	16,-	111
ZBS262 DF-BL	710 075 00	90,-	140	ZBS300 SMB (4 pcs)	598 147 99	16,-	115
ZBS262 DF-GN	710 044 00	90,-	140	ZBS300 SMB (4 pcs)	598 147 99	16,-	119
ZBS262 DF-MT	710 129 00	79,-	140	ZBS300 SMB (4 pcs)	598 147 99	16,-	120
ZBS262 DF-RD	710 013 00	106,-	140	ZBS319 LP 18	623 405 00	38,-	117
ZBS262 DF-YE	710 105 00	90,-	140	ZBS319 LP 36	623 412 00	44,-	117
ZBS262 GCG	710 211 00	27,-	140	ZBS319 LP 58	623 436 00	47,-	117
ZBS262 LS	710 167 00	38,-	140	ZBS340 EP N	704 326 99	23,-	118
ZBS262 PG	710 396 00	20,-	140	ZBS340 SMB	704 746 99	17,-	118
ZBS262 UV	710 341 00	36,-	140	ZBS460 SMB (4pcs)	493 077 99	23,-	109
ZBS264 DF-BL	710 082 00	90,-	140	ZBS460 SMB-PLC	493 053 99	7,-	109
ZBS264 DF-GN	710 051 00	90,-	140	ZBS460 SMB-TPM (4pcs)	493 039 99	9,-	109
ZBS264 DF-MT	710 136 00	79,-	140	ZBS461 SMB-PLC (4pcs)	641 776 99	25,-	109
ZBS264 DF-RD	710 020 00	106,-	140	ZBS740 F-BL	633 145 00	37,-	36
ZBS264 DF-YE	710 112 00	90,-	140	ZBS740 F-BL	633 145 00	37,-	93
ZBS264 GCG	710 228 00	27,-	140	ZBX720 CFRM L1200	495 231 00	195,-	157
ZBS264 LS	710 174 00	38,-	140	ZBX720 CFRM L1500	495 279 00	258,-	157
ZBS264 PG	710 402 00	20,-	140	ZBX720 CFRM L600	495 248 00	165,-	157
ZBS264 UV	710 358 00	36,-	140	ZBX720 EP SET	495 194 00	74,-	157
ZBS270 FR	710 303 00	213,-	141	ZBX720 IP L1200	495 224 00	67,-	157
ZBS270 FR	710 303 00	213,-	147	ZBX720 IP L300	495 200 00	33,-	157
ZBS270 FR Frame PERFORMANCE 225	783 581 99	22,-	141	ZBX720 IP L600	495 217 00	48,-	157
ZBS270 FRG	771 618 00	79,-	141	ZCC100 5V CLIII IP20	811 888 99	164,-	213
ZBS270 FRG-C	771 625 00	79,-	141	ZCC100 MB-A	811 871 99	20,-	213
ZBS270 HR	771 601 00	79,-	141	ZCC200 C1000-M-F	812 304 99	5,-	214
ZBS270 PE	131 112 00	79,-	141	ZCC200 CMC L1000 ALU	812 281 99	7,-	214
ZBS270 PE	131 112 00	79,-	147	ZCC200 CMC L2000 ALU	812 298 99	14,-	214
ZBS270 SG-O	771 632 00	79,-	141	ZCC200 CMC L50 ALU (5 PCS)	812 274 99	4,-	214
ZBS271 FRG	710 495 00	77,-	141	ZCG421 O	800 738 99	3,-	205
ZBS271 FRG-C	710 525 00	77,-	141	ZCG421 P	800 745 99	3,-	205
ZBS271 HR	710 464 00	77,-	141	ZCP400 CL III IP65 External Controller	812 779 99	206,-	236
ZBS271 PG	710 433 00	13,-	140	ZCP494 C15250FL	710 755 99	329,-	217
ZBS271 RL-BL	710 587 00	47,-	141	ZCP494 C1525FL	710 786 99	169,-	217

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
ZCP494 C3050FL	710 779 99	179,-	217	ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER	275 567 99	404,-	226
ZCP494 C305FL	710 762 99	149,-	217	ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER	275 567 99	404,-	227
ZCP494 C610FL	710 793 99	169,-	217	ZCX400 100-240V EO DATA ENABLER	710 540 99	399,-	217
ZCP770 BSP A13	701 650 00	507,-	226	ZCX400 100-240V ETHER DATA ENABLER	710 533 99	499,-	210
ZCP770 BSP A23	701 667 00	507,-	226	ZCX400 100-240V ETHER DATA ENABLER	710 533 99	499,-	219
ZCP770 BSP A43	701 674 00	507,-	226	ZCX400 100-240V ETHER DATA ENABLER	710 533 99	499,-	226
ZCP770 BSP A5-17	701 698 00	507,-	226	ZCX400 100-240V ETHER DATA ENABLER	710 533 99	499,-	227
ZCP770 BSP A63	701 681 00	507,-	226	ZCX400 100-240V iW DATA ENABLER	711 790 99	499,-	230
ZCP770 BSP A8	701 704 00	507,-	226	ZCX400 SPDS-60CA 24V-60W	710 953 99	279,-	209
ZCS260 CPS-SI	614 060 00	40,-	58	ZCX410 C1525P-M-F	275 499 99	19,-	207
ZCS260 CPS-SI	614 060 00	40,-	61	ZCX410 C3050P	275 475 99	39,-	207
ZCS260 CPS-WH	614 039 00	40,-	58	ZCX410 C305P-M-F	275 482 99	13,-	207
ZCS260 CPS-WH	614 039 00	40,-	61	ZCX410 RA L1220 (25PCS)	275 505 00	299,-	207
ZCS260 SME-3-SI	611 113 00	65,-	58	ZCX410 RA L1220 (25PCS)	275 505 00	328,-	209
ZCS260 SME-3-SI	611 113 00	65,-	61	ZCX410 RA L1220 (25PCS)	275 505 00	328,-	209
ZCS260 SME-3-WH	611 106 00	65,-	58	ZCX411 C1525P-M-FWH CE	714 715 99	22,-	208
ZCS260 SME-3-WH	611 106 00	65,-	61	ZCX411 C152P-M-FWH CE	714 685 99	17,-	208
ZCS260 SME-5-SI	614 053 00	69,-	61	ZCX411 C305-TVWH CE	714 722 99	25,-	208
ZCS260 SME-5-WH	614 046 00	69,-	61	ZCX411 C3050P CE	714 678 99	20,-	208
ZCS291 CFRMWH	042 373 00	41,-	147	ZCX411 C305P-M-FWH CE	714 692 99	19,-	208
ZCS291 GF **	042 328 00	42,-	146	ZCX411 C457P-M-FWH CE	714 708 99	19,-	208
ZCS291 GRC WH	042 359 00	47,-	147	ZCX411 END-TO-END COUPLER (5PCS)	700 011 99	40,-	208
ZCS291 MR-S WHWH	042 366 00	55,-	147	ZCX411 RA L229 (25PCS)	714 760 00	226,-	208
ZCS291 MRA-B WH GRCWH	042 380 00	200,-	147	ZCX411 RA L483 (25PCS)	714 746 00	323,-	208
ZCS291 PG**	042 335 00	41,-	146	ZCX411 RA L991 (25 PCS)	701 315 00	721,-	208
ZCS314 FT58	046 051 99auf Anfrage		75	ZCX411 TERMINATOR (10PCS)	714 852 99	33,-	208
ZCS398 CC-SW-SD	619 804 00	157,-	66	ZCX440 C1525P-M-F	710 694 99	32,-	209
ZCS398 CC-T400	619 781 99	33,-	66	ZCX440 C1525P-M-F	710 694 99	32,-	209
ZCS398 CC-T400-AD	619 828 99	45,-	63	ZCX440 C305P-M-F	710 687 99	15,-	209
ZCS398 CC-T400-AD	619 828 99	45,-	66	ZCX440 C9150FL	710 618 99	46,-	209
ZCS398 CC-T400-SD	619 811 00	157,-	66	ZCX450 C12200FL	275 536 99	78,-	210
ZCS398 CD	421 391 00	59,-	66	ZCX450 C1525P-M-F	275 550 99	48,-	210
ZCS398 CP-S	605 104 00	41,-	66	ZCX450 C305P-M-F	275 543 99	25,-	210
ZCS398 CP-T	605 937 99	53,-	66	ZCX450 RA L1220 BK	711 387 99	15,-	210
ZCS398 CW350	631 684 99	9,-	63	ZCZ643 BA GR	556 086 00	58,-	45
ZCS398 CW350	631 684 99	9,-	66	ZCZ643 BA WH	556 079 00	58,-	45
ZCS398 CW350 (10PCS)	auf Anfrage	79,-	63	ZGP070 ACF	226 887 00 a.Anfrage		380
ZCS398 CW350 (10PCS)	auf Anfrage	79,-	66	ZGP070 FG	226 849 00 a.Anfrage		380
ZCS398 ELU-E14-2	614 892 99	15,-	63	ZGP070 GB	226 863 00 a.Anfrage		380
ZCS398 ELU-E14-2	614 892 99	15,-	66	ZGP070 L-BACK	227 648 00	43,-	380
ZCS398 ELU-E14-2	614 892 99	15,-	69	ZGP070 L-FRONT	227 631 00	43,-	380
ZCS398 ELU-E14-4	614 915 99	23,-	70	ZGP070 PCF	226 894 00 a.Anfrage		380
ZCS398 EP-S	629 193 00	13,-	66	ZGP100 ACF	226 900 00auf Anfrage		382
ZCS398 EP-T	629 216 00	18,-	66	ZGP100 FG	226 856 00auf Anfrage		382
ZCS398 MB-TTX	634 548 99	19,-	66	ZGP100 GB	226 870 00auf Anfrage		382
ZCS419 C15250P CE	715 095 99	260,-	218	ZGP100 L-BACK	227 662 00	50,-	382
ZCS459 C15250P CE	715 118 99	260,-	219	ZGP100 L-FRONT	227 655 00	50,-	382
ZCS459 C1525P-M-F CE	715 071 99	87,-	218	ZGP100 P Adapter S42	241 163 00auf Anfrage		382
ZCS459 C1525P-M-F CE	715 071 99	87,-	219	ZGP100 PCF	226 917 00auf Anfrage		382
ZCS459 C305P-M-F CE	715 064 99	65,-	218	ZGP300 MBP-T L1195 SI	181 311 00auf Anfrage		443
ZCS459 C305P-M-F CE	715 064 99	65,-	219	ZGP300 MBP-T L590 SI	181 304 00auf Anfrage		443
ZCS459 CONNECTOR CE	715 057 99	49,-	218	ZGP300 MBW L210 SI	181 328 00	147,-	443
ZCS459 CONNECTOR CE	715 057 99	49,-	219	ZGP300 MBW L600 SI	181 335 00	157,-	443
ZCS700 SPCA ALU	214 591 99	4,-	193	ZGP340 SP76P	131 115 99	35,-	407
ZCS711 C1000W	679 311 00	100,-	221	ZGP340 SP76P	131 115 99	35,-	409
ZCS711 C2000W	679 328 00	109,-	221	ZGP430 LO	479 965 00	166,-	340
ZCS711 MB L71 W100	679 670 00	28,-	221	ZGP431 LO	479 972 00	209,-	342
ZCS711 MB W100	660 790 00	39,-	221	ZGP440	279 978 00	266,-	363
ZCS711 MB W150	679 687 00	75,-	221	ZGP441	279 923 00	500,-	363
ZCS711 MB W200	679 694 00	82,-	221	ZGS100 AD76/60	141 039 00	53,-	455
ZCS750 ADH WH	529 067 99	5,-	193	ZGS200 SP42/48	599 506 99	24,-	405
ZCS750 ADS BK ADAPTOR 3C 5KG SCRWB	570 204 99	31,-	193	ZGS200 SP60	216 632 99	24,-	405
ZCS750 ADS GR ADAPTOR 3C 5KG SCRWB	570 211 99	31,-	193	ZGS200 SP76	216 649 99	37,-	405
ZCS750 ADS WH ADAPTOR 3C 5KG SCRWB	570 198 99	31,-	193	ZGS201 MBW	239 149 00	58,-	409
ZCS750 TBD	527 070 99	20,-	193	ZGS201 MBW	239 149 00	58,-	455
ZCS800 TPS BK 150VA HF12/230V	158 082 00	84,-	194	ZGS252 L-BACK V2	837 598 00	30,-	384
ZCS800 TPS WH 150VA HF12/230V	158 075 00	84,-	194	ZGS252 L-FRONT V2	837 581 00	30,-	384
ZCSS711 TB-XLR5	679 700 00	103,-	221	ZGS253 L-BACK V2	833 095 00	34,-	386
ZCW216 36W TW3-HF 16A CLI	294 179 99	32,-	305	ZGS253 L-FRONT V2	833 088 00	34,-	386
ZCW216 58W TW3-HF 16A CLI	294 216 99	36,-	305	ZKL920 60VA HF WH	143 354 99	21,-	155
ZCW216 HS (20PCS)	293 974 99	11,-	303	ZKL920 105VA HF WH	143 361 99	35,-	155
ZCW216 HS (20PCS)	293 974 99	11,-	305	ZKL920 150VA HF WH	143 378 99	49,-	155
ZCW216 LOC-VP (6PCS)	293 950 99	8,-	305	ZMS122 EC (10 UNITS)	643 953 00	47,-	279
ZCW596 58 TW3-HF-10A CLI	162 645 99	30,-	303	ZMX204 SR (2PCS)	108 117 99	4,-	276
ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER	275 567 99	404,-	210	ZMX204 SR (2PCS)	108 117 99	4,-	277
ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER	275 567 99	404,-	219	ZNF100 BD-L	267 067 00	104,-	441

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
ZNF100 BD-S	267 081 00	104,-	441	ZRP559-SB	147 581 00	167,-	348
ZNF300 BD-L	267 098 00	125,-	441	ZRS250 DECO L100 GR	587 097 00	316,-	388
ZNF300 BD-S	267 104 00	125,-	441	ZRS250 DECO L150 GR	587 103 00	355,-	388
ZNV920 TRF-105 230/12V CLIII	559 988 00	58,-	163	ZRS250 MB-D 60 L100	586 939 00	425,-	388
ZNX500 Box 1xCDM-35W HF 230/240V	575 018 00	173,-	163	ZRS250 MB-D 76 L100	586 977 00	492,-	388
ZNX500 Box 1xCDM-35W IC 230V	558 912 00	156,-	163	ZRS250 MB-D 76 L150	586 991 00	482,-	388
ZNX500 Box 1xCDM-70W HF 230/240V	575 025 00	181,-	163	ZRS250 MB-S 60 L100	586 922 00	242,-	388
ZNX500 Box 1xCDM-70W IC 230V	558 936 00	156,-	163	ZRS250 MB-S 60 L150	586 946 00	262,-	388
ZNX500 Box 1xSDWT-50W IC 230V	558 950 00	218,-	163	ZRS250 MB-S 76 L100	586 960 00	276,-	388
ZPH201 US	596 051 00	27,-	75	ZRS250 MB-S 76 L150	586 984 00	277,-	388
ZPH301 US	596 068 00	33,-	63	ZRS250 MBW L100	586 915 00	344,-	388
ZPH301 US	596 068 00	33,-	66	ZRS501 BD BK	483 344 00	29,-	184
ZPH301 US	596 068 00	33,-	69	ZRS501 BD GR	483 351 00	29,-	184
ZPH301 US	596 068 00	33,-	72	ZRS501 BD WH	483 368 00	29,-	184
ZPH401 US	596 075 00	54,-	63	ZRS501 DF-BL	483 290 00	167,-	184
ZPH401 US	596 075 00	54,-	66	ZRS501 DF-GN	483 313 00	167,-	184
ZPH501 US	636 665 99	56,-	63	ZRS501 DF-MT	483 320 00	167,-	184
ZPH501 US	636 665 99	56,-	66	ZRS501 DF-RD	483 283 00	167,-	184
ZPH710 CP-SW (2PCS)	214 051 00	52,-	46	ZRS501 DF-YE	483 306 00	167,-	184
ZPH710 CPL-SW	214 075 00	23,-	46	ZRS502 BD BK	483 436 00	22,-	184
ZPH710 CPX-SW	214 068 00	29,-	46	ZRS502 BD GR	483 443 00	22,-	184
ZPH710 MB-SW (4PCS)	214 044 00	69,-	46	ZRS502 BD WH	483 450 00	22,-	184
ZPH710 SMB (4PCS)	214 082 00	46,-	46	ZRS502 DF-BL	483 382 00	99,-	184
ZPH710 Suction Cup	216 598 00	25,-	46	ZRS502 DF-GN	483 405 00	99,-	184
ZPH760 C10000-3x0,75	790 183 00	68,-	33	ZRS502 DF-MT	483 412 00	99,-	184
ZPH760 C10000-5x0,75	790 190 00	91,-	33	ZRS502 DF-RD	483 375 00	99,-	184
ZPH760 CPX C1500	750 316 00	336,-	32	ZRS502 DF-YE	483 399 00	99,-	184
ZPH760 CPX C5000	794 792 00	412,-	32	ZRS700 MBW6 ALU	378 817 99	8,-	193
ZPK150 CH (2 PCS)	143 040 00	5,-	290	ZRS700 MBW80 ALU	149 837 99	32,-	193
ZPK150 GC	143 019 00	78,-	290	ZRS700 SCP ALU	149 851 99	4,-	193
ZPK150 MB	143 033 00	26,-	290	ZRS700 SMC WH	149 875 99	4,-	193
ZPK380 GC D350	725 673 99	79,-	289	ZRS700 SMS	149 882 99	12,-	193
ZPK380 GC D465	725 680 99	89,-	289	ZRS700 SPC ALU	325 279 99	4,-	193
ZPK380 MB	725 765 99	58,-	289	ZRS700 SPCL ALU	325 309 99	13,-	193
ZPK380 MB-SW	725 734 99	76,-	289	ZRS704 BD BK	145 761 00	61,-	171
ZPK380 PC D465	725 697 99	278,-	289	ZRS704 DF115-RD	145 648 00	56,-	171
ZPK380 SH	725 703 99	20,-	289	ZRS704 DF116-BL	145 655 00	56,-	171
ZPK380 TR	725 727 99	64,-	289	ZRS704 DF117-YE	145 662 00	56,-	171
ZPK561 3C GR	674 590 00	70,-	40	ZRS704 DF118-GN	145 679 00	56,-	171
ZPK561 3C WH	674 583 00	70,-	40	ZRS704 GCF	143 064 00	13,-	171
ZPK561 BA GR	674 576 00	47,-	40	ZRS704 HC BK	145 778 00	66,-	171
ZPK561 BA WH	674 569 00	47,-	40	ZRS704 PG	145 686 00	12,-	171
ZPK561 PG D273	674 606 00	20,-	40	ZRS704 UV	145 693 00	21,-	171
ZPK561 PG D273	674 606 00	20,-	40	ZRS705 DF69-BL BLUE FILTER	149 967 00	154,-	168
ZPK561 UV D273	674 613 00	82,-	40	ZRS705 DF69-GR GREEN FILTER	149 981 00	154,-	168
ZPK561 UV D273	674 613 00	82,-	40	ZRS705 DF69-RD RED FILTER	149 950 00	154,-	168
ZPK562 PG D273	674 637 00	20,-	40	ZRS705 DF69-YE YELLOW FILTER	149 974 00	154,-	168
ZPK562 PG D273	674 637 00	20,-	40	ZRS750 ACP WH	381 367 99	60,-	193
ZPS350 SMT (2PCS)	239 238 00	40,-	291	ZRS750 CCPE BK	141 527 99	49,-	193
ZPS498 CD	427 478 00	59,-	63	ZRS750 CCPEWH	381 282 99	49,-	193
ZPS498 CP	427 461 00	41,-	63	ZRS750 CCPI BK	141 534 99	49,-	193
ZPS498 EP	629 230 00	15,-	63	ZRS750 CCPI WH	381 268 99	49,-	193
ZPS740 GR L3800 RAL 9006	147 970 00	1000,-	216	ZRS750 CPF WH	381 206 99	80,-	193
ZRG440 L1000 12V ALU	812 373 99	48,-	194	ZRS750 CPS BK	141 558 99	37,-	193
ZRG440 L2000 12V ALU	812 380 99	87,-	194	ZRS750 CPS WH	381 220 99	37,-	193
ZRP220 AD 34/42	621 228 99	11,-	408	ZRS750 CPX WH	381 343 99	93,-	193
ZRP220 AD60/60 A5	621 341 00	42,-	408	ZRS750 CS WH	149 844 99	8,-	193
ZRP220 AD76/60 A5	621 358 00	44,-	408	ZRS750 EP BK	141 503 99	3,-	193
ZRP320 GRB-W	141 312 00	164,-	432	ZRS750 EP WH	381 244 99	3,-	193
ZRP320 GRB-W	141 312 00	164,-	434	ZRS750 EPSL BK	141 497 99	18,-	193
ZRP320 GRB-W	141 312 00	164,-	438	ZRS750 EPSL WH	381 145 99	18,-	193
ZRP320 GRB-W	141 312 00	164,-	439	ZRS750 EPSR BK	141 480 99	18,-	193
ZRP320 GRB-W	141 312 00	164,-	440	ZRS750 EPSR WH	381 169 99	18,-	193
ZRP320 GRB-W	141 312 00	164,-	444	ZRS750 ICP BK	141 510 99	11,-	193
ZRP320 GRB-W 4CG	148 786 00	172,-	432	ZRS750 ICP WH	381 183 99	11,-	193
ZRP320 GRB-W 4CG	148 786 00	172,-	434	ZRS750 TCPL WH	381 329 99	72,-	193
ZRP320 GRB-W 4CG	148 786 00	172,-	438	ZRS750 TCPR WH	381 305 99	72,-	193
ZRP320 GRB-W 4CG	148 786 00	172,-	439	ZRS800 ADJ 12V BK	389 769 99	2,-	191
ZRP320 GRB-W 4CG	148 786 00	172,-	440	ZRS800 ADJ 12V BK	389 769 99	2,-	194
ZRP320 GRB-W 4CG	148 786 00	172,-	444	ZRS800 ADJ 12V WH	389 745 99	2,-	191
ZRP554	227 283 00	663,-	348	ZRS800 ADJ 12V WH	389 745 99	2,-	194
ZRP555	227 290 00	769,-	348	ZRS800 CCP BK	389 929 99	5,-	194
ZRP556	824 215 00	1200,-	348	ZRS800 CCP WH	389 905 99	5,-	194
ZRP557	230 122 00	1739,-	348	ZRS800 CMW BK	390 048 99	3,-	194
ZRP558	230 139 00	454,-	348	ZRS800 CMW WH	390 024 99	3,-	194
ZRP559-LB	147 574 00	227,-	348	ZRS800 CPF BK	389 967 99	8,-	194

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
ZRS800 CPF WH	389 943 99	8,-	194	ZVF320 2xSON-T600W LV SI	504 255 00	486,-	445
ZRS800 CPS 12V BK	389 844 99	6,-	194	ZVF320 2xSON-T600W LV SP LD	957 811 00	496,-	438
ZRS800 CPS 12V WH	389 820 99	5,-	194	ZVF320 2xSON-T600W LV SP LD	957 811 00	496,-	445
ZRS800 EP BK	372 655 99	1,-	194	ZVF320 2xSON-T600W LV SP SD	957 804 00	496,-	438
ZRS800 EP WH	372 587 99	1,-	194	ZVF320 2xSON-T600W LV SP SD	957 804 00	496,-	445
ZRS800 EPS 12V BK	389 806 99	3,-	194	ZVF320 2xSON-T600W WV SI	504 286 00	486,-	444
ZRS800 EPS 12V WH	389 783 99	3,-	194	ZVF320 2xSON-T600W WV SP LD	957 835 00	496,-	438
ZRS800 ICP 12V BK	389 882 99	2,-	194	ZVF320 2xSON-T600W WV SP LD	957 835 00	496,-	444
ZRS800 ICP 12V WH	389 868 99	2,-	194	ZVF320 2xSON-T600W WV SP SD	957 828 00	496,-	438
ZRS800 SMS L2000 BK	390 000 99	3,-	194	ZVF320 2xSON-T600W WV SP SD	957 828 00	496,-	444
ZRS800 SMS L2000 WH	389 981 99	3,-	194	ZVF320 HPI-TP1000W LV PA	504 057 00	351,-	434
ZRZ643 ADH GR	556 109 00	51,-	45	ZVF320 HPI-TP1000W LV PA	504 057 00	351,-	438
ZRZ643 ADH WH	556 093 00	51,-	45	ZVF320 HPI-TP1000W LV PA	504 057 00	351,-	439
ZTX150 EC	124 698 99	16,-	275	ZVF320 HPI-TP1000W LV PA	504 057 00	351,-	440
ZTX150 EP	124 735 99	7,-	275	ZVF320 HPI-TP1000W LV PA	504 057 00	351,-	445
ZTX150 MB	124 711 99	8,-	275	ZVF320 HPI-TP1000W WV PA	504 064 00	351,-	434
ZTX150 MB-EC-2xEP	124 445 99	40,-	275	ZVF320 HPI-TP1000W WV PA	504 064 00	351,-	438
ZTX400 BC49	290 102 99	7,-	274	ZVF320 HPI-TP1000W WV PA	504 064 00	351,-	439
ZTX400 BC58	094 632 99	7,-	274	ZVF320 HPI-TP1000W WV PA	504 064 00	351,-	440
ZTX400 CB	094 236 99	8,-	274	ZVF320 HPI-TP1000W WV PA	504 064 00	351,-	444
ZTX400 CDB	101 361 99	11,-	274	ZVF320 HPI-TP2000W 380-415V LV PA	504 019 00	501,-	440
ZTX400 CH	094 250 99	3,-	291	ZVF320 HPI-TP2000W 380-415V LV PA	504 019 00	501,-	445
ZTX400 CH	094 250 99	3,-	274	ZVF320 HPI-TP2000W 380-415V WV PA	504 026 00	501,-	440
ZTX400 CH	094 250 99	3,-	275	ZVF320 HPI-TP2000W 380-415V WV PA	504 026 00	501,-	444
ZTX400 CL	094 311 99	18,-	274	ZVF320 HPI-TP2000W LV PA	503 999 00	650,-	440
ZTX400 CM	094 359 99	18,-	274	ZVF320 HPI-TP2000W LV PA	503 999 00	650,-	445
ZTX400 CP	289 366 99	9,-	274	ZVF320 HPI-TP2000W WV PA	504 002 00	650,-	440
ZTX400 CP-430	094 199 99	2,-	269	ZVF320 HPI-TP2000W WV PA	504 002 00	650,-	444
ZTX400 CP-555-MB	684 468 99	2,-	272	ZVF320 MHN-LA1000W LV SI	503 876 00	513,-	445
ZTX400 CP-555-WB	684 444 99	2,-	272	ZVF320 MHN-LA1000W LV SP LD	503 869 00	542,-	433
ZTX400 CP1-450	094 151 99	2,-	269	ZVF320 MHN-LA1000W LV SP LD	503 869 00	542,-	434
ZTX400 CP2-450	094 175 99	2,-	269	ZVF320 MHN-LA1000W LV SP LD	503 869 00	542,-	445
ZTX400 CPX	289 809 00	127,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W LV SP SD	503 852 00	542,-	433
ZTX400 CU	094 595 99	12,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W LV SP SD	503 852 00	542,-	434
ZTX400 DC	098 371 99	15,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W LV SP SD	503 852 00	542,-	445
ZTX400 EC	101 668 99	10,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W WV HR	506 396 00	730,-	433
ZTX400 ECC	094 410 99	2,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W WV HR	506 396 00	730,-	444
ZTX400 EP-430	094 137 99	3,-	269	ZVF320 MHN-LA1000W WV SI	503 913 00	513,-	444
ZTX400 EP-555-MB	684 383 99	3,-	272	ZVF320 MHN-LA1000W WV SP LD	503 890 00	542,-	433
ZTX400 EP-555-WB	684 406 99	3,-	272	ZVF320 MHN-LA1000W WV SP LD	503 890 00	542,-	434
ZTX400 EP-PHL	684 420 99	2,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W WV SP LD	503 890 00	542,-	444
ZTX400 EP1-450	094 113 99	3,-	269	ZVF320 MHN-LA1000W WV SP SD	503 883 00	542,-	433
ZTX400 EP2-450	092 027 99	4,-	269	ZVF320 MHN-LA1000W WV SP SD	503 883 00	542,-	434
ZTX400 ICC	094 335 99	1,-	274	ZVF320 MHN-LA1000W WV SP SD	503 883 00	542,-	444
ZTX400 LB (2PCS)	094 434 99	7,-	303	ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V LV SI	503 296 00	445,-	434
ZTX400 MB	094 274 99	2,-	274	ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V LV SI	503 296 00	445,-	439
ZTX400 MB-MDU	303 772 99	4,-	273	ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V LV SI	503 296 00	445,-	445
ZTX400 MB-SURF (2PCS)	094 458 99	8,-	274	ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V WV SI	503 319 00	445,-	434
ZTX400 MB-SW1.8	692 487 99	12,-	274	ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V WV SI	503 319 00	445,-	439
ZTX400 MB-WAPR (2PCS)	094 434 99	7,-	274	ZVF320 MHN-LA2000W 380-415V WV SI	503 319 00	445,-	444
ZTX400 MDU-D	303 246 99	345,-	273	ZVF320 MHN-SA1800W LV SP LD	503 746 00	644,-	445
ZTX400 MDU-P	303 291 99	494,-	273	ZVF320 MHN-SA1800W LV SP SD	503 739 00	644,-	445
ZTX400 PB	101 347 99	7,-	274	ZVF320 MHN-SA1800W WV HR	503 777 00	979,-	444
ZTX400 TC	094 397 99	8,-	274	ZVF320 MHN-SA1800W WV SP LD	503 760 00	644,-	444
ZTX400 UB	092 003 99	6,-	274	ZVF320 MHN-SA1800W WV SP SD	503 753 00	644,-	444
ZVF024 L	265 759 00	203,-	439	ZVF320 MHN-SA2000W 380-415V WV HR	503 180 00	762,-	444
ZVF320 2xHPI-TP400W LV PA	504 095 00	312,-	438	ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V LV SI	503 197 00	498,-	432
ZVF320 2xHPI-TP400W LV PA	504 095 00	312,-	440	ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V LV SI	503 197 00	498,-	445
ZVF320 2xHPI-TP400W LV PA	504 095 00	312,-	445	ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V WV SI	503 210 00	498,-	432
ZVF320 2xHPI-TP400W WV PA	504 101 00	312,-	438	ZVF320 MHN-SE2000W 380-415V WV SI	503 210 00	498,-	444
ZVF320 2xHPI-TP400W WV PA	504 101 00	312,-	440	ZVF320 SON-T1000W LV SI	504 149 00	509,-	445
ZVF320 2xHPI-TP400W WV PA	504 101 00	312,-	444	ZVF320 SON-T1000W LV SP LD	504 132 00	539,-	434
ZVF320 2xSON-T400W LV SI	504 330 00	303,-	445	ZVF320 SON-T1000W LV SP LD	504 132 00	539,-	438
ZVF320 2xSON-T400W LV SP LD	957 774 00	375,-	438	ZVF320 SON-T1000W LV SP LD	504 132 00	539,-	439
ZVF320 2xSON-T400W LV SP LD	957 774 00	375,-	440	ZVF320 SON-T1000W LV SP LD	504 132 00	539,-	440
ZVF320 2xSON-T400W LV SP LD	957 774 00	375,-	445	ZVF320 SON-T1000W LV SP LD	504 125 00	539,-	445
ZVF320 2xSON-T400W LV SP SD	957 767 00	375,-	438	ZVF320 SON-T1000W LV SP SD	504 125 00	539,-	434
ZVF320 2xSON-T400W LV SP SD	957 767 00	375,-	440	ZVF320 SON-T1000W LV SP SD	504 125 00	539,-	438
ZVF320 2xSON-T400W LV SP SD	957 767 00	375,-	445	ZVF320 SON-T1000W LV SP SD	504 125 00	539,-	439
ZVF320 2xSON-T400W WV SI	504 354 00	303,-	444	ZVF320 SON-T1000W LV SP SD	504 125 00	539,-	440
ZVF320 2xSON-T400W WV SP LD	957 569 00	375,-	438	ZVF320 SON-T1000W LV SP SD	504 132 00	539,-	445
ZVF320 2xSON-T400W WV SP LD	957 569 00	375,-	440	ZVF320 SON-T1000W WV SI	504 170 00	509,-	444
ZVF320 2xSON-T400W WV SP LD	957 569 00	375,-	444	ZVF320 SON-T1000W WV SP LD	504 163 00	539,-	434
ZVF320 2xSON-T400W WV SP SD	957 552 00	375,-	438	ZVF320 SON-T1000W WV SP LD	504 163 00	539,-	438
ZVF320 2xSON-T400W WV SP SD	957 552 00	375,-	440	ZVF320 SON-T1000W WV SP LD	504 163 00	539,-	439
ZVF320 2xSON-T400W WV SP SD	957 552 00	375,-	444	ZVF320 SON-T1000W WV SP LD	504 163 00	539,-	440

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
ZVF320 SON-T1000W WV SP LD	504 156 00	539,-	444	ZVF616 BSP	234 328 00	121,-	419
ZVF320 SON-T1000W WV SP SD	504 156 00	539,-	434	ZVF616 GLS	234 359 00	212,-	419
ZVF320 SON-T1000W WV SP SD	504 156 00	539,-	438	ZVF616 GLS	234 359 00	212,-	419
ZVF320 SON-T1000W WV SP SD	504 156 00	539,-	439	ZVF616 GLS	234 359 00	212,-	419
ZVF320 SON-T1000W WV SP SD	504 156 00	539,-	440	ZVF616 HL	234 397 00	212,-	419
ZVF320 SON-T1000W WV SP SD	504 163 00	539,-	444	ZVF616 PG	234 373 00	270,-	419
ZVF320 SON-T600W LV SI	504 392 00	285,-	445	ZVF616 VL	234 380 00	208,-	419
ZVF320 SON-T600W LV SP LD	957 798 00	308,-	434	ZVF617 BD	234 007 00	666,-	421
ZVF320 SON-T600W LV SP LD	957 798 00	308,-	445	ZVF617 BD	234 007 00	666,-	422
ZVF320 SON-T600W LV SP SD	957 781 00	308,-	434	ZVF617 BSO	233 932 00	123,-	421
ZVF320 SON-T600W LV SP SD	957 781 00	308,-	445	ZVF617 BSO	233 932 00	123,-	422
ZVF320 SON-T600W WV SI	504 415 00	285,-	444	ZVF617 BSP	236 490 00	123,-	421
ZVF320 SON-T600W WV SP LD	957 408 00	305,-	434	ZVF617 COF	233 918 00	989,-	422
ZVF320 SON-T600W WV SP LD	957 408 00	305,-	444	ZVF617 F-BL	233 819 00	175,-	422
ZVF320 SON-T600W WV SP SD	957 361 00	305,-	434	ZVF617 F-GN	233 895 00	175,-	422
ZVF320 SON-T600W WV SP SD	957 361 00	305,-	444	ZVF617 F-RD	233 840 00	195,-	422
ZVF403 GS	239 996 00	324,-	432	ZVF617 F-YE	233 871 00	175,-	422
ZVF403 GS	239 996 00	324,-	433	ZVF617 GLS	234 014 00	245,-	421
ZVF403 PAD	140 438 00	1043,-	432	ZVF617 GLS	234 014 00	245,-	421
ZVF403 PAD	140 438 00	1043,-	433	ZVF617 GLS	234 014 00	245,-	421
ZVF415 BD BK	243 788 99	8,-	447	ZVF617 GLS	234 014 00	245,-	422
ZVF415 L BK	243 771 99	22,-	447	ZVF617 GLS	234 014 00	245,-	422
ZVF480 L	281 421 00	329,-	440	ZVF617 GLS	234 014 00	245,-	422
ZVF605 ACS	234 717 00	178,-	415	ZVF617 HL	234 052 00	249,-	421
ZVF605 BD	234 670 00	474,-	415	ZVF617 PG	233 994 00	325,-	421
ZVF605 BS	234 724 00	132,-	415	ZVF617 PG	233 994 00	325,-	422
ZVF605 CN	234 663 00	297,-	415	ZVF617 SGF-BL	477 190 00	215,-	421
ZVF605 GS	234 700 00	228,-	415	ZVF617 SGF-COF2	477 237 00	215,-	421
ZVF605 HLBSP	234 656 00	88,-	415	ZVF617 SGF-GN	477 206 00	261,-	421
ZVF605 PG	234 694 00	348,-	415	ZVF617 SGF-WAF2	477 244 00	215,-	421
ZVF605 RL	234 687 00	353,-	415	ZVF617 SGF-YE	477 220 00	215,-	421
ZVF605 SGF-BL	477 060 00	149,-	415	ZVF617 VL	234 069 00	264,-	421
ZVF605 SGF-COF2	477 107 00	150,-	415	ZVF617 WAF	233 925 00	989,-	422
ZVF605 SGF-GN	477 077 00	196,-	415	ZVF619 COF2 GR	506 136 00	303,-	412
ZVF605 SGF-WAF2	477 114 00	150,-	415	ZVF619 HBSP GR	506 174 00	229,-	412
ZVF605 SGF-YE	477 091 00	150,-	415	ZVF619 HL GR	506 099 00	193,-	412
ZVF605 VLBS	235 967 00	88,-	415	ZVF619 HLBSP GR	506 198 00	216,-	412
ZVF606 ACS	233 796 00	97,-	417	ZVF619 RL GR	506 082 00	221,-	412
ZVF606 BD	233 758 00	336,-	417	ZVF619 VBSP GR	506 167 00	229,-	412
ZVF606 BS	233 802 00	119,-	417	ZVF619 VLBS GR	506 181 00	229,-	412
ZVF606 BSO	233 680 00	76,-	417	ZVF619 WAF2 GR	506 112 00	301,-	412
ZVF606 CN	233 789 00	245,-	417	ZVP506 SK	723 075 99	48,-	437
ZVF606 F-BL	233 567 00	97,-	417	ZVP507 SAD	154 275 00	169,-	434
ZVF606 F-GN	233 642 00	97,-	417	ZVS733 MFR Mounting Frame	679 748 00	363,-	221
ZVF606 F-RD	233 581 00	115,-	417	ZWG331 RMB	808 529 99	22,-	212
ZVF606 F-YE	233 628 00	97,-	417	ZWG332 RMB	808 536 99	22,-	212
ZVF606 GS	233 765 00	165,-	417	ZWG333 RMB	808 543 99	22,-	212
ZVF606 HBSO	233 697 00	88,-	417	ZWP600 GS118 GR	544 922 00	61,-	425
ZVF606 HBSP	235 950 00	88,-	417	ZWP600 GS90 GR	544 908 00	58,-	425
ZVF606 HLBSP	233 727 00	88,-	417	ZWP600 GSBF118 GR	544 946 00	88,-	425
ZVF606 PG	233 741 00	339,-	417	ZWP600 GSBF90 GR	544 953 00	80,-	425
ZVF606 RL	233 772 00	134,-	417	ZWP600 GSGF118 GR	544 984 00	91,-	425
ZVF606 SGF-BL	477 121 00	140,-	417	ZWP600 GSGF90 GR	544 991 00	81,-	425
ZVF606 SGF-BL	477 251 00	208,-	419	ZWP600 GSRF118 GR	544 960 00	93,-	425
ZVF606 SGF-COF2	477 176 00	142,-	417	ZWP600 GSRF90 GR	544 977 00	82,-	425
ZVF606 SGF-COF2	477 176 00	142,-	419	ZWP600 GSVL118 GR	545 127 00	82,-	425
ZVF606 SGF-GN	477 138 00	185,-	417	ZWP600 GSYF118 GR	544 939 00	93,-	425
ZVF606 SGF-GN	477 268 00	254,-	419	ZWP600 GSYF90 GR	544 915 00	80,-	425
ZVF606 SGF-MG	477 510 00	194,-	417	ZWP600 SGF-BL 118 GR	477 398 00	204,-	425
ZVF606 SGF-WAF1	603 910 00	140,-	417	ZWP600 SGF-BL 90 GR	477 398 00	204,-	425
ZVF606 SGF-WAF2	477 183 00	140,-	417	ZWP600 SGF-COF2 118 GR	477 459 00	206,-	425
ZVF606 SGF-WAF2	477 305 00	208,-	419	ZWP600 SGF-COF2 90 GR	477 374 00	190,-	425
ZVF606 SGF-YE	477 152 00	140,-	417	ZWP600 SGF-GN 118 GR	477 404 00	248,-	425
ZVF606 SGF-YE	477 282 00	208,-	419	ZWP600 SGF-GN 90 GR	477 329 00	234,-	425
ZVF606 VBSO	233 703 00	88,-	417	ZWP600 SGF-LBL 118 GR	477 442 00	204,-	425
ZVF606 VBSP	233 710 00	88,-	417	ZWP600 SGF-LBL 90 GR	477 367 00	190,-	425
ZVF606 VLBS	233 734 00	88,-	417	ZWP600 SGF-MG 118 GR	477 435 00	257,-	425
ZVF607 CN	234 021 00	416,-	422	ZWP600 SGF-MG 90 GR	477 350 00	243,-	425
ZVF607 GS	234 045 00	330,-	422	ZWP600 SGF-WAF2 118 GR	477 466 00	204,-	425
ZVF607 HBSP	236 506 00	134,-	422	ZWP600 SGF-WAF2 90 GR	477 381 00	190,-	425
ZVF607 HLBSP	233 987 00	134,-	422	ZWP600 SGF-YE 118 GR	477 428 00	204,-	425
ZVF607 RL	234 038 00	406,-	422	ZWP600 SGF-YE 90 GR	477 343 00	190,-	425
ZVF607 VLBS	233 970 00	134,-	422	ZZG210 PG-01 D151	158 709 00	13,-	186
ZVF616 BD	234 366 00	577,-	419	ZZG631 PC	556 024 00	88,-	45
ZVF616 BESP	234 342 00	121,-	419	ZZG641 PC	556 017 00	124,-	45
ZVF616 BSO	234 298 00	121,-	419	ZZN145 UV	368 993 99	72,-	185

Bestellnummernverzeichnis

Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite	Produktbezeichnung	Best.-Nr.	Euro	Seite
ZZN145 UV	368 993 99	72,-	186	ZZS541 DF-YE	516 555 00	82,-	177
ZZN200 UV GR	571 379 00	59,-	150	ZZS541 DF-YE D73	516 555 00	82,-	38
ZZN200 UV WH	571 386 00	59,-	150	ZZS541 GCG	515 732 00	18,-	82
ZZN201 UV Glass	716 244 00	58,-	151	ZZS541 GCG	515 732 00	18,-	159
ZZN610 BD BK	575 971 00	47,-	186	ZZS541 GCG	515 732 00	18,-	177
ZZN610 BD GR	575 964 00	47,-	186	ZZS541 GCG D73	515 732 00	18,-	38
ZZN610 BD WH	575 957 00	47,-	186	ZZS541 HC HONEYCOMB BLACK	670 158 00	69,-	38
ZZN612 BD BK	576 008 00	47,-	187	ZZS541 HC HONEYCOMB BLACK	670 158 00	69,-	82
ZZN612 BD GR	575 995 00	47,-	187	ZZS541 HC HONEYCOMB BLACK	670 158 00	69,-	159
ZZN612 BD WH	575 988 00	47,-	187	ZZS541 HC HONEYCOMB BLACK	670 158 00	69,-	177
ZZN612 DF115-BL	576 022 00	79,-	187	ZZS541 LS	515 725 00	29,-	82
ZZN612 DF115-GN	576 046 00	79,-	187	ZZS541 LS	515 725 00	29,-	159
ZZN612 DF115-RD	576 015 00	79,-	187	ZZS541 LS	515 725 00	29,-	177
ZZN612 DF115-YE	576 039 00	79,-	187	ZZS541 LS D73	515 725 00	29,-	38
ZZN612 PG	576 053 00	9,-	187	ZZS541 PG	515 664 00	17,-	82
ZZN612 UV	576 060 00	29,-	187	ZZS541 PG	515 664 00	17,-	159
ZZN620 BU FILTER	159 751 00	48,-	84	ZZS541 PG	515 664 00	17,-	177
ZZN620 GN FILTER	159 768 00	48,-	84	ZZS541 PG D73	515 664 00	17,-	38
ZZN631 UV	556 000 00	119,-	45	ZZS541 UV	515 718 00	21,-	82
ZZN641 UV	555 997 00	178,-	45	ZZS541 UV	515 718 00	21,-	159
ZZN860 BD151 GR	388 618 00	62,-	185	ZZS541 UV	515 718 00	21,-	177
ZZN860 BD151 WH	388 601 00	62,-	185	ZZS541 UV D73	515 718 00	21,-	38
ZZN861 D151 RD	388 564 00	143,-	185	ZZS551 BD BK	516 609 00	42,-	179
ZZN861 D151 RD	388 564 00	143,-	186	ZZS551 BD GR	516 586 00	42,-	179
ZZN862 D151 BU	388 571 00	143,-	185	ZZS551 BD WH	516 593 00	42,-	179
ZZN862 D151 BU	388 571 00	143,-	186	ZZS551 DF-BL	515 763 00	88,-	179
ZZN863 D151 GN	388 588 00	143,-	185	ZZS551 DF-GN	515 787 00	88,-	179
ZZN863 D151 GN	388 588 00	143,-	186	ZZS551 DF-RD	515 756 00	88,-	179
ZZN864 D151 YE	388 595 00	143,-	185	ZZS551 DF-YE	515 770 00	88,-	179
ZZN864 D151 YE	388 595 00	143,-	186	ZZS551 GCG	516 579 00	21,-	179
ZZS261 BD BK	811 321 99	14,-	190	ZZS551 HC HONEYCOMB BLACK	670 165 00	110,-	179
ZZS262 BD BK	811 345 99	14,-	190	ZZS551 LS	516 562 00	27,-	179
ZZS531 BD-BK	687 828 00	45,-	173	ZZS551 PG	515 749 00	16,-	179
ZZS531 BD-GR	687 835 00	45,-	173	ZZS551 UV	515 794 00	25,-	179
ZZS531 BD-WH	687 842 00	45,-	173	ZZS561 DF-BL BLUE FILTER D115	685 107 00	95,-	160
ZZS531 DF-BL	687 859 00	95,-	173	ZZS561 DF-BL BLUE FILTER D115	685 107 00	95,-	181
ZZS531 DF-GN	687 866 00	95,-	173	ZZS561 DF-GN GREEN FILTER D115	685 121 00	95,-	160
ZZS531 DF-RD	687 873 00	95,-	173	ZZS561 DF-GN GREEN FILTER D115	685 121 00	95,-	181
ZZS531 DF-YE	687 880 00	95,-	173	ZZS561 DF-RD RED FILTER D115	685 091 00	95,-	160
ZZS531 GCG	687 897 00	20,-	173	ZZS561 DF-RD RED FILTER D115	685 091 00	95,-	181
ZZS531 HC	687 903 00	95,-	173	ZZS561 DF-YE YELLOW FILTER D115	685 152 00	95,-	160
ZZS531 LS	687 910 00	32,-	173	ZZS561 DF-YE YELLOW FILTER D115	685 152 00	95,-	181
ZZS531 PG	687 927 00	20,-	173	ZZS561 DFF PK	Konfiguratorauf Anfrage		160
ZZS531 UV	687 934 00	25,-	173	ZZS561 DFF PK	Konfiguratorauf Anfrage		181
ZZS532 BD-BK	687 941 00	51,-	174	ZZS561 GCG GLARE CONTROL FILTER D115	670 394 00	25,-	160
ZZS532 BD-GR	687 958 00	51,-	174	ZZS561 GCG GLARE CONTROL FILTER D115	670 394 00	25,-	181
ZZS532 BD-WH	687 965 00	51,-	174	ZZS561 LS SCULPTURAL LENS D115	685 145 00	40,-	160
ZZS532 DF-BL	687 972 00	95,-	174	ZZS561 LS SCULPTURAL LENS D115	685 145 00	40,-	181
ZZS532 DF-GN	687 989 00	95,-	174	ZZS561 PG PROTECTION GLASS D115	685 084 00	18,-	160
ZZS532 DF-RD	687 996 00	95,-	174	ZZS561 PG PROTECTION GLASS D115	685 084 00	18,-	181
ZZS532 DF-YE	688 009 00	95,-	174	ZZS561 UV FILTER D115	685 138 00	31,-	160
ZZS532 GCG	688 016 00	25,-	174	ZZS561 UV FILTER D115	685 138 00	31,-	181
ZZS532 HC	688 023 00	117,-	174	ZZX200 BAJ ALU	008 608 99	10,-	191
ZZS532 LS	688 030 00	29,-	174	ZZX200 BAJ BK	008 592 99	10,-	191
ZZS532 PG	688 047 00	18,-	174	ZZX200 BAJ GR	008 585 99	10,-	191
ZZS532 UV	688 054 00	27,-	174	ZZX200 BAJ WH	008 578 99	10,-	191
ZZS541 BD BK BARNDOORS 541	674 552 00	32,-	159	ZZX200 RBAJ ALU	008 646 99	10,-	191
ZZS541 BD BK BARNDOORS 541	674 552 00	32,-	177	ZZX200 RBAJ BK	008 639 99	10,-	191
ZZS541 BD GR BARNDOORS 541	674 538 00	32,-	159	ZZX200 RBAJ GR	008 622 99	10,-	191
ZZS541 BD GR BARNDOORS 541	674 538 00	32,-	177	ZZX200 RBAJ WH	008 615 99	10,-	191
ZZS541 BD WH BARNDOORS 541	674 545 00	32,-	159	ZZZ631 CLB GR	556 062 00	66,-	45
ZZS541 BD WH BARNDOORS 541	674 545 00	32,-	177	ZZZ631 CLB WH	556 055 00	66,-	45
ZZS541 DF-BL	515 688 00	82,-	82	ZZZ641 CLB GR	556 048 00	66,-	45
ZZS541 DF-BL	515 688 00	82,-	159	ZZZ641 CLB WH	556 031 00	66,-	45
ZZS541 DF-BL	515 688 00	82,-	177				
ZZS541 DF-BL D73	515 688 00	82,-	38				
ZZS541 DF-GN	515 701 00	82,-	82				
ZZS541 DF-GN	515 701 00	82,-	159				
ZZS541 DF-GN	515 701 00	82,-	177				
ZZS541 DF-GN D73	515 701 00	82,-	38				
ZZS541 DF-RD	515 671 00	82,-	82				
ZZS541 DF-RD	515 671 00	82,-	159				
ZZS541 DF-RD	515 671 00	82,-	177				
ZZS541 DF-RD D73	515 671 00	82,-	38				
ZZS541 DF-YE	516 555 00	82,-	82				
ZZS541 DF-YE	516 555 00	82,-	159				