



Philips Energiesparlampen-Portfolio 2009

Mit dem umfangreichen Sortiment an Philips Energiesparlampen sind Sie gewappnet für das Glühlampenverbot

PHILIPS
sense and simplicity

80% Energie- und Kostenersparnis



Type	Leistung/ Farbkennung	Licht- strom (lm)	50% Ausfallrate (Std.)	Sockel	Menge pro Umverpackung (Stk.)	Energie- Effizienz- Klasse	Bestell- Nummer EOC
------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	--------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

MASTER PL-Electronic

- Extra lange Lebensdauer 15.000 Stunden
- Schaltfest
- Geeignet für Notstrombetrieb



MASTER PL-Electronic	5W/827	230	15.000	E14	10	A	871150026356825
MASTER PL-Electronic	5W/827	230	15.000	E27	10	A	871150026353725
MASTER PL-Electronic	8W/827	400	15.000	E14	10	A	871150026366725
MASTER PL-Electronic	8W/827	400	15.000	E27	10	A	871150026358225
MASTER PL-Electronic	8W/865	380	15.000	E27	10	A	871150026360525
MASTER PL-Electronic	11W/827	600	15.000	E14	10	A	871150026377325
MASTER PL-Electronic	11W/827	600	15.000	E27	10	A	871150026368125
MASTER PL-Electronic	11W/865	575	15.000	E27	10	A	871150026373525
MASTER PL-Electronic	15W/827	875	15.000	E27	6	A	871150075142310
MASTER PL-Electronic	15W/865	825	15.000	E27	6	A	871150086920310
MASTER PL-Electronic	20W/827	1.200	15.000	E27	6	A	871150075143010
MASTER PL-Electronic	20W/865	1.175	15.000	E27	6	A	871150071222610
MASTER PL-Electronic	20W/840	1.175	15.000	E27	6	A	871150087359010
MASTER PL-Electronic	23W/827	1.485	15.000	E27	6	A	871150075144710
MASTER PL-Electronic	23W/865	1.400	15.000	E27	6	A	871150071223310
MASTER PL-Electronic	23W/840	1.400	15.000	E27	6	A	871150087361310
MASTER PL-Electronic	27W/827	1.800	15.000	E27	6	A	871150054385110
MASTER PL-Electronic	27W/865	1.650	15.000	E27	6	A	871150054389910
MASTER PL-Electronic	33W/827	2.250	15.000	E27	6	A	871150065999610
MASTER PL-Electronic	33W/865	2.150	15.000	E27	6	A	872790021035410

MASTER PL-Electronic Dimmable

- Extra lange Lebensdauer 15.000 Stunden
- Stufenlos dimmbar von 100% bis 10%
- Betrieb an nahezu allen handelsüblichen Glühlampendimmern



MASTER PL-Electronic Dimmable	20W/827	1.200	15.000	E27	6	A	871150066021310
-------------------------------	---------	-------	--------	-----	---	---	-----------------

LONGLIFE ESaver*

- Lange Lebensdauer 10.000 Stunden
- Hohe Lichtstromstabilität bei Temperaturschwankungen durch Amalgam-Technologie
- Geeignet für Notstrombetrieb



LONGLIFE ESaver	8W/827	420	12.000	E27	15	A	87115006238520
LONGLIFE ESaver	12W/827	670	12.000	E27	15	A	871150054334920
LONGLIFE ESaver	16W/827	930	12.000	E27	15	A	871150054338720
LONGLIFE ESaver	20W/827	1.300	12.000	E27	15	A	871150054342420
LONGLIFE ESaver	23W/827	1.500	12.000	E27	15	A	871150054346220

* auch in 865 verfügbar

Genie ESaver (auch dimmbar)

- Sehr kompakte Bauform
- Flackerfreier Sofortstart
- Dimmbare Variante an handelsüblichen Glühlampendimmern




NEU Genie ESaver	3W/827	135	8.000	E14	12	A	872790086127300
NEU Genie ESaver	3W/827	135	8.000	E27	12	A	872790084450400
Genie ESaver	5W/827	250	8.000	E14	6	A	871150080114210
Genie ESaver	5W/827	250	8.000	E27	6	A	871150080117310
Genie ESaver	8W/827	420	8.000	E14	6	A	871150080115910
Genie ESaver	8W/827	420	8.000	E27	6	A	871150080118010
Genie ESaver	11W/827	600	8.000	E14	6	A	871150080116610
Genie ESaver	11W/827	600	8.000	E27	6	A	871150080119710
Genie ESaver	14W/827	810	8.000	E27	6	A	871150080120310
Genie ESaver	18W/827	1.100	8.000	E27	6	A	871150080121010
Genie ESaver	11W/840	570	8.000	E14	6	A	871016321395810
Genie ESaver	11W/840	570	8.000	E27	6	A	871016321396510
Genie ESaver	14W/840	760	8.000	E27	6	A	871016321397210
Genie ESaver	18W/840	1.040	8.000	E27	6	A	871016321398910
NEU Genie ESaver	5W/865	235	8.000	E14	6	A	871150080104310
NEU Genie ESaver	8W/865	400	8.000	E27	6	A	871150080228610
NEU Genie ESaver	8W/865	400	8.000	E14	6	A	871150080105010
NEU Genie ESaver	14W/865	760	8.000	E27	6	A	871150080107410
NEU Genie ESaver	11W/865	570	8.000	E27	6	A	871150080106710
NEU Genie ESaver	11W/865	570	8.000	E14	6	A	871150080257610
NEU Genie ESaver	18W/865	1.110	8.000	E27	6	A	871150080108110
NEU Genie ESaver dimmable	18W/827	1.110	8.000	E27	12	A	872790086127300

Dimmbar an handelsüblichen Glühlampendimmern



Type	Leistung/ Farbkennung	Licht- strom (lm)	50% Ausfallrate (Std.)	Sockel	Menge pro Umverpackung (Stk.)	Energie- Effizienz- Klasse	Bestell- Nummer EOC
Tornado ESaver (auch in dimmbar)							
<ul style="list-style-type: none"> • Höhere Lichtausbeute durch neuartige Bauform • Flackerfreier Sofortstart • Auch als Mini erhältlich • Formschöner Ersatz für klassische Glühlampen 							
 							
Tornado ESaver*	5W/827	300	8.000	E14	6	A	871016321427610
Tornado ESaver*	5W/827	300	8.000	E27	6	A	871016321151010
Tornado ESaver*	8W/827	500	8.000	E14	6	A	871016321428310
Tornado ESaver*	8W/827	500	8.000	E27	6	A	871016321152710
Tornado ESaver*	8W/865	475	8.000	E14	6	A	871016321429010
Tornado ESaver*	8W/865	475	8.000	E27	6	A	871016321154110
Tornado ESaver*	12W/827	725	8.000	E14	6	A	871016321430610
Tornado ESaver*	12W/827	725	8.000	E27	6	A	871016321155810
Tornado ESaver*	12W/865	685	8.000	E27	6	A	871016321431310
Tornado ESaver*	12W/865	685	8.000	E14	6	A	871016321157210
Tornado ESaver	15W/827	1.000	8.000	E27	6	A	871016321185510
Tornado ESaver	15W/865	900	8.000	E27	6	A	871016321187910
Tornado ESaver	20W/827	1.350	8.000	E27	6	A	871016321189310
Tornado ESaver	20W/865	1.250	8.000	E27	6	A	871016321191610
Tornado ESaver	23W/827	1.550	8.000	E27	6	A	871016321193010
Tornado ESaver	23W/865	1.450	8.000	E27	6	A	871016321195410
Tornado ESaver dimmable	13W/827	725	8.000	E14	6	A	872790082826900
Tornado ESaver dimmable	13W/827	725	8.000	E27	6	A	872790082812200
Tornado ESaver dimmable	20W/827	1.150	8.000	E27	6	A	871016339470110

* = Mini



Type	Leistung/ Farbkennung	Licht- strom (lm)	50% Ausfallrate (Std.)	Kolbenform	Sockel	Menge pro Umverpackung (Stk.)	Energie- Effizienz- Klasse	Bestell- Nummer EOC
Master Ambiance								
<ul style="list-style-type: none"> • Sehr lange Lebensdauer 12.000 Stunden • Klassische Glühlampenform • Geeignet für Notstrombetrieb 								
								
MASTER Ambiance	9W/827	420	12.000	A60	E27	6	A	871150087192310
MASTER Ambiance	12W/827	630	12.000	A65	E27	6	A	871150046806210
MASTER Ambiance	16W/827	900	12.000	A65	E27	6	A	871150046810910
MASTER Ambiance	20W/827	1.200	12.000	A70	E27	6	A	871150046818510
MASTER Ambiance	23W/827	1.380	12.000	A75	E27	6	A	871150046802410

Softone ESaver (auch in dimmbar)

- Kompakte Bauform
- Formschöner Ersatz für klassische Glühlampen
- Weiches Licht für hohen Sehkomfort



Softone ESaver	5W/827	200	10.000	T60	E27	6	A	871150066255210
Softone ESaver	8W/827	380	10.000	T60	E27	6	A	871150066256910
Softone ESaver	12W/827	610	10.000	T60	E27	6	A	871150066257610
Softone ESaver	12W/840	560	10.000	T60	E27	6	A	872790026014410
Softone ESaver	12W/865	500	10.000	T60	E27	6	A	872790026026710
Softone ESaver	16W/827	815	10.000	T60	E27	6	A	871150066258310
Softone ESaver	16W/840	750	10.000	T60	E27	6	A	872790026016810
Softone ESaver	16W/865	675	10.000	T60	E27	6	A	872790026028110
Softone ESaver	20W/827	1.160	10.000	T65	E27	6	A	871150066259010
Softone ESaver	20W/840	1.100	10.000	T65	E27	6	A	872790026018210
Softone ESaver	20W/865	990	10.000	T65	E27	6	A	872790026030410
Softone ESaver dimmable	12W/827	610	10.000	A65	E27	6	A	872790082518300
Softone ESaver dimmable	20W/827	1.160	10.000	A70	E27	6	A	872790082523700

80% Energie- und Kostenersparnis



Type	Leistung/ Farbkennung	Licht- strom (lm)	50% Ausfallrate (Std.)	Kolben- form	Sockel	Menge pro Umverpackung (Stk.)	Energie- Effizienz- Klasse	Bestell- Nummer EOC
------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------	--------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Softone ESaver Kerze

- Formschöner Ersatz für klassische Glühlampen in Kerzenform
- Weiches Licht für hohen Sehkomfort



Softone ESaver Kerze	5W/827	180	10.000	B45	E14	6	A	871150066285910
Softone ESaver Kerze	8W/827	345	10.000	B45	E14	6	A	871150066286610
Softone ESaver Kerze	12W/827	510	10.000	B45	E14	6	A	871150066287310

Softone ESaver Mini Tropfen- und Kerzenform

- Besonders kompakte Bauform
- Formschöner Ersatz für klassische Glühlampen
- Weiches Licht für hohen Sehkomfort



Softone ESaver Tropfen Mini	5W/827	190	10.000	T45	E27	10	A	872790026068725
Softone ESaver Tropfen Mini	5W/827	190	10.000	T45	E14	10	A	872790026066325
Softone ESaver Tropfen Mini	8W/827	290	10.000	T45	E27	10	A	872790021184925
Softone ESaver Tropfen Mini	8W/827	290	10.000	T45	E14	10	A	872790021186325
Softone ESaver Kerze Mini	5W/827	190	10.000	B38	E14	10	A	872790021190025
Softone ESaver Kerze Mini	5W/827	180	10.000	B38	E27	10	A	872790026078625
Softone ESaver Kerze Mini	8W/827	345	10.000	B42	E14	10	A	872790026085425
Softone ESaver Kerze Mini	8W/827	345	10.000	B42	E27	10	A	872790026086125
Softone ESaver Kerze Mini	12W/827	610	10.000	B45	E27	10	A	872790026095325
NEU Softone ESaver Kerze Mini	12W/827	610	10.000	B45	E14	10	A	872790026094625

EcoAmbiance Twisted Candle

- Hoher Lichtstrom
- Formschöner Ersatz für klassische Glühlampen in gedrehter Form



NEU EcoAmbiance Twisted Candle	5W/827	190	6.000	BW38	E14	12	A	872790085178600
NEU EcoAmbiance Twisted Candle	8W/827	370	6.000	BW39	E14	12	A	872790085182300

MASTER Globe

- Sehr lange Lebensdauer 12.000 Stunden
- Flackerfreier Sofortstart
- Geeignet für Notstrombetrieb



MASTER Globe	16W/827	900	12.000	G120	E27	6	A	871150046894910
MASTER Globe	20W/827	1.160	12.000	G120	E27	6	A	871150046898710
MASTER Globe	23W/827	1.380	12.000	G120	E27	6	A	871150046902110

Softone ESaver Globe

- Dekorative Energiesparlampe in Globeform
- Flackerfreier Sofortstart
- Weiches Licht für hohen Sehkomfort



Softone ESaver Globe	9W/827	410	10.000	G93	E27	4	A	871150083012845
Softone ESaver Globe	12W/827	600	10.000	G93	E27	4	A	871150083013545
Softone ESaver Globe	16W/827	900	10.000	G120	E27	4	A	871150083014245
Softone ESaver Globe	20W/827	1.160	10.000	G120	E27	4	A	871150083015945

MASTER PL-Electronic Polar

- Extra lange Lebensdauer 15.000 Stunden
- Hohe Lichtstromstabilität bei Temperaturschwankungen durch Amalgam-Technologie
- Besonders geeignet für die Außenbeleuchtung



MASTER PL-Electronic Polar	15W/827	827	15.000		E27	6	A	871150066045910
MASTER PL-Electronic Polar	20W/827	1.200	15.000		E27	6	A	871150066003910
MASTER PL-Electronic Polar	23W/827	1.485	15.000		E27	6	A	871150066005310

MASTER PL-Electronic Automatic

- Extra lange Lebensdauer 15.000 Stunden
- Integrierter Lichtsensor für automatisches Schalten
- Besonders gut geeignet für die Außenbeleuchtung



MASTER PL-Electronic Automatic	11W/827	600	15.000		E27	6	A	872790026058810
MASTER PL-Electronic Automatic	15W/827	900	15.000		E27	6	A	872790026060110

Type	Leistung/ Farbkennung	Lichtstrom (lm) Lichtstärke (cd)	50% Ausfallrate (Std.)	Kolben- form	Sockel	Menge pro Umverpackung (Stk.)	Energie- Effizienz- Klasse	Bestell- Nummer EOC
------	--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------	--------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------

SL-Electronic*

- Lange Lebensdauer 10.000 Stunden
- Sehr gleichmäßige Lichtverteilung durch prismatischen Hüllkolben
- Gut geeignet für die Außenbeleuchtung



SL-Electronic	12W/827	630 lm	10.000	S50P	E27	6	A	871150054292210
SL-Electronic	16W/827	950 lm	10.000	S50P	E27	6	A	871150054296010
SL-Electronic	20W/827	1.200 lm	10.000	S50P	E27	6	A	871150054300410
SL-Electronic	23W/827	1.500 lm	10.000	S50P	E27	6	A	871150054371410

* auch in 865 verfügbar

Exterieur ESaver

- Lange Lebensdauer 10.000 Stunden
- Gleichmäßige, blendungsreduzierte Lichtverteilung
- Gut geeignet für die Außenbeleuchtung



Exterieur ESaver	9W/827	400 lm	10.000	B50	E27	6	A	871150083018010
Exterieur ESaver	12W/827	600 lm	10.000	B50	E27	6	A	871150083020310
Exterieur ESaver	16W/827	900 lm	10.000	B50	E27	6	A	871150083022710

PL-Electronic Reflector R80

- Lange Lebensdauer 10.000 Stunden
- Austausch für R80 Reflektorlampen mit E27 Sockel
- Geeignet für die Notstrombetrieb



PL-Electronic Reflector	20W/827	750 lm / 175 cd	10.000	R80	E27	6	A	871150065989710
-------------------------	---------	-----------------	--------	-----	-----	---	---	-----------------

Downlighter ESaver R50

- Besonders kompakte Bauform
- Austausch für R50 Reflektorlampen mit E14 oder GU10 Sockel
- Gut geeignet für Wohnraumbeleuchtung und Shops



Downlighter ESaver	7W/827	160 lm	10.000	R50	E14	10	A	872790021200625
Downlighter ESaver	7W/827	160 lm	10.000	R50	GU10	10	A	872790021201325
NEU Downlighter ESaver	10W/827	240 lm	10.000	R50	GU10	12	A	872790083972200

Downlighter ESaver R60/R63

- Kompakte Bauform
- Austausch für R60/R63 Reflektorlampen mit E27 Sockel
- Gut geeignet für Wohnraumbeleuchtung und Shops



Downlighter ESaver	8W/827	280 lm / 65 cd	6.000	R60	E27	6	A	871150079798810
Downlighter ESaver	11W/827	385 lm / 80 cd	6.000	R63	E27	6	A	871150079800810

Downlighter ESaver PAR38

- Kompakte Bauform
- Austausch für PAR38 Reflektorlampen mit E27 Sockel
- Gut geeignet für Wohnraumbeleuchtung und Shops



Downlighter ESaver	20W/827	850 lm / 300 cd	8.000	PAR38	E27	6	A	871016321671310
Downlighter ESaver	23W/827	1.250 lm / 400 cd	8.000	PAR38	E27	6	A	871016321672010

Nightlight ESaver

- Lampe mit eingebauter Nachtlichtfunktion
- 1 x Schalten für LED-Nachtlicht
- 2 x Schalten gibt volle Lampenleistung



Nightlight ESaver	9W/827	400 lm	6.000	A65	E27	6	A	871150054320210
-------------------	--------	--------	-------	-----	-----	---	---	-----------------

Downlighter GX53

- Idealer energiesparender Erstaz für Halogen-Reflektorlampen
- Optimal an schwer erreichbaren Zwischenräumen einsetzbar, wie beispielsweise unter Regalen oder Vitrinen



NEU Downlighter ESaver GX53	7W/827	250 lm	6.000	Downlighter	GX53	12	A	872790085085700
NEU Downlighter ESaver GX53	9W/827	330 lm	6.000	Downlighter	GX53	12	A	872790085087100

Circular ESaver

- Kreisförmige Bauform
- Flache und leichte Alternative für Allgebrauchslampen
- Gut geeignet für Wohnraumbeleuchtung



Circular ESaver	25W/827	1.800 lm	6.000		E27	6	A	871150054310399
-----------------	---------	----------	-------	--	-----	---	---	-----------------

Weitere Details zu Produkteigenschaften sowie Anwendungshinweise finden Sie auf unserer Homepage www.philips.de/licht



©2009, Philips Lighting

Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten

08/2009, gedruckt in Deutschland

Layout & Produktion: Philips Lighting, Hamburg

WM-Nr.: 3728

www.philips.de/lighting • www.philips.at/lighting • www.philips.ch/lighting