



LED-Flexibilität aus dem Karton

Philips Affinium LED string kit

PHILIPS

LED-Flexibilität aus dem Karton

Wenn Sie sich für das Philips Affinium LED string kit als Beleuchtungslösung entscheiden, setzen Sie auf innovative und moderne Licht-Technologie, die kinderleicht anzuwenden ist. Bei dem neuen LED-Fertigbausatz handelt es sich um eine unkomplizierte „Plug-and-Play“-Lösung, die Ihnen eine Reihe von unschlagbaren Vorteilen bietet. Wählen Sie zwischen vorgefertigten Längen der LED-string-Kette von zwei oder sechs Metern und realisieren Sie mit nahezu unbegrenzter Flexibilität intensive LED-Lichtquellen an und um Rundungen, Kurven oder Kanten. Und das komplette Zubehör ist gleich mit dabei.

Gestaltungsmöglichkeiten

Modellieren von Kantenverläufen
 Akzentuieren von Raumelementen
 Hervorheben von Rundungen und Kurven
 Betonen von Linien und Konturen
 Realisieren intensiver, farblicher Lichtvielfalt

Leichte Installation

Sofort einsatzbereite „Plug-and-Play“-Lösung
 Leicht verständliche Installations-Anleitung
 Übersichtliche Zubehör-Anordnung
 Einfaches Zuschneiden, Formen und Anpassen

Flexibilität

Freie Gestaltungsmöglichkeiten
 Verfügbar in 2m oder 6m Variante
 Passende Lösung für jede Form
 Beliebig kürzbar auf die gewünschte Länge
 Einfaches Befestigen mit Klebeband oder

Montage-Clips zum Anschrauben
 Anwendbar auf allen gängigen Oberflächen
 Schmale Lichtlösung mit geringem Platzbedarf


Anwendungsbereiche

Seitenbeleuchtung
 Regalbeleuchtung
 Treppenbeleuchtung
 Dekorative Lösungen
 Lichtwerbung

Merkmale

Sowohl für Innen- als auch für
 Außenbeleuchtung geeignet (IP66)
 Lange Lebensdauer (50.000 Stunden)⁽¹⁾
 Hohe Energieeffizienz
 Einheitliche Leuchtdichte und Lichtleistung

⁽¹⁾ (50.000 Stunden mit Lichtstromrückgang von weniger als 50 %, bei einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +70°C)



Jeder Bausatz enthält Anleitungen zur leichten Installation.



Tabelle mit technischen Informationen und Bestelldaten

Philips Affinium LED string kit											
Produktname	Wellenlänge	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom pro LED	Lichtstrom pro Meter	Ausstrahlwinkel	Max. Gehäusetemp.	Umgebungstemp.	Min./Max. Abstand zwischen LEDs	Verp. Einheit	Bestellnummer
LED string kit 2m	(nm)	(K)	(mw)	(lm)	(lm/m)	(°)	(°C)	(°C)	(cm)	(Stück)	8711559
Philips Affinium LED string kit 2m rot	624+/-10	-	221	7	70	130	45	-20/+70	7/10	10	764108 30
Philips Affinium LED string kit 2m amber	594+/-5	-	221	4.5	45	130	45	-20/+70	7/10	10	764122 30
Philips Affinium LED string kit 2m blau	476+/-7	-	233	2.8	28	130	45	-20/+70	7/10	10	764146 30
Philips Affinium LED string kit 2m grün	526+/-7	-	233	6.3	63	130	45	-20/+70	7/10	10	764160 30
Philips Affinium LED string kit 2m kaltweiss	-	6.300+/-700	114	5.8	58	105	45	-20/+70	7/10	10	764184 30
Philips Affinium LED string kit 2m warmweiss	-	3.000+/-175	114	4.1	41	105	45	-20/+70	7/10	10	764443 30
LED string kit 6m											
Philips Affinium LED string kit 6m rot	624+/-10	-	221	7	70	130	45	-20/+70	7/10	5	764207 30
Philips Affinium LED string kit 6m amber	594+/-5	-	221	4.5	45	130	45	-20/+70	7/10	5	764221 30
Philips Affinium LED string kit 6m blau	476+/-7	-	233	2.8	28	130	45	-20/+70	7/10	5	764245 30
Philips Affinium LED string kit 6m grün	526+/-7	-	233	6.3	63	130	45	-20/+70	7/10	5	764269 30
Philips Affinium LED string kit 6m kaltweiss	-	6.300+/-700	114	5.8	58	105	45	-20/+70	7/10	5	764283 30
Philips Affinium LED string kit 6m warmweiss	-	3.000+/-175	114	4.1	41	105	45	-20/+70	7/10	5	764467 30

Hinweis: Alle LED strings sind auch als 20m-Rollenware erhältlich; fragen Sie nach dem Philips LED string system. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsmitarbeiter vor Ort oder im Internet unter www.philips.com/LED



©2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Alle Rechte vorbehalten.

Daten können ohne vorherige
 Ankündigung geändert werden.
 3222 635 93401
 12/06

Deutschland:

Philips Lighting
 Lübeckertordamm 5
 20099 Hamburg
 Tel: 01803 888 333
 e-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.de/lighting

Österreich:

Philips Licht GmbH
 Triester Strasse 64
 A-1101 Wien
 Tel.: 0810 001 098
 e-Mail: lighting.info-center@philips.com
www.philips.at/lighting

Schweiz:

Philips AG Lighting
 Allmendstrasse 140
 CH-8027 Zürich
www.lighting.philips.ch