



Philips Fugato Micro

Kardanisches Downlight von Philips inklusive
Mini MASTERColour CDM-Tm 20W

DOWNLIGHT: Philips Fugato Micro

- Gehäuse aus Druckgussaluminium mit silbernem Aluminiumreflektor
- Ausrichtung: 40° vertikal
- Optische Systeme: 12°, 24° und 36°
- Ausschnitt: Ø 97 mm

LAMPE: Philips Mini MASTERColour CDM-Tm 20W

- 20W CDM statt 75W Halogen, dadurch niedrigere Betriebskosten
- Geringe Wärmeabstrahlung für angenehme Umgebungstemperatur
- Brillantes weißes Licht bei guter Farbwiedergabe
- 12.000 Stunden mittlere Lebensdauer


PHILIPS

Noch attraktiver für Kunden – Downlighter inklusive Lampe


Technische Daten Strahler (inklusive Lampe)

Typ/Vertriebstext	Spannung (V)	Geeignete Lampe (W)	Lampen- position	Ausrichtung horizontal/vertikal	Optisches System (°)	Ausschnitt (Ø mm)	Decken- dicke (mm)	Farbe	Bestell- nummer 8711559
FUGATO MICRO EB NB 12PI WH	230	20	vertikal	357°/45°	12°	97	1-24	weiß	78037500
FUGATO MICRO EB MB 24PI WH	230	20	vertikal	357°/45°	24°	97	1-24	weiß	78038200
FUGATO MICRO EB MB 36PI WH	230	20	vertikal	357°/45°	36°	97	1-24	weiß	78039900
FUGATO MICRO EB NB 12PI GR	230	20	vertikal	357°/45°	12°	97	1-24	grau	78040500
FUGATO MICRO EB MB 24PI GR	230	20	vertikal	357°/45°	24°	97	1-24	grau	78041200
FUGATO MICRO EB MB 36PI GR	230	20	vertikal	357°/45°	36°	97	1-24	grau	78042900


Technische Daten Lampe (zur Nachbestückung)

Typ/Vertriebstext	Lampen- leistung (W)	Farb- kennung	 WEEE	Licht- strom EVG (lm)	Farbwieder- gabeindex (Ra)	Farbtem- peratur (K)	Farb- verlauf	Kolben- form	Kolbenaus- führung	Socket	Bestell- nummer 8711500
MASTER CDM-TM 20W 830	20	830	ja	1.650	85	3.000	warmton-weiß	BT-5	klar	PGJ5	20751715

Abmessungen (max.)



Hauptanwendungsgebiete



Brennstellung



Philips Fugato Micro inklusive Mini MASTERColour CDM-Tm 20W

DOWNLIGHT: Philips Fugato Micro

- Gehäuse aus Druckgussaluminium mit silbernem Aluminiumreflektor
- Ausrichtung: 40° vertikal
- Optische Systeme: 12°, 24° und 36°
- Ausschnitt: Ø 97 mm

LAMPE: Philips Mini MASTERColour CDM-Tm 20W

- 20W CDM statt 75W Halogen, dadurch niedrigere Betriebskosten
- Geringe Wärmeabstrahlung für angenehme Umgebungstemperatur
- Brillantes weißes Licht bei guter Farbwiedergabe
- 12.000 Stunden mittlere Lebensdauer

Besuchen Sie unsere Homepages

 www.philips.de/lighting Tel.: 0180 3 888 333* Lighting.info-center@philips.com <small>* 9 Cent pro angefangene 60 Sek.</small>	 www.philips.at/lighting Tel.: 0810 001098* Lighting.info-center@philips.com <small>* Ortstarif</small>	 www.lighting.philips.ch Philips AG Lighting Allmendstrasse 140 CH-8027 Zürich
---	---	--

WM-Nr.: 2744
Stand: Februar 2007
Änderungen vorbehalten




PHILIPS