



# Vereinfachen Sie Ihre Logistik- und Fertigungsprozesse

**Philips HF-Performer Intelligent** - 2 Vorschaltgeräte mit intelligenter Technologie decken jetzt die gesamte MASTER TL5 HE und HO Reihe ab.

## Die Vorteile der HF-Performer Intelligent Vorschaltgeräte liegen auf der Hand:

- Flexibilität für den Endanwender – es ist jetzt möglich, die gleiche Leuchte mit einer Lampe mit anderer Wattleistung zu bestücken
- Erhebliche Verringerung des Lagerbestands an T5-Leuchten + EVGs und einfache Auswahl von Lampen-Leuchten-Kombinationen
- Schlanke Produktions- und Logistikprozesse ermöglichen Leuchtenherstellern eine effizientere Fertigung

**PHILIPS**  
sense and simplicity



Büroeinrichtung



Restauranteinrichtung

### Drei Möglichkeiten zur Nutzung der Vorteile von HF-Performer Intelligent Vorschaltgeräten

Dank ihrer intelligenten Technologie reichen jetzt zwei Vorschaltgeräte aus, um die gesamte Reihe der MASTER TL5 HE und HO Lampen\* abzudecken. HF-Performer Intelligent erkennt automatisch, welche Lampe benutzt wird und stellt sich selbst entsprechend ein.

\* Mit Ausnahme der 80W Lampen

#### • Ultimative Flexibilität für Sie und Ihre Kunden

Indem das HF-P Intelligent Lampen gleicher Länge zusammenfasst, ermöglicht es den Einsatz von Lampen mit unterschiedlicher Leistung, ohne dass die Beleuchtungseinheit geändert oder ausgewechselt werden muss. Sie können daher frei über das Beleuchtungsniveau entscheiden, ohne Leuchte und Vorschaltgerät ändern zu müssen. Und das bedeutet, dass Sie Ihre Beleuchtungslösungen schnell und einfach an die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden anpassen können.

#### • Eine intelligente Möglichkeit zur Steigerung der Effizienz in Fertigung und Logistik

Bisher mussten die Hersteller aufgrund der Vielfalt an Vorschaltgeräten und Lampen entsprechend viele unterschiedliche Leuchten anbieten, was mit entsprechend umfangreichen und komplizierten Fertigungs- und Logistikprozessen verbunden war. Mit dem HF-P Intelligent können alle Abläufe vereinfacht werden. Jetzt können mit ein und derselben Leuchte sowie ein und demselben Vorschaltgerät verschiedene Lampen gleicher Länge betrieben werden, so dass Sie Ihre Prozesse verschlanken und die Effizienz steigern können.

#### • Eine praktische Lösung, die eine optimierte Vorratshaltung ermöglicht

Installateure und Großhändler können ihre Lagerbestände an T5 Vorschaltgeräten und T5 Leuchten erheblich reduzieren.

Produktbeschreibung	Lampenlänge	Abmessungen des EVGs	EOC 8711500...
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	2 & 3 ft	360x30x21	912121 30
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	4 & 5 ft	360x30x21	912169 30
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	2 & 3 ft	425x30x21	912213 30
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	4 & 5 ft	425x30x21	912305 30

Das HF-P Intelligent Vorschaltgerät deckt alles ab.				
	2ft	3ft	4ft	5ft
HE	14W	21W	28W	35W
HO	24W	39W	54W	49W
				80W



©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist weder auszugsweise noch insgesamt gestattet. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags, sie sind nach unserem Ermessen korrekt und zuverlässig und können ohne Ankündigung geändert werden. Der Herausgeber haftet in keiner Weise für eventuelle Folgen ihrer Verwendung. Durch die Veröffentlichung wird weder ausdrücklich noch implizit irgendeine patentrechtliche Lizenz oder eine Lizenz nach einem sonstigen gewerblichen oder geistigen Eigentumsrecht übertragen.

Erscheinungsdatum: Februar 2007 / DU - 3222 635 98421  
Gedruckt in den Niederlanden