

# LED-Lampen

Eine aufregend neue Welt

Innovative und herausragend zuverlässige LED-Technologie von Philips

Philips LED-Beleuchtungslösungen



## AccentLED Reflektorlampen

High Power

Akzentbeleuchtung für empfindliche Objekte

### Ihr Nutzen:

- Einfacher Austausch aufgrund Standardsockel\*
- Lange Lebensdauer (bis zu 35.000 Stunden)
- Keine Wärme-, UV- oder IR-Strahlung im Lichtstrahl
- Geringer Energiebedarf
- Direkte Anstrahlung von hitze- und UV-empfindlichen Objekten
- Keine Wärmeentwicklung im Lichtstrahl
- UV-strahlungsfrei
- AccentLED GU5.3 ist dimmbar\*

\* Bitte Hinweise in Datenblatt und Produktbroschüren beachten

### Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Lampen-Leistung (W)	Versorg.-Spannung (V)	Socket	Licht-stärke (cd)	Farbe	Ausstr.-winkel (°)	Bestell-nummer
AccentLED							8727900
<b>Tropfenlampen</b>							
2W GU5.3 WW 12V 10°	2	12	GU5.3	335	Warmweiß	10	53500625
2W GU10 KW 230V 10°	2	230	GU10	284	Kaltweiß	10	53501325
2W GU10 WW 230V 10°	2	230	GU10	240	Warmweiß	10	53502025
2W E27 KW 230V 10°	2	230	E27	284	Kaltweiß	10	53503725
2W E27 WW 230V 10°	2	230	E27	240	Warmweiß	10	53504425



## DecoLED Indoor Reflektorlampen

Low Power

Licht gezielt und farbenfroh einsetzen

### Ihr Nutzen:

- Dekorative Beleuchtungseffekte
- Einfacher Austausch aufgrund GU10-Sockel
- Lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf

### Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Lampen-Leistung (W)	Versorg.-Spannung (V)	Socket	Mittlere Lebens-dauer (Std.)	Farbe	LED-Anzahl	Bestell-nummer
DecoLED							8711500
<b>Reflektorlampen</b>							
REFL 1W GU10 B 230V	1	230	GU10	20.000	Blau	18	79943225
REFL 1W GU10 G 230V	1	230	GU10	20.000	Grün	18	79944925
REFL 1W GU10 R 230V	1	230	GU10	20.000	Rot	18	79945625
REFL 1W GU10 A 230V	1	230	GU10	20.000	Amber	18	79946325
REFL 1,5W GU10 RGBA 230V	1,5	230	GU10	20.000	Farbwechsel	12	79947025
REFL 1W GU10 KW 230V	1	230	GU10	6.000	Kaltweiß	9	79942525
REFL 1W GU10 WW 230V	1	230	GU10	6.000	warmweiß	9	80022025



**Low Power**

## DecoLED Indoor Kerzen- und Tropfenlampen

Kräftige Farben im effizienten Einsatz

### Ihr Nutzen:

- Dekorative Beleuchtungseffekte
- Einfacher Austausch aufgrund E14- und E27-Sockel
- Lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf
- Als Ersatz für 15-20W Allgebrauchslampe geeignet

### Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Lampen-Leistung	Versorg.-Spannung	Socket	Mittlere Lebensdauer (Std.)	Farbe	LED-Anzahl	Bestellnummer
DecoLED	(W)	(V)					8711500
<b>Tropfenlampen</b>							
TRL 1W E27 B 230V	1	230	E27	20.000	Blau	12	79921025
TRL 1W E27 G 230V	1	230	E27	20.000	Grün	12	79922725
TRL 1W E27 R 230V	1	230	E27	20.000	Rot	12	79923425
TRL 1W E27 A 230V	1	230	E27	20.000	Amber	12	79924125
TRL 1,5W E27 RGBA 230V	1,5	230	E27	20.000	Farbwechsel	12	79925825
TRL 1W E27 WW 230V	1	230	E27	6.000	Warmweiß	6	79970825
TRL 1W E27 KW 230V	1	230	E27	6.000	Kaltweiß	6	79920325
<b>Kerzenlampen</b>							
KZL 1W E14 B 230V	1	230	E14	20.000	Blau	12	79933325
KZL 1W E14 G 230V	1	230	E14	20.000	Grün	12	79934025
KZL 1W E14 R 230V	1	230	E14	20.000	Rot	12	79935725
KZL 1W E14 A 230V	1	230	E14	20.000	Amber	12	79936425
KZL 1,5W E14 RGBA 230V	1,5	230	E14	20.000	Farbwechsel	12	79972225
KZL 1W E14 WW 230V	1	230	E14	6.000	Warmweiß	6	79974625
KZL 1W E14 KW 230V	1	230	E14	6.000	Kaltweiß	6	79932625



**Low Power**

## DecoLED Outdoor Tropfenlampen

Unverwüstlich und wetterfest –  
LED-Lampen für Außenanwendungen

### Ihr Nutzen:

- Lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch
- Einfacher Austausch aufgrund E27-Sockel
- Besonders geeignet für Party-Lichterketten und großflächige Anwendungen, z. B. städtische Weihnachtsbeleuchtung etc.
- Bruchsicherer Kunststoffkolben
- Anwendung in IP44-Leuchten
- Als Ersatz für 15-20W Allgebrauchslampe geeignet

### Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Lampen-Leistung	Versorg.-Spannung	Socket	Mittlere Lebensdauer (Std.)	Farbe	LED-Anzahl	Bestellnummer
DecoLED	(W)	(V)					8727900
<b>Tropfenlampen</b>							
TRL OD 1W E27 B 230V	1	230-240	E27	20.000	Blau	12	53507525
TRL OD 1W E27 G 230V	1	230-240	E27	20.000	Grün	12	53506825
TRL OD 1W E27 R 230V	1	230-240	E27	20.000	Rot	12	53505125
TRL OD 1W E27 A 230V	1	230-240	E27	20.000	Amber	12	53508225
TRL OD 1,5W E27 RGBA 230V	1,5	230-240	E27	20.000	Farbwechsel	12	53509925
TRL OD 1W E27 KW 230V	1	230-240	E27	20.000	Kaltweiß	6	53510525
TRL OD 1W E27 WW 230V	1	230-240	E27	20.000	Warmweiß	6	53511225

# Sie denken an LED – denken Sie an Philips

## Philips LED-Beleuchtungslösungen


LED-Lampen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die ihre Anwendung so außerordentlich interessant machen:

- Lange Lebensdauer**  
Aufgrund der langen Lebensdauer und der unempfindlichen Bauart empfehlen wir LED-Lampen insbesondere für Bereiche, in denen Austauschkosten reduziert und energieeffiziente Beleuchtungslösungen eingesetzt werden sollen.
- Hohe Farbsättigung**  
LED-Lampen bestehen durch ihre hohe Farbsättigung und setzen dekorative, farbenfrohe Lichtpunkte.
- Hohes Qualitätsniveau**  
Von der einzelnen LED bis zur fertigen Leuchte finden Sie bei Philips alle Integrationsstufen aus dem Bereich LED im Produktprogramm. Diese herausragende Kompetenz gibt Ihnen und Ihren Kunden die Gewissheit, LED-Technologie von hervorragender Qualität und Sicherheit einzusetzen.

Lassen Sie sich und Ihre Kunden von unseren LED-Beleuchtungslösungen begeistern.



www.philips.de/lighting  
Tel.: 0180 3 888 333\*  
Lighting.info-center@philips.com  
\* 9 Cent pro angefangene 60 Sek.



www.philips.at/lighting  
Tel.: 0810 001098\*  
Lighting.info-center@philips.com  
\* Ortstarif



www.lighting.philips.ch  
Philips AG Lighting  
Allmendstrasse 140  
CH-8027 Zürich

WM-Nr.: 2800  
Stand: Mai 2007  
Änderungen vorbehalten