

Typenvergleichsliste

Typenvergleich Kompaktleuchtstofflampen/Stecksockellampen

	Philips	Osram	Sylvania
	PL-S 2p	Dulux S	Lynx-S
	PL-S 4p	Dulux S/E	Lynx-SE
	PL-C 2p	Dulux D	Lynx-D
	PL-C 4p	Dulux D/E	Lynx-DE
	PL-T 2p	Dulux T Plus	Lynx-T
	PL-T 4p	Dulux T/E Plus	Lynx-TE
	PL-T Top 4p	Dulux T/E IN Plus	-
	PL-L 4p	Dulux L	Lynx-L/LE
	PL-L Polar 4p	Dulux L SP	-
	PL-Q	CFL Square	-
	PL-L De Luxe	Dulux L De Luxe	-
Langlebig	PL-C Xtra 2p/4p	-	-
Langlebig	PL-T Xtra 4p	-	-
Langlebig	PL-L Xtra 4p	-	-

Typenvergleich Halogenlampen ohne Reflektor

	Philips	Osram	Sylvania
Stiftsockellampen 12V	Capsuleline	Halostar	Halogen Axial/Niederdruck
5W - G4	13283	64405 S	-
10W - G4	13284	64415 S	Halogen Axial
20W - G4	13078	64425 S	Halogen Axial
20W - GY6,35	13104	64427 S	-
35W - GY6,35	13103	64432 S	Halogen Axial
50W - GY6,35	13102	64440 S	Halogen Axial
75W - GY6,35	13101	64450 S	Halogen Axial
100W - GY6,35	13100	-	-
2-seitig gesockelte Halogenlampen 230V	Plusline	Haloline	Halogenstab
Stiftsockellampen G9 230V	Clickline	Halopin	Hi-Pin

Typenvergleich Leuchtstofflampen

	Philips	Osram	Sylvania
3-Bandenlampe	TL-D/TL5 Super80	Lumilux T8/T5	Luxline Plus
90-er Farbe	TL-D/TL5 De Luxe	Lumilux De Luxe	-
Langlebig 54.000h*	TL-D Xtra	-	-
Langlebig 75.000h*	TL-D Xtreme	-	-
Langlebig Außenbereich: 54.000h*	TL-D Xtra Polar	-	-
Langlebig Außenbereich: 75.000h*	TL-D Xtreme Polar	-	-
U-Röhren	TL-D U	L...U	FU...
Ringröhren (16mm Ø)	TL5-C	FC	-
Ringröhren (26mm Ø)	TL-E	L...C	FC...
16mm Ø	TL5 HE	FH	FHE
16mm Ø	TL5 HE Secura	-	-
16mm Ø	TL5 HO	FQ	FHO
16mm Ø	TL5 HO Secura	-	-
26mm Ø	TL-D	L...	F...
26mm Ø	TL-D Eco	-	-
38mm Ø	TL	L...	F...
Splitterchutz	TL-D Secura	L...SPS	Splitterchutz
Vollspektrum	TL-D Graphica	Biolux	-

*Einmal schalten, EVG Warmstart, Nutzlebensdauer

Typenvergleich Halogenlampen mit Reflektor (12V)

	Philips	Halo-Nummer	Osram	Sylvania
35mm - GU4	Brilliantline	4	Decostar Titan	Superia
50mm - GU5,3	MASTERLine ES	9	Decostar IRC	-
	Brilliantline	5	Decostar Titan	Superia
	Accentline	3	Decostar 515	Dichroic 50
	Diamondline	8	Decostar 515 Cool Blue	-
111mm - G53	MASTERLine III	2	Halospot 111 IRC	-

Typenvergleich Halogenlampen mit Reflektor (230V)

	Philips	Osram	Sylvania
50mm - GU10/GZ10	Twistline	Halopar	Hi-Spot Home

Lichtfarbenvergleich

Farbe/Farbttemperatur	Philips	Osram	Sylvania
weiß/4000 K	840	21 - 840	840
weiß/4000 K	940	22 - 940	-
weiß/4000 K	33-640	20 - 640	133
warmweiß/2700 K	827	41 - 827	827
warmweiß/3000 K	830	31 - 830	830
warmweiß/3000 K	930	32 - 930	-
tageslicht/6500 K	865	11 - 860	860
tageslicht/5000 K	950	12 - 950	-
tageslicht/6500 K	965	72 (Biolux)	-

Typenvergleich Energiesparlampen

	Philips	Osram	Sylvania
	PL-E Ambiance	Dulux EL Classic	-
	PL-Electronic	Dulux EL	-
	MASTER PL-Electronic	Dulux EL Longlife/Facility	Mini Lynx Longlife
	PL-Electronic Globe	Dulux EL Globe	-
	Softone 8Yr KZL	Dulux EL Classic	Mini Lynx Candle
	PL-Electronic Reflector	Dulux EL Reflector	-
	Genie 8Yr	Dulux EL Economy	Mini Lynx Economy

Typenvergleich Entladungslampen

	Philips	Osram	Sylvania
	CDM-TC ..	HCI-TC PB ..	-
	CDM-R ..	HCI-PAR ..	-
	CDM-R III ..	HCI-R III ..	CMI-TC
	CDM-T ..	HCI-T PB ..	CMI-T
	CDM-T Elite	HCI-T PB	CMI-T
	CDM-Tm ..	HCI-TF ..	-
	CDM-TD ..	HCI-TS ..	CMI-TD
	CDO-TT/ET ..	HCI-TT/ET	CMI-TT/ET
	CosmoWhite CPO-TW	-	-
	HPI-(T) Plus ..	HQL...(T) N	HSI-T N
	HPL-N ..	HQL ..	HSL
	HPL-4	-	-
	MHW-TD ..	HQL-TS ../WDL	HSI-TD WDL
	MHN-TD ..	HQL-TS ../NDL	HSI-TD NDL
	ML ..	HWL ..	HSB
	SON	NAV E ..	SHP CO/E
	SON-I	NAV E ..I	SHP CO ..I
	SON-T ..	NAV-T	SHP-T
	SON .. PIA	NAV ..4Y	SHP Twinarc
	SON .. Hg-free PIA	-	SHP-S MF
	SON-T .. Hg-free PIA	-	SHP-T MF
	SON Plus .. PIA	NAV E .. Super 4Y	SHP-S
	SON-T Plus .. PIA	NAV-T .. Super 4Y	SHP-TS
	SON-H	NAV-E Plug-in	SPX EcoArc
	SOX ..	NA ..	SLP