


## Die neue Generation Kompaktleuchtstofflampen

Energie einsparen –  
effizienter arbeiten mit



MASTER PL-C und  
MASTER PL-T Lampen

**PHILIPS**



## MASTER PL-C 2p-4p



Lange Lebensdauer und brillantes Licht

### Ihr Nutzen:

- Hoher Lichtstrom auch bei höheren Temperaturen durch Philips Brückentechnologie
- Besonders umweltfreundlich durch sehr niedrigen Quecksilbergehalt (1,4mg)
- Sehr lange Lebensdauer

### Technische Daten:

Typ/Vertriebstext	Lichtstrom (lm)	Sockel	Max. Länge/ Max. Breite (mm)	Bestell- nummer 8711500
MASTER PL-C 10W/830 2p	600	G24d-1	118/28	70724670
MASTER PL-C 10W/840 2p	600	G24d-1	118/28	70498670
MASTER PL-C 13W/830 2p	900	G24d-1	140/28	62084270
MASTER PL-C 13W/840 2p	900	G24d-1	140/28	62086670
MASTER PL-C 18W/830 2p	1.200	G24d-2	152/28	62091070
MASTER PL-C 18W/840 2p	1.200	G24d-2	152/28	62093470
MASTER PL-C 26W/830 2p	1.800	G24d-3	173/28	62098970
MASTER PL-C 26W/840 2p	1.800	G24d-3	173/28	62100970
MASTER PL-C 10W/830 4p	600	G24q-1	110/28	62329470
MASTER PL-C 10W/840 4p	600	G24q-1	110/28	62330070
MASTER PL-C 13W/830 4p	900	G24q-1	132/28	62331770
MASTER PL-C 13W/840 4p	900	G24q-1	132/28	62332470
MASTER PL-C 18W/830 4p	1.200	G24q-2	144/28	62333170
MASTER PL-C 18W/840 4p	1.200	G24q-2	144/28	62334870
MASTER PL-C 26W/830 4p	1.800	G24q-3	165/28	62335570
MASTER PL-C 26W/840 4p	1.800	G24q-3	165/28	62336270

MASTER PL-C 2p und 4p sind auf Anfrage auch in Lichtfarbe 827 erhältlich



## MASTER PL-C Xtra 2p-4p



Die neueste Innovation bei langlebigen  
Kompaktleuchtstofflampen

### Ihr Nutzen:

- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Sehr umweltfreundlich durch niedrigen Quecksilbergehalt (3mg)
- Mehr als doppelt so lange Lebensdauer wie MASTER PL-C Lampen, deshalb weniger Störungen und geringere Wartungskosten

### Technische Daten:

Typ/Vertriebstext	Lichtstrom (lm)	Sockel	Max. Länge/ Max. Breite (mm)	Bestell- nummer 8711500
MASTER PL-C XTRA 18W/830 2p	1.200	G24d-2	150,4/27,1	89895170
MASTER PL-C XTRA 18W/840 2p	1.200	G24d-2	150,4/27,1	95030770
MASTER PL-C XTRA 26W/830 2p	1.800	G24d-3	171,4/27,1	89883870
MASTER PL-C XTRA 26W/840 2p	1.800	G24d-3	171,4/27,1	89886970
MASTER PL-C XTRA 18W/830 4p	1.200	G24q-2	142,9/27,1	95033870
MASTER PL-C XTRA 18W/840 4p	1.200	G24q-2	142,9/27,1	95036970
MASTER PL-C XTRA 26W/830 4p	1.800	G24q-3	163,9/27,1	89889070
MASTER PL-C XTRA 26W/840 4p	1.800	G24q-3	163,9/27,1	89892070

Besonders geeignet bei Anwendungen mit hohen Wartungskosten wie z. B. hohe Decken, die nur schwer erreichbar sind



## MASTER PL-T 2p-4p

Eine kleine Lampe, die wirklich gut aussieht

### Ihr Nutzen:

- Hoher Lichtstrom auch bei höheren Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Sehr umweltfreundlich durch niedrigen Quecksilbergehalt (1,4mg)
- Kurze Anlaufzeit; ideal zur Kombination mit Tageslichtdimmern oder Bewegungsmeldern

### Technische Daten:

Typ/Vertriebtext	Lichtstrom (lm)	Sockel	Max. Länge/ Max. Breite (mm)	Bestell- nummer 8711500
MASTER PL-T 18W/830 2p	1.200	GX24d-2	119/48	61050870
MASTER PL-T 18W/840 2p	1.200	GX24d-2	119/48	61061470
MASTER PL-T 26W/830 2p	1.800	GX24d-3	134/48	61102470
MASTER PL-T 26W/840 2p	1.800	GX24d-3	134/48	61113070
MASTER PL-T 18W/830 4p	1.200	GX24q-2	112/48	61076870
MASTER PL-T 18W/840 4p	1.200	GX24q-2	112/48	61099770
MASTER PL-T 26W/830 4p	1.800	GX24q-3	127/48	61120870
MASTER PL-T 26W/840 4p	1.800	GX24q-3	127/48	61125370
MASTER PL-T 32W/830 4p	2.400	GX24q-3	139/48	61128470
MASTER PL-T 32W/840 4p	2.400	GX24q-3	139/48	61131470
MASTER PL-T 42W/830 4p	3.200	GX24q-4	161/48	61134570
MASTER PL-T 42W/840 4p	3.200	GX24q-4	161/48	61137670

Auf Anfrage auch andere Wattagen und Lichtfarbe 827 erhältlich

### Wenn Sie mehr wissen wollen:

[www.philips.de/sparrechner](http://www.philips.de/sparrechner) [www.philips.at/sparrechner](http://www.philips.at/sparrechner)



www.philips.de/lighting  
Tel.: 0180 3 888 333\*  
Lighting.info-center@philips.com  
\* 9 Cent pro angefangene 60 Sek.



www.philips.at/lighting  
Tel.: 0810 001098\*  
Lighting.info-center@philips.com  
\* Ortstarif



www.lighting.philips.ch  
Philips AG Lighting  
Allmendstrasse 140  
CH-8027 Zürich

WM-Nr.: 2833

Stand: Juli 2007

Änderungen vorbehalten



## MASTER PL-T Xtra 4p

Lange Lebensdauer – geringe Wartungskosten

### Ihr Nutzen:

- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Sehr umweltfreundlich durch niedrigen Quecksilbergehalt (3mg)
- Mehr als doppelt so lange Lebensdauer wie MASTER PL-T Lampen, deshalb weniger Störungen und geringere Wartungskosten

### Technische Daten:

Typ/Vertriebtext	Lichtstrom (lm)	Sockel	Max. Länge/ Max. Breite (mm)	Bestell- nummer 8711500
MASTER PL-T XTRA 32W/830 4p	2.400	GX24q-3	138,7/48	89740470
MASTER PL-T XTRA 32W/840 4p	2.400	GX24q-3	138,7/48	89743570
MASTER PL-T XTRA 42W/830 4p	3.200	GX24q-4	160,7/48	89746670
MASTER PL-T XTRA 42W/840 4p	3.200	GX24q-4	160,7/48	89749770
MASTER PL-T XTRA 57W/830 4p	4.300	GX24q-5	182,0/48	89752770
MASTER PL-T XTRA 57W/840 4p	4.300	GX24q-5	182,0/48	89755870

Besonders geeignet bei Anwendungen mit hohen Wartungskosten wie z. B. hohe Decken, die nur schwer erreichbar sind



## MASTER PL-T Top 2p-4p

Beleuchtung bei allen Temperaturen

### Ihr Nutzen:

- Konstant hoher Lichtstrom über einen weiten Temperaturbereich (Philips Amalgam-Technologie)
- Sehr umweltfreundlich durch niedrigen Quecksilbergehalt (1,4mg)
- Besonders geeignet bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und extremer Temperatur

### Technische Daten:

Typ/Vertriebtext	Lichtstrom (lm)	Sockel	Max. Länge/ Max. Breite (mm)	Bestell- nummer 8711500
MASTER PL-T TOP 18W/830 2p	1.200	GX24d-2	119,2/48	89011570
MASTER PL-T TOP 18W/840 2p	1.200	GX24d-2	119,2/48	89014670
MASTER PL-T TOP 26W/830 2p	1.800	GX24d-3	134,2/48	89017770
MASTER PL-T TOP 26W/840 2p	1.800	GX24d-3	134,2/48	89020770
MASTER PL-T TOP 32W/830 4p	2.400	GX24q-3	139/48	56023070
MASTER PL-T TOP 32W/840 4p	2.400	GX24q-3	139/48	56026170
MASTER PL-T TOP 42W/830 4p	3.200	GX24q-4	161/48	61004170
MASTER PL-T TOP 42W/840 4p	3.200	GX24q-4	161/48	61008970

Auf Anfrage auch andere Wattagen und Lichtfarbe 827 in 4p-Version erhältlich