






Compact et contemporain

Magneos Mini

La nouvelle famille de projecteurs Magneos Mini constitue un formidable outil pour la mise en lumière des magasins, combinant la technologie avancée de Philips avec une ligne compacte et contemporaine.



Mesures en mm

Avantages du produit

- La famille de projecteurs Magneos offre un large choix de lampes, d'optiques, d'accessoires et de couleurs permettant aux commerçants de configurer leur propre solution d'éclairage d'accentuation
- Toutes les versions HID sont équipées du ballast PrimaVision de Philips pour optimiser la durée de vie de la lampe et réduire la consommation d'énergie

Applications

- Éclairage d'accentuation pour les commerces et les musées




Spécifications de produit

Type	Lampe	Appareillage	Optique	Coloris	Matériaux	Accessoires
MRS502 Mini (3C, rail triphasé)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W, Lampes MASTERColour CDM-TC	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres et volets coupe-flux
MCS502 Mini (Patère)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W, Lampes MASTERColour CDM-TC	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres et volets coupe-flux

PHILIPS
sense and simplicity

Un concentré de puissance et de charme

Fugato Micro



Mesures en mm

La gamme d'encastres Fugato incluant le Fugato Micro est composée de luminaires fixes, réglables et à cardan. Cette gamme permet d'obtenir des effets d'éclairage et des ambiances attrayantes dans les magasins et les bureaux.

Avantages du produit

- Confort visuel pour le personnel du magasin et pour les clients grâce au faible niveau d'éblouissement
- Grâce aux dimensions compactes et aux émissions de chaleur réduites, les luminaires peuvent être placés à proximité de la marchandise exposée.
- Encastrés ultracompacts développés pour les lampes MASTERColour CDM-Tm Mini de grande efficacité énergétique



Applications

- Éclairage d'accentuation pour commerces, musées et bureaux

Spécifications de produit

Type	Lampe	Appareillage	Optique	Coloris	Matériaux
MBS244	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W	Ballast électronique PrimaVision	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium coulé sous pression



©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Données sujettes à modification
3222 635 9673 I
09/07

Pour plus d'information :

Philips Belgium SA
Division Lighting
Editeur responsable :
C. Geerts
Rue des Deux Gares 80
B-1070 Bruxelles
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice
Tél. +32 (0) 2 525 75 75
Fax +32 (0) 2 525 75 79
E-mail: lightinginfoservice@philips.com