




Ajoutez de l'éclat à votre magasin

Fiorenza Micro

La gamme de projecteurs Fiorenza a été conçue pour créer une ambiance dynamique à l'intérieur du magasin en mettant en lumière les produits exposés de la façon la plus attrayante que l'on puisse imaginer. Le dernier-né de la gamme est le Fiorenza Micro, un projecteur extrêmement compact spécialement développé pour la nouvelle lampe MASTERColour CDM-Tm Mini.



Mesures en mm

Avantages du produit

- Fiorenza Micro offre un grand choix d'ouvertures de faisceau, de coloris de produit et de possibilités de montage
- Faible dégagement de chaleur pour plus de confort tant pour les clients que pour le personnel du magasin
- Le ballast électronique spécial améliore les performances du produit en termes d'efficacité énergétique et de gestion de la chaleur

Applications



- Éclairage d'accentuation pour les commerces, les hôtels et les musées

Spécifications de produit

Type	Lampe	Appareillage	Optique	Coloris	Matériaux	Accessoires
MRS705 (Rail triphasé)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres sur demande
MCS705 (Patère)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres sur demande

L'équilibre entre lumière et design

UnicOne, Micro



Réglage : Horizontal : 360°; Vertical : 77°

Avec la nouvelle collection UnicOne, les luminaires peuvent vraiment se fondre dans vos architectures intérieures. Projecteurs, suspensions, luminaires indirects, tous partagent le même design simple et géométrique, dotés de chanfreins et de détails offrant une harmonie visuelle maximale. Jouez avec les différentes versions et les diverses tailles et créez votre propre design pour un éclairage général, d'accentuation ou à effets spéciaux.



Avantages du produit

- Puissants accents de lumière dans un petit appareil séduisant
- Projecteur, suspension et luminaire indirect partagent tous les caractéristiques de design propre à la famille UnicOne

Applications

- Éclairage d'accentuation et décoratif pour les magasins, bars, restaurants et hôtels

Spécifications de produit

Type	Lampe	Appareillage	Optique	Coloris	Matériaux	Accessoires
MRS541 (3C, rail triphasé)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres
MCSS541 (BA, patère)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres
MPK541 (suspendu)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres
MWG541 (uplight)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W et 35W	Ballast électronique PrimaVision Mini	Faisceau intensif (12°) Faisceau semi-intensif (24°) Faisceau extensif (36°)	Blanc RAL 9010 (WH) Gris (GR) ou couleur RAL sur demande	Caisson en aluminium	Filtres

UnicOne est disponible également en version Mini adaptée aux lampes MASTERColour CDM-R111 et MASTERLine III



©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Données sujettes à modification
3222 635 96871
09/07

Pour plus d'information :

Philips Belgium SA
Division Lighting
Editeur responsable :
C. Geerts
Rue des Deux Gares 80
B-1070 Bruxelles
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice
Tél. +32 (0) 2 525 75 75
Fax +32 (0) 2 525 75 79
E-mail: lightinginfoservice@philips.com