



## Case Study

Progetto: Lacoste, Berlino, Germania  
Philips MASTERColour CDM-T Mini 20W  
alimentatore Philips HID-PrimaVision Mini da 20W  
Philips MASTERColour CDM-T da 35W

Nel marzo 2005 un nuovo punto vendita Lacoste è stato aperto in un elegante edificio neorinascimentale sulla Kurfürstendamm, la via dove si trovano le più importanti boutique di Berlino. Come in tutti gli altri nuovi punti vendita Lacoste in Germania, l'illuminazione verrà realizzata con Philips MASTERColour CDM-T Mini.

### Background

Lacoste è uno dei più famosi marchi del mondo. L'azienda, che deve il suo nome al grande tennista francese René Lacoste, con l'inconfondibile marchio del cocodrillo, ha

venduto nel 2005 quasi 50 milioni di articoli, attraverso una rete globale di 870 punti vendita dedicati, numero che aumenta costantemente, con tutte le nuove boutique progettate in base al concetto del "salone". L'idea è quella di creare un'atmosfera pulita, calma e tranquilla all'interno dei punti vendita, in cui vi sono molte linee curve e quelle rette sono ridotte al minimo.

### La sfida

"Inizialmente per l'illuminazione delle boutique venivano utilizzate lampade alogene da 50W - ha dichiarato Oliver

**PHILIPS**  
sense and simplicity

“Tutte le nuove boutique Lacoste tedesche sono dotate di lampade Philips MASTERColour. Siamo convinti dei benefici che esse apportano e le raccomanderemo alla nostra sede centrale di Parigi”.

Klöss, Lacoste Merchandising Manager per Germania ed Austria - ma alcune zone dei negozi risultavano troppo scure, ed anche i colori non venivano resi correttamente. Secondo me la luce alogena era troppo gialla. Inoltre, il calore prodotto dalle lampade alogene rendeva alcuni locali fastidiosamente caldi. “I nostri costi per il condizionamento erano aumentati. Dovevamo cambiare l'impianto solo per eliminare il calore prodotto dalle lampade” - continua. Dopo aver sollevato il problema con la sede centrale di Parigi, alla Lacoste tedesca è stato dato il via libera per utilizzare una nuova concezione d'illuminazione.

#### La soluzione

“Lacoste voleva passare dalle lampade alogene a quelle CDM ed abbiamo scelto una soluzione basata su Philips MASTERColour CDM-T Mini da 20W - ha dichiarato Sven Burike, managing director di PGLicht, lo studio che ha curato il progetto dell'illuminazione. Non c'era nessun altro in grado di proporre lampade CDM con dimensioni altrettanto compatte. Si trattava di una cosa importante per via della profondità disponibile per l'incasso: solo 12cm. Nella boutique di Berlino sono installate circa 65 lampade MASTERColour. Circa 50 lampade MASTERColour CDM-T Mini da 20W sono sistemate vicino ai ripiani e agli scaffali d'esposizione per illuminare la merce, mentre altre 15 lampade MASTERColour CDM-T da 35W sono posizionate vicino al centro del soffitto per l'illuminazione generale. Si è fatto carico dell'implementazione Dennis Goemann, tecnico e responsabile di ID-Construction.

“Con le lampade MASTERColour CDM-T Mini da 20W abbiamo circa il 50% di luce in più e il 60% di colore in meno rispetto allo stesso numero di lampade alogene da 50W - ha dichiarato Oliver Klöss - ed anche i costi energetici vengono ridotti. Si è avuto anche un deciso miglioramento in termini di sostituzione delle lampade, perché le lampade CDM durano molto di più, con conseguente riduzione degli interventi di manutenzione.”

“Ora utilizziamo le lampade CDM Philips in tutte le nuove boutique Lacoste in Germania - ha affermato Sven Burike - perché rendono meglio il colore dei capi, illuminano di più il negozio, ricreando lo stesso ambiente delle lampade alogene. Sono perfette per questo tipo di situazioni”.

L'impatto della nuova illuminazione sembra andare oltre il miglioramento delle condizioni all'interno dei negozi, riducendo la manutenzione. Il nostro fatturato in Germania è considerevolmente aumentato”, ha concluso Oliver Klöss.

## Il progetto in Sintesi

### Progetto

Lacoste, Berlino, Germania

### Progettisti

Lacoste, PG Licht GmbH, Philips Lighting

### Prodotti

- Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 20W e Philips HID-PrimaVision Mini gear 20W
- Philips MASTERColour CDM-T 35W

### Vantaggi

- Maggiore luminosità; atmosfera più accogliente
- Fedele resa cromatica
- Sostituzioni meno frequenti
- Significativa riduzione della produzione di calore



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Dati soggetti a modifiche  
04/07