



Tout simplement irrésistible


Lampes MASTERColour CDM Elite de Philips
Le meilleur de la lumière

PHILIPS
sense and simplicity



La nouvelle étape dans l'éclairage des magasins

Les personnes sont attirées à l'intérieur des magasins reflétant une ambiance de confort et de bien-être. Elles souhaitent percevoir les « vraies » couleurs des produits exposés. Les commerçants, quant à eux, cherchent à capter l'attention des clients grâce à un système d'éclairage qui révèle le meilleur de leurs produits et rend leurs magasins irrésistibles. En même temps, ils veulent maintenir les coûts d'exploitation de leur éclairage le plus bas possible.



Est-il possible d'obtenir tout cela à la fois en utilisant un seul type de lampe ? Oui! Avec la lampe MASTERColour CDM Elite de Philips. Elle représente le Top de la gamme MASTERColour CDM et allie de façon unique des atouts essentiels : une mise en valeur incomparable des produits, des performances constantes sur toute la durée de vie et des coûts d'exploitation réduits.

La nouvelle lampe MASTERColour Elite est LA nouvelle étape dans l'éclairage des boutiques de mode, des grands magasins, des magasins de décoration, des magasins d'électronique et de nombreux autres espaces commerciaux.

Valorisez comme jamais vos produits

La nouvelle lampe MASTERColour CDM Elite présente tous les avantages de la gamme MASTERColour CDM qui ont fait sa réputation : stabilité des couleurs sur toute sa durée de vie, lumière blanche éclatante qui restitue fidèlement toutes les couleurs. Mais ce n'est pas tout...

Avec son efficacité lumineuse élevée et son excellent rendu des couleurs, la MASTERColour CDM Elite rend la lumière des magasins encore plus éclatante. On a presque l'impression que les volumes sont révélés par les couleurs : l'effet est saisissant. La lampe MASTERColour CDM Elite valorise tout simplement les produits comme jamais.

Enfin, l'excellent maintien du flux lumineux associé à une température de couleur constante se maintiennent tout au long de la durée de vie de la lampe.

La lampe MASTERColour CDM Elite doit toujours être utilisée avec un ballast électronique tel que le HID-PrimaVision de Philips pour éviter les clignotements visibles ainsi que les papillotements en fin de vie. La stabilité des couleurs et la fiabilité de la durée de vie sont extrêmement élevées. Ainsi, vous bénéficiez d'une excellente qualité de lumière et d'un très bon confort visuel, du début jusqu'à la fin de l'utilisation.



Réduisez le coût global d'exploitation

La lampe Philips MASTERColour CDM Elite offre des performances exceptionnelles à coûts réduits. Sa grande efficacité lumineuse nécessite moins de puissance nécessaire par lumen produit. Le maintien du flux lumineux dans le temps évite les opérations d'entretien répétitives (maintenance et remplacement), ce qui se traduit également en réduction des coûts d'exploitation.

Le haut rendement de la lampe MASTERColour CDM Elite offre aussi un autre avantage : moins d'énergie convertie en chaleur. Si l'on compare à d'autres types d'éclairage comme les lampes halogènes, il y a beaucoup moins de dégagement de chaleur dans les magasins. Les coûts liés à la climatisation sont donc réduits.



Philips MASTERColour CDM-T Elite



Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Ballast Philips HID-PrimaVision
35W et 70WBallast Philips HID-PrimaVision Mini
35W

Philips MASTERColour CDM Elite

| Type | Flux lumineux (lm) | Efficacité (lm/W) | Rendu des Couleurs (RA) | 10% de défaillance (heures) | Code EOC |
|---------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 35W T* | 3500 | 90 | 90 | 8 000 | 20813215 |
| 35W TC* | 3500 | 90 | 90 | 8 000 | 20817015 |
| 70W T | 7300 | 100 | 90 | 10 000 | 20815615 |
| 70W TC | 7300 | 100 | 90 | 8 000 | 20819415 |

La lampe MASTERColour CDM Elite doit être utilisée avec un ballast électronique

La version 150W de la lampe MASTERColour CDM-T Elite sera disponible à partir de mars 2008

Tolérance de la position de fonctionnement de la version 35W : écart de 60° au maximum par rapport à la surface verticale

*Durée de vie initiale (= durée de vie mesurée) ; designé pour une durée de vie de 12 000 heures

Philips HID-PrimaVision

| Type | Puissance système (W) | Puissance lampe (W) | Facteur de puissance | Tension d'amorçage (kV) | Tambiante (°C) | Code EOC |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| HID-PV m 35 /S CDM | 45 | 39 | > 0.95 | 1.5 [min] .. 2.0 [max] | -20[min] ... +50[max] | 91062230 |
| HID-PV m 35 /I CDM | 45 | 39 | > 0.95 | 1.5 [min] .. 2.0 [max] | -20[min] ... +45[max] | 91391330 |
| HID-PV C 35 /S CDM | 44 | 39 | > 0.95 | 3.0 [min] .. 4.5 [max] | -20[min] ... +65[max] | 93008830 |
| HID-PV C 35 /I CDM | 44 | 39 | > 0.95 | 3.0 [min] .. 4.5 [max] | -20[min] ... +55[max] | 93012530 |
| HID-PV C 70 /S CDM | 80 | 73 | > 0.95 | 3.0 [min] .. 4.5 [max] | -20[min] ... +55[max] | 93006430 |
| HID-PV C 70 /I CDM | 80 | 73 | > 0.95 | 3.0 [min] .. 4.5 [max] | -20[min] ... +45[max] | 93016330 |
| HID-PV C 150 /S CDM | 157 | 147 | > 0.95 | 3.0 [min] .. 5.0 [max] | -20[min] ... +60[max] | 91052330 |
| HID-PV C 150 /I CDM | 157 | 147 | > 0.95 | 3.0 [min] .. 5.0 [max] | -20[min] ... +45[max] | 91287930 |

Version S : boîtier sans décharge de traction

Version I : boîtier avec décharge de traction

Choisissez la meilleure solution environnementale



La lampe MASTERColour CDM Elite est une preuve de plus de notre engagement pour réduire l'impact environnemental de nos produits et de nos activités. Grâce à son efficacité extrême, la lampe MASTERColour CDM Elite consomme bien moins d'énergie qu'une lampe halogène ou qu'une lampe à incandescence. Avec comme conséquence, une réduction des émissions de CO₂.

La lampe MASTERColour CDM Elite est également un produit Phare Vert Philips et donc, par définition, surpasse les performances des produits précédents ou similaires présents sur le marché, dans plusieurs critères environnementaux. Grâce à ses qualités environnementales, la lampe MASTERColour CDM Elite peut très bien être utilisée dans le cadre de programmes de développement durable élaborés pour les commerces.

Pour plus d'informations :
www.lighting.philips.be

Pour plus d'information:

Philips Belgium SA

Division Lighting

Editeur responsable:

C. Geerts

Rue des Deux Gares 80

B-1070 Bruxelles

www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice

Tel. +32 (0) 2 525 75 75

Fax +32 (0) 2 525 75 79

E-mail: lightinginfoservice@philips.com



Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de Philips. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement Philips. Malgré le soin que Philips a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de Philips ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. Philips se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par Philips quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date d'impression : Septembre 2007 / BEFR - 3222 635 4733 I

Imprimé aux Pays-Bas