



Tout simplement irrésistible


Lampes MASTERColour CDM Elite de Philips
Le meilleur de la lumière

PHILIPS
sense and simplicity*



La nouvelle étape pour l'éclairage des magasins de mode

Les personnes sont attirées par les magasins reflétant une ambiance de confort et de bien-être, et souhaitent percevoir les « vraies » couleurs des produits exposés. Les propriétaires de magasins, quant à eux, cherchent à captiver l'attention des clients et révéler le meilleur de leurs produits et ce, pour longtemps.



Est-il possible d'obtenir tout cela à la fois en utilisant un seul type de lampe ? Oui – avec la lampe MASTERColour CDM Elite de Philips. Elle allie de façon unique des atouts essentiels : une mise en valeur incomparable des produits, des performances constantes sur toute la durée de vie et des coûts d'exploitation réduits.

La nouvelle lampe MASTERColour Elite représente la solution idéale pour les boutiques de mode, les grands magasins, les magasins de décoration, les pharmacies et de nombreux autres espaces commerciaux.

Valorisez comme jamais vos produits

La nouvelle lampe Elite conserve tous les avantages de la gamme MASTERColour CDM qui ont fait sa réputation : stabilité des couleurs dans le temps, lumière blanche éclatante, faible dégagement de chaleur. Mais ce n'est pas tout...

A titre d'exemple, on peut citer l'efficacité lumineuse plus élevée et un excellent rendu des couleurs pour une mise en lumière des magasins encore plus éclatante. On a presque l'impression que les volumes sont révélés par les couleurs : l'effet est saisissant. La lampe Elite valorise tout simplement les produits comme jamais.

Enfin, l'excellent maintien du flux lumineux associé à une température de couleur constante traduisent la stabilité des performances tout au long de la durée de vie de la lampe. La MASTERColour CDM Elite rend les magasins irrésistibles et ce, pour longtemps.

Associée à un ballast électronique tel que le HID-PrimaVision de Philips, la lampe Elite évite les clignotements visibles ainsi que les papillotements en fin de vie. La stabilité des couleurs et la fiabilité de la durée de vie sont également d'importants atouts. Suivant les applications, il existe trois types de ballasts électroniques : des versions avec boîtier (I/S) et sans boîtier (PCB) à intégrer dans un luminaire, et enfin une version destinée aux appareillages déportés (I/I). Ainsi, vous bénéficiez d'une excellente qualité de lumière et d'un très bon confort visuel, du début jusqu'à la fin de l'utilisation.



Réduisez le coût global d'exploitation

La lampe Philips MASTERColour CDM Elite offre des performances exceptionnelles à coûts réduits. Sa grande efficacité lumineuse induit moins de puissance nécessaire pour chaque lumen produit. Le maintien du flux lumineux dans le temps évite les opérations d'entretien répétitives (maintenance et remplacement), ce qui se traduit également en réduction de coûts d'exploitation.

Une telle efficacité offre aussi un autre avantage : moins d'énergie convertie en chaleur. Si l'on compare à d'autres types d'éclairage comme les halogènes, il y a beaucoup moins de dégagement de chaleur dans les magasins et les coûts liés à la climatisation sont donc réduits.



Philips MASTERColour CDM-T Elite



Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Ballast Philips HID-PrimaVision
35W et 70W (version S)Ballast Philips HID-PrimaVision Mini
35W

CDM Elite	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	IRC	Durée de vie moyenne en heures	90% de lampes en fonctionnement en heures	Flux restant à 9 000 heures	Flux restant à 12 000 heures	Code
35W T	3500	90	90	9 000	8 000	84% (2900lm)		20813215
35W TC	3500	90	90	9 000	8 000	84% (2900lm)		20817015
70W T	7300	100	90	12 000	10 000	84% (6100lm)	80% (5800lm)	20815615
70W TC	7300	100	90	12 000	8 000	84% (6100lm)	80% (5800lm)	20819415

La lampe MASTERColour CDM Elite doit être utilisée avec un ballast électronique

La version 150W de la lampe MASTERColour CDM-T Elite sera disponible à partir de mars 2008

Position de fonctionnement MASTERColour CDM Elite 35W : Verticale +/- 60°

Type de ballast	Boîtier	Puissance système (W)	Puissance lampe (W)	Facteur de puissance	Tension d'amorçage (kV)	Tcase durée de vie (°C)	Tcase max (°C)	Tambiante (°C)	Code
HID-PV m 35 /S CDM	intégré au luminaire	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]	85	85	-20[min] ... +50[max]	91062230
HID-PV m 35 /I CDM	indépendant	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]			-20[min] ... +45[max]	91391330
HID-PV C 35 /S CDM	intégré au luminaire	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +65[max]	93008830
HID-PV C 35 /P CDM	sans boîtier, à intégrer	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +65[max]	93010130
HID-PV C 35 /I CDM	indépendant	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]			-20[min] ... +55[max]	93012530
HID-PV C 70 /S CDM	intégré au luminaire	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	93006430
HID-PV C 70 /P CDM	sans boîtier, à intégrer	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +55[max]	93014930
HID-PV C 70 /I CDM	indépendant	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]			-20[min] ... +45[max]	93016330
HID-PV C 150 /S CDM	intégré au luminaire	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]	75	85	-20[min] ... +60[max]	91052330
HID-PV C 150 /I CDM	indépendant	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]			-20[min] ... +45[max]	91287930

Choisissez la meilleure solution environnementale



La lampe MASTERColour CDM Elite est une preuve de plus de notre engagement pour réduire l'impact environnemental de nos produits et de nos activités. Cette lampe aux iodures métalliques à brûleur céramique, consomme bien moins d'énergie qu'une lampe halogène ou qu'une lampe à incandescence. Les émissions de CO₂ sont donc réduites.

La lampe MASTERColour CDM Elite est également un produit PhareVert Philips et donc, par définition, surpasse les performances des produits précédents ou similaires présents sur le marché, dans au moins un des six critères environnementaux. Elite se distingue par sa faible teneur en substances dangereuses et sa pérennité. Avec ses qualités environnementales, la lampe MASTERColour CDM Elite peut être facilement utilisée dans le cadre de programmes de développement durable élaborés pour les commerces.

Pour plus d'informations :
www.philips.com/MASTERColour

Philips France - Division Eclairage

9 rue Pierre Rigaud
94856 Ivry Sur Seine Cedex

Pour plus d'informations :
www.philips.com/eclairage



Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de Philips. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement Philips. Malgré le soin que Philips a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de Philips ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. Philips se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par Philips quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date d'impression : Septembre 2007 / FR - 3222 635 44121
Imprimé aux Pays-Bas