



Einfach unwiderstehlich


Philips MASTERColour CDM Elite-Lampen
Überragende Lichtqualität von Anfang bis Ende

PHILIPS
sense and simplicity



Der nächste Schritt in der Verkaufsraumbeleuchtung

Menschen gehen bevorzugt in Geschäfte, die sich durch eine attraktive und einladende Atmosphäre auszeichnen und in denen sie sicher sein können, dass die Produkte tatsächlich farbecht präsentiert werden. Geschäftsinhaber bevorzugen eine Beleuchtung mit hoher "Anziehungskraft", die ihre Waren bestmöglich zur Geltung bringen und ihr Geschäft unwiderstehlich machen. Und dabei sollten die Betriebskosten natürlich möglichst gering sein.



Lassen sich all diese Wünsche wirklich durch einen einzigen Lampentyp erfüllen? Ja! Wenn Sie sich für die Philips MASTERColour CDM Elite entscheiden. Das Elite-Sortiment umfasst die Spitzenprodukte unseres MASTERColour CDM-Angebots und zeichnet sich durch eine einzigartige und unschlagbare Kombination aus perfekter Warenpräsentation und geringen Betriebskosten aus.

Für die Beleuchtung von Mode- und Möbelgeschäften, Supermärkten, Drogerien, Kaufhäusern, Apotheken und vielen anderen gewerblichen Einrichtungen stellen die MASTERColour CDM Elite-Lampen die nächste logische Entwicklungsstufe dar.

Warenpräsentation wie Sie sie noch nie gesehen haben

Als Bestandteil des erfolgreichen MASTERColour CDM-Angebots zeichnen sich die Elite-Lampen durch ihre stabile Farbtemperatur über die gesamte Lebensdauer hinweg und ein brillantes, weißes Licht mit einer überaus genauen Farbwiedergabe aus. Doch das ist noch nicht alles.

Ihre höhere Lichtabstrahlung und die überlegene Farbwiedergabe sorgen in Verkaufsräumen für ein besonders funkelndes Licht. Es scheint, als würden alle Farben besonders kräftig strahlen – ein fast unglaublicher Effekt. Die Elite-Lampen rücken die ausgestellten Waren einfach ins beste Licht. Und aufgrund ihrer ausgezeichneten Lichtstromstabilität – und der einzigartigen, stabilen Lichtfarbe – bleiben all diese Eigenschaften über die gesamte, lange Lebensdauer der Lampe hinweg uneingeschränkt erhalten.

MASTERColour CDM Elite-Lampen werden ausschließlich mit elektronischen Vorschaltgeräten wie Philips HID-PrimaVision betrieben und verursachen weder sichtbares 50-Hz-Flackern noch unstete Schaltzyklen am Ende ihrer Lebensdauer. Die Lampen zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Farbstabilität und ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Sie können also sicher sein, von Anfang bis Ende ein Höchstmaß an Lichtqualität und Sehkomfort genießen zu können.



Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Darüber hinaus kombinieren die Philips MASTERColour CDM Elite diese herausragenden Leistungsmerkmale aber auch mit besonders niedrigen Kosten. Aufgrund ihrer überaus hohen Effizienz benötigen sie zur Erzeugung einer bestimmten Lichtmenge deutlich weniger Energie. Und ihre konstante Lichtabstrahlung senkt den Aufwand für Wartungsarbeiten und Lampenwechsel, so dass die Kosten niedrig gehalten werden.

Ihre höhere Effizienz hat noch einen anderen positiven Effekt: Es wird weniger Energie in Wärme umgewandelt. Der Unterschied zu anderen Leuchtmitteln wie z.B. Halogenlampen ist beträchtlich. So entsteht eine deutlich angenehmere Atmosphäre in den Geschäften und es wird weniger Energie für die Klimaanlage benötigt.



Philips MASTERColour CDM-T Elite



Philips MASTERColour CDM-TC Elite



Philips HID-PrimaVision Vorschalgerät
35W & 70W



Philips HID-PrimaVision Mini
Vorschaltgerät 35W

CDM Elite	Lichtstrom (lm)	Effizienz (lm/W)	Farbwiedergabe	Mittlere Lebensdauer (kh)	Lebensdauer bei 10% Ausfallrate (kh)	Lichtniveau bei 9.000 h	Lichtniveau bei 12.000 h	90% Lichtniveau	Bestellnummer
35W T	3500	90	90	9*	8	84% (2900lm)		4khrs (3200lm)	871150020813215
35W TC	3500	90	90	9*	8	84% (2900lm)		4khrs (3200lm)	871150020817015
70W T	7300	100	90	12	10	84% (6100lm)	80% (5800lm)	4khrs (6600lm)	871150020815615
70W TC	7300	100	90	12	8	84% (6100lm)	80% (5800lm)	4khrs (6600lm)	871150020819415

MASTERColour CDM Elite dürfen nur mit elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden

MASTERColour CDM Elite 150W ist ab Frühjahr 2008 erhältlich

MASTERColour CDM Elite 35W muss in vertikaler Position betrieben werden (+/- 60 Grad)

*12.000 Stunden erwartete Lebensdauer (bisher getestet: 9.000 h)

EVG	Ausführung	System Leistung (W)	Lampen Leistung (W)	Power factor	Zündspannung (kV)	Tcase life (°C)	Tcase max (°C)	Tumgebung (°C)	Bestellnummer
HID-PV m 35 /S CDM	Standard	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]	85	85	-20[min] ... +50[max]	871150091062230
HID-PV m 35 /I CDM	mit Zugentlastung	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]	80	80	-20[min] ... +45[max]	871150091391330
HID-PV C 35 /S CDM	Standard	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150093008830
HID-PV C 35 /P CDM	Platine	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +55[max]	871150093010130
HID-PV C 35 /I CDM	mit Zugentlastung	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150093012530
HID-PV C 235 /S	Standard	86	2x39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150093272330
HID-PV C 235 /P	Platine	86	2x39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150000140530
HID-PV C 235 /I	mit Zugentlastung	86	2x39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150093330030
HID-PV C 70 /S CDM	Standard	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150093006430
HID-PV C 70 /P CDM	Platine	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +55[max]	871150093014930
HID-PV C 70 /I CDM	mit Zugentlastung	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +45[max]	871150093016330
HID-PV C 150 /S CDM	Standard	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]	75	85	-20[min] ... +60[max]	871150091052330
HID-PV C 150 /I CDM	mit Zugentlastung	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]	70	80	-20[min] ... +45[max]	871150091287930

Diverse EVG auch mit vormontiertem Lampenkabel erhältlich

Eine nachhaltige Wahl



MASTERColour CDM Elite-Lampen sind ein weiterer Beweis unseres Engagements für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Als Keramik-Metallhalogendampflampen verbrauchen Elite-Lampen deutlich weniger Energie als Halogen- oder Glühlampen, was sich auch in einem geringeren CO₂-Ausstoß niederschlägt.

Die MASTERColour CDM Elite ist außerdem ein "Green Flagship"-Produkt von Philips und deshalb in mindestens einem von sechs umweltrelevanten Kategorien

besser als ihr Vorgängerprodukt. Elite-Lampen erzielen bessere Ergebnisse in zwei Bereichen: Reduzierung gefährlicher Inhaltsstoffe und hohe Zuverlässigkeit/Lebensdauer. Aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit können MASTERColour CDM Elite-Lampen auch in betriebseigenen Nachhaltigkeitsprogrammen eine wesentliche Rolle spielen.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.philips.com/MASTERColour

Weitere Informationen:

Deutschland

Philips Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel.: 01 803 888 333
(9 Cent pro angefangene 60 Sek.)
lighting.info-center@philips.com
www.philips.de/lighting

Österreich

Philips Austria GmbH
Unternehmensbereich Licht
Triester Strasse 64
A-1101 Wien
Tel.: 0810 001 098 (Ortstarif)
(Fax. 01 60 101 1166) (Tel. 01 60101-0)
lighting.info-center@philips.com
www.philips.at/licht

Schweiz

Philips AG Lighting
Luminaires
Allmendstraße 140
8027 Zürich
Tel.: +41 / (0)44 / 488 2185
www.lighting.philips.ch



© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2007

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Einwilligung des Inhabers der Urheberrechte ist eine vollständige oder teilweise Reproduktion verboten. Die Informationen in diesem Dokument sind kein Teil eines Angebotes oder Vertrags und dürfen ohne vorherige Ankündigung geändert werden; der Herausgeber hält sie für korrekt und zuverlässig. Für jegliche Folgen der Nutzung dieser Informationen übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Die Veröffentlichung bedeutet keine Übertragung oder stillschweigende Gewährung einer Lizenz im Sinne der Patent- oder anderer gewerbliche oder geistiger Eigentumsrechte.

Erscheinungsdatum: September 2007 / DE - 3222 635 44111
Gedruckt in den Niederlanden