



Semplicemente irresistibile


Lampade Philips MASTERColour CDM Elite -
Qualità di luce superiore dall'inizio alla fine

PHILIPS
sense and simplicity



Un passo avanti nell'illuminazione per negozi

Solitamente la clientela è attratta da negozi dall'atmosfera invitante e accattivante, in cui i colori non siano falsati. Nel contempo, i titolari preferiscono un'illuminazione che abbia un forte "potere di attrazione", che valorizzi al massimo la merce in esposizione e renda irresistibile il negozio, mantenendo il più possibile le sue qualità.



È possibile soddisfare tutte queste esigenze con un solo tipo di lampada? Sì, se si opta per la lampada Philips MASTERColour CDM Elite. Elite si colloca al top della gamma MASTERColour CDM e fornisce una combinazione unica e imbattibile nel valorizzare la merce in esposizione e nel ridurre i costi operativi.

Per i negozi di moda, i centri commerciali, i negozi di arredi, le farmacie, i negozi di articoli elettronici e molti altri contesti commerciali, le lampade MASTERColour CDM Elite rappresentano effettivamente un nuovo passo avanti nell'illuminazione.

Nuova luce per la merce in esposizione

Come per la gamma di successo MASTERColour CDM, le lampade Elite sono caratterizzate da una temperatura di colore stabile per l'intera durata di vita e da una luce bianca ben definita, in grado di fornire una rappresentazione estremamente precisa di tutti i colori. Ma non è tutto!

Una maggiore emissione luminosa e una resa cromatica superiore conferiscono un'effettiva brillantezza ai punti vendita. È come se "si accendessero" i colori; l'effetto è a dir poco incredibile. Le lampade Elite semplicemente valorizzano al massimo la merce in esposizione. Inoltre, i livelli eccellenti di mantenimento del flusso luminoso, associati a prestazioni cromatiche costanti e uniche, consentono di mantenere invariate le caratteristiche per l'intera durata di vita della lampada. Elite rende i negozi irresistibili a lungo nel tempo.

Le lampade MASTERColour CDM Elite sono sempre utilizzate con reattore elettronico, come Philips HID-PrimaVision, e non producono sfarfallii visibili a 50Hz o a fine vita utile. Anche la stabilità cromatica e l'affidabilità della lampada sono estremamente elevate. Il risultato è una qualità di luce e un confort visivo eccellenti e costanti, dall'inizio alla fine.



Costi di gestione complessivi contenuti

E ancora, le lampade Philips MASTERColour CDM Elite garantiscono queste straordinarie prestazioni a costi contenuti. Il rendimento estremamente elevato di queste lampade equivale a una minor potenza richiesta per lumen di luce prodotta. I livelli costanti del flusso luminoso riducono in modo significativo il ricorso ad attività di manutenzione e sostituzione, il che si traduce in ulteriori risparmi.

Essendo più efficienti, queste lampade presentano un ulteriore effetto positivo: un minor quantitativo di energia viene convertito in calore. Se paragonate ad altre tipologie di lampade, quali le lampade alogene, la differenza è sostanziale. Ciò contribuisce a creare ambienti più piacevoli e a contenere i costi di condizionamento.



Philips MASTERColour CDM-T Elite



Philips MASTERColour CDM-TC Elite



Reattore Philips HID-Prima Vision 35W e 70W



Reattore Philips HID-Prima Vision mini 35W

CDM Elite	Flusso luminoso (lm)	Efficienza (lm/W)	Indice Resa Cromatica (Ra)	Sopravvivenza 50% (kh)	Sopravvivenza 90% (kh)	Flusso luminoso a 9kh	Flusso luminoso a 12kh	90% di flusso luminoso a	Codice Computer
35W T	3500	90	90	9*	8	84% (2900lm)		4khrs (3200lm)	ELITET35930
35W TC	3500	90	90	9*	8	84% (2900lm)		4khrs (3200lm)	ELITETC35930
70W T	7300	100	90	12	10	84% (6100lm)	80% (5800lm)	4khrs (6600lm)	ELITET70930
70W TC	7300	100	90	12	8	84% (6100lm)	80% (5800lm)	4khrs (6600lm)	ELITETC70930

Le lampade MASTERColour CDM Elite devono essere utilizzate con reattore elettronico

Le lampade MASTERColour CDM Elite 35W devono essere utilizzate in posizione verticale (+/- 60 gradi)

* durata di vita al lancio (=testata); la durata di vita di specifica è 12kh

La lampada MASTERColour CDM-T Elite 150W sarà disponibile dalla primavera 2008

Reattore	Tipo	Potenza di sistema (W)	Potenza lampada (W)	Fattore di potenza	Tensione di innesco (kV)	Tcase (°C)	Tcase max (°C)	Tambiente funzionamento (°C)	Codice Computer
HID-PV m 35 /S CDM	standard	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]	85	85	-20[min] ... +50[max]	HIDPVM035S
HID-PV m 35 /I CDM	indipendente	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]			-20[min] ... +45[max]	Di prossima introduzione
HID-PV C 35 /S CDM	standard	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +65[max]	HIDCPV035S
HID-PV C 35 /P CDM	PCB	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +65[max]	HIDCPV035P
HID-PV C 35 /I CDM	indipendente	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]			-20[min] ... +55[max]	HIDCPV035I
HID-PV C 70 /S CDM	standard	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	HIDCPV070S
HID-PV C 70 /P CDM	PCB	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +55[max]	HIDCPV070P
HID-PV C 70 /I CDM	indipendente	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]			-20[min] ... +45[max]	HIDCPV070I
HID-PV C 150 /S CDM	standard	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]	75	85	-20[min] ... +60[max]	HIDCPV150S
HID-PV C 150 /I CDM	indipendente	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]			-20[min] ... +45[max]	HIDCPV150I

Una scelta sostenibile



Le lampade MASTERColour CDM Elite sono un'ulteriore prova del nostro impegno teso a ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti e attività. Trattandosi di lampada a ioduri metallici con bruciatore ceramico, Elite consuma meno energia rispetto, ad esempio, alle lampade alogene o a incandescenza, il che si traduce in minori emissioni di CO₂.

Le lampade MASTER Colour CDM Elite sono contrassegnate dal marchio Philips Green Flagship e per definizione offrono prestazioni superiori rispetto alle loro predecessori o a prodotti concorrenti in almeno una delle sei aree chiave a livello ambientale. Particolarmente in due aree Elite si distingue: contenuto di sostanze pericolose e durata di vita. Grazie alle loro credenziali verdi, le lampade MASTER Colour CDM Elite possono essere usate in programmi di sostenibilità organizzati dai rivenditori.

Per ulteriori informazioni
www.philips.com/MASTERColour

Philips Spa Div. Lighting

Via Casati 23
20052 MONZA (MI)
Tel: 039 203.1
Fax: 039 203.6112

www.illuminazione.philips.it



©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, in toto o in parte, senza previo consenso scritto del titolare del copyright. Le informazioni del presente documento non sono parte integrante di alcuna offerta o contratto, si intendono accurate e affidabili e possono essere modificate senza preavviso. L'editore declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti dall'uso delle stesse. La pubblicazione non implica il trasferimento di alcun brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale.

Data di pubblicazione: Settembre 2007 / IT - 3222 635 44131
Stampato nei Paesi Bassi