



Pokusa nie do odparcia


Philips MASTERColour CDM Elite -
Światło najlepszej jakości - od początku do końca

PHILIPS
sense and simplicity



Wielki postęp w oświetleniu sklepowym

Klientów przyciągają sklepy, w których oświetlenie tworzy atrakcyjną i gościnną atmosferę; gdzie mogą ufać widzianym kolorom. Tymczasem właściciele sklepów przeważnie stosują „szokujące” oświetlenie, które wyraźnie podkreśla wartość ich towaru, a przy tym jest trwałe i wydajne.



Czy istnieje jedna lampa, która jest w stanie spełnić wszystkie te wymagania? Tak, jest nią MASTERColour CDM Elite. Produkty Elite to najlepsze lampy z serii MASTERColour CDM. Charakteryzują się wysokiej jakości światłem oraz niezmiennością parametrów świetlnych w całym okresie użytkowania, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji systemu oświetleniowego.

Znajdują szerokie zastosowanie, między innymi w domach mody, domach towarowych, sklepach z meblami, aptekach, sieciach sklepów z elektroniką i wielu wielu innych obiektach handlowych. MASTERColour CDM Elite to ogromny postęp w oświetleniu sklepowym.

Prezentacja towaru w niespotykany dotychczas sposób

Podobnie jak w przypadku innych produktów MASTERColour CDM, źródła światła serii Elite charakteryzują się stabilną temperaturą barwową przez cały okres eksploatacji oraz emitują wyraźne, białe światło, doskonale oddające i podkreślające kolory. Ale to nie wszystko.

Zwiększone natężenie światła i doskonałe parametry oddawania barw dodają sklepom jeszcze więcej blasku. To tak, jakby zwiększyć siłę głosu kolorów. Efekt jest niesamowity! MASTERColour CDM Elite wydobywają najlepsze cechy towaru. Dodatkowo, doskonała stabilność strumienia świetlnego oraz oddawania barw gwarantują niezmienną parametrów światła przez cały, długi okres eksploatacji. MASTERColour CDM Elite czyni sklep niepowtarzalnym.

MASTERColour CDM Elite stosowane są wraz z osprzętem elektronicznym Philips HID-PrimaVision. Emitują światło bez zauważalnego migotania przy częstotliwości 50 Hz oraz bez efektu przygasania pod koniec okresu eksploatacji. Stabilność barwy i niezawodność przez cały okres użytkowania jest bardzo wysoka. W rezultacie otrzymujemy trwałe światło o wysokiej jakości znacznie poprawiające komfort wizualny — od początku do samego końca.



Niższe całkowite koszty utrzymania systemu oświetleniowego

Znakomite parametry świetlne MASTERColour CDM Elite to nie jedyna ich korzyść. Lampy te bezpośrednio przyczyniają się do obniżenia całkowitych kosztów utrzymania systemu oświetleniowego. Bardzo wysoka wydajność świetlna oznacza, że na wytworzenie każdego lumenu światła potrzeba mniej mocy. Natomiast stały poziom natężenia światła znacznie redukuje konieczność dokonywania napraw lub wymian, co także przekłada się na oszczędności, które łatwo zauważyć.

Większa sprawność ma także inny pozytywny aspekt: mniej energii zamienia się w ciepło. W porównaniu z innymi rodzajami oświetlenia, na przykład halogenowym, różnica ta jest znaczna. Atmosfera wewnątrz sklepu jest dużo przyjemniejsza a koszty utrzymania klimatyzacji - o wiele niższe.



Philips MASTERColour CDM-T Elite



Philips MASTERColour CDM-TC Elite



Philips HID-PrimaVision 35W i 70W



Philips HID-PrimaVision Mini 35W

CDM Elite	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Średnia trwałość (kh)	Trwałość 90% (kh)	Utrzymanie strumienia po 9 000 godz.	Utrzymanie strumienia po 12 000 godz.	Utrzymanie strumienia 90%	Kod produktu EOC
35W T	3500	90	90	9*	8	84% (2900lm)		4khrs (3200lm)	871150020813215
35W TC	3500	90	90	9*	8	84% (2900lm)		4khrs (3200lm)	871150020817015
70W T	7300	100	90	12	10	84% (6100lm)	80% (5800lm)	4khrs (6600lm)	871150020815615
70W TC	7300	100	90	12	8	84% (6100lm)	80% (5800lm)	4khrs (6600lm)	871150020819415

MASTERColour CDM Elite wykorzystywany jest wyłącznie z osprzętem elektronicznym

MASTERColour CDM Elite 35W może działać tylko w pozycji pionowej (+/- 60 st.)

* trwałość w momencie wprowadzenia na rynek (=potwierdzona laboratoryjnie); trwałość docelowa 12 000 godz.

MASTERColour CDM-T Elite 150W dostępne w sprzedaży wiosną 2008r.

Typ osprzętu	Typ obudowy	Moc systemu (W)	Moc lampy (W)	Współczynnik mocy	Napięcie zapłonu (kV)	Tcase life (°C)*	Maksymalna temperatura (°C)	Temperatura otoczenia (°C)	Kod produktu EOC
HID-PV m 35 /S CDM	standard	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]	85	85	-20[min] ... +50[max]	871150091062230
HID-PV m 35 /I CDM	niezależna	45	39	> 0.95	1.5 [min] .. 2.0 [max]			-20[min] ... +45[max]	871150091391330
HID-PV C 35 /S CDM	standard	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +65[max]	871150093008830
HID-PV C 35 /P CDM	PCB	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +65[max]	871150093010130
HID-PV C 35 /I CDM	niezależna	44	39	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]			-20[min] ... +55[max]	871150093012530
HID-PV C 70 /S CDM	standard	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	70	80	-20[min] ... +55[max]	871150093006430
HID-PV C 70 /P CDM	PCB	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]	80	90	-20[min] ... +55[max]	871150093014930
HID-PV C 70 /I CDM	niezależna	80	73	> 0.95	3.0 [min] .. 4.5 [max]			-20[min] ... +45[max]	871150093016330
HID-PV C 150 /S CDM	standard	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]	75	85	-20[min] ... +60[max]	871150091052330
HID-PV C 150 /I CDM	niezależna	157	147	> 0.95	3.0 [min] .. 5.0 [max]			-20[min] ... +45[max]	871150091287930

*Tcase life - max. temperatura obudowy mierzona w punkcie Tcase zaznaczonym na obudowie, przy którym czas życia statecznika jest gwarantowanym

Najlepszy wybór dla środowiska naturalnego



MASTERColour CDM Elite to kolejny dowód na zaangażowanie Philips w działania na rzecz redukcji szkodliwego wpływu produktów i działalności firmy na środowisko naturalne. Ceramiczne lampy metalohalogenkowe Elite zużywają znacznie mniej energii niż lampy halogenowe lub standardowe żarówki. Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w niższej emisji CO₂.

MASTERColour CDM Elite to także sztandarowy produkt ekologiczny (Green Flagship) Philips, który - jak sama nazwa wskazuje - prześciga poprzednie modele oraz konkurencyjne produkty w przynajmniej jednym z sześciu obszarów związanych z ochroną środowiska. W przypadku gamy Elite są to: niska zawartość substancji szkodliwych oraz wysoka niezawodność przez cały okres eksploatacji. Dzięki swoim „ekologicznym właściwościom” MASTERColour CDM Elite mogą z powodzeniem brać udział w programach zrównoważonego rozwoju, organizowanych przez partnerów handlowych.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.philips.com/MASTERColour



©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub części tego dokumentu bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią żadnej formy oferty lub kontraktu, są uważane za prawdziwe i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje użycia tych informacji. Publikacja nie przenosi ani nie zakłada żadnych opatentowanych licencji lub innych przemysłowych lub intelektualnych praw własności.

Data wydania: Wrzesień 2007 r. / PL - 3222 635 44151
Wydrukowano w Holandii