






Eigentijds en flexibel

Magneos Mini

Deze nieuwe serie spots vormt een perfect verlichtingssysteem voor winkels doordat een compact, eigentijds design gecombineerd is met geavanceerde Philips-technologie.



Afmetingen in mm

Voordelen van Magneos Mini

- De Magneos familie biedt een ruime keuze aan lampen, optieken, accessoires en kleuren die het mogelijk maakt om uw eigen specifieke verlichtingsoplossing te creëren.
- Alle HID-versies zijn uitgerust met energiebesparende Philips PrimaVision voorschakelapparatuur voor een optimale levensduur van de lamp en een laag energieverbruik.

Toepassingen

- Accentverlichting in winkels en musea




Product specificaties

| Type | Lamp | VSA | Optiek | Kleur | Materialen | Accessoires |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---------------------|----------------------|
| MRS502 Mini (3-fasenspanningsrail) | MASTERColour CDM-Tm Mini 20W & 35W en MASTERColour CDM-TC lampen | PrimaVision Mini elektronisch voorschakelapparaat | Smalle bundel (12°) Medium bundel (24°) Brede bundel (36°) | Wit RAL 9010 (WH) grijs (GR) RAL-kleuren op aanvraag | Aluminium behuizing | Filters en barndoors |
| MCS502 Mini (Basisplaat) | MASTERColour CDM-Tm Mini 20W & 35W en MASTERColour CDM-TC lampen | PrimaVision Mini elektronisch voorschakelapparaat | Smalle bundel (12°) Medium bundel (24°) Brede bundel (36°) | Wit RAL 9010 (WH) grijs (GR) RAL-kleuren op aanvraag | Aluminium behuizing | Filters en barndoors |

PHILIPS
sense and simplicity

Kleine spot, groot effect

Fugato Micro



Afmetingen in mm

De Philips Fugato serie bestaat uit vaste, richtbare en cardanische armaturen. Deze innovatieve spots zijn creëren sprankelende effecten en een sfeervolle ambiance in winkels en kantoren.

Voordelen van Fugato Micro

- Visueel comfort voor klanten en winkelpersoneel door minimale verblinding.
- Dankzij de kleine afmetingen en geringe warmteafgifte kunnen de armaturen dichter bij de gepresenteerde producten worden gemonteerd.
- Ultracompacte spot ontworpen voor de nieuwe MASTERColour CDM-Tm Mini lamp van Philips met een laag energieverbruik.



Toepassingen

- Accentverlichting in winkels, musea en kantoren

Product specificaties

| Type | Lamp | VSA | Optiek | Kleur | Materialen |
|--------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------|
| MBS244 | MASTERColour CDM-Tm Mini 20W & 35W | PrimaVision elektronisch voorschakelapparaat | Smalle bundel (12°) Medium bundel (24°) Brede bundel (36°) | RAL 9010 wit (WH) grijs (GR) RAL-kleuren op aanvraag | Spuitgietaluminium behuizing |

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

Philips Nederland B.V.
Divisie Licht
Postbus 90050
5600 PB Eindhoven
E-mail: lichtmail@philips.com
www.lighting.philips.nl

Licht infoservice
Tel. +31 (0) 40 27 87 500
E-mail: licht.infoservice@philips.com
Fax +31 (0) 40 27 86 795

Documentatieservice
Tel. +31 (0) 40 27 87 501
E-mail: licht.documentatie@philips.com
Fax +31 (0) 40 27 86 795

Philips Belgium NV
Divisie Lighting
Verantwoordelijke uitgever:
C. Geerts
Tweestationsstraat 80
B-1070 Brussel
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice
Tel. +32 (0) 2 525 75 75
Fax +32 (0) 2 525 75 79
E-mail: lightinginfoservice@philips.com



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Gegevens kunnen worden gewijzigd
3222 635 96691
07/07