

Voor meer informatie:

Philips Nederland B.V.

Divisie Licht
Postbus 90050
5600 PB Eindhoven
E-mail: lichtmail@philips.com
www.lighting.philips.nl

Licht infoservice

Tel. +31 (0) 40 27 87 500
Fax +31 (0) 40 27 86 795
E-mail: licht.infoservice@philips.com

Documentatieservice

Tel. +31 (0) 40 27 87 501
Fax +31 (0) 40 27 86 795
E-mail: licht.documentatie@philips.com

Philips Belgium NV

Divisie Lighting
Verantwoordelijke uitgever:
C. Geerts
Tweestationsstraat 80
B-1070 Brussel
www.lighting.philips.be

Lightinginfoservice

Tel. +32 (0) 2 525 75 75
Fax +32 (0) 2 525 75 79
E-mail: lightinginfoservice@philips.com



Het meest compacte CDM systeem op de markt

Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini 20W en 35W bieden - samen met de HID-PrimaVision Mini voorschakelapparatuur - een unieke combinatie van miniaturisatie, uitstekende lichtkwaliteit, laag energieverbruik, lange levensduur en lage gebruikskosten. Klein zijn heeft dus vele voordelen.



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Gegevens kunnen worden gewijzigd
3222 635 96441
07/07

PHILIPS
sense and simplicity

De meest compacte CDM lamp op de markt

De Philips MASTERColour CDM-Tm Mini is de meest compacte CDM lamp op de markt en is nu verkrijgbaar in 20W en 35W. Beide lampversies zijn te bedienen op de Philips HID-PrimaVision Mini voorschakelapparatuur en bieden zo optimale systeemprestaties. Deze lampen geven een helder wit licht van hoge kwaliteit en gaan lang mee. Bovendien zijn ze een stuk zuiniger dan halogeenlampen.



Voordelen van Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

- Past in compacte armaturen
- Stabiele lichtkleur gedurende de gehele levensduur van de lamp
- Sprankelend wit licht met een langere levensduur en minder warmteafgifte dan halogeenlampen
- Eenvoudig te installeren en nauwkeurig te positioneren in de armatuur
- Een drie tot vier keer langere levensduur in vergelijking met halogeenlampen
- Bespaar tot 70% op energieverbruik in vergelijking met halogeenlampen

Technische specificaties

- Meest compacte CDM lamp op de markt (slechts 52 mm lang en 40% kleiner dan de CDM-TC lamp)
- Zelfde formaat voor 20W en 35W
- Uitstekende kleurweergave (Ra>85 voor 20W, Ra 90 voor 35W)
- "Twist & Lock" PGJ5 lampvoet voor het eenvoudig vervangen van lampen
- Philips MASTERColour CDM-technologie
- Universele brandstand
- Voor optimale prestaties te gebruiken in combinatie met Philips HID-PrimaVision Mini voorschakelapparatuur

Toepassingen

- Winkelverlichting:
- Accentverlichting
 - Algemene verlichting
- Buitenverlichting:
- Decoratieve verlichting



Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 20W



Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 35W

Product specificaties

Type	Lichtstroom (lm)	Lichtkleur	Kleurtemperatuur (K)	Kleurweergave (Ra)	Levensduur (uur)	Lampvoet	Bestelnummer EOC...
MASTERColour Mini CDM-Tm 20W/ 830	1650	Warmwit	3000	85	12000	PGJ5	20751715
MASTERColour Mini CDM-Tm 35W/ 930	3000	Warmwit	3000	90	6000	PGJ5	21149115

De meest compacte CDM voorschakelapparatuur op de markt

Philips HID-PrimaVision is een zeer compact elektronisch voorschakelapparaat dat speciaal voor Philips MASTERColour CDM lampen is ontwikkeld. De voorschakelapparaten voor de Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 20W en 35W versies zijn even groot en zorgen zo voor meer uniformiteit in de armaturen. Bovendien is de voorschakelapparatuur van het Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 35W systeem geschikt voor alle Philips MASTERColour CDM 35W lampen.




Systeemvoordelen met Philips HID-PrimaVision Mini voorschakelapparatuur

- Voordelen in miniaturisering van armaturen en in kabelcapaciteit dankzij de lage ontsteekspanning (<1,5kV) in vergelijking tot CDM lampen met hogere wattages (<5kV)
- Philips HID-PrimaVision Mini 35W voorschakelapparatuur kan gebruikt worden voor alle Philips MASTERColour CDM 35W lampen
- Hoge arbeidsfactor
- Dezelfde afmetingen voor de Philips HID-PrimaVision Mini 20W en 35W voorschakelapparatuur voor een eenvoudige integratie in armaturen



Philips HID-PrimaVision Mini



Product specificaties

Type	Voor lamptypes	Systeem vermogen (W)	Lamp vermogen (W)	Arbeids factor	Ontsteekspanning (V)	Tcase max (°C)	Ta (°C)	Bestelnummer EOC...
HID-PV m 35 /S mCDM	Alle CDM 35W lampen	45	39	> 0.95	1.5 [min]... 2.0 [max]	85	-20[min]... +50[max]	91062230
HID-PV m 20 /S mCDM LPF standaard versie (/S)*	CDM-Tm Mini 20W	25	22	0.5	1.2 [min]... 1.5 [max]	75	-20[min]... +50[max]	53608230
HID-PV m 20 /I mCDM LPF met trekcontasting (/I)**	CDM-Tm Mini 20W	25	22	0.5	1.2 [min]... 1.5 [max]	75	-20[min]... +50[max]	90981730

* Standaard versie (/S) met polycarbonaat/ABS behuizing

** 2x trekcontasting (/I) voor onafhankelijke operatie/ stand-alone applicaties