




Dynamisk belysning

Fiorenza Micro - gjør butikken din strålende

Projektorserien Fiorenza er designet for å skape en mer dynamisk butikkstemning ved å vise produktene som stilles ut, i det mest attraktive lyset som kan tenkes. Det siste tillegget i serien er Fiorenza Micro, et ultrakompakt spotlys som er designet rundt vår nye MASTERColour CDM-Tm Mini.



Mål i mm

Produktfordeler

- Fiorenza Micro tilbyr mange forskjellige strålevinkler, produktfarger og monteringsversjoner.
- Alle versjoner av Micro er svært små, slik at butikkeier kan redusere driftskostnadene ved å montere lysarmaturen nær varene.
- Bedre temperaturkomfort både for kunder og betjening.
- Den skreddersydde elektroniske forkoblingen forbedrer produktytelsen med hensyn til effektivitet og varmestyring.

Bruksområder


- Effekt belysning for butikk og museum

Produktspesifikasjoner

Type	Lyskilde	Forkobling	Optikk	Farge	Materialer	Tilbehør
MRS705 (skinneversjon med tre kretser)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20 W	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre på forespørsel
MCS705 (versjon med underlagsplate)	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre på forespørsel

Balansert belysning og design

UnicOne, liten, men mektig effektbelysning



Justering: Vannrett: 360°, loddrett: 77°

Med UnicOne-serien kan du virkelig bygge armaturene inn i interiørarkitekturen. Projektorer, pendellamper og uplight deler alle den samme enkle, geometriske designen, med flotte kanter og detaljer. Dette sikrer maksimal visuell harmoni. Prøv deg frem med forskjellige versjoner og størrelser for å skape din egen design for generell belysning og effektlys.



Produktfordeler

- Kraftige lyseffekter i en liten, tiltalende pakke.
- Projektoren har en sofistikert justeringsstang og hengsel.
- Projektoren, som suppleres av en pendellampe og en uplight, har alle de typiske designkjennetegnene ved UnicOne.

Bruksområder

- Effektbelysning og dekorativ belysning i butikker og på utesteder.

Produktegenskaper

Type	Lyskilde	Forkobling	Optikk	Farge	Materialer	Tilbehør
MRS541 (3C)	MASTERCcolour CDM-Tm Mini 20 W og 35 W	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre
MCSS541 (BA)	MASTERCcolour CDM-Tm Mini 20 W og 35 W	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre
MPK541	Pendel	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre
MWG541	Uplight	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdes

Med forbehold om endringer
3222 635 96791
05/07

Hvis du vil ha mer informasjon, se:

www.philips.com/unicone
www.philips.com/fiorenza