






# Moderne og med valgmuligheter

## Magneos Mini, en kompakt, tidsriktig effekt belysning

Denne nye serien med kompakte, moderne projektorer inneholder avansert Philips-teknologi og er et enestående belysningsverktøy for butikker.



Mål i mm

### Fordeler ved Magneos Mini

- Butikkene kan selv velge lyskilder, optikk, tilbehør og fargeutførelse for Magneos-projektorer, slik at de kan lage en unik løsning.
- Alle dampampeversjoner inkluderer Philips PrimaVision-forkobling, som optimaliserer levetiden til lyskildene og reduserer energiforbruket.

### Bruksområder

- Effekt belysning for butikk og museum




### Produktspesifikasjoner

Type	Lyskilde	Forkobling	Optikk	Farge	Materialer	Tilbehør
MRS502 Mini (3C)	MASTERColour CDM-Tm Mini- på 20W og 35W og MASTERColour CDM-TC-lyskilde	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre og skjermmer
MCS502 Mini (fundament)	MASTERColour CDM-Tm Mini- på 20W og 35W og MASTERColour CDM-TC-lyskilde	PrimaVision Mini, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	Hvit RAL 9010 (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Aluminiumshus	Filtre og skjermmer

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Små lys, stor stemning

## Fugato Micro, kompakte og appelerende downlights



Mål i mm

Serien med Fugato-downlights består av faste, justerbare og kardanske lysarmaturer. De nyskapende egenskapene til denne serien gir flotte effekter og god stemning i butikkmiljøer.

### Fordeler ved produktet

- Ultrakompakte downlights som er designet rundt Philips' nye MASTERColour CDM-Tm Mini-lyskilde.
- Lave blendingsnivåer gir visuell komfort for både butikkansatte og kunder.
- Stort utvalg av optikk gir optimalt effektlys.
- Den kompakte størrelsen og reduserte varmeavgivelsen gjør det mulig å montere armaturen nær varene.
- Lavt strømforbruk gir butikkene muligheten til å redusere driftskostnadene.



### Bruksområder

- Effekt belysning for butikk og museum

### Produktspesifikasjoner

Type	Lyskilde	Forkobling	Optikk	Farge	Materialer
MBS244	1 x MASTERColour CDM-Tm Mini, 20 W eller 35 W	PrimaVision, elektronisk ballast	Smal stråle (12°) Middels stråle (24°) Bred stråle (36°)	RAL 9010 hvit (WH) Grå (GR) RAL-farger på forespørsel	Sprøytstøpt aluminiumshus



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdes

Med forbehold om endringer  
3222 635 9693 I  
05/07

Hvis du vil ha mer informasjon, se:

[www.philips.com/fugato](http://www.philips.com/fugato)

[www.philips.com/magneos](http://www.philips.com/magneos)