

For mer informasjon:  
[www.philips.com/MASTERColour](http://www.philips.com/MASTERColour)



## Det mest kompakte CDM-systemet i sin kategori

Philips MASTERColour CDM-Tm Mini system

MASTERColour CDM-Tm Mini  
20W og 35 tilbyr i sammen med  
HID-PrimaVision Mini forkobling en  
unik kombinasjon av miniatyrstørrelse,  
utmerket lyskvalitet, lavt strømforbruk,  
lang levetid og reduserte brukskostnader.  
Aldri har det vært enklere å tenke smått.



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdes

Med forbehold om endringer  
3222 635 9665 I  
05/07

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Den mest kompakte CDM-lyskilden i sin kategori

Philips MASTERColour CDM-Tm Mini-lyskilden er den mest kompakte CDM-lyskilden i sin kategori og er nå tilgjengelig både som 20 W og 35 W. Begge lyskildene er kompatible med Philips HID-PrimaVision Mini-forkobling for optimal systemytelse. Denne lyskilden gir deg skarpt, hvitt lys av høy kvalitet sammen med lang levetid. I tillegg drar du også nytte av betydelige energisparinger sammenlignet med halogen-systemer.



## Fordeler med Philips MASTERColour CDM-Tm Mini-system

- Gjør det mulig med kompakte armaturer som ikke dominerer
- Glimrende varepresentasjon
- Skarpt, hvitt lys med glimrende fargestabilitet gjennom hele levetiden
- Nøyaktig plassering og enkel montering
- Opptil fire ganger så lang levetid som halogen
- Sparer opptil 70 % på energiforbruk sammenlignet med halogen

## Tekniske spesifikasjoner for lyskilden

- Den mest kompakte CDM-lyskilden på markedet (bare 52 mm lang og 40 % mindre enn CDM-TC)
- Samme størrelse for 20 W og 35 W
- Svært høy fargegjengivelse (Ra>85 for 20 W, Ra 90 for den nye 35 W)
- PGJ5-sokkel av typen "vri og lås" med enkel utskifting av lyskilder Philips MASTERColour CDM-teknologi
- Universell brennstilling


## Bruksområder

Belysning i butikker:

- Effektllys
- Allmennbelysning

Utendørs

- Allmennbelysning



Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 20W

Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 35W

## Produktspesifikasjoner

Lyskilder	Lysytelse (lm)	Fargebetegnelse	Fargetemperatur (K)	Fargegjengivelse (Ra)	Levetid (t)	Sokkel	Bestillingskode EOC	El.nr.
MASTERColour CDM-Tm Mini 20 W	1650	Varm hvit	3000	85	12000	PGJ5	20751715	3858200
MASTERColour Mini CDM-Tm 20 W/ 830 (KIT-versjon)	1650	Varm hvit	3000	85	12000	PGJ5	20766115 KIT** (12)	3858219
MASTERColour Mini CDM-Tm 35 W/ 930	3000	Varm hvit	3000	90	6000*	PGJ5	21149115	3858215
MASTERColour Mini CDM-Tm 35 W/ 930 (KIT-versjon)	3000	Varm hvit	3000	90	6000*	PGJ5	21292415 KIT** (12)	3858218

\* 6000 timer dokumentert levetid ved lansering (mai 2007).

\*\* KIT, inkludert lampeholdere


# Den mest kompakte CDM-forkoblingen i sin kategori

Philips HID-PrimaVision Mini-gear er en liten elektronisk HID-forkobling i en enhet som er utviklet for Philips MASTERColour-lyskilder. Forkoblingen for Philips MASTERColour CDM-Tm Mini-lyskildene både på 20 W og 35 W er av samme størrelse, slik at det er lettere å oppnå enhet i armaturene. I tillegg er forkoblingen for Philips MASTERColour CDM-Tm Mini-systemet på 35 W kompatibelt med alle Philips MASTERColour CDM-lyskilder på 35 W, og den er den mest kompakte forkoblingen innen sin kategori.



## Systemfordeler med Philips HID-PrimaVision Mini-forkobling

- Fordeler ved miniaturisering av lysarmatur og kabelvernsnitt på grunn av lav tenningspenning (< 1,5 kV) sammenlignet med CDM-lyskilder med høyere wattforbruk (< 5 kV)
- Tilgjengelig i standardversjon og frittstående versjon
- Philips HID-PrimaVision Mini-gear på 35 W driver alle Philips MASTERColour CDM-lyskilder på 35 W
- Høy effektfaktor
- Samme størrelse for Philips HID-PrimaVision Mini-gear både på 20 W og 35 W for enkel integrering i lysarmaturen
- Driften styres av en mikroprosessor med programvare basert på kunnskapen og ekspertisen til Philips når det gjelder kompakte damplamper, noe som gir optimal ytelse



Philips HID-PrimaVision Mini-systemegenskaper med Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

## Produktspesifikasjoner

Forkoblingstype	For lyskildetype	Systemeffekt (W)	Lyskildeeffekt (W)	Effektfaktor	Tenningspenning (V)	Kab.temp. maks. Tc (°C)	Omg.temp Ta (°C)	EOC	El.nr.
HID-PV m 35 /S mCDM	Alle Philips MASTERColour CDM-lyskilder på 35 W	45	39	> 0,95	1,5 [min.] .. 2,0 [maks.]	85	-20 [min.] ... +50 [maks.]	91062230	3584551
HID-PV m 20 /S mCDM HPF	Philips MASTERColour CDM-Tm Mini på 20 W	26	22	> 0,90	1,25 [min.] .. 1,5 [maks.]	85	-20 [min.] ... +50 [maks.]	91236730	3584547
HID-PV m 20 /S mCDM LPF standard versjon (/S)**	Philips MASTERColour CDM-Tm Mini på 20 W	25	22	0,5	1,2 [min.] .. 1,5 [maks.]	75	-20 [min.] ... +50 [maks.]	53608230	3584549
HID-PV m 20 /I mCDM LPF frittstående versjon (/S)***	Philips MASTERColour CDM-Tm Mini på 20 W	25	22	0,5	1,2 [min.] .. 1,5 [maks.]	75	-20 [min.] ... +50 [maks.]	90981730	3584550
HID-PV m 20 /P mCDM LPF PCB versjon (/P)****	Philips MASTERColour CDM-Tm Mini på 20 W	25	22	0,5	1,2 [min.] .. 1,5 [maks.]	95	-20 [min.] ... +50 [maks.]	90761530	3584548

\*\* standard versjon (/S) med hel polykarbonat/ABS innkapsling

\*\*\* PCB versjon for integrering i armaturer

\*\*\*\* Kretskort versjon (/P) for innbygging i armatur