



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Dati soggetti a modifiche
3222 635 XXXX
08/07



Immagini luminose visivamente perfette

Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi

La soluzione ad alto rendimento energetico per insegne scatolate perfette

Il modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi definisce un nuovo standard per display e insegne scatolate rettangolari di alta qualità. I profili in alluminio irradiano la luce attraverso gli espositori grazie a una nuova tecnologia di Philips, che garantisce un uso ottimale della luce attraverso un processo di riciclo all'interno del cassonetto. Il risultato è un'illuminazione uniforme e priva delle strisce comunemente associate ai tubi fluorescenti.

Il modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi è disponibile in quattro versioni: due moduli da 305 mm dotati di due o tre LED e due moduli da 570 mm dotati di tre o cinque LED. Questo li rende facilmente adattabili alle diverse dimensioni delle insegne scatolate.

Trattandosi di un sistema modulare, è sufficiente assemblare il modulo e installarlo. Nel caso in cui il periodo di esposizione del display dovesse superare la durata di vita dei LED, questo sistema consente di sostituirli in modo rapido e con facilità, per la massima semplicità di manutenzione.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi	LED Power Driver	Indice di resa cromatica IRC	Temperatura di colore Kelvin K	Emissione luminosa lm	Intensità del fascio per LED cd	N. di LED / passo fra i LED pz. / mm
LPM 6W 6300K 305mm (12")	20W / 60W / 100W	73±6	6300 +/- 700	80	250	2 / 240
LPM 9W 6300K 305mm (12")	20W / 60W / 100W	73±6	6300 +/- 700	120	250	3 / 120
LPM 9W 6300K 570mm (22,4")	20W / 60W / 100W	73±6	6300 +/- 700	120	250	3 / 240
LPM 15W 6300K 570mm (22,4")	20W / 60W / 100W	73±6	6300 +/- 700	200	250	5 / 120


Modulo LED Affinium di Philips

Philips Affinium LED posterbox module	Potenza modulo tipica W	Potenza sistema Max. W	Protezione ingresso IP	Temp. max contenitore a Ta 60°C	Temperatura ambiente da °C a °C
LPM 6W 6300K 305mm (12")	6	8	40	75	-20 / 60
LPM 9W 6300K 305mm (12")	9	12	40	75	-20 / 60
LPM 9W 6300K 570mm (22,4")	9	12	40	75	-20 / 60
LPM 15W 6300K 570mm (22,4")	15	20	40	75	-20 / 60


Attenzione: nelle applicazioni per esterni non è consentito montare un modulo nella parte inferiore di un'insegna scatola.

Numero massimo di moduli da connettere al LED Power Driver

LED Power Driver	LPM 6W 305mm	LPM 9W 305mm	LPM 9W 570mm	LPM 15W 570mm
20W	2	1	1	1
60W	7	5	5	3
100W	12	8	8	5




Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi	A	B	C	D	E	F	G
LPM 6W 6300K 305mm (12")	305	295	283	27	36	4.5	150
LPM 9W 6300K 305mm (12")	305	295	283	27	36	4.5	150
LPM 9W 6300K 570mm (22,4")	570	560	547	27	36	4.5	150
LPM 15W 6300K 570mm (22,4")	570	560	547	27	36	4.5	150




Dati per l'ordine

Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi	Quantità per confezione	EOC 8711559	Codice d'ordine
LPM 6W 6300K 305mm (12")	10	76550130	LMP6W3051200
LPM 9W 6300K 305mm (12")	10	76548830	LMP9W3051200
LPM 9W 6300K 570mm (22,4")	10	76554930	LMP9W5702240
LPM 15W 6300K 570mm (22,4")	10	76552530	LMP15W5702240

LED Power Driver (IP66)	Quantità per confezione	EOC 8711500	Codice per d'ordine
20W-24V / 100-240V	10	91194030	DVR20E
60W-24V / 100-240V	10	91146930	DVR60E
100W-24V / 100-240V	10	91196430	DVR100E



Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi 6 W 305 mm



Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi 9 W 305 mm



Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi 9 W 570 mm



Modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi 15 W 570 mm

Accessori	Quantità per confezione	Codice per l'ordine (EOC) 8711559
LPM connettore	15	76556330
LPM connector tool	1	76558700
LPM nastro di fissaggio	1 bobina da 3 metri	76560000



Connettore del modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi LPM



Strumento per il connettore del modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi LPM



Nastro per il fissaggio del modulo LED Affinium di Philips per cassonetti luminosi LPM