



Tutta la flessibilità in una scatola

Philips Affinium LED string kit

PHILIPS

Tutta la flessibilità in una scatola

Scegliendo una soluzione di illuminazione Philips LED string Affinium hai molto di più di una tecnologia avanzata. Si tratta infatti di una semplice soluzione plug and play che offre un'ampia gamma di vantaggi, tra cui la possibilità di scegliere una confezione completa da due o sei metri di facile installazione.

Semplicità d'installazione

- Alta flessibilità del cavo di alimentazione
- Sezionabile dopo qualsiasi modulo LED
- Fissaggio con nastro biadesivo o clip metalliche
- Tutti i componenti per l'installazione sono inclusi nelle scatole


Applicazioni

- Insegne luminose
- Illuminazione decorative in esterni

Caratteristiche

- Lunga durata di vita (50.000 ore) ⁽¹⁾
- Grado di protezione IP66
- Risparmio energetico (-75% rispetto a tubi al neon)
- Sicurezza grazie al funzionamento a 20-24V DC

⁽¹⁾ (50.000 ore con un mantenimento del flusso luminoso (lumen) superiore al 50% a temperatura ambiente massima di +70°C)



Ogni kit è completo di istruzioni per l'installazione.



Caratteristiche tecniche e dati di ordinazione

Philips Affinium LED string											
Tipo	Lunghezza d'onda in nm	Temp. di colore K	Potenza mW	Lumen per modulo LED Lm	Lumen per metro Lm/m	Apertura fascio luminoso °	Temp. massima involucro °C	Intervallo di temp. ambiente °C	Interdistanza tra i moduli cm min/max.	Codice Commerciale	EOC
Kit da 2 m											8711559
Philips Affinium LED string kit 2m rosso	624	-	221	7	70	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM2MR	764108 30
Philips Affinium LED string kit 2m ambra	594	-	221	4.5	45	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM2MA	764122 30
Philips Affinium LED string kit 2m blu	476	-	233	2.8	28	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM2MB	764146 30
Philips Affinium LED string kit 2m verde	526	-	233	6.3	63	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM2MG	764160 30
Philips Affinium LED string kit 2m w6300*	-	6300	114	5.8	58	105	45	-20/70	7/10	AFFINIUM2MCW	764184 30
Philips Affinium LED string kit 2m w3000**	-	3000	114	4.1	41	105	45	-20/70	7/10	AFFINIUM2MWW	764443 30
Kit da 6 m											
Philips Affinium LED string kit 6m rosso	624	-	221	7	70	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM6MR	764207 30
Philips Affinium LED string kit 6m ambra	594	-	221	4.5	45	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM6MA	764221 30
Philips Affinium LED string kit 6m blu	476	-	233	2.8	28	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM6MB	764245 30
Philips Affinium LED string kit 6m verde	526	-	233	6.3	63	130	45	-20/70	7/10	AFFINIUM6MG	764269 30
Philips Affinium LED string kit 6m w6300*	-	6300	114	5.8	58	105	45	-20/70	7/10	AFFINIUM6MCW	764283 30
Philips Affinium LED string kit 6m w3000**	-	3000	114	4.1	41	105	45	-20/70	7/10	AFFINIUM6MWW	764467 30

* w6300, bianca fredda ** w3000, bianco caldo

Nota: Di prossima introduzione: Philips LED String Affinium Kit 2/6 m di colorazione Bianco Caldo 3000K (codici di ordinazione: AFFINIUM2MWW e AFFINIUM6MWW). Sono disponibili inoltre bobine Philips LED string Affinium da 20 metri in tutti i colori. Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante Philips di zona o consultare i siti www.philips.com/LED o www.illuminazione.philips.it



©2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Dati soggetti a modifiche
3222 635 93421
12/06