


PHILIPS Affinium LED String Media e Bassa Potenza

Modalità di cablaggio ed alimentazione

Colore	Cod. Prodotto
White (MP)	MPW3000*M PW6300
White (LP)	LPW3000 LPW6300
Green	LPG526
Blue	LPB476
Amber	LPA594
Red	LPR624

Potenza Nominale	LED Driver		
	20W	60W	100W
Cod. Prodotto	DVR20E	DVR60E	DVR100E



* Disponibile da Autunno 2007

Cavo di connessione

Nessun cavo

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	48	152	252
	per sez. par.	48	152	152
White (LP)	per driver	100	300	504
	per sez. par.	100	180	180
Green	per driver	72	216	360
	per sez. par.	72	152	152
Blue	per driver	72	228	372
	per sez. par.	72	160	160
Amber	per driver	60	195	330
	per sez. par.	60	135	135
Red	per driver	75	225	375
	per sez. par.	75	170	170

Cavo di connessione

Lunghezza: 10 metri

Sezione: AWG26 (0,128mm²) - 2E68

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	40	116	156
	per sez. par.	40	84	84
White (LP)	per driver	84	144	144
	per sez. par.	84	108	108
Green	per driver	60	108	108
	per sez. par.	60	84	84
Blue	per driver	60	108	108
	per sez. par.	60	88	88
Amber	per driver	60	75	75
	per sez. par.	55	70	70
Red	per driver	60	120	120
	per sez. par.	60	100	100

Cavo di connessione

Lunghezza: 20 metri

Sezione: AWG26 (0,128mm²) - 5E35

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	36	48	48
	per sez. par.	36	48	48
White (LP)	per driver	72	72	72
	per sez. par.	68	68	68
Green	per driver	48	48	48
	per sez. par.	48	48	48
Blue	per driver	60	60	60
	per sez. par.	56	56	56
Amber	per driver	40	40	40
	per sez. par.	40	40	40
Red	per driver	60	60	60
	per sez. par.	60	60	60

Cavo di connessione

Lunghezza: 30 metri

Sezione: AWG26 (0,128mm²) - 8E03

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	32	32	32
	per sez. par.	32	32	32
White (LP)	per driver	48	48	48
	per sez. par.	48	48	48
Green	per driver	36	36	36
	per sez. par.	36	36	36
Blue	per driver	36	36	36
	per sez. par.	36	36	36
Amber	per driver	20	20	20
	per sez. par.	20	20	20
Red	per driver	45	45	45
	per sez. par.	40	40	40

Cavo di connessione

Lunghezza: 10 metri

Sezione: AWG21 (0,4mm²) - 0,84E

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	48	136	204
	per sez. par.	48	128	128
White (LP)	per driver	96	276	336
	per sez. par.	96	152	152
Green	per driver	60	192	252
	per sez. par.	60	128	128
Blue	per driver	72	192	276
	per sez. par.	72	132	132
Amber	per driver	60	180	210
	per sez. par.	60	110	110
Red	per driver	60	195	300
	per sez. par.	60	145	145

Cavo di connessione

Lunghezza: 20 metri

Sezione: AWG21 (0,4mm²) - 1E68

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	44	128	180
	per sez. par.	44	104	104
White (LP)	per driver	84	216	216
	per sez. par.	84	128	128
Green	per driver	60	156	156
	per sez. par.	60	104	104
Blue	per driver	60	168	168
	per sez. par.	60	112	112
Amber	per driver	60	120	120
	per sez. par.	60	85	85
Red	per driver	60	180	195
	per sez. par.	60	120	120

Cavo di connessione

Lunghezza: 30 metri

Sezione: AWG21 (0,4mm²) - 2E52

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	44	84	84
	per sez. par.	44	84	84
White (LP)	per driver	84	156	156
	per sez. par.	84	112	112
Green	per driver	60	108	108
	per sez. par.	60	84	84
Blue	per driver	60	120	120
	per sez. par.	60	92	92
Amber	per driver	60	90	90
	per sez. par.	60	70	70
Red	per driver	60	135	135
	per sez. par.	60	100	100

Cavo di connessione

Lunghezza: 10 metri

Sezione: AWG18 (0,8mm²) - 0,42E

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	48	144	228
	per sez. par.	48	140	140
White (LP)	per driver	96	288	420
	per sez. par.	96	164	164
Green	per driver	72	204	336
	per sez. par.	72	140	140
Blue	per driver	72	204	336
	per sez. par.	72	148	148
Amber	per driver	60	180	285
	per sez. par.	60	120	120
Red	per driver	60	210	345
	per sez. par.	60	155	155

Cavo di connessione

Lunghezza: 20 metri

Sezione: AWG18 (0,8mm²) - 0,84E

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	48	136	204
	per sez. par.	48	128	128
White (LP)	per driver	108	276	336
	per sez. par.	96	152	152
Green	per driver	60	192	264
	per sez. par.	60	128	128
Blue	per driver	72	192	276
	per sez. par.	72	132	132
Amber	per driver	60	180	210
	per sez. par.	60	110	110
Red	per driver	60	195	300
	per sez. par.	60	145	145

Cavo di connessione

Lunghezza: 30 metri

Sezione: AWG18 (0,8mm²) - 1,26E

N°Massimo di LED		20W	60W	100W
White (MP)	per driver	44	132	192
	per sez. par.	44	116	116
White (LP)	per driver	96	252	264
	per sez. par.	96	140	140
Green	per driver	60	180	204
	per sez. par.	60	116	116
Blue	per driver	60	192	206
	per sez. par.	60	124	124
Amber	per driver	60	165	165
	per sez. par.	60	95	95
Red	per driver	60	180	240
	per sez. par.	60	130	130