



# Luce d'accento senza calore

Lampade Philips AccentLED

**PHILIPS**

# Luce d'accento senza calore

Scegliendo le lampade Philips AccentLED come soluzione di illuminazione fai una scelta che va oltre la novità tecnologica. Le lampade Philips AccentLED consentono un risparmio energetico fino all'80% superiore rispetto alle altre tipologie di lampade che sostituiscono, hanno un fascio luminoso più intenso e definito e garantiscono un'emissione di calore ridotta. Scegliendo Philips AccentLED non solo diminuisce i costi di manutenzione ma riduci anche al massimo il rischio di danneggiare prodotti sensibili al calore.

## Tecnologia avanzata

Prestazioni elevate per illuminazione a LED  
Lumiled™ LUXEON® LED

## Applicazioni

Le lampade Philips AccentLED sono indicate per diverse applicazioni d'illuminazione decorativa, generale e localizzata, quali:

- Illuminazione di oggetti di piccole dimensioni a breve distanza (<1m)
- Illuminazione d'accento di oggetti sensibili al calore come prodotti di pasticceria, opere d'arte, dipinti, libri, ecc.
- Luoghi in cui è necessaria una manutenzione della lampada ridotta al minimo

## Caratteristiche

- Assenza di raggi UV o IR
- Risparmio energetico (fino all'80% rispetto alle altre tecnologie)
- Lunga durata (35.000 ore)
- Fascio luminoso intenso e concentrato



Philips AccentLED E27



Philips AccentLED GU10



Philips AccentLED MR16 GU5.3

## Caratteristiche tecniche e dati di ordinazione

Lampade Philips AccentLED											
Nome del prodotto	Potenza W	Attacco	Tensione V	Apertura fascio luminoso °	Imballo	Temperatura di colore K	Flusso luminoso Lm	Intensità luminosa Cd	Durata di vita in ore	Codice Commerciale	EOC 8727900
Philips AccentLED	2	MR16 GU5.3	12	10	1 CT/10	3000	14	335	35000	ALEDDICWW	535006 25
Philips AccentLED	2	GU10	230	10	1 CT/10	5500	13.5	284	35000	ALEDTWISTCDL	535013 25
Philips AccentLED	2	GU10	230	10	1 CT/10	3000	10	240	35000	ALEDTWISTWW	535020 25
Philips AccentLED	2	E27	230	10	1 CT/10	5500	13.5	284	35000	ALEDE27CDL	535037 25
Philips AccentLED	2	E27	230	10	1 CT/10	3000	10	240	35000	ALEDE27WW	535044 25

\* con più del 70% di mantenimento del flusso luminoso (lumen)

Le lampade Philips AccentLED MR16 sono state progettate per essere utilizzate con connettori per lampade alogene MR16 standard a 12V, per le quali è disponibile un'ampia gamma di trasformatori. Nonostante le lampade Philips AccentLED MR16 siano state progettate per funzionare con tutti i trasformatori elettronici ed elettromagnetici, alcuni trasformatori elettronici potrebbero essere incompatibili. Questo perché le Philips AccentLED MR16 hanno un consumo estremamente ridotto, mentre i trasformatori elettronici sono indicati per lampade alogene con consumi molto più elevati. Come conseguenza di questa incompatibilità, le lampade Philips AccentLED possono manifestare sintomi quali lo sfarfallio oppure, in rarissimi casi, lo spegnimento. Consigliamo di utilizzare più lampade Philips AccentLED MR16 con un solo trasformatore elettronico di una buona marca. Le lampade Philips AccentLED MR16 sono compatibili con tutti i tipi di trasformatori elettromagnetici tradizionali utilizzati con sistemi di illuminazione alogena a 12V.



©2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Dati soggetti a modifiche  
3222 635 92391  
11/06