


Urbana

Тип	Urbana
Лампа	Газоразрядные лампы высокого давления: SON-T Plus / E27, E40 / 70, 100, 150 Вт SON Plus / E27, E40 / 70, 100, 150 Вт HPL-N / E27 / 80, 125 Вт MASTER City White CDO-TT / E27, E40 / 70, 100, 150 Вт


Экранирующие элементы	Жалюзи прямого, прямоотраженного света, тепловой экран
Установка	Опора диаметром 60 мм
Материалы	Корпус: литой под давлением алюминий Плафон: поликарбонат
Область применения	Освещение пешеходных зон, парков, скверов и площадей




ПРА	Компактная люминесцентная: MASTER PL-T 4 Pin / GX24q / 42 Вт Электромагнитный компенсированный для ламп высокого давления Электронный для компактных люминесцентных ламп
-----	---



Жалюзи прямого света



Жалюзи прямоотраженного света



Тепловой экран (HSH)

Urbana – красота разнообразия

Urbana – это модульный светильник для наружного освещения, который отлично смотрится как в дневное, так и в ночное время.

URBANA обеспечивает хорошее функциональное освещение благодаря замене верхней половины сферического рассеивателя, что препятствует выходу светового потока в верхнюю полусферу. Внутренняя часть плафона имеет покрытие белого цвета с высоким коэффициентом отражения. Также существует вторая модель с рассеивателем в виде парящего кольца над основным вытянутым плафоном.

Характерная черта URBANA – это универсальная конструкция основания, на которую могут устанавливаться любые плафоны. Простое повторное соединение экранной решетки позволяет обойтись без инструментов при монтаже и замене лампы, с помощью такого же простого соединения плафон монтируется на основание.

Предпочтительный выбор



Код модели	Вес (кг)	Европейский код заказа (EOC)
EP5300 HPL-N180W / C HSH	2,70	1,26142,00
EP5300 HPL-N125W / C HSH	2,70	1,26173,00
EP5300 SON-N170W / C HSH	2,40	1,26203,00
EP5300 SON-T100W / C HSH	2,50	1,26111,00
EP5300 SON-T100W / C HSH	3,00	1,26245,00
EP5300 SON-T150W / C HSH	3,60	1,26296,00
EP5300 MAX100W-E27 HSH	1,20	1,26132,00
EP5300 HPL-N180W / C LO	3,40	1,26159,00
EP5300 HPL-N125W / C LO	3,40	1,26180,00
EP5300 SON-T170W / C LO	3,20	1,26210,00
EP5300 SON-T100W / C LO	3,20	1,26128,00

Код модели	Вес (кг)	Европейский код заказа (EOC)
EP5300 SON-T100W / C LO	3,70	1,26272,00
EP5300 SON-T150W / C LO	4,40	1,26202,00
EP5300 MAX100W-E27 LO	1,90	1,26449,00
EP5300 HPL-N180W / C LO-D1	3,40	1,26166,00
EP5300 HPL-N125W / C LO-D1	3,40	1,26197,00
EP5300 SON-T170W / C LO-D1	3,20	1,26227,00
EP5300 SON-T100W / C LO-D1	3,20	1,26135,00
EP5300 SON-T150W / C LO-D1	3,70	1,26289,00
EP5300 MAX100W-E27 LO-D1	4,40	1,26319,00
EP5300 SON-T100W-E27 LO-D1	1,90	1,26456,00

Urbana



Матовый 400 и 500





Предпочтительный выбор

Код изделия	Вес (кг)	Европейский код заказа (ЕОС)
GPS301 FCC-D400	1,40	146843.00
GPS302 FCC-D500	1,90	146850.00



Прозрачный 400 и 500




Предпочтительный выбор

Код изделия	Вес (кг)	Европейский код заказа (ЕОС)
GPS303 FCC-D400	1,40	146867.00
GPS304 FCC-D500	1,90	146874.00



Lunar




Предпочтительный выбор

Код изделия	Вес (кг)	Европейский код заказа (ЕОС)
GPS306 FCC-R-D500	1,90	146898.00

Urbana



Arctic




Предпочтительный выбор

Код изделия	Вес (кг)	Европейский код заказа (ЕОС)
GPS307 FCC-R	2,30	126425.00



Forest




Предпочтительный выбор

Код изделия	Вес (кг)	Европейский код заказа (ЕОС)
GPS308 FCC-R	2,30	126418.00



Tropic



Предпочтительный выбор

Код изделия	Вес (кг)	Европейский код заказа (ЕОС)
GPS309 FCC-R	1,40	146928.00