



Philips Lighting предлагает лучшие решения для любых ситуаций

Освещение конвейерных линий



MASTER TLD Super 80



MASTER TLD Xtra



MASTER TLD Xtreme



MASTER TLD Secura Super 80

Освещение складских помещений



MASTER TLD Super 80



MASTER TLD Xtra



MASTER TLD Reflex Super 80



MASTER SON PIA Plus



MASTER HPI Plus



MASTER HPI Plus Daylight

Освещение помещений для работы с цветом



TLD 90 Graphica



TLD 90 de Luxe



TL5 High Output 90 de Luxe



PL-L 90 de Luxe

Офисное освещение



MASTER TLD Super 80



MASTER PL-L



MASTER PL-C



MASTER Line ES



MASTER Colour

Освещение приемных залов



MASTER Colour



MASTER Line ES



MASTER PL-C



MASTER PL-T / PL-T TOP

Наружное освещение (парковки и т.д.)



MASTER SON PIA Plus



MASTER HPI Plus



MASTER PL-L Polar



MASTER TLD Xtra Polar



MASTER TLD Xtreme Polar

Коридоры



MASTER PL-C



MASTER Line ES



Рекомендации по замене ламп

Используемые сейчас лампы		Лучшее решение	Основные преимущества
Создание новой системы освещения	➔	MASTER TL5	Эстетичное освещение (малый диаметр); 22%-ная экономия энерг
	➔	TL5 High Output 90 de Luxe	Эстетичное освещение (малый диаметр); Превосходная цветопередача
Ламп TLD стандартной цветопередачи	➔	MASTER TLD Super 80	Долгий срок гарантированной службы; Хорошая цветопередача; До 30% увеличения количества света
	➔	MASTER TLD Secura Super 80	Защитное покрытие; Долгий срок гарантированной службы; Хорошая цветопередача
	➔	MASTER TLD Reflex Super 80	50%-ная экономия энергии; Долгий срок гарантированной службы; Хорошая цветопередача
	➔	MASTER TLD Xtreme Polar	Исключительно долгий срок гарантированной службы; Хорошая цветопередача; Высокий световой поток при низких температурах
	➔	MASTER TLD Xtra Polar	Увеличенный срок гарантированной службы; Хорошая цветопередача; Высокий световой поток при низких температурах
	➔	TLD 90 Graphica	Превосходная цветопередача; Свет излучения приближен к естественному
	➔	TLD 90 de Luxe	Очень хорошая цветопередача; Стабильная на протяжении всего срока службы светоотдача
Лампы PL-C	➔	MASTER PL-C	Долгий срок гарантированной службы; До 18% увеличения количества света
Лампы PL-L	➔	MASTER PL-L (/Polar)	Долгий срок гарантированной службы; До 18% увеличения количества света; Для модификации Polar – повышенная светоотдача при низких температурах
Лампы PL-L	➔	PL-L 90 de Luxe	Превосходная цветопередача
Лампы PL-T	➔	MASTER PL-T (/TOP)	Долгий срок гарантированной службы; От 15% до 30% увеличения количества света
Лампы HPI / HPL	➔	MASTER HPI Plus	Долгий срок гарантированной службы; 50%-ное увеличение количества света; Защитное тефлоновое покрытие; Улучшенная цветопередача
HPI	➔	MASTER HPI Plus Daylight	Яркий белый свет, холодная цветовая температура
HPL	➔	MASTER HPI Plus Daylight	Яркий белый свет, холодная цветовая температура; Больше света; Улучшенная цветопередача
SON	➔	MASTER HPI Plus Daylight	Яркий белый свет, холодная цветовая температура
SON-T 250-400 W	➔	MASTER HPI-T Plus	Улучшенная цветопередача
SON 250-400 W	➔	MASTER HPI Plus BU	Улучшенная цветопередача
HPL-N 50-125 W	➔	HPL 4	Долгий срок гарантированной службы
SON 50-400 W	➔	MASTER SON PIA Plus	Долгий срок гарантированной службы; От 10% до 15% увеличения количества света
SON 100-400 W	➔	MASTER SON PIA Hg-free	Долгий срок гарантированной службы; Лампы не содержат ртути
HPL-N 125-400 W	➔	SON H	13%-ная экономия энергии; 70%-ное увеличение эффективности (лм/Вт); Долгий срок гарантированной службы
MHN-TD	➔	MASTER Colour CDM-TD	Долгий срок гарантированной службы; До 25% увеличения количества света
Стандартные дихроичные лампы	➔	MASTER Line ES	Долгий срок гарантированной службы; 40%-ная экономия энергии