



Den nye netspændingshalogen spot. Kompakt design og klart, hvidt lys

Halogen Clickline G9

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglas unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere udskiftningsomkostninger takket være længere brændetid

Funktioner

- Fremragende lyskvalitet med rigtig god farvegengivelse (Ra = 100)
- Pære, som tilsluttes netspændingen – transformer ikke nødvendig
- Kompakt design, nemt at montere i armaturet
- Universel brænderplacering
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder


- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer. Ideel til små, dekorative armaturer

Halogen Clickline G9

Versions



Målskitse



Product

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10 13 mm 21,7 mm 45 mm

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Halogen Clickline G9

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) D

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Drift og el

Spænding (nom.) 230 V
 Opstartstid (nom.) 0,0 s
 Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) instant full light

Generelle oplysninger

Sokkel G9
 Nominel levetid (nom.) 2000 h
 Driftsposition UNIVERSAL
 Estimeret levetid (timer) 2000 h
 Interval mellem tænd/sluk 8000X

Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.) 950 °C

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2800 K
 Farvegengivelsesindeks (nom.) 100
 LLMF ved den nominelle levetids udløb (min.) 80 %

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Klar
 Lyskildeform T13

Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code | Full Product Name | Energiforbrug kWh/1000 t. |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 25287325 | Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10 | 28 kWh |
| 86398700 | Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 28 kWh |
| 86401400 | Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT | 42 kWh |
| 89577300 | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 18 kWh |

Drift og el

| Order Code | Full Product Name | Lyskildens strømstyrke (nom.) | Effekt (nominel) (nom.) |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 25287325 | Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10 | 0,12 A | 28,0 W |
| 86398700 | Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 0,12 A | 28,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Lyskildens strømstyrke (nom.) | Effekt (nominel) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 86401400 | Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT | 0,18 A | 42,0 W |
| 89577300 | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 0,08 A | 18 W |

Lysteknisk

| Order Code | Full Product Name | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm (nom.) | Lysstrøm (nominel) (nom.) |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 25287325 | Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10 | 12,1 lm/W | 370 lm | 370 lm |
| 86398700 | Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 12,1 lm/W | 370 lm | 370 lm |

| Order Code | Full Product Name | Lyseffekt (nominel) (nom.) | Lysstrøm (nom.) | Lysstrøm (nominel) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 86401400 | Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT | 15 lm/W | 630 lm | 630 lm |
| 89577300 | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 11,1 lm/W | 204 lm | 204 lm |

Halogen Clickline G9

