



CoreLine Projector – selkeä valinta ledituotteille

CoreLine Projector

CoreLine Projector -valaisinvalikoima on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-standardiin perustuvat kohdevalaisimet. Niiden selkeät linjat ja alhaiset kokonaiskustannukset houkuttelevat asiakkaita vaihtamaan ledivalaistukseen. Valaisimet luovat luonnollisen valaistuksen, jota voi käyttää korostusvalaistuskohdeissa. Koska niillä saadaan myös heti säästöjä energiakustannuksissa ja koska niiden käyttöikä on huomattavasti pidempi, ne ovat aidosti edullisempi ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Ne on helppo asentaa vakiokokoiseen kiskoon tai pinta-asennusliittimellä.

Hyödyt

- Alhaisemmat käyttökustannukset energiansäästön ja pitkän käyttöiän ansiosta
- Valaisinkohtainen vaihto, mikä mahdollistaa vaihdon perinteisistä valaisimista ledivalaisimiin
- Selkeän ja yksinkertaisen viimeistelyn ansiosta ne häviävät myymälän sisustukseen

Ominaisuudet

- Sileä musta viimeistely ja mattapintainen alumiinikäntökappale
- Saatavana 800 ja 2 400 luumenin versioina
- Energiatehokas: 70 lm/W
- Integroitu virtalähde ja passiivinen jäähdytys
- Väriämpötilavaihtoehdot: 3 000 ja 4 000 K

CoreLine Projector

Käyttökohteet

- Itsenäiset leipomot
- Itsenäiset lihakauppiat
- Pienet valintamyymälät
- Pienet muotimyymälät

Spesifikaatiot

Tyyppi	ST120T (3C-kiskoversio) ST120C (pinta-asennettava versio)
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	11 W (800 lm) 33 W (2 400 lm)
Teho	70 lm/W
Valokeilan kulma	24°
Valovirta	800 tai 2 400 lm
Vastaava värlämpötila	3 000 K (lämmin valkoinen) 4 000 K (neutraali valkoinen)
Värintoistoindeksi	80
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	30 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	20 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	10 000 tuntia

Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 °C
Käyttölämpötila	0...35 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Ei himmennystä
Materiaali	Runko: paineallettua alumiinia Heijastin: muovia Optiikka: polykarbonaattia
Väri	Musta (BK)
Liitäntä	3C-kiskosovitin Napsautettava pinta-asennuskiinnike
Asennus	3-kytkentäiseen kiskoon Yksittäinen tai sarjassa, valaisin kiinnitetään esiruuvattuihin kattokiinnikkeisiin Läpijohto ei mahdollinen

Versions



24 °



24 °

CoreLine Projector

Tuotetiedot



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi	IK02
IP-luokka	IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220-240 V
------------	-----------

Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun värinistöindeksi	>80
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Valovirta alussa	2200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
Ottoteho alussa	24 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen valokeilan kulma	Optiikan tyyppi
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24 °	24
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24 °	24
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	36 °	36
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	36 °	36
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24 °	24
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24 °	24
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	36 °	36
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	36 °	36

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

CoreLine Projector

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	Musta ja musta
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Musta ja musta
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	Musta ja musta
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	Musta ja musta

Order Code	Full Product Name	Väri
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	Valkoinen ja musta
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	Valkoinen ja musta
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	Valkoinen ja musta
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	Valkoinen ja musta

