



EcoStyle

ST440S LED27S/830 PSU MB WH

EcoStyle track mounting – 830 meleg fehér – Power supply unit
– Közepesen sugárzó – II. biztonsági osztály – WH

A kereskedők megfizethető, kiemelő LED-es megoldást keresnek, amely jó megtérülést biztosít a hagyományos HID (CDM)-technológiákhoz képest. Az EcoStyle termékcsaládban mindezt megtalálják. A LED-modulnak és a speciális optikának köszönhetően az EcoStyle sokoldalú, jó minőségű kiemelő világítást biztosít, így lehetőséget ad a kereskedők számára, hogy termékeiket a „lehető legjobb megvilágításban” mutassák be. A sárga EcoStyle fekete, illetve fehér színben kapható. A hatékony LED-technológia és az innovatív beépített hűtőborda párosa garantálja megoldásunk megbízhatóságát és tartósságát. A Fresh Food Champagne tökéletes választás gyümölcsök, zöldségek, sajtok, kenyér és tészták világítására meleg tónusú fényével. A Fresh Food Meet a húsokat látja el a természetes színüket kiemelő fényvel. A CrispWhite ideális választás a divatüzletekbe, mivel segítségével szaturált/intenzív színeket láthatunk a kiállított ruhákon, úgy hogy a fehéret is szépen kiemeli

Termék adatok

Általános információ			
A fényforrás sugárzási szöge	120 °	Kábel	-
A fényforrás színe	830 meleg fehér	IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Cserélhető fényforrás	Nem	Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Szerelvényegységek száma	1 unit	Gyúlékonysági jelzés	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Vezérlő/tápegység/transzformátor	PSU [Power supply unit]	CE jelölés	CE mark
Vezérlővel együtt	Igen	ENEC jel	ENEC mark
Az optika típusa	MB [Közepesen sugárzó]	Jótállási idő	5 év
A lámpatest fényoszóródása	20°	Megjegyzések	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January
Csatlakozás	-		

	2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Állandó fénykibocsátás	No
Termékek száma a fő áramkörü lapon	34
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Product Family Code	ST440T [EcoStyle track mounting]

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Behúzóáram	18 A
Bejáratási idő	0,25 ms
Teljesítménytényező (minimum)	0.95

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Nem
-----------------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Alumínium borítású polikarbonát
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Poli(metil-metakril)át)
Rögzítőanyag	Poliamid
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víziszta
Teljes hossz	175 mm
Teljes szélesség	112 mm
Teljes magasság	200 mm
Szín	WH
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	200 x 112 x 175 mm (7.9 x 4.4 x 6.9 in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
--------------------------------------	---------------------------------------

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02 [0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2700 lm
Fényáramtűrés	+/-10%
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	114,8936170212766 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	3000 K
Kezdeti Színvisszaadási index	80
Kezdeti színérték	(0.43, 0.40) SDCM <3
Kezdeti bemeneti feszültség	23.5 W
Teljesítményfelvételi tűrés	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Előtét meghibásodási aránya 50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	5 %
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 és +35 °C között
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Nem

Termékadatok

Teljes termékkód	871869917844400
A termék megrendelési neve	ST440S LED27S/830 PSU MB WH
EAN/UPC - termék	8718699178444
Rendelési kód	17844400
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	1
Anyagszám (12NC)	910500465054
Nettó tömeg (darab)	1,460 kg



Méretezett rajza



EcoStyle ST440S/ST440T

