



SmartBright 高棚灯 G3

BY238P LED60/CW PSU RLC

电源 装置 - 否 - 聚碳酸酯反光碗/磨砂盖 - 100°

SmartBright 高棚灯 G3 是一款高效、可靠的 LED 照明灯具。经过专门设计，可点对点替换 HPI 250W/400W 灯具，充分发挥 LED 照明的优势，如能耗低、使用寿命长、维护少等。此外，该灯具配备优质光罩，可提供高品质光线，有效提升环境舒适度。

产品数据

基本信息	
光源的光束角度	-°
光源颜色	865 冷日光
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
驱动器/电源部件/变压器	PSU [电源 装置]
包含的驱动器	是
光学类型	No [否]
光罩/透镜类型	聚碳酸酯反光碗/磨砂盖
灯具光束扩散	100°
控制接口	-
连接	-
线缆	Cable 0.3 m without plug
保护等级 IEC	安全等级 I
灼热丝测试	温度 650°C, 持续时间 5 秒
可燃性标志	NO [否]
CE 标志	CE 标识
ENEC 标志	无
质保期	3 年
恒定光输出	否
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	40

符合欧盟 RoHS 规范	否
LED 引擎类型	LED
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
初始 CLO 功耗	- W
平均 CLO 功耗	- W
侵入电流	10.6 A
侵入时间	0.13 ms
功率系数 (最小)	0.9
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
光纤材料	-
光罩/透镜材料	聚碳酸酯
固定材料	铝

SmartBright 高棚灯 G3

光罩/透镜外观	磨砂
总高度	50 mm
总直径	243 mm
颜色	深灰色

应用

IP 等级	IP50 [防灰尘堆积]
机械冲击保护代码	IK06 [IK06]

初始性能

初始光通量 (系统通量)	6000 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	97 lm/W
初始校正色温	6500 K
初始显色指数	80
初始色度	(0.313,0.324)SDCM<5
初始输入功率	62 W
功耗误差	+/-10%

耐久性能

使用寿命中值 L70B50	30000 h
---------------	---------


使用寿命中值 L80B50	20000 h
使用寿命中值 L90B50	10000 h

适用条件


环境温度范围	-20 ~ +45°C
最高暗波级别	-

产品参数

完整产品代码	911401582451
订单产品名称	BY238P LED60/CW PSU RLC
订购代码	911401582451
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2
SAP 材料	911401582451
SAP 净重 (每件)	1.400 kg



二维绘图



BY228P/BY238P/BY239P SmartBright Highbay

