



HF-Matchbox Red

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

A HF-Matchbox Red megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Red termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforrás típus	PL-C/PL-T
Lámpák száma	1 darab/egység
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	73
Automatikus újraindítás	Yes
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges)	0,62
Gyújtási idő (maximum)	0,45 s
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-8%+6%
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-10%+10%
Energiavesztés (névleges)	2,0-2,1 W
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Insert

A bemeneti csatlakozók színe	Orange
A kimeneti csatlakozók színe	Grey
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Insert
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	1,50 m
A pozitív kábel hossza	0,30 m
A vezeték csupasztási hossza	8,0-9,0 mm
A bemeneti csatlakozó keresztmetszete	0,50-1,50 mm ²
A kimeneti csatlakozó keresztmetszete	0,50-1,50 mm ²

A rendszer jellemzői

A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	18 W
A lámpa névleges teljesítménye PL-T esetén	18 W
Rendszerteljesítmény PL-T esetén	17,3 W
Energiavesztés PL-T esetén	2,1 W
A lámpa teljesítménye PL-T esetén	15,2 W
Rendszerteljesítmény PL-C esetén	17,9 W
A lámpa névleges teljesítménye PL-C esetén	18 W
Energiavesztés PL-C esetén	2 W
A lámpa teljesítménye PL-C esetén	15,9 W

HF-Matchbox Red

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet (maximum)	40 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-10 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C

Mechanika és tokozás

Ház	SH
-----	----

Vészhelyzeti működés

Fényforrás gyújtási elem feszültség	194-254 V
-------------------------------------	-----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

IP-besorolás	IP 20 [Ingress Protection 20]
Tanúsítási jelek	F jel CE jel ENEC tanúsítvány CB tanúsítvány

Termékadatok

Teljes termékkód	871150092802330
A termék megrendelési neve	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
EAN/UPC - termék	8711500928023
Rendelési kód	92802330
Helyi rendelési kód	HFM118SHRED
SAP számláló – mennyiség csomagonként	1
SAP számláló – csomag per külső	50
SAP anyag	913700423466
Nettó tömeg (darab)	0,034 kg

Méretezett rajza

Product	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	A2	B1
---------	------------------------------------	----	----

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

