



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

HID-tændere til semiparallele systemer

Produkt data


Generelle oplysninger	
Anvendelseskode	578-S
Lyskildetype	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Antal lyskilder	1 stk./enhed
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Tændingstype	Semi-Parallel
Tændingsforsøg	3
Antal tændingsimpulser	1
Tændingstid (maks.)	1185 s
Tændingsspænding (maks.)	5,00 kV
Tændingsspænding (min.)	1,80 kV
Returspænding	190 V
Netspændingseffekt (AC)	-8% - +6%
Netspændingssikkerhed (AC)	-10% - +10%
Effekttab (nom.)	0.5 W
Ledningsføring	
Ledningens afsoleringslængde	6.0 mm
Forkoblingskontakt, ledning, tværsnit	0.50-2.50 mm ²

Stiktype	Screw
Systemkendetegn	
Nominel lyskildeeffekt, forkobling	35-600 W
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	85 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-30 °C
T-lagring (maks.)	85 °C
T-lagring (min.)	-35 °C
T-kappe, maks. (maks.)	90 °C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelser	CE mærkning ENEC certificering
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872790089569800
Ordreprodukt navn	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – produkt	8711500881779
Ordrekode	89569800
Lokal ordrekode	2049074066
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Materialenr. (12NC)	913700655466
SAP-nettovægt (stykke)	31,400 g

Målskitse



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

