



HF-PERFORMER Intelligent TL5- lampuille

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent on pieni ja kevyt korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte, joka mahdollistaa TL5 HE- ja HO-lamppujen vaihdon. HF-Performer Intelligentin älykäs toiminnallisuus perustuu Philipsin EII-teknologiaan, ja se on optimoitu maksimaaliseen järjestelmätehokkuuteen (CELMA EEI A2 BAT) yhdessä TL5- ja TL5 Eco -lampun kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	EII
Tyypin versio	mk1
Lampputyyppi	TL5/PL-L
Lamppujen määrä	3/4 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Sytytysmenetelmä	Warm Start
Huippukerroin (suurin)	1,7
Käynnistysaika (suurin)	5,0 s
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8%~+6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%~+10%
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA

Syttymisvirran leveys	0,4 ms
Vakiotehon poikkeama	-2%/+2%
Liitäntälaittekerroin (nim.)	1,00
Tehohäviöt (nim.)	0.08-9.73 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A

Johdotus

Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Insert
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	200 pF
Lähtöliitännän liitintyyppi	Insert
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Kaapelin pituus, asennus jännitteisenä	0,75 m
Johdon nauhan pituus	8.0-9.0 mm
Ottoliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.00 mm ²
Lähtöliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.00 mm ²

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

Kaapelin kapasiteetti, lähtöjohdoista maadoitukseen (nim.)	200 pF
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	14/24 W
TL5 HO -teho	6.1/4.6 W
Lampun TL5 HO -teho	91.5/71.3 W
TL5 HO -järjestelmäteho	97.6/75.9 W
Lampun TL5 HO -nimellisteho	24 W
Lampun TL5 HE -nimellisteho	14 W
TL5 HE -järjestelmäteho	64.2/48.8 W
Lampun TL5 HE -teho	57.5/44 W
TL5 HE -teho	6.7/4.8 W
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	50 °C
T-Ambient (min.)	-25 °C
T-storage (maks.)	80 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
T-sytytys (suurin)	50 °C
T-Ignition (min.)	-25 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L360x30x22
Hätätiläkäyttö	
Nimellinen valovirta 60 sekunnin kuluttua	100% of EBLF
Akun jännite lampun käytön aikana	198-276
Hätäliitäntälaitteen valovirtakerroin (EBLF) (nim.)	100 %
Nimellinen valovirta 5 sekunnin kuluttua	50% of EBLF

Mittapiirros

Δ ∩

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatallennusluokka	A2 BAT
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1 000 MHz	EN 55022 Class B
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ominaisuusvaatimukset	IEC 60929
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	IEC 61000-3-2
Emc-häiriösietostandardi	IEC 61547
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb
Kosteusstandardi	EN 61347-2-3 clause 11
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE-EMV sertifikaatti
Lämpötilamerkintä	Yes
Turvavalaistusstandardi	IEC 60598-2-22
Humina ja äänitaso	Inaudible
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790088775400
Tilaustuotteen nimi	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
EAN/UPC – tuote	8711500881960
Tilauskoodi	88775400
Paikallinen tilauskoodi	4008109
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913700657666
Nettopaino (kappale)	0,285 kg

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

