



MASTER PL-L (4-nastainen)

MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon tekniisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	96 %
LSF 8 000 h, nimellinen	94 %

LSF 12 000 h, nimellinen	80 %
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 16 000 h, nimellinen	82 %
LSF esilämmitys 20 000 h, nimellinen	50 %

Valon tekniset tiedot

Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	1800 lm

MASTER PL-L (4-nastainen)

Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	94 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	93 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	91 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 20 000 h, nimellinen	90 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	24,0 W
Lampun virta (nim.)	0,345 A

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	30 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
---------------	-------------------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150070672040
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC – tuote	8711500706720
Tilauuskoodi	70672040
Paikallinen tilauuskoodi	4923874
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
SAP-materiaali	927903208470
SAP-nettopaino (kappale)	82,000 g
ILCOS-koodi	FSD-24/40/1B-E-2G11

Mittapiirros



PL-L 24W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

MASTER PL-L (4-nastainen)

Valonjakotiedot



Värisävy /840

Värisävy /840

