



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G24D-1 [ G24d-1]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	92 %
LSF 8000 h (jmen.)	78 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	925 lm


Světelný tok (jmen.) (nom.)	925 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	69 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	13,4 W

# MASTER PL-C 2 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
<b>Temperature</b>	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ne
<b>Mechanical and Housing</b>	
Informace na patici	2P [ 2 kolíky]
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150062086670
Objednávací název produktu	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500620866
Objednávací kód	62086670
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927904884040
Celková hmotnost (kus)	53,600 g
Kód ILCOS	FSQ-13/40/1B-I-G24d=1


## Rozměrové výkresy




PL-C 13W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	139,4 mm

## Fotometrické údaje



Barva světla /840



Barva světla /840


# MASTER PL-C 2 Pin

## Životnost



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

