



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %


Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	85
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
Napětí (jmen.)	56 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

MASTER TL Mini Super 80

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150071638527
Objednací název produktu	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500716385
Objednací kód	71638527


Místní kód	TL883
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	250
Materiál č. (12NC)	928001008350
Celková hmotnost (kus)	27,000 g
Kód ILCOS	FD-8/30/1B-E-G5

Rozměrové výkresy



TL 8W/830

Fotometrické údaje



Barva světla /830

Barva světla /830

