



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 22W/840 1CT/12

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G10Q [ G10q]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	13000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	80 %
LSF 4 000 h, nimellinen	74 %
LSF 6 000 h, nimellinen	70 %
LSF 8 000 h, nimellinen	67 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [ CCT / 4 000 K]
Valovirta (nim.)	1285 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1285 lm
Värimerkki	Vileä valkea (CW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	59 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF 2 000 h, nimellinen	90 %


LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	85 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	84 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	22 W
Lampun virta (nim.)	0,400 A
Jännite (nim.)	62 V
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	B

# MASTER TL-E Circular Super 80

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	24 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	872790084050600
Tilaustuotteen nimi	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC – tuote	8727900840506
Tilaukoodi	84050600

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	928026284070
Nettopaino (kappale)	0,110 kg
ILCOS-koodi	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210

## Mittapiirros




TL-E 22W/840


## Product

TL-E 22W/840 1CT/12

## Valonjakotiedot



Värisävy /840



Värisävy /840

