



# Espectáculo msr ouro FastFit

## MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

| Informações gerais                 |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Casquilho                          | PGJX50 [ PGJX50] |
| Posição de funcionamento           | UNIVERSAL [ any] |
| Principal aplicação                | Entertainment    |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 750 h            |
| Descrição do sistema               | FastFit          |

### Dados técnicos de luminosidade

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Fluxo luminoso (Mín.) | 45500 lm |
|-----------------------|----------|

|  |          |
|--|----------|
| Fluxo luminoso (Nom.)                    | 50000 lm |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.)     | 327      |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)     | 336      |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6000 K   |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)     | 71 lm/W  |
| Índice de restituição cromática (Nom.)   | 80       |

### Dados elétricos e de funcionamento


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom) | 700 W |
|---------------------|-------|

## Espectáculo msr ouro FastFit

|  |        |
|--|--------|
| Corrente de lâmpada (Nom.)               | 10,2 A |
| Tensão da alimentação de ignição (Mín.)  | 198 V  |
| <b>Controles e regulação</b>             |        |
| Regulável                                | true   |
| <b>Dados mecânicos e de revestimento</b> |        |
| Informações sobre o casquilho            | PGJX50 |
| <b>Requisitos de design da luminária</b> |        |
| Temperatura da lâmpada (Máx.)            | 950 °C |
| Temperatura de "pinch" (Máx.)            | 500 °C |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Dados do produto</b>                       |                             |
| Código do produto completo                    | 871829122119700             |
| Nome de produto da encomenda                  | MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC – Produto                             | 8718291221197               |
| Código de encomenda                           | 22119700                    |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem      | 1                           |
| Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior | 4                           |
| Material SAP                                  | 928106005115                |
| Peso líquido SAP (Peça)                       | 0,100 kg                    |

### Desenho dimensional




MSR GOLD 700 FastFit


### Product

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

### Dados fotométricos



XDPB\_XDMSR\_0001-Spectral power distribution B/W



## Espectáculo msr ouro FastFit

