



Espectáculo msr MiniFastFit

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Graças à base especialmente concebida, a lâmpada MSR Gold™ MiniFastFit leva apenas segundos a substituir, ajudando a assegurar um entretenimento sem interrupções. In addition, the innovative gold plated pins ensure excellent current transfer to prolong lamp and lamp holder lifetimes and thereby reduce lamp replacement costs. Easy handling and small compact fixture designs are allowed by the lamps compact size, while the very short arc provides a high perceived brightness and high beam intensity. Além disso, a mais recente adição à gama: a Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit emite uma luz branca pura (5600 K). Especialmente concebida para aplicações em teatros.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJX28 [PGJX28]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Entertainment
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	750 h
Descrição do sistema	MiniFastFit
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo luminoso (Mín.)	23400 lm
Fluxo luminoso (Nom.)	26000 lm


Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	310
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	320
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	65 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	60
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	400 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	7,2 A
Tensão da alimentação de ignição (Mín.)	198 V

Espectáculo msr MiniFastFit

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	PGJX28
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	950 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	500 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829115828800

Nome de produto da encomenda	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16
EAN/UPC – Produto	8718291158288
Código de encomenda	15828800
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior	16
N.º material (12NC)	928194005114
Peso líquido SAP (Peça)	0,053 kg

Desenho dimensional



MSR GOLD 400 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	23,2 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	111 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

