



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

### Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Näitä lamppeja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	60000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [ CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2500 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	156,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lampun virta (suurin)	700 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,9
Jännite (nim.)	30-80 V
Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C


# MASTER LEDtube InstantFit HF

T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun materiaali	Muovi
Tuotteen pituus	1200 mm
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869668798700
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – tuote	8718696687987
Tilauskoodi	68798700
Paikallinen tilauskoodi	4721549
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001300102
SAP-nettopaino (kappale)	0,360 kg



## Mittapiirros



MAS LEDtube HF 1200mm UO 18W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm


## Valonjakotiedot



MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8



# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Valonjakotiedot





LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

## Käyttöikä



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8




LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

## MASTER LEDtube InstantFit HF

### Käyttöikä



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

