



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 15D 840

Philips High Lumen PAR30L 在傳統的 CDM PAR30L 外型中，整合了最新科技的 COB LED 光源和輕巧的高效能驅動器。這款產品具備更為明亮的高效能照明，使擺設商品更加動人。此外，這款燈泡搭載過熱保護 (OTP) 技術，能夠確保產品長效使用壽命。

产品数据

基本資訊	
接口	E27 [E27]
符合歐盟 RoHS 標準	是
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	32-50W

照明科技	
色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	15 °
光通量 (標稱)	3000 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	93.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	82
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %

運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	32 W

燈具電流 (標稱)	160 mA
相等瓦數	50 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	220-240 V

溫度	
T 盒上限 (標稱)	79 °C



控制調光	
可調光	否

應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
適合重點照明	Yes
能源消耗 kWh/1000 h	32 kWh

產品參數	
完整產品碼	871869673140600
訂購產品名稱	Master LED PAR30L 32W 15D 840

MASTER LEDspot PAR High Lumen

壽命



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

