



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng của bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện hoàn hảo hình dạng của huỳnh quang truyền thống, đến nỗi khó phân biệt với đèn huỳnh quang. MASTER LEDtube InstantFit T5 của Philips là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có yêu cầu quang thông đầu ra cao hơn và muốn tối đa hóa giá trị sử dụng theo thời gian. Tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao hơn, nên thời gian hoàn vốn nhanh, mang lại lợi ích Tổng chi phí sở hữu hấp dẫn cho người dùng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Thông số vận hành và điện	
Đế dui đèn	G5 [G5]	Tần số đầu vào	35000-70000 Hz
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Công suất (Danh định)	20 W
Tuổi thọ danh định (Danh định)	50000 h	Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	350 mA
Chu kỳ bật/tắt	50000X	Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	150 mA
Thông số kỹ thuật ánh sáng		Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Mã màu	840 [CCT 4000K]	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Góc chùm sáng (Danh định)	200 °	Hệ số công suất (Danh định)	0,9
Quang thông (Danh định)	3000 lm	Điện áp (Danh định)	120-160 V
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)	Nhiệt độ	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	150,00 lm/W	Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	65 °C
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83	Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu bóng đèn	Kính
Chiều dài sản phẩm	1500 mm


Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL)	A++
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Dấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	24 kWh

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869674337900
Tên sản phẩm khác	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696743379
Mã đơn hàng	929001391402
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001391402
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,196 kg


Bản vẽ kích thước



TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 400


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



General Uniform Lighting
T5-20W 1 x T5-20W 20W 840 3000lm
Page 11


LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm



LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Dữ liệu phân bố ánh sáng




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Tuổi thọ




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Tuổi thọ



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

