

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	2100 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	127,00 lm/W
Färgbeständighet	<6

Färgåtergivningsindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lampström (max)	85 mA
Lampström (min)	65 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V

MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja


Mekanik och armaturhus	
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes

Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869680604300
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696806043
Beställningsnummer	80604300
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
SAP-material	929001878602
Nettovikt (stycke)	0,215 kg


Måttskiss




TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Fotometriska data




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13 865 6500K


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriska data




16-5W G13


Livslängd




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Livslängd



16-5W G13

