



Tornado T2

Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6

Suorituskykyinen energiansäästölamppu. Tämä lamppu tarjoaa energiatehokkuuden ja erittäin pienen koon parhaan yhdistelmän. Lisäetuna on erittäin pitkä käyttöikä.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsiin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria
- Kompaktit loistelamput hävitetään ongelmajätteenä, ja ne on vietävä paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Euroopan valaisinvalmistajat ovat luoneet järjestelmän, jolla voidaan kierrättää esimerkiksi elohopeaa, muita metalleja, lasia jne

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	10000 h
Kytkenäjakso	10000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]
Valovirta (nim.)	1305 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1305 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	88 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	313
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	337
Vastaava väriämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	64 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	65 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Lampun virta (nim.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,3 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (min.)	5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (suurin)	40 s
Tehokerroin (nim.)	0.6
Jännite (nim.)	220-240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,0 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh


Tornado T2

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016340515500
Tilaustuotteen nimi	Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – tuote	8710163405155
Tilauskoodi	40515500

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	929689115001
Nettopaino (kappale)	0,064 kg

Mittapiirros



QSPIR-F Erp 20W/865 E27 220-240V 50/60Hz

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W CDL E27 220-240V 1PF/6	56,5 mm	116,0 mm	47 mm

